

2001年7月17日  
2001-156

## モノクロページプリンタ「BEAMSTAR-M」シリーズ3機種を発売 - 多様化するプリンティングニーズに応えるラインアップ -

日立製作所 デジタルメディアグループ(グループ長&CEO:百瀬 次生)は、このたび、多様化するプリンティングニーズに対応すべく、モノクロページプリンタ「BEAMSTAR-M」(ビームスターエム)シリーズのラインアップをさらに強化し、低価格を実現した普及モデルとして「BEAMSTAR-M320L (A3対応・毎分20枚)」、PostScript3標準サポートによるマルチプラットフォーム対応の高機能プリンタとして「BEAMSTAR-M416 (A4対応・毎分16枚)」と「BEAMSTAR-M340 (A3対応・毎分40枚)」の3機種を追加し、2001年7月23日より発売を開始します。

オフィスのネットワーク化の進展により、基本機能を追求した、より低価格な共用プリンタが求められると同時に、Windows®やUNIXなどが混在するマルチプラットフォームでの印刷環境の構築や大量・集中印刷業務における多機能化の追求など、多様化するオフィスワークに合わせて、効率的にシステムを構成できるプリンタの需要が高まっています。

これらのニーズに対応するため、当社では、モノクロページプリンタ「BEAMSTAR-M」シリーズにネットワーク機能とUSBを搭載し、ワークグループでの共有に適したA3対応の低価格な汎用モデル「BEAMSTAR-M320L」(A3対応・毎分20枚)とPostScript3互換機能、両面印刷機能を標準搭載し、毎分16枚、2,400dpi相当の高解像度印刷とネットワーク対応(オプション)を実現した高機能なA4プリンタ「BEAMSTAR-M416」(A4対応・毎分16枚)、シリーズ最速「BEAMSTAR-M340」のPostScript3標準対応モデルとして、PostScriptの高負荷に対応するため、CPUやメモリ管理を強化した「BEAMSTAR-M340 (A3対応・毎分40枚)」の3機種をラインアップに追加します。これらのモデルを追加することにより、より効率的で快適なプリンティング環境をユーザーに提供し、さまざまなビジネスソリューションを力強くバックアップしていきます。

### 今回発表の新製品

モデル名	形名	用紙サイズ	印刷速度*1	印刷解像度	ネットワーク対応	PostScript 3対応	本体価格(税別)	出荷時期
BEAMSTAR-M320L	PC-PL2450	A3	20枚/分	2,400dpi相当	標準	-	148,000円	7月31日
BEAMSTAR-M416	PC-PL2170	A4	16枚/分	2,400dpi相当	オプション	標準*2	79,800円	9月7日
BEAMSTAR-M340	PC-PL2810PSA	A3	40枚/分	2,400dpi相当	標準	標準*3	578,000円	9月7日
	PC-PL2810PSB						658,000円	

\*1 : A4マルチコピー時

\*2 : PostScriptレベル3互換

\*3 : Adobe純正PostScriptレベル3 (PC-PL2810PSAは平成3書体、PC-PL2810PSBはモリサワ2書体を添付)

取扱事業部・照会先

株式会社 日立製作所 メディアステーション本部 プリンティングシステム部  
〒243 - 0435 神奈川県海老名市下今泉810番地  
TEL 046 - 235 - 8249 (ダイヤルイン) [担当: 桑島]  
URL <http://www.hitachi.co.jp/printer/>

報道関係問合せ先

株式会社 日立製作所 デジタルメディアグループ 事業企画部  
〒105 - 8430 港区西新橋2 - 15 - 12 日立愛宕別館  
TEL 03 - 3506 - 1671 (ダイヤルイン) [担当: 大園]

略記注記

- Windows® 95 = Microsoft® Windows® 95 Operating System
- Windows® 98 = Microsoft® Windows® 98 Operating System
- Windows NT® 4.0 = Microsoft® Windows NT® 4.0 Workstation Operating System Version 4.0
- Windows® Me = Microsoft® Windows® Millennium Edition
- Windows® 2000 = Microsoft® Windows® 2000 Operating System

他社商標注記

- Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe、PostScriptはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。
- その他記載の会社名および商品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

以 上

添付資料

【 製品の特徴 】

BEAMSTAR-M320L(PC-PL2450)

ネットワーク機能の標準装備、USB対応など、A3オフィスプリンタとしての基本機能を追求し、20枚/分、印刷解像度2,400dpi相当を実現したハイコストパフォーマンスモデルです。

BEAMSTAR-M416(PC-PL2170)

PostScriptレベル3互換機能、両面印刷機能を標準搭載。16枚/分、印刷解像度2,400dpi相当を実現し、ネットワークにも対応した高機能なA4モノクロページプリンタです。

BEAMSTAR-M340 (PC-PL2810PSA/PC-PL2810PSB)

PostScriptの高負荷に対応するために、CPU、メモリ管理を強化、UNIXやWindowsなどが混在するプリンティング環境やPDFデータの大量印刷などに適したモノクロページプリンタです。

【 製品仕様 】

モデル名	BEAMSTAR-M320L	BEAMSTAR-M416	BEAMSTAR-M340
型名	PC-PL2450	PC-PL2170	PC-PL2810PSA/PSB* <sup>2</sup>
印刷方式	半導体レーザー + 乾式電子写真方式		
印刷速度	20枚/分	16枚/分	40枚/分
解像度	2,400dpi相当		
用紙サイズ	A3	A4	A3
内蔵メモリ	8MB	16MB	96MB
給紙容量(最大)	250枚(2,000枚)	250枚(500枚)	500枚(3,000枚)
排紙容量	250枚	150枚	500枚
ウォームアップ	30秒以下	30秒以下	48秒以下
インターフェース	IEEE1284,USB	IEEE1284,USB	IEEE1284
ネットワーク	標準	オプション	標準
両面印刷	-	標準	オプション
ページ記述言語	LIPS IV	独自/PostScript 3互換	ART IV/ PostScript 3
プリンタドライバ 機器標準添付	Windows 95/98/Me、WindowsNT 4.0* <sup>1</sup> 、Windows 2000用		
消費電力	最大850W/スリープモード* 16W	最大780W/スリープモード* 12W	最大1348W/スリープモード* 15W
装置本体寸法 (W×D×H)	約 488×434×310 mm	約 406×424×275 mm	約 642×623×379 mm
質量(本体のみ)	約 15 Kg	約 13 Kg	約 38 Kg
関連規格	クラス情報技術装置(VCCI-クラス) 国際電磁干渉(EMC)基準に適合 電源高調波抑制対策が対応		
希望小売価格(税別)	148,000円	79,800円	PSA 578,000円 PSB 658,000円
出荷時期	7月31日	9月7日	9月7日

\* 1 : WindowsNTは、X86アーキテクチャのみのサポートです。

\* 2 : PSAには、平成3書体(平成明朝W3、平成角ゴシックW5、平成丸ゴシックW4、欧文フォント136書体、PSBには、モリサワ2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、欧文フォント136書体)が添付されます。

以上