

2001年8月7日

2001 - 178

日立パーソナルコンピュータ「Prius Vシリーズ」を発売 世界初！DVD-RAM/Rドライブ搭載パソコンなど3機種5モデルをラインアップ



Prius Deck 750V



Prius Deck 550V



Prius Deck 530V

日立製作所 デジタルメディアグループ(グループ長&CEO:百瀬 次生)は、コンシューマ向けPCとして、「Prius Deck 750V」、「Prius Deck 550V」、「Prius Deck 530V」の3機種5モデルを、8月25日から発売します。

「Prius Deck 750V」と「Prius Deck 550V」は、世界で初めてDVD-RAM/Rドライブを搭載^{*1}(DVD-RAM/RドライブとCD-R/RWドライブのダブルドライブ構成)しました。またスリム筐体の「Prius Deck 530V」では、DVD-ROMとCD-R/RWを1つのドライブで実現するマルチドライブを搭載します。画質の良さと好評をいただいているラスタパネル付きスーパーピュアカラー液晶を全機種で採用しています。また、情報の大容量化、高速化が進む昨今のネットワークのブロードバンド時代にも対応できるよう、全機種にLANポートを標準装備しています。

オペレーティングシステムには全機種Microsoft® Windows® Millennium Edition、統合ソフトにはMicrosoft® Office XP Personalを搭載しています。また今秋販売開始予定のMicrosoft® Windows® XP Home Editionへの有償アップグレードキャンペーンにも対応しています。

本シリーズは、様々なメディアの映像や音を、好みのデジタルメディアに残すことをコンセプトとして開発しており、主な機能的特長として、TV^{*2}、VHSなどのアナログビデオテープ^{*2}の映像、デジタルビデオカメラの映像を取り込み、DVD-RやDVD-RAM、CD-R/RWといったお好みのメディアに保存することが可能です^{*3}。

Prius Deck 750Vでは、TV視聴ソフトウェア「Prius Navistation」でハードディスクに録画した映像をMPEG2に変換、「DVDit!LE」を使ってDVD-Rに書き込むことにより、市販のDVDビデオプレイヤーで再生可能なDVDビデオを作成することができます^{*4}。また、MPEG1に変換すればDVD-RAMに約430分のデータを保存でき、パソコンで楽に扱える映像ライブラリーが作れます。さらに、DV編集ソフトウェア「MotionDV STUDIO」と、DVD-RAM編集ソフトウェア「DVD-MovieAlbumSE」との連携によって、ビデオ録画規格でのDVD-RAMが作成でき、DVD-RAMレコーダーでの再生も可能となります。

音楽についても、アナログメディアからデジタルメディアへの変換が可能です。録音ソフトウェア「PriusサウンドREC」を使えば、レコードやカセットテープなどに保存されている音をPriusで録音し、オーディオCDを作成することができます。「PriusサウンドREC」には無音部分を検知して自動的に曲を分割する機能があり、録音した曲はBeatJam XX-TREMEを使って並べ替えも簡単にできます。

また、AV機器代わりにTVや音楽を試聴する機能も充実しています。Prius Deck 750Vにはテレビ機能として、「タイムシフト視聴機能」や、ワープロなどの他の作業をしながらでもTVが見られる「ミニTV機能」を備えています。特に、ディスプレイ単体でも液晶TVとして使用可能なPriusViewを採用した750V5PVは、120GB(約60GBのHDDが2つ)の大容量ハードディスク内蔵しており、最大30時間という長時間のテレビ録画が可能^{*5}です。Windowsを起動することなく素早くTV/CD再生の機能だけが利用できる「クイックTVウォッチ^{*6}」や「クイックCDプレイ^{*6}」機能も装備しています。

基本機能としては、全機種に光デジタルオーディオアウト、i.LINK端子、PCカードスロットなど、DVD試聴やDV編集、MD編集、デジタルカメラとの連携を意識したインターフェースを充実させています。LANポートを標準装備しており、CATVやADSL等の昨今のブロードバンドインターネット接続環境にも対応しています。また、ユーザーの使い勝手の向上のため、自然な文章でユーザーがオンラインヘルプを検索できる「CyberSupport」を導入しています。

*1: 2001年8月現在

*2: Prius Deck 750Vのみ。TV番組などをHDD以外のメディアに直接録画することはできません。

*3: Prius Deck 530VではCD-R/RWのみ書き込みが可能です。

*4: 一部のプレイヤーやパソコンでは再生しない場合もあります。DVD-Rに書き込めるのはDVDビデオのみです。PCデータのバックアップなどにはDVD-RAMをお使いください。

*5: 二つのドライブに連続して自動的に録画することはできません。

*6: Prius Deck 750Vのみ。

添付資料

1 . Prius Deck V シリーズソフトウェア

(一部バンドル(添付)、搭載機種は<Prius Deck V シリーズのソフトウェア一覧>参照)

| | |
|---------|--|
| OS | Microsoft® Windows® Millennium Edition |
| 統合ソフト | Microsoft® Office XP Personal (Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft Bookshelf® Basic 3.0 を含んだ統合ソフト) |
| AV | <p>—PriusAV ランチャー(映像・音楽・デジカメ関連のソフトをまとめたナビゲーションソフト)</p> <p>DVDit!LE(DVD-R メディアに DVD-Video 規格のデータを書き込むためのソフト)</p> <p>DVD-MovieAlbumSE(DVD-RAM の動画データの簡易編集ソフト)</p> <p>DVD-RAM Software(DVD-RAM メディアのフォーマットや DVD-RAM メディアの状態表示・設定ができるソフトウェア)</p> <p>MotionDV STUDIO (DV 編集ソフト)</p> <p>デジカメ Ninja2001(静止画編集ソフト)</p> <p>Prius Navistation (TV の録画、録画ファイルの MPEG への変換、録画予約、タイムシフト再生、DVD の再生などができるソフト)</p> <p>ADAMS ステーション(ニュースや天気予報等、生活関連情報のデータ放送を受信するソフト)</p> <p>ビットキャストブラウザ(テレビ映像とそれにリンクしたデータ放送を受信、表示するソフト)</p> <p>Easy CD Creator スタンダード版(CD-R/RW への書き込みや、ラベル印刷を行うソフト)</p> <p>BeatJam XX-TREME(音楽 CD MD 編集、音楽ストリーミングサイト検索などが行えるソフト)</p> <p>ラベルマイティ(ラベル作成ソフト)</p> <p>Prius サウンド REC(録音ソフト)</p> <p>—WinDVD 2000 (DVD 再生ソフト)</p> |
| インターネット | <p>Microsoft® Internet Explorer 5.5(WWW の情報を検索し、表示する最新ブラウザ)</p> <p>PostPet for Windows ver. 2.03jp(電子メールソフト)</p> <p>たちまち翻訳 英日翻訳支援システム(Internet Explorer 対応簡易英語翻訳ソフト)</p> <p>Internet KaraOK! (インターネットでカラオケが楽しめるソフト)</p> <p>Odigo(チャットソフト)</p> <p>i-Maker for Win(i-mode 用 WEB サイト作成ソフト、DreamNet 専用)</p> <p>Homestead(WEB サイト作成ソフト、DreamNet 専用)</p> <p>インターネットプロバイダへのオンラインサインアップソフト (DreamNet、AOL、ASAHI ネット、BIGLOBE、DION、eAccess、isao.net、JustNet、ODN、So-net、@nifty)</p> <p>d-life.tv(体験版 DVD) (日立のリッチコンテンツサービス「d-life.tv」の体験版)</p> |
| 実用ソフト | <p>わくわくナビ(分野ごとに役に立つアプリケーションや WEB サイトをまとめておけるナビソフト)</p> <p>ハイパーダイヤ(鉄道・航空便の経路、運賃、定期代、所要時間、時刻表などを検索するソフト)</p> <p>家庭の医学(おもな病気について、原因・症状・予防などを解説したソフト)</p> <p>筆ぐるめ(約 2000 種類のイラストや 500 種類の文例を使い、各種はがきや封筒のあて名書き印刷を行えるソフト)</p> <p>AI 将棋、AI 囲碁、AI 麻雀(ゲーム)</p> <p>らくらく家計簿ゆとりちゃん(家計簿ソフト)</p> <p>まいと〜く FAX 2001 Lite(FAX ソフト)</p> <p>Acrobat Reader (Adobe 社の Acrobat 形式のファイル閲覧ソフト)</p> <p>VirusScan(ウイルスを検索し駆除を行うソフト)</p> <p>CyberSupport(自然な話し言葉でオンラインヘルプの検索が可能なサポートソフト)</p> |

| | ソフトウェア名 | 750V5PV 750V5SV | 550V5SV 550V5SVE | 530V5SM |
|-------------|--|--------------------|---------------------|---------|
| OS | Microsoft® Windows® Millennium Edition | | | |
| 統合ソフト | Microsoft® Office XP Personal | | | |
| AV | PriusAV ランチャー | | | |
| | DVDit! LE | | | - |
| | DVD - MovieAlbumSE | | | - |
| | DVD - RAM Software | | | - |
| | MotionDV STUDIO | | | |
| | デジカメ Ninja2001 | | | |
| | Prius Navistation | | - | - |
| | ADAMS ステーション | | - | - |
| | ビットキャストブラウザ | | - | - |
| | Easy CD Creator スタンダード版 | | | |
| | BeatJam XX-TREME | | | |
| | ラベルマイティ | | | - |
| | Prius サウンド REC | | | |
| | WinDVD 2000 | - | | |
| インター ネット | Microsoft® Internet Explorer 5.5 | | | |
| | PostPet for Windows Ver.2.03jp | | | |
| | たちまち翻訳 英日翻訳支援システム | | - | - |
| | Internet KaraOK! | | | |
| | Odigo | | | |
| | i-Maker for Win | | | |
| | Homestead | | | |
| | オンラインサインアップソフト(DreamNet / AOL / ASAHI ネット / BIGLOBE / DION / eAccess / isao.net / JustNet / ODN / So-net / @nifty) | | | |
| | d-life.tv | | | |
| 実用ソフト | わくわくナビ | | | |
| | ハイパーダイヤ | | | |
| | 家庭の医学 | | | |
| | 筆ぐるめ | | | |
| | AI 将棋、AI 囲碁、AI 麻雀 | | | - |
| | らくらく家計簿ゆとりちゃん | | - | - |
| | まいと〜く FAX2001 Lite | - | | - |
| | Acrobat Reader | | | |
| | VirusScan | | | |
| | CyberSupport | | | |

2. 新商品の特徴

(1) DVD-RAM/RドライブとCD-R/RWドライブのダブルドライブ搭載(Prius Deck 750V/550V)

Prius Deck 750V 及び Prius Deck 550V では、スリムな筐体に、世界初¹⁾の DVD-RAM/R ドライブと、CD-R/RW ドライブの二つのドライブを搭載しています。DVD-RAM/R ドライブは 4.7GB という大容量の DVD-RAM メディアにデータを記録することができますし、DVD-R を使えば市販の DVD ビデオプレイヤーでも再生できる DVD ビデオ²⁾を作成することも可能です。

CD-R/RW ドライブは 750V で書き込み最大 16 倍速、550V で最大 8 倍速。また、750V には Buffer-under-run Proof 機能³⁾を搭載。両機種ともに、ダブルドライブならではの自由度の高い使い方が可能です。

*1: 2001 年 8 月現在

*2: 一部のプレイヤーやパソコンでは再生しない場合もあります。DVD-R に書き込めるのは DVD ビデオのみです。PC データのバックアップなどには DVD-RAM をお使いください。

*3: ディスクに記録中にデータ転送が一時的に途切れた場合記録を途中で中断し、エラー発生時にもデータの終止点と次のデータ開始点を繋ぎ目なく記録する、書き込みエラー防止機能。

(2) きれいな大画面、15 型スーパーピュアカラー液晶(Prius Deck 750V/550V/530V)

デザイン処理なしで 1,677 万色を表示し、視野角は上下左右 170 度、コントラスト比 300:1、色純度(NTSC 比)60% 以上を実現した「スーパーピュアカラー液晶」を全機種に搭載。更に 750V5PV には TV 機能付き 15 型液晶ディスプレイ「PriusView」が付属しており、PC の本体の電源をいれなくても TV を楽しめます。また、PriusView 単体で TV をみる場合には、ダイナミックガンマ補正、プログレッシブ高速度スキャン、3 次元 Y/C 分離など TV 表示の最新機能により、にじみやノイズ、ちらつきを低減します。PriusView には D1 端子を装備しており、BS デジタル放送のチューナーとも簡単に接続することができます。

ディスプレイの表面にはラスターパネルを装着し、これまでの液晶画面では得られなかった艶のある映像を実現しています。別売りオプションのスタンド(壁掛け金具付き)を使えば、壁掛けディスプレイとしても使えます。

(3) 手軽にテレビや音楽を楽しむ(Prius Deck 750V)

Windows を起動しなくても、TV や CD 再生の機能だけをすばやく立ち上げる「クイック TV ウォッチ」「クイック CD プレイ」機能を搭載しました。チャンネルや CD の曲番号などは、本体のサブディスプレイに表示されます。リモコンを使って AV 機器感覚でコントロールすることができ、この 1 台だけでテレビや CD プレイヤーとしても快適に使うことができます。

また、Windows® Me の起動中にワープロなどの作業をしながら手軽に TV 番組を見られる「ミニ TV」表示機能もあります。

(4) タイムシフト TV ウォッチングと長時間録画(Prius Deck 750V)

Windows を起動して Prius Navistation を使えば、オンエア中の TV 映像を見ている途中で一時停止し、止めたところから見る「一時停止」機能、もう一度見たいシーンへ戻る「リバース再生」機能、録画中の番組を頭から再生し、途中で早送りして実際の放送時間に追いつく「時間差再生」機能など従来の TV とビデオデッキでは実現できなかったタイムシフト機能があります。

また、電子番組表を使えば、マウスでのかんたん予約録画ができ、予約時にジャンル別、出演者検索で番組を表示させることも可能です。パソコンへの録画は MPEG2 方式に基づくオリジナルデータ圧縮形式で、750V5PV では約 120GB(約 60GB + 約 60GB)の HDD に最大約 30 時間⁴⁾の録画が可能です(750V5SV では 60GB の HDD に最大約 15 時間)。

Prius Deck 750V は ADAMS や bitcast のデータ放送にも対応しており、最新のニュースや天気予報、番組関連情報なども受信できます。

*4: 2 つのドライブに連続して自動的に録画することはできません。

(5) 映像を DVD で残そう(Prius Deck 750V/550V)

Prius Deck 750V で「Prius Navistation」で録画したテレビやアナログビデオの映像は、そのまま DVD-RAM や S-VHS テープに保存したり、MPEG2 に変換して「MotionDV Studio」で編集することができます。編集した画像は DVD-RAM はもちろん、DV テープにも保存でき、さらに「DVD-MovieAlbumSE」を使えば、DVD-RAM レコーダーで再生できる形式で DVD-RAM に保存することも可能です。「DVDit! LE」を使って DVD-R に書き込めば、オリジナルの DVD ビデオとして、市販の DVD ビデオプレイヤーでお楽しみいただくことも可能⁵⁾です。

Prius Navistation で録画したファイル(1 分、57.4MB)を変換した場合

| | MPEG2 | MPEG 1 (高画質) | MPEG 1 (標準画質) |
|----------|-----------|--------------|---------------|
| 変換時間 | 約 1 分 | 約 4 分 | 約 4 分 |
| サイズ | 45.4 MB | 19.0 MB | 10.0 MB |
| 解像度 | 352 x 480 | 352 x 240 | 352 x 240 |
| Bit Rate | 6 Mbps | 2.3 Mbps | 1.15 Mbps |
| 拡張子 | mpg | mpg | mpg |

HDD 以外のメディアに直接録画することはできません。

20 分以上の録画データを変換した場合、変換後のファイルは 20 分ごとに分割されたものになります。

*5: 一部のプレイヤーやパソコンでは再生しない場合もあります。DVD-R に書き込めるのは DVD ビデオのみです。PC データのバックアップなどには DVD-RAM をお使いください。

Prius Deck 550V でも、デジタルビデオの映像を取り込み、750V と同様に編集・DVD-RAM や DVD-R に書き込むことができます。

(1) デジタルサウンドで、より高音質に、より楽しく(Prius Deck 750V/550V/530V)

DVD をご視聴のときには、光デジタルオーディオ出力端子を通じてドルビープロロジック対応機器に接続すれば、本格的なホームシアターとしてお楽しみいただけます。

またドルビーヘッドホン機能を搭載しているので、一人で楽しむ場合には、通常のヘッドホンヘッドホン端子に接続するだけで、あたかも映画館や大型スピーカーで聞いているような音を楽しむことができます。さらに、別売りオプションの「USB/FM ステレオトランスミッター(MEDIA LIVE)」を使えば、外部のFM チューナー付き機器に音を送信できるので、コンポやラジカセ、ワイヤレスヘッドホンといった機器で Prius Deck の音を楽しむことができます。

音楽を中心に楽しみたい場合にも、お気に入りの CD から曲を取り込み、並べ替えをして、光デジタルオーディオ端子で MD レコーダー^{*6}に出力可能です。また、「Prius サウンド REC^{*7}」を使うことで、アナログのカセットテープやレコードの音も Prius に取り込むことができます。さらに曲間の無音部分を検知して曲の分割をし^{*8}、BeatJam XX-TREME と連携して音楽 CD を作成することができます。

*6: 48kHz サンプリングコンバーター搭載の MD レコーダーと接続することができます。

*7: 連続して録音できる長さは 60 分です。

*8: 曲調によってはうまく分割できない場合があります。

(2) PriusAV ランチャーで編集ソフトを連携(Prius Deck 750V/550V/530V)

デジタルカメラで撮った静止画や、音楽・動画などの編集をより簡単にできるように、編集ソフトを一発起動できる、PriusAV ランチャーをプレインストールしました。ランチャーアイコンにカーソルを合わせるとポップヒントがアプリケーションの用途を表示してくれるので、編集ソフトをご自分で軽快に連携させることが可能です。

(3) ブロードバンド時代の強い味方(Prius Deck 750V/550V/530V)

情報がさらに高速化、大容量化するブロードバンド時代に向けて、インターネット環境も CATV や ADSL などの回線を利用するなど多様化しています。Prius Deck V シリーズは、新しい環境にも柔軟に対応できるよう、LAN ポートを標準装備しています。

その Prius をより楽しく使えるように、アプリケーションや便利な WEB ページを大きなアイコンをクリックするだけで呼び出せるナビゲーションソフトウェア「わくわくナビ」をプレインストールしています。なにかお困りの時や、サポートに関する質問など、知りたい情報をより簡単に検索できるようになりました。また、自然な文章でオンラインヘルプを検索できる「CyberSupport」を導入しています。

3. サポート体制

(1) 無償引き取りサービス付き1年間無償保証とFLORA安心コールセンター、日立FLORA PC納品相談センターの充実したサポート

「Prius Deck 750V」「Prius Deck 550V」「Prius Deck 530V」は、1年間無償保証です。FLORA安心コールセンターにご連絡いただければ、お引き取りに伺い、修理完了後ご送付致します。

本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。

「FLORA安心コールセンター」(営業時間 平日9:30~22:00、土日祝日は10:00~22:00)が、お客様からのお問い合わせにフリーダイヤルで対応します。ご購入後一ヶ月以内のハードウェアトラブルについては、日立FLORA PC納品相談センター(営業時間 平日9:30~22:00、土日祝日は10:00~18:00)が承ります。

「FLORA安心コールセンター」

電話：0120-8855-96(フリーダイヤル)

または03-3298-6750(通話料はお客様の負担になります)

「日立FLORA PC納品相談センター」

電話：0120-5454-40(フリーダイヤル)

または046-236-3500(通話料はお客様の負担になります)

(2) 情報提供サービス

パソコン通信、インターネットを使ってPrius シリーズの商品情報、動作確認した周辺機器情報、イベント情報、Q&Aなど、各種の最新情報を提供します。

情報提供サービス

・[インターネット]

名称「Prius World」

アドレス「<http://prius.hitachi.co.jp/>」

・[@nifty]

名称「HITACHI Forum」

アクセスコマンド「GO FHITACHI」

4. 新商品の仕様

Prius Deck 750V 仕様

| | | Prius Deck 750V | |
|------------------|---|--|---|
| 型名 | | 750V5PV | 750V5SV |
| CPU | | Intel® Pentium® III プロセッサ 1B GHz | |
| システムバスクロック | | 133MHz | |
| チップセット | | Intel® 815E | |
| メインメモリー | 標準(最大) | 標準:128MB(128MB×1、シンクロナス DRAM、PC133 対応)/ 最大:512MB*(256MB×2、シンクロナス DRAM) | |
| | DIMMソケット | 2(標準搭載では1つ使用済み) | |
| キャッシュメモリー | 1次/2次 | 1次:32kB(CPUに内蔵)/2次:256kB(CPUに内蔵) | |
| ビデオ | コントローラ | Intel® 82815E (Chipset 内蔵、ディスプレイキャッシュ 4MB) | |
| | VRAM | 9~12MB (メインメモリと共用) | |
| ディスプレイ | 標準ディスプレイ | 15型 PriusView | 15型スーパービューアカラー 液晶ディスプレイ |
| | 解像度および 最大発色数 | 640×480ドット時:1677万色/800×600ドット時:1677万色/1024×768ドット時:1677万色 | |
| サブディスプレイ LCD パネル | | 132×48ドット 青/橙バックライト | |
| 内蔵 HDD *2 | | 約 120GB (約 60GB+約 60GB、Ultra ATA100 対応) | 約 60GB(Ultra ATA 100 対応) |
| 内蔵 DVD-RAM/Rドライブ | | DVD-RAM 読込/書込 2倍速 *3、DVD-R 書込 1倍速、CD-ROM/R 読込最大 24倍速、 CD-RW 読込最大 12倍速、DVD-ROM 読込最大 6倍速、E-IDE | |
| 内蔵 CD-R/RWドライブ | | CD-ROM/R 読込最大 40倍速、CD-RW 読込最大 32倍速、 CD-R 書込最大 16倍速、CD-RW 書込最大 10倍速、Buffer-under-run Proof、E-IDE | |
| TV機能 | | PCI TV チューナー/アナログビデオキャプチャーボード(EPG、データ放送対応) | |
| サウンド機能 | | AC97 準拠、光デジタルオーディオ出力対応*4、ドルビーヘッドホン | |
| スピーカー | | ステレオスピーカー(ディスプレイ内蔵、2W×2) | |
| LAN機能 | | 100BASE-TX/10BASE-T | |
| データ通信/FAX | | DATA 最大 56,000bps*5/FAX14400bps (V.90 規格準拠) | |
| インタフェース | 赤外線 | リモコン対応 | |
| | USB *6 | 4(前面:2、背面:2)(コネクタ 4ピン、キーボードで 1 使用済み) | |
| | 映像 IN/OUT | S 映像入力端子×2 系統(前面×1、背面×1)、コンポジット映像入力端子×2 系統 (前面×1、背面×1)、S 映像出力端子×1、TV アンテナ入力端子×1 | |
| | サウンド | ビデオ音声入力端子×2 系統(ステレオピンジャック 前面、ステレオミニジャック 背面)、 ラインイン×1(ステレオピンジャック 背面)、ラインアウト×1(ステレオピンジャック 背面)、 光デジタルオーディオアウト×1(角型 背面)、マイクイン×1(前面)、 ヘッドホン×1(ステレオミニジャック 前面) | |
| | i.LINK(IEEE1394) *7 | 前面:S400(4ピン)×1 | |
| その他 | ディスプレイ:アナログ RGB(ミニ D-Sub15ピン)×1、 750V5SV/550V5SV/550V5SVE/530V5SM 付属液晶ディスプレイ専用コネクタ(DFP20ピン)×1、 LAN(RJ45コネクタ)×1、FAX モデム:ライン×1、PHONE×1(モジュラーコネクタ 4ピン) | | |
| 拡張スロット | PCI スロット | 3(TV チューナーに 1 使用済み) (107mm×140mm 以内) | |
| | PC カードスロット | TypeII×2(TypeIII×1) PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応 | |
| キーボード | | USB 接続 OADG109A 配列準拠キーボード(ワンタッチキー付き) | |
| マウス | | USB 接続 スクロール機能付きマウス(ホイールマウス) | |
| リモコン | | Prius Deck 専用リモコン *8、単 3 電池 2 個付属 *9 | |
| 外形寸法 | | 99(W)×399(D)×355(H)mm(縦置き時、スタンド・突起部除く) | |
| 質量 | | 約 10.7kg | 約 10.1kg |
| 消費電力 | | 約 53W(最大:約 161W、サスペンド時:約 36W) | 約 54W(最大:約 156W、サスペンド時:約 36W) |
| 省エネ法に 基づく表示 | 区分 | R | |
| | エネルギー消費効率 *10 | 0.015 | 0.015 |
| 電源 | | 100V 50/60Hz(メインスイッチ付き) 平行 2P コンセント | |
| ソフト | OS | Microsoft® Windows® Millennium Edition | |
| | ワープロ他 | Microsoft® Office XP Personal | |
| | その他 | 〈Prius Deck V シリーズのソフトウェア一覧〉参照 | |
| 付属品 | | アンテナ接続ケーブル、モデムケーブル、 電源コード、パソコンスタンド、 一括インストール CD、各種マニュアル | アンテナ接続ケーブル、モデムケーブル、 オーディオケーブル、電源コード、 パソコンスタンド、一括インストール CD、 各種マニュアル |
| 価格 | | オープン価格(オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。) | |

*1:最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。

*2:容量は物理フォーマットの値です。1GBは1,000,000,000バイトとして計算しています。

*3:8cmのDVD-RAMメディアは本体を横置きにした状態でご使用ください。

*4:サンプリング周波数は48kHzです。この周波数に対応した機器が接続可能です。

*5:56,000bpsはデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は33,600bpsになります。

*6:USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

*7:i.LINK対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

*8:可動範囲—本体受光部から距離:正面 約 5m、角度±15度(上下、左右)約 3m。平均電池寿命約 2年。

*9:付属の電池は動作確認用であり、動作時間の保証は致しません。

*10:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

Prius Deck 550V 仕様

| | | Prius Deck 550V | |
|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|
| 型名 | | 550V5SV | 550V5SVE |
| CPU | | Intel® Pentium® III プロセッサ 1B GHz | Intel® Celeron™ プロセッサ 800 MHz |
| システムバスクロック | | 133MHz | 100MHz(メモリバスクロック 133MHz) |
| チップセット | | Intel® 815E | |
| メインメモリー | 標準(最大) | 標準:128MB(128MB×1、シンクロナス DRAM、PC133 対応)/ 最大:512MB*(256MB×2、シンクロナス DRAM) | |
| | DIMM ソケット | 2(標準搭載では1つ使用済み) | |
| キャッシュメモリー | 1次/2次 | 1次:32kB(CPUに内蔵)/ 2次:256kB(CPUに内蔵) | 1次:32kB(CPUに内蔵)/ 2次:128kB(CPUに内蔵) |
| ビデオ | コントローラ | Intel® 82815E (Chipset 内蔵、ディスプレイキャッシュ 4MB) | |
| | VRAM | 9~12MB (メインメモリと共用) | |
| ディスプレイ | 標準ディスプレイ | 15型スーパーピュアカラー液晶ディスプレイ | |
| | 解像度および 最大発色数 | 640×480ドット時:1677万色/800×600ドット時:1677万色/1024×768ドット時:1677万色 | |
| 内蔵 HDD *2 | | 約 60GB(Ultra ATA 100 対応) | 約 40GB(Ultra ATA 100 対応) |
| 内蔵 DVD-RAM/Rドライブ | | DVD-RAM 読込/書込 2倍速 *3、DVD-R 書込 1倍速、CD-ROM/R 読込最大 24倍速、 CD-RW 読込最大 12倍速、DVD-ROM 読込最大 6倍速、E-IDE | |
| 内蔵 CD-R/RWドライブ | | CD-ROM/R 読込最大 32倍速、CD-RW 読込最大 8倍速、CD-R/RW 書込最大 8倍速、E-IDE | |
| サウンド機能 | | AC97 準拠、光デジタルオーディオ出力対応*4、ドルビーヘッドホン | |
| スピーカー | | ステレオスピーカー(ディスプレイ内蔵、2W×2) | |
| LAN 機能 | | 100BASE-TX/10BASE-T | |
| データ通信/FAX | | DATA 最大 56,000bps*5/FAX 14400bps (V.90 規格準拠) | |
| インタフェース | USB *6 | 4(前面:2、背面:2)(コネクタ 4ピン、キーボードで1使用済み) | |
| | 映像 IN/OUT | S 映像出力端子×1 | |
| | サウンド | ラインイン×1(ステレオピンジャック 背面)、ラインアウト×1(ステレオピンジャック 背面)、 光デジタルオーディオアウト×1(角型 背面)、マイクイン×1(前面)、 ヘッドホン×1(ステレオミニジャック 前面) | |
| | i.LINK(IEEE1394) *7 | 前面:S400(4ピン)×1 | |
| | その他 | ディスプレイ:アナログ RGB(ミニ D-Sub15ピン)×1、 750V5SV/550V5SV/550V5SVE/530V5SM 付属液晶ディスプレイ専用コネクタ(DFP20ピン)×1、 LAN(RJ45コネクタ)×1、FAX モデム:ライン×1、PHONE×1(モジュラーコネクタ 4ピン) | |
| 拡張スロット | PCL スロット | 3 (107mm×140mm 以内) | |
| | PC カードスロット | TypeII×2(TypeIII×1) PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応 | |
| キーボード | | USB 接続 OADG109A 配列準拠キーボード(ワンタッチキー付き) | |
| マウス | | USB 接続 スクロール機能付きマウス(ホイールマウス) | |
| 外形寸法 | | 99(W)×399(D)×355(H)mm(縦置き時、スタンド・突起部除く) | |
| 質量 | | 約 9.9kg | 約 9.9kg |
| 消費電力 | | 約 50W(最大:約 144W、サスペンド時:約 29W) | 約 37W(最大:約 132W、サスペンド時:約 26W) |
| 省エネ法に 基づく表示 | 区分 | R | |
| | エネルギー消費効率 *8 | 0.012 | 0.014 |
| 電源 | | 100V 50/60Hz(メインスイッチ付き) 平行 2P コンセント | |
| ソフト | OS | Microsoft® Windows® Millennium Edition | |
| | ワープロ他 | Microsoft® Office XP Personal | |
| | その他 | <Prius Deck V シリーズのソフトウェア一覧>参照 | |
| 付属品 | | オーディオケーブル、モデムケーブル、電源コード、パソコンスタンド、 一括インストール CD、各種マニュアル | |
| 価格 | | オープン価格(オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。) | |

*1:最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。

*2:容量は物理フォーマットの値です。1GBは1,000,000,000バイトとして計算しています。

*3:8cmのDVD-RAMメディアは本体を横置きにした状態でご使用ください。

*4:サンプリング周波数は48kHzです。この周波数に対応した機器が接続可能です。

*5:56,000bpsはデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は33,600bpsになります。

*6:USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

*7:i.LINK対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

*8:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

Prius Deck 530V 仕様

| | | |
|------------------------|---------------------|---|
| | | Prius Deck 530V |
| 型名 | | 530V5SM |
| CPU | | エンハンスト 3DNow!™ テクノロジ 1GHz AMD Athlon™ プロセッサ |
| システムバスクロック | | 200MHz |
| チップセット | | VIA KL-133 |
| メインメモリー | 標準(最大) | 標準:128MB(128MB×1、シンクロナス DRAM、PC133 対応)/ 最大:512MB*(256MB×2、シンクロナス DRAM) |
| | DIMM ソケット | 2(標準搭載では1つ使用済み) |
| キャッシュメモリー | 1次/2次 | 1次:128kB(CPUに内蔵)/2次:256kB(CPUに内蔵) |
| ビデオ | コントローラ | S3 Savage4(Chipset 内蔵) |
| | VRAM | 8MB(メインメモリと共用) |
| ディスプレイ | 標準ディスプレイ | 15型スーパーピュアカラー液晶ディスプレイ |
| | 解像度および 最大発色数 | 640×480ドット時:1677万色/800×600ドット時:1677万色/1024×768ドット時:1677万色 |
| 内蔵 HDD *2 | | 約 40GB(Ultra ATA 100 対応) |
| 内蔵 DVD-ROM&CD-R/RWドライブ | | CD-ROM 読込最大 32 倍速、CD-RW 読込最大 20 倍速、DVD-ROM 読込最大 8 倍速 CD-ROM/R 読込最大 32 倍速、CD-R/RW 書込最大 8 倍速、E-IDE |
| サウンド機能 | | AC97 準拠、光デジタルオーディオ出力対応*3、ドルビーヘッドホン |
| スピーカー | | ステレオスピーカー(ディスプレイ内蔵、2W×2) |
| LAN 機能 | | 100BASE-TX/10BASE-T |
| データ通信/FAX | | DATA 最大 56,000bps*4/FAX14400bps(V.90 規格準拠) |
| インタフェース | USB *5 | 4(前面:2, 背面:2)(コネクタ 4ピン、キーボードで1使用済み) |
| | サウンド | ラインイン×1(ステレオミニジャック 背面)、ラインアウト×1(ステレオミニジャック 背面)、 光デジタルオーディオアウト×1(丸型、前面、ヘッドホンアウトと兼用)、マイクイン×1(前面) |
| | i.LINK(IEEE1394) *6 | 前面:S400(4ピン)×1 |
| | その他 | パラレル:セントロニクス準拠(D-Sub25ピン、ECP/EPP 対応)×1、 ディスプレイ:アナログ RGB(ミニ D-Sub15ピン)×1、 付属液晶ディスプレイ専用コネクタ(DFP20ピン)×1、LAN(RJ45コネクタ)×1、 FAX モデム:ライン×1、PHONE×1(モジュラーコネクタ 4ピン) |
| 拡張スロット | PCI スロット | 2 (107mm×200mm 以内) |
| | PC カードスロット | TypeII×2(TypeIII×1) PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応 |
| キーボード | | USB 接続 OADG109A 配列準拠キーボード(ワンタッチキー付き) |
| マウス | | USB 接続 スクロール機能付きマウス(ホイールマウス) |
| 外形寸法 | | 89(W)×339(D)×300(H)mm(縦置き時、スタンド・突起部除く) |
| 質量 | | 約 6.9kg |
| 消費電力 | | 約 71W(最大:約 136W、サスペンド時:約 3.5W) |
| 省エネ法に 基づく表示 | 区分 | R |
| | エネルギー消費効率*7 | 0.0011 |
| 電源 | | 100V 50/60Hz 平行 2P コンセント 付属液晶ディスプレイ用サービスコンセント |
| ソフト | OS | Microsoft® Windows® Millennium Edition |
| | ワープロ他 | Microsoft® Office XP Personal |
| | その他 | 〈Prius Deck V シリーズのソフトウェア一覧〉参照 |
| 付属品 | | オーディオケーブル、モデムケーブル、電源コード、パソコンスタンド、 一括インストール CD、各種マニュアル |
| 価格 | | オープン価格(オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。) |

*1:最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。

*2:容量は物理フォーマットの値です。1GBは1,000,000,000バイトとして計算しています。

*3:サンプリング周波数は48kHzです。この周波数に対応した機器が接続可能です。

*4:56,000bpsはデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は33,600bpsになります。

*5:USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

*6:i.LINK対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

*7:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

Prius Deck V シリーズ付属ディスプレイ仕様

| | | PriusView(750V5PV 付属ディスプレイ) | 750V5SV、550V、530V 付属ディスプレイ |
|-------------------|----|--|---------------------------------------|
| 画素ピッチ | | 0.297×0.297 | |
| 最大表示色 | | 1,677 万色 | |
| 最大解像度 | | 1,024×768ドット | |
| コントラスト比*1 | | 300:1 | |
| 輝度*1 | | 200cd/m ² | |
| 視野角 | 水平 | 170 度 | |
| | 垂直 | 170 度 | |
| インタフェース | | TV アンテナ入力端子/ビデオ 1:映像・音声・S 映像入力端子/ビデオ 2:映像・音声・D1 映像入力端子/ヘッドホン出力端子/ワイヤレス伝送入力端子/PC アナログ映像入力端子(ミニ D-Sub15 ピン)/PC 音声入力端子 | デジタルインタフェース(DFP)/PC 音声入力端子 |
| スピーカー | | 2W+2W | |
| 外形寸法 | | 456(W)×347(H) ×177(D)mm(スタンドを外した場合 78.8mm(D)) | |
| 質量 | | 5.0kg(スタンド含む)、4.2kg(スタンド無し) | 4.8kg(スタンド含む)、4.0kg(スタンド無し) |
| 消費電力 | | 最大 60W(サスペンド時:約 6W) | 最大 35W(サスペンド時:約 6W) |
| 省電力機能 | | 国際エネルギースタープログラム準拠 | DFP 準拠 |
| オン・スクリーン・ディスプレイ機能 | | 対応 | — |
| ブラッグ&プレイ機能 | | DDC 1/2B | DDC 2B |
| 付属品 | | リモコン送信機(PriusView 専用リモコン)*2、単 3 型乾電池×2 個*3、取扱説明書、AC アダプター、電源コード、ディスプレイケーブル、オーディオケーブル、六角レンチ、アンテナ接続ケーブル、中継接栓、アンテナアダプター | 取扱説明書、AC アダプター、電源コード、ディスプレイケーブル、六角レンチ |

*1:公称。*2:可動範囲/本体受光部から距離:正面約 5m、角度±30 度:約 3m。平均電池寿命約 2 年。*3:付属の電池は動作確認用であり、動作時間の保証は致しません。

<他社商標注記>

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intel、Pentium および Celeron は、Intel Corp.の商標または登録商標です。
- AMD、AMD Athlon、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。
- Dolby、ドルビー、Prologic およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- Bitcast およびビットキャストの名称は株式会社インフォシティの登録商標です。
- ADAMS は、テレビ朝日データ株式会社の登録商標です。
- 「BeatJam」、「ラベルマイティ」、「CyberSupport」は、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。
- Easy CD Creator、DirectCD は、Adaptec,Inc.の商標です。
- Sonic、Sonic Solutions、DVDit!は、Sonic Solutions の商標です。
- WinDVD は、InterVideo,Inc.の登録商標です。
- デジカメNinja2001、AI 囲碁、AI 将棋、AI 麻雀は、株式会社アイフォーの登録商標です。
- ハイパーダイヤは、株式会社日立情報システムズの登録商標です。
- PostPet は、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の登録商標です。
- KaraOK!は、株式会社フェイスの商標です。
- @nifty は、ニフティ株式会社の商標です。
- 「AOL」は、America Online,Inc.の商標になります。
- 「BIGLOBE」は、日本電気株式会社の登録商標です。
- DION は、KDDI 株式会社の登録商標です。
- 「ODN」は、日本テレコム株式会社の商標になります。
- i.LINK、So-net、ソネット、および So-net のロゴは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
VirusScan および、NetShield は、米国法人 Network Associates,Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- その他、記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。