

液晶ディスプレイを強化し、DVDマルチドライブを搭載した
「Prius Air Fシリーズ」「Prius Air Note Fシリーズ」をラインアップ
17型ワイドアドバンススーパーピュアカラー液晶、15型スーパーラスタビュー液晶搭載など全6モデル発売



Prius Air 670F
(670F7AVA)



Prius Air 670F
(670F5LVA)



Prius Air Note 100F
(100F5TVP)

日立製作所 コピキタスプラットフォームグループ(グループ長&CEO：百瀬 次生)は、このたび、コンシューマ向け液晶デスクトップ型「Prius Air Fシリーズ」としてTVモデル「Prius Air 670F」を2モデル、スタンダードモデル「Prius Air 650F」を1モデル、デザインを一新したA4ノートPC「Prius Air Note 100Fシリーズ」を3モデル、合計2機種6モデルを5月24日から順次発売します。

今回発売する「Prius Air 670Fシリーズ」では、新開発の「17型ワイドアドバンススーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」を採用したモデルをラインアップ^{*1}しました。上下左右170°の広視野角と、液晶パネルの開口率を従来に比べ約30%アップし高輝度化(約350cd/m²)を実現しました。液晶画面への写り込みを最小限に抑えた「AR(anti-reflective/低反射)処理」を採用し、ツヤのある鮮やかで高画質な画面でTVやDVDを楽しめます。さらに、多彩なDVDメディアに対応するDVDマルチドライブを搭載しており、用途や再生機器にあわせたオリジナルDVDを作成することが可能です。また「15型ラスタビュー液晶」を採用した「Prius Air 650F」では、DVD-ROMドライブとCD-R/RWドライブのダブルドライブを搭載しており、オリジナルCDのバックアップが手軽に行えます。

さらに今回「Prius Air」のラインアップにノートPCを加えました。従来のノートPCモデルからデザインを一新した「Prius Air Note 100Fシリーズ」では、新開発の「スーパーラスタビュー液晶ディスプレイ」を採用し、上下100°・左右120°の広視野角と色純度を15%向上(当社比)したことにより、さらに美しいツヤのある高画質映像表示を実現しています。スロットインDVDマルチドライブを搭載^{*2}した2モデルをラインアップし、オリジナルDVD作成もより身近になったA4ノートPCです。

「Prius Air Fシリーズ」「Prius Air Note Fシリーズ」には、インターネットアイコンやTV番組等^{*3}のコンテンツを画面右から緩やかに流しながらトップ画面に表示するソフトウェア「Prius Air View」を搭載、多くの情報を一画面でサムネイル(縮小)表示します。これにより気になる情報にすばやくアクセスでき、ブロードバンドをより快適に活用できます。

*1:670F7AVAのみ。670F5LVA/650F5LWAは15型ラスタビュー液晶ディスプレイを搭載

*2:100F5TVP、100F5TVCの2モデル。100F5TMCはDVD-ROM&CD-R/RWのスロットインマルチドライブを搭載

*3:Prius Air 670Fの2モデルのみ

今回発表の新製品 <Prius Air F シリーズ> <Prius Air Note F シリーズ> *価格は全てオープンです。

品名	型名	CPU、メモリー	HDD	光学ドライブ	ディスプレイ	統合ソフト	TV機能	発売時期
Prius Air 670F	670F7AVA	AMD Athlon™ XP プロセッサ 2400+ DDR SDRAM 256MB	約 120GB	DVDマルチドライブ	17型ワイドアドバンスドスーパーピュアカラー液晶 (WXGA)	Office XP Personal	ハードウェア MPEG2 リアルタイムエンコーダー付 TVチューナー / リモコン	6/14(土)
	670F5LVA	AMD Athlon™ XP プロセッサ 2200+ DDR SDRAM 256MB	約 120GB	DVDマルチドライブ	15型ラスタビュー液晶 (XGA)	Office XP Personal		
Prius Air 650F	650F5LWA	AMD Athlon™ XP プロセッサ 2200+ DDR SDRAM 256MB	約 120GB	DVD-ROM及び CD-R/RWのダブルドライブ	15型ラスタビュー液晶 (XGA)	Office XP Personal	-	5/24(土)
Prius Air Note 100F	100F5TVP	モバイル Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.0 GHz-M DDR SDRAM 256MB	約 60GB	スロットイン DVDマルチドライブ	15型スーパーラスタビュー液晶 (XGA)	Office XP Personal	-	
	100F5TVC	モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 1.8 GHz DDR SDRAM 256MB	約 40GB	スロットイン DVDマルチドライブ	15型スーパーラスタビュー液晶 (XGA)	Office XP Personal	-	
	100F5TMC	モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 1.7 GHz DDR SDRAM 256MB	約 40GB	スロットイン DVD-ROM & CD-R/RWのマルチドライブ	15型スーパーラスタビュー液晶 (XGA)	Office XP Personal	-	

新製品の主な特徴

1. Prius Air 670F/650F

(1) 新開発の「17型ワイドアドバンスドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」を搭載(670F7AVA)

- ・上下左右 170°の広視野角・高輝度(約 350cd/m²)と、ハイコントラストで迫力ある鮮やかな映像でTVやDVDなどを楽しめます。
- ・「オート輝度調整機能」をサポート
ソフトウェア「PriusAir View」と連動して画面の明るさを自動的に切り替えます。通常のPC画面に対して、TVやDVDを画面全体で楽しむときは、明るい画面(AVモード)に切り替えます。
- ・「3分割スムージング機能」を採用
ワイド画面におこりがちな横伸張を補正し、より自然で美しい映像を楽しめます。

(2) 多彩なDVDメディアに対応するDVDマルチドライブを搭載(670F7AVA/670F5LVA)

- ・DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWと多彩なDVDメディアに対応するDVDマルチドライブを搭載しており、オリジナルDVD作成やCD作成が楽しめます。

(3) 高画質TVチューナーで高画質映像を楽しむ(670F7AVA/670F5LVA)

- ・ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダー付TVチューナーの搭載により、高画質なTV映像を楽しむことができ、電子番組表(EPG)での予約録画も可能です。さらに「サイドTV機能」をサポートしました。画面の右側にTV画面・番組情報などを表示し、TVを見ながらインターネットを同時に楽しめます。

(4) 「15 型ラスタビュー液晶ディスプレイ」搭載(670F5LVA/650F5LWA)

- ・約 1,619 万色^{*4} 表示で美しくなめらかな高画質を映し出し、上下左右 160 度の広い視野角と、ハイコントラストで明るい(輝度約 250cd/m²) 「ラスタビュー液晶」を搭載しました。

*4 : 1,619 万色表示は、26 万色表示パネルをディザリング処理で表示

(5) マイナスイオン発生装置を搭載(650F5LWA のみ)

- ・ マイナスイオン発生装置をディスプレイ側部に搭載しています。

2 . Prius Air Note 100F

(1) 新開発の「15 型スーパーラスタビュー液晶ディスプレイ」を搭載

- ・ 上下 100 ° ・ 左右 120 ° の広視野角と色純度を 15% 向上 (当社比) したことにより、より一層高画質な映像表示を実現しています。隅々まで鮮明な映像を表示できるため、ツヤのある映像で DVD を見たりデジタルカメラ画像の編集・加工などを楽しめます。

(2) 多彩な DVD メディアに対応するスロットイン DVD マルチドライブを搭載(100F5TVP/100F5TVC)

- ・ DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW と多彩な DVD メディアに対応するスロットイン DVD マルチドライブを搭載しており、オリジナル DVD 作成や CD 作成が楽しめます。また、ディスクの差し替え時にトレーの開け閉めがいないスロットイン形式なので、煩わしさもありません。

(3) 本体の状態が「光」でわかる「インフォメーションリング」をノート PC に初めて搭載

- ・ 電源 ON/OFF、スタンバイなどのパソコンの状態を、タッチ패드手前の「インフォメーションリング」が光りの動きと変化でお知らせします。上下左右方向のスクロール機能を装備し、動作を 7 色から選べます。
- ・ 高速グラフィックアクセラレータ 「ATI RADEON グラフィックアクセラレータ」を搭載しています。

3 . PriusAir View

- ・ 「Prius Air F シリーズ」「Prius Air Note F シリーズ」に搭載しているソフトウェア「Prius Air View」は、画面右から緩やかに流れながらインターネットアイコンや TV 番組^{*5}等のコンテンツをトップ画面で表示します。
- ・ 流れる画面のインターネットアイコンは、追加・編集などカスタマイズが可能です。またマウス操作で自由に左右に画面スクロールできる「スクロール機能」と「ジャンルスキップ機能」を搭載しました。同じジャンル内にリンクボタン(リンク集、静止画等)へジャンプできるため、スピーディーな操作が可能です。

インターネット

- ・ 厳選されたインターネットサイトを登録しており、流れる画面からワンクリックで生活に必要な情報にアクセスできます。アクセス頻度の高い情報サイト(「ニュース」「天気予報」「乗換案内」「検索」「スポーツ」)のリンクは、常に画面下に表示されます。

TV / 録画^{*5}

- ・ 画面の最上部に放送中の TV 番組を静止画で表示し、見たい番組をワンクリックで拡大表示します。録画予約も電子番組表 (EPG) で可能。ジャンルや出演者による番組検索もできます。

DVD / CD

- ・DVDの高画質映像も鮮やかに再生、音楽CD再生も可能です。

ライブラリービューワー / アラーム

- ・録画したTV番組^{*5}や、映像・音楽・画像へスマートにアクセスすることが可能です。
- ・プレインストールされた自然風景画像と環境音楽をスライドショーで楽しめます。
- ・アラーム機能により、大切な用事や約束を、音とメッセージと画像でお知らせします。

*5: Prius Air 670F の2モデルのみ

4. 全モデル共通

- ・高速データ転送を実現するUSB2.0を搭載、周辺機器との高速なデータ通信が可能です。
- ・スクロール機能付光学式マウス(USB接続)を採用しており、メンテナンスが手軽です。
- ・自然な文章でオンラインヘルプの検索ができるソフトウェア「CyberSupport」をプレインストールしています。オペレーティングシステムには、「Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition(with Service Pack 1)」、統合ソフトには「Microsoft[®] Office XP Personal」を搭載しています。

添付資料

1.新製品の特徴 2. サポート体制 3. 製品の仕様 4. Prius Air Fシリーズ/ Prius Air Note Fシリーズ ソフトウェア一覧

他社商標注記

- ・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・インテル、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- ・AMD、AMD Athlon、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- ・その他、記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

商品情報

・インターネット: 「Prius World」 URL <http://prius.hitachi.co.jp/>

取扱事業部・照会先

株式会社日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ

インターネットプラットフォーム事業部 ユビキタスアライアンス開発本部

アライアンスサポートグループ [担当:石島]

〒105-8430 東京都港区西新橋二丁目15番12号 日立愛宕別館

TEL:03-3506-1655 (ダイヤルイン)

お客様問合せ先

- ・安心コールセンター TEL:0120-8855-96 (フリーダイヤル) もしくは 03-3298-6750

利用時間: 10:00~22:00 (1月1日を除く毎日)

以上

1. 新製品の特徴

(1) TV番組を「きれいに」楽しむ、録画する^{*6}

- ・「Prius Air 670F」には、ハードウェア MPEG2 リアルタイムエンコーダ搭載のテレビチューナーを搭載しており、テレビ番組をハードウェア処理で録画するため、快適な操作性と美しい画質を実現しました。また HDD への録画と、DVD-RAM メディアへの録画(予約録画時のみ)をサポートしています。
- ・「Prius Air 670F」では、「PriusAir View」を使用した場合、オンエア中の TV 映像を見ている途中で一時停止し、止めたところから見る「一時停止」機能、もう一度見たいシーンへ戻る「巻き戻し再生」機能、録画中の番組を頭から再生し、途中で早送りして実際の放送時間に追いつく「時間差再生」機能などのタイムシフト機能を楽しめます。
- ・電子番組表(EPG)で、最大 8 日間の番組検索(ジャンル別/出演者別)や録画予約が簡単にできます。予約設定は、番組を選び予約ボタンをクリックするだけの簡単さを実現しています。携帯電話からの録画予約操作も可能です^{*7}。録画可能時間は、「Prius Air 670F」では長時間画質で最大約 100 時間です。

*6: Prius Air 670F のみ

*7: Prius Air 670F がインターネット接続している場合のみ。reserMail を使って予約します。i モード、J-SKY に対応

(2) 映像を DVD に - DVD マルチドライブを搭載(Prius Air 670F/Prius Air Note 100F^{*8})

- ・先進の DVD マルチドライブを搭載しており、「PriusAir View」で録画したテレビ番組^{*9}を、そのまま DVD-RAM に保存したり、動画編集ソフトウェア「WinDVD Creator for HITACHI」で編集することができます。編集した画像を DVD-R や DVD-RW に書き込めば、オリジナルの DVD ビデオとして、市販の DVD ビデオプレーヤーで再生することができます^{*10}。
- ・DVD-RAM レコーダーなどで記録された映像は、「DVD-MovieAlbumSE^{*9}」でプレイリスト再生やカット編集ができます。書込・消去が簡単な DVD-RAM を気軽に活用できます。

*8: 100F5TVP / 100F5TVC の 2 モデル

*9: Prius Air 670F のみ

*10: 一部のプレーヤーやパソコンでは再生しない場合もあります。

(3) 臨場感あふれるサウンドを楽しむ

- ・DVD を立体感あるサウンドで楽しめる「ドルビーバーチャルスピーカー機能」を搭載しました。また、ヘッドフォンで迫力ある高音質が楽しめる「ドルビーヘッドホン機能」も搭載しています。

2. サポート体制

(1) 無償引き取りサービス付き 1 年間無償保証と「安心コールセンタ」の充実したサポート

- ・「Prius Air 670F」「Prius Air 650F」「Prius Air Note 100F」は、1 年間無償保証です。安心コールセンタに連絡をいただいた後に引き取りに伺い、修理完了後に返送します。
- ・本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。
- ・「安心コールセンタ」(10:00~22:00(1 月 1 日を除く毎日))が、お客様からのお問合せにフリーダイヤルで対応します。

TEL: 0120-8855-96(フリーダイヤル)もしくは 03-3298-6750(通話料はお客様の負担になります。)

(2) 情報提供サービス

・インターネットを使って「Prius シリーズ」の商品情報、動作確認した周辺機器情報、Q&A 等、各種の最新情報を提供します。

・ [商品情報サイト] 名称「Prius World」

アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/>

・ [サポート情報サイト] アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/go/support/>

3. 製品の仕様

Prius Air 670F / 650F 仕様

品名		Prius Air 670F		Prius Air 650F	
型名		670F7AVA	670F5LVA	650F5LWA	
CPU		AMD Athlon™ XP プロセッサ 2400+ *1	AMD Athlon™ XP プロセッサ 2200+ *1		
システムバスクロック		266MHz			
チップセット		Silicon Integrated System 社製 SiS740			
メインメモリ	標準 (最大)	標準 256MB (256MB×1、DDR SDRAM-DIMM、PC2100 対応)、 最大 1024MB (512MB×2、DDR SDRAM-DIMM、PC2100 対応) *2			
	DIMM ソケット	2 (標準では1つ使用済み)			
キャッシュメモリ	1次/2次	128KB (CPU 内蔵) / 256KB (CPU 内蔵)			
ビデオ	コントローラ	Silicon Integrated System 社製 SiS740 内蔵			
	VRAM	32MB (メインメモリと共用)			
	解像度及び 最大発色数	800×600 ドット時: 1677 万色、1024×768 ドット 時: 1677 万色、1280×768 ドット時: 1677 万色	800×600 ドット時: 1677 万色、 1024×768 ドット時: 1677 万色		
標準ディスプレイ		17型ワイド アドバンスド スーパーピュアカラー 液晶ディスプレイ	15型ラスタープュー液晶ディスプレイ		
内蔵 HDD *3		約 120GB (Ultra ATA 100 対応)			
内蔵 DVD マルチドライブ		DVD-RAM(4.7GB/面)読込最大 6 倍/書込最大 2 倍速、DVD-R 読込最大 6 倍速 書込最大 2 倍速、DVD-RW 読込最大 6 倍 速 書込 1 倍速、DVD-ROM 読込最大 12 倍速、CD-R 読 込最大 32 倍速 書込最大 12 倍速、CD-RW 読込最大 24 倍 速 書込最大 8 倍速、CD-ROM 読込最大 32 倍速、 Buffer under-run Proof、E-IDE			
内蔵 DVD-ROM ドライブ		-	-	DVD-ROM 読込最大 16 倍 速、DVD-R 読込最大 8 倍 速、DVD-RW 読込最大 8 倍 速、DVD-RAM 読込 1 倍速、 CD-ROM/R 読込最大 48 倍 速、CD-RW 読込最大 20 倍 速、E-IDE	
内蔵 CD-R/RW ドライブ		-	-	CD-ROM/R 読込最大 40 倍 速、CD-RW 読込最大 32 倍 速、CD-R 書込最大 40 倍 速、CD-RW 書込最大 20 倍 速、Buffer under-run Proof、E-IDE	
テレビ 機能	テレビチューナー	ハードウェア MPEG2 リアルタイムエンコーダー付き TV Tuner(VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13ch-C63ch)		-	
	テレビ録画機能	高画質: 720×480 (8Mbps)、720×480 (6Mbps)、標準 画質: 720×480(4Mbps) 標準画質: 720×480(3.5Mbps)、 長時間: 720×480 (3Mbps)、長時間: 720×480 (2Mbps)		-	
	最大 録 画 時 間	高画質モード (8Mbps)	約 25 時間		-
		高画質モード (6Mbps) *	約 35 時間		-
		標準画質モード (4Mbps) *	約 50 時間		-
		標準画質モード (3.5Mbps)	約 60 時間		-
		長時間画質モード (3Mbps)	約 65 時間		-
長時間画質モード (2Mbps)*	約 100 時間		-		
サウンド機能		AC97 準拠、光デジタルオーディオ出力対応 *4、ドルビーヘッドホン、 ドルビーバーチャルスピーカー			
スピーカー		ステレオスピーカー (ディスプレイ内蔵、 3W×2)	ステレオスピーカー (ディスプレイ内蔵、2W×2)		
LAN 機能		100BASE-TX/10BASE-T			
データ通信/FAX 機能		DATA 最大 56,000bps *5 / FAX14,400bps (V.90 規格準拠)			

インタ フェース	赤外線	リモコン用	-
	USB *6	USB2.0×6 (前面：2、背面：2、ディスプレイ：2) (ディスプレイで1使用済み、キーボードで1使用済み)	-
	映像入出力	S映像入力端子(ビデオイン)×1、コンポジット映像入 力端子×1、TVアンテナ入力端子×1	-
	サウンド	ビデオ音声入力端子×1(ステレオピンジャック 背面)、 ラインイン×1(ステレオミニジャック 背面)、ライン アウト×1(ステレオミニジャック 背面)、スピーカー アウト×1(ステレオミニジャック 背面)、光デジタル オーディオアウト×1(丸型、ヘッドフォンアウトと兼 用 前面)、マイクイン×1(モノラルミニジャック 前 面)	ラインイン×1(ステレオ ミニジャック 背面)、ラ インアウト×1(ステレオ ミニジャック 背面)、ス ピーカーアウト×1(ステ レオミニジャック 背面)、 光デジタルオーディオア ウト×1(丸型、ヘッドフ ォンアウトと兼用 前面)、 マイクイン×1(モノラル ミニジャック 前面)
	i.LINK (IEEE1394) *7	前面：S400 (4ピン) ×2	-
その他	ディスプレイ：アナログRGB (ミニD-sub15ピン) ×1、液晶ディスプレイ (DVI-Dコ ネクタ) ×1、LAN (RJ45コネクタ) ×1、FAXモデム：ライン×1、 PHONE (モジュラーコネクタ4ピン) ×1	-	
拡張スロット	PCI スロット	2 (TVチューナーに1つ使用済み) (奥行き 150mm 以内)	2 (奥行き 150mm 以内)
	PCカード	Type ×2 (Type ×1) PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応	-
キーボード	USB 接続 OADG109 配列準拠キーボード (ワンタッチキー付き、マウス用 USB HUB 付き)		
マウス	USB 接続 スクロール機能付き光学式マウス (ホイールマウス)		
リモコン	Prius Air 専用リモコン *8、電池付属 *9		-
外形寸法	104 (W) × 344 (D) × 367 (H) mm (縦置き時、スタンド・突起除く)		
質量	約 9.2kg	約 9.2kg	約 10.2kg
消費電力	約 105W (最大：200W、 サスペンド時：約 4W)	約 87W (最大：200W、 サスペンド時：約 4W)	約 83W (最大：200W、 サスペンド時：約 4W)
省エネ法に 基づく表示	区分	Q	
	エネルギー消費効率 *10	0.00059	0.00065
電源	100V 50/60Hz 平行 2P コンセント		
ソフトウェア	OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition (with Service Pack 1)	
	ワープロ他	Microsoft® Office XP Personal	
付属品	モデムケーブル、電源コード、再セットアップディス ク、リモコン、各種マニュアル	モデムケーブル、電源コー ド、再セットアップディス ク、各種マニュアル	
価格	オープン価格 (オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。)		

*1：AMD 社が定めた、QuantumSpeed™アーキテクチャに基づく性能基準であり、実際の CPU 動作クロック周波数ではありません。670F7AVA に搭載した CPU 内部の動作クロック周波数は 2000MHz です。670F5LVA/650F5LWA に搭載した CPU 内部の動作クロック周波数は 1800MHz です。

*2：最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。

*3：容量は物理フォーマット時の値です。1GB は 1,000,000,000 バイトとして計算しています。

*4：サンプリング周波数は 48kHz です。この周波数に対応した機器が接続可能です。

*5：56,000bps はデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は 33,600bps になります。

*6：USB 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

*7：i.LINK 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

*8：可動範囲/ディスプレイ受光部から距離：正面 約 5m、角度 ±15 度 (上下、左右) 約 3m。平均電池寿命約 2 年。

*9：付属の電池は動作確認用であり、動作時間の保証は致しません。

*10：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

*：出荷時設定

本製品の本体部は縦置き専用です。8cm のメディア (CD-ROM、CD-R、DVD-R、音楽 CD 等) はご使用になれません。

付属ディスプレイ仕様

		670F7AVA 付属 17型ワイドアドバンスド スーパーピュアカラー液晶 ディスプレイ	670F5LVA / 650F5LWA 付属 15型ラスタープュー液晶ディスプレイ
画素ピッチ		0.285 × 0.285mm	0.297 × 0.297mm
最大表示色		約 1677 万色	約 1619 万色 ^{*11}
最大解像度		1,280 × 768 ドット	1,024 × 768 ドット
コントラスト比		400 : 1	400 : 1
輝度		約 350 cd/m ²	約 250 cd/m ²
視野角	水平	170 度	160 度
	垂直	170 度	160 度
インターフェース		デジタルインターフェース(DVI)/PC 音声入力端子/ USB2.0 アップポート × 1、USB2.0 ダウンポート × 2 ^{*12}	
スピーカー		3W + 3W	2W + 2W
外形寸法		552(W) × 387(H) × 190(D)mm	443(W) × 376(H) × 190(D)mm
質量		約 6.3 kg	約 4.7 kg
消費電力		最大 50W(サスペンド時:約 5W 以下)	最大 48W(サスペンド時:約 5W 以下)
省電力機能		国際エネルギースタートプログラム適合 / DVI DMPM	
プラグ&プレイ機能		DDC2B	
付属品		取扱説明書、AC アダプタ、電源コード、インターフェースケーブル(ディスプレイ、オーディオ、USB)	

*11 : 1619 万色表示は、26 万色表示パネルをディザリング処理で実現。

*12 : USB 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

Prius Air Note 100F 仕様

品名		Prius Air Note 100F		
型名		100F5TVP	100F5TVC	100F5TMC
CPU		モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.0GHz-M	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.8GHz	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.7GHz
システムバスクロック		400MHz		
チップセット		ATI RADEON™ IGP340M + Ali M 1535+		
メインメモリ	標準(最大)	標準：256MB (DDR SDRAM、PC2100 対応)、最大：1024MB (DDR SDRAM、PC2100 対応)		
	DIMM ソケット	2 (うち 1 つは使用済み)		
キャッシュメモリ	1 次/2 次	1 次：20KB(12KB：実行トレースキャッシュ+8KB：データ用) 2 次：512KB	1 次：32KB(16KB：命令用+16KB：データ用) 2 次：256KB	
	ビデオ	コントローラ	ATI RADEON™ IGP340M + Ali M 1535+ (チップセット内蔵)	
	VRAM	32MB (メインメモリ共用)		
ディスプレイ	標準ディスプレイ	15 型スーパーラスタースクリーン液晶ディスプレイ		
	解像度及び最大発色数	800x600 ドット時：1677 万色 ^{*1} 、1024x768 ドット時：1677 万色 ^{*1}		
内蔵 HDD ^{*2}		約 60GB (Ultra ATA 100 対応)	約 40GB (Ultra ATA 100 対応)	
内蔵 DVD マルチドライブ		読込最大：CD-ROM 24 倍速、CD-R 24 倍速、CD-RW 12 倍速、DVD-ROM 8 倍速、DVD-R/RW 4 倍速、DVD-RAM 2 倍速、書込最大：DVD-RAM 2 倍速、DVD-R 2 倍速、DVD-RW 1 倍速、CD-R 16 倍速、CD-RW 4 倍速、Buffer under-run Proof、E-IDE		
内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ		読込最大：CD-ROM 24 倍速、CD-R 24 倍速、CD-RW 12 倍速、DVD-ROM 8 倍速、DVD-R/RW 4 倍速 書込最大：CD-R 24 倍速、CD-RW 4 倍速、Buffer under-run Proof、E-IDE		
サウンド機能		AC97 準拠、光デジタルオーディオ出力対応 ^{*3} 、ドルビーヘッドホン、ドルビーバーチャルスピーカー		
スピーカー		ステレオスピーカー (1.5W×2)		
LAN 機能		100BASE-TX/10BASE-T		
データ通信/FAX 機能		DATA 最大 56,000bps ^{*4} /FAX14,400bps (V.90 規格準拠)		
インタフェース	映像出力	S 映像出力端子×1		
	USB ^{*5}	USB2.0×3 (背面×2、側面×1)		
	サウンド	光デジタルオーディオ出力×1 (丸型、ヘッドフォンアウトと兼用 (ステレオ、ミニジャック))、マイク入力×1 (モノラル、ミニジャック)		
	i.LINK(IEEE1394) ^{*6}	S400 (4 ピン)×1		
	シリアル	RS-232C (D-sub9 ピン、16550A 互換)×1		
	パラレル	セントロニクス準拠 (D-sub25 ピン、ECP/EPP 対応)×1		
その他	ディスプレイ：アナログ RGB (ミニ D-sub15 ピン)×1、LAN (RJ45 コネクタ)×1、FAX モデム (モジュラーコネクタ 4 ピン)×1			
拡張スロット	PC カードスロット	Type ×2 (Type ×1) PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応		
キーボード		JIS 標準配列準拠キーボード (90 キー、ワンタッチキー付き)		
マウス		USB 接続 スクロール機能付き光学式マウス (ホイールマウス)		
ポインティングデバイス		4 ボタンスクロール機能付タッチパッド		
インフォメーションリング		7 色 LED (スクロールボタン兼用)		
外形寸法		328 (W)×268 (D)×37 (H) mm (突起部除く)		
質量		約 3.2kg		
消費電力		約 26W (最大：87W サスペンド時：約 2W)	約 27W (最大：84W サスペンド時：約 2W)	約 27W (最大：82W サスペンド時：約 2W)
省エネ法に基づく表示	区分	S		
	エネルギー消費効率 ^{*7}	0.0003	0.0004	0.0004
バッテリー	使用可能時間 ^{*8}	約 2.6 時間	約 2.4 時間	約 2.4 時間
	充電時間	電源 OFF 時 約 2.5 時間、電源 ON 時 約 2.5 時間	電源 OFF 時 約 2.5 時間、電源 ON 時 約 2.8 時間	電源 OFF 時 約 2.5 時間、電源 ON 時 約 2.5 時間
電源		100V 50/60Hz		
ソフトウェア	OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition (with Service Pack 1)		
	ワープロ他	Microsoft® Office XP Personal		
付属品		AC アダプタ、AC ケーブル、バッテリーパック (リチウムイオンバッテリー)、モデムケーブル、再セットアップディスク、各種マニュアル		
価格		オープン価格(オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。)		

*1：1677 万色表示は、26 万色表示パネルをディザリング処理で実現。

*2：容量は物理フォーマット時の値です。1GB は 1,000,000,000 バイトとして計算しています。

*3：サンプリング周波数は 48kHz です。この周波数に対応した機器が接続可能です。

*4 : 56,000bps はデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は 33,600bps になります。

*5 : USB 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

*6 : i.LINK 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

*7 : エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

*8 : 測定方法は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) に準じます。詳しい測定条件は、弊社 Web ページ「Prius World」内の「スペック詳細」ページにてご案内しております。なお、バッテリー使用可能時間は使用環境によって大きく異なります。

本製品の内蔵 DVD マルチドライブと、DVD-ROM、CD-R/RW ドライブは、8cm のメディア (CD-ROM、CD-R、DVD-R、音楽 CD 等) はご使用になれません。

4 . Prius Air 670F/650F、Prius Air Note 100F シリーズ ソフトウェア一覧

(: インストール済み、 : バンドル)

分野	ソフトウェア名	Prius Air 670F	Prius Air 650F	Prius Air Note 100F
OS	【Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition(with Service Pack 1)】			
統合ソフト	【Microsoft [®] Office XP Personal】オフィスソフト			
	【Microsoft [®] Office XP Personal SP1/SP2】オフィスソフトサービスパック			
	【Microsoft [®] Outlook [®] 】メールソフト			
AV	【PriusAir View(TV モデル用)】マルチコンテンツビューワー(TV 再生・録画機能付き)		-	-
	【PriusAir View】マルチコンテンツビューワー	-		
	【reserMail】携帯電話を使った遠隔録画予約サービス		-	-
	【MediaStage LE】ネットワーク対応マルチコンテンツビューワー		-	-
	【WinDVD Creator for HITACHI(AC3 サポート)】DVD ビデオ・ビデオ CD 作成、DV 編集		-	*
	【WinDVD Creator for HITACHI】ビデオ CD 作成、DV 編集	-		-
	【DVD-MovieAlbumSE】DVD-RAM 編集		-	-
	【WinDVD4 for HITACHI】DVD 再生			
	【Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI】データ CD/DVD 作成、音楽 CD 作成、ディスクバックアップ *			
	【BeatJam for HITACHI(OpenMG)】音楽再生(音楽配信・NetMD 対応)			
	【デジカメ Ninja2003 for HITACHI】デジタルカメラ画像編集			
	【Prius サウンド REC】アナログ音声取り込み			
インターネット	【Microsoft [®] Internet Explorer6.0】インターネットブラウザ			
	【ホームページ Ninja2003 for HITACHI】ホームページ・Web ページ作成			
	【Konica オンラインラボ工房】オンラインプリント注文			
	【Norton AntiVirus】ウィルス駆除			
	【@nifty】【AOL】【ASAHI ネット】【BIGLOBE】【DION】【ODN】【So-net】オンラインサインアップソフト			
実用ソフト	【わくわくナビ】ソフトウェア、インターネットリンクの簡単起動			
	【筆ぐるめ Ver.10 for HITACHI】はがき作成			
	【かんたんラベル王 for HITACHI】ラベル作成			
	【らくらく家計簿ゆとりちゃん5】家計簿			
	【駅すばあと】乗換案内			
	【時事通信社 家庭の医学 デジタル版】医学事典			
	【タイピングドリーム アフロ犬】キーボード入力練習			
	【安心楽々引越しパック】データ移行&バックアップツール			
	【ノックリックバックアップ Auto-Grabber】データバックアップツール			
	【Acrobat Reader】PDF ファイル閲覧			
【プリンタードライバー】(EPSON、Canon、Lexmark *1)				
ゲーム	【Prius 四字熟語、Prius 一文字、Prius 筆算】Prius ゲーム			
Prius 用ツール	【CyberSupport for HITACHI】プレインストールされているソフトの説明などを自然な言葉で検索			
	【Prius で楽しもう!】ソフトウェアの使い方ガイド			
	【メール着信設定】メール受信お知らせ			
	【自動ログオン設定プログラム】自動ログオン設定プログラム			

* : DVD ビデオ・データ DVD の作成は DVD マルチドライブ搭載モデルのみ行えます。

*1 : プリンタードライバー対象機種

EPSON : CL-760/PM-740DU/PM-860PT/PM-870C/PX-V700/PM-930C、PM-970C

Canon : PIXUS 50i/PIXUS 320i/PIXUS 550i/PIXUS 850i/PIXUS 950i

Lexmark : PriusJet technology by Lexmark i3(PCF-LEXMARK-3))

【他社商標注記】

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corp. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
インテル、Pentium、Celeron および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
Dolby、ドルビー、Prologic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
WinDVD4™、WinDVD™ Creator は InterVideo, Inc の商標です。
Drag'n Drop CD は、株式会社デジオンおよびイージーシステムズジャパン株式会社の登録商標です。
Auto-Grabber はイージーシステムズジャパン株式会社の商標です。
「BeatJam」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「OpenMG」、「ATRAC3」、「Net MD」はソニー株式会社の登録商標です。
安心楽々はイージーシステムズジャパン株式会社の登録商標です。
Symantec、Symantec ロゴ、Norton AntiVirus、Live Update は Symantec Corporation の登録商標です。
CyberSupport、ConceptBase は株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。
@nifty は、ニフティ株式会社の商標です。
「AOL」は America Online, Inc. の商標です。
「BIGLOBE」は、日本電気(株)の登録商標です。
DION は KDDI 株式会社の登録商標です。
「ODN」は日本テレコム株式会社の商標です。
So-net、ソネット、および So-net のロゴはソニー株式会社の商標 または登録商標です。
その他、記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
