

高速A3カラーページプリンタ「BEAMSTAR-4710」など3機種を発売
「BEAMSTAR-4710」はフィニッシャーに対応、「BEAMSTAR-3000」は業界最低価格を実現



BEAMSTAR-4710(PC-PK4710N)



BEAMSTAR-3000(PC-PK3000N)



BEAMSTAR-2000(PC-PK2000N)

日立プリンティングソリューションズ株式会社(取締役社長:片山利昭)は、このたびカラーページプリンタ「BEAMSTAR」シリーズに「BEAMSTAR-4710」を追加し、448,000円で7月14日より出荷を開始します。「BEAMSTAR-4710」はカラー・モノクロとも毎分29枚の高速印刷でご好評をいただいた「BEAMSTAR-4700」の後継機種で、排紙後の省力化のため新たにフィニッシャー装置をサポートしました。

また「BEAMSTAR-3000」および「BEAMSTAR-2000」のネットワークモデルの価格をそれぞれ198,000円に改定し、同じく7月14日より出荷します。「BEAMSTAR-3000」は今回の価格改定で業界最低価格(*)を実現いたしました。

今回発売する「BEAMSTAR-4710」は、毎分29枚の高速印刷に加え、オプションのフィニッシャー装置を使用することでホチキス止めやパンチ機能により省力化に貢献します。

これによりオフィスのセンタープリンタにふさわしい多機能排紙を提供します。

また、カラーページプリンタの導入を容易とするためにA3カラーページプリンタ「BEAMSTAR-3000」(PC-PK3000N)を198,000円とし、LAN機能を標準搭載した卓上型A3カラーページプリンタとして業界最低価格を実現いたしました。これによりカラーページプリンタの導入費用を軽減できます。

* LAN機能を標準搭載した卓上型A3カラーページプリンタとして。2003年6月12日現在。

製品の価格・出荷時期

モデル名	形名	連続印刷速度(*1)	最大用紙サイズ	対応プラットフォーム	本体価格(税別)	出荷開始時期
BEAMSTAR-4710	PC-PK4710N	29ページ/分 29ページ/分	A3	Windows	448,000円	2003年 7月14日
BEAMSTAR-3000	PC-PK3000N	6ページ/分 24ページ/分	A3	Windows Macintosh	198,000円(*2)	2003年 7月14日
BEAMSTAR-2000	PC-PK2000N	6ページ/分 24ページ/分	A4	Windows Macintosh	198,000円(*2)	2003年 7月14日

(*1) 上段:A4サイズカラー印刷時、下段:A4サイズモノクロ印刷時

(*2) 価格改定

新製品BEAMSTAR-4710(PC-PK4710N)の特長

1.大量・多機能排紙を行うフィニッシャー装置に対応(オプション)

フィニッシャー装置を使用することで最大1,550枚の連続排紙が可能になります。またホチキス止めを行うステイプル機能、ファイリング時に便利なパンチ機能、さらに1部づつずらして排紙するジョブシフト機能により、会議資料や提案書作成時に威力を発揮します。センタープリンタにふさわしい大量・多機能排紙を実現します。

2.カラーA4毎分29枚の高速印刷

LED4連タンデム方式を採用した高速エンジンにより、A4カラー毎分29枚の高速印刷を実現しました。カラー写真やグラフを多用した提案書や報告書でも効率よく出力できます。さらにモノクロも同様に毎分29枚と高速なため、文書によってカラー機とモノクロ機を使い分ける必要もありません。

3.最大5,850枚の大量給紙

カラープリンタの高速性にふさわしい給紙能力を用意しました。標準で650枚(カセット給紙550枚+マルチペーパーフィーダ給紙100枚)の構成。オプションの拡張ペーパーフィーダセットの追加により2,850枚の大量給紙を実現します。さらにA4用紙で3,000枚の給紙が可能な大容量給紙装置もオプションで用意しました。最大5カセット、5,850枚の大量給紙が可能となります。

4.両面印刷

オプションで両面印刷ユニットを用意しました。プリンタ本体に内蔵するため、周辺に余分なスペースを必要としません。両面印刷により用紙コストを半分に節約できます。

5.多彩な用紙対応

厚紙(*1)や特殊用紙(OHPシート、ハガキ、封筒、ラベル紙)への印刷はもちろん、最大900mmまでの長尺紙(*2)への印刷にも対応。大きな垂れ幕やポスターなど、幅広い用途に活用できます。

6.コピーガード印刷機能

文書のセキュリティ対策として、コピーガードツールの簡易版機能をプリンタドライバに標準装備しています。また、コピー時に地紋が印刷され、機密文書や証明書の不正コピー対策に有効なコピーガードツール(別売)もご用意いたしました。さまざまなレベルのセキュリティニーズにお応えできます。

7.親展印刷機能

印刷データをハードディスク内に格納。パネル操作で自由に印刷やキャンセルが行える親展印刷機能が利用できます。パスワード設定もできるため、ネットワークでプリンタを使用する際に印刷物のセキュリティが確保できます。

(*1) 157g/m²までの厚紙対応

(*2) 幅210～297mm×長さ433～900mm

添付資料

BEAMSTAR-4710/3000/2000の仕様

お客様問合せ先

日立プリンティングソリューションズ株式会社 お客様相談センター【担当:森】
〒243-0435 神奈川県海老名市下今泉810番地
電話 046-235-8250(ダイヤルイン)
<http://www.hitachi-printingsolutions.co.jp/>

他社商標注記

記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上

添付資料

BEAMSTAR-4710(PC-PK4710N)製品仕様

項目		BEAMSTAR-4710
形名		PC-PK4710N
印刷方式		電子写真(LEDヘッド)式印刷
最大用紙サイズ		A3
印刷速度(A4マルチコピー時)		カラー印刷時:最大29枚/分、モノクロ印刷時:最大29枚/分
ページ記述言語		(ESC/P・ESC/Page・201H)+拡張コマンド
対応プラットフォーム		Windows®日本語版
プリント解像度		600dpi×960dpi相当
給紙枚数 ([64g/m ²]紙)	標準給紙カセット	550枚×1段
	増設給紙カセット	550枚×4段+3000枚(A4)
	手差しトレイ	100枚
排紙枚数 ([64g/m ²]紙)	標準	フェースダウン(550枚)、フェースアップ(100枚)
	フィニッシャー 増設時	フェースダウン(1550枚)、フェースアップ(100枚)
使用可能用紙	用紙種類	普通紙、ラベル紙、専用OHP、ハガキ、封筒、厚紙
	サイズ	A3/B4/A4/B5/A5/レター/ハガキ/封筒/OHP/ 長尺紙(幅210~297mm、長さ433~900mm)
	坪量	64~157g/m ² (両面印刷時は80~105g/m ²)
両面印刷		オプション
プリンタフォント		平成明朝体、平成角ゴシック体、欧文フォント14書体、ANK,OCR-B
メモリー		標準64MB(最大256MB)
ハードディスク		オプション
インタフェース	パラレル	IEEE1284準拠(双方向パラレル)
	ネットワーク	100BASE-TX/10BASE-T標準装備
本体寸法(W×D×H)		695(W)×655(D)×497(H)mm
本体質量(消耗品搭載時)		約82kg
電源		AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)
装置寿命		5年または100万枚のいずれか早いほう
推奨使用環境		温度15~27、湿度35~70%
推奨使用条件		10,000枚/月
無償保証期間		納入後 六ヶ月
添付品		・CD-ROM(プリンタドライバ、マニュアル(PDF形式)など) ・電源コード(ケーブル長2.5m、プラグ:接地極付き2極) ・トナー含む消耗品一式・クイックガイド・設置手順書 ・お客様登録シート・保証登録書

* WindowsNTは、X86アーキテクチャのみのサポートです。

BEAMSTAR-3000(PC-PK3000N)製品仕様

項目		BEAMSTAR-3000
形名		PC-PK3000N
印刷方式		半導体レーザー + 乾式電子写真方式
最大用紙サイズ		A3
印刷速度(A4マルチコピー時)		カラー印刷時:最大6枚/分、モノクロ印刷時:最大24枚/分
ページ記述言語		簡易言語(日立独自形式)
対応プラットフォーム		Windows®日本語版、Macintosh
プリント解像度		2400dpi相当 × 600dpi
給紙枚数 ([64g/m ²]紙)	標準給紙カセット	250枚 × 1段
	増設給紙カセット	500枚 × 2段
排紙枚数 ([64g/m ²]紙)		フェースダウン(250枚)
使用可能用紙	用紙種類	普通紙、ラベル紙、専用OHP、ハガキ、厚紙
	サイズ	A3/B4/A4/B5/レター/ハガキ/リーガル/レジャー/エグゼクティブ
	坪量	60 ~ 160g/m ² (両面印刷時は60 ~ 105g/m ²)
両面印刷		オプション
メモリー		標準64MB(最大192MB)
インタフェース	パラレル	IEEE1284準拠(双方向パラレル)
	ネットワーク	100BASE-TX/10BASE-T標準装備
本体寸法(W×D×H)		615(W)×540(D)×420(H)mm
本体質量(消耗品搭載時)		約54kg
電源		AC100V ± 10%(50/60Hz ± 2Hz)
装置寿命		5年または60万枚のいずれか早いほう
推奨使用環境		温度17.5 ~ 27、湿度50 ~ 70%
推奨使用条件		10,000イメージ/月(カラー:2,000ページ、モノクロ:2,000ページ)
無償保証期間		納入後 六ヶ月
添付品		<ul style="list-style-type: none"> ・CD-ROM(プリンタドライバ、マニュアル(PDF形式)など) ・電源コード(ケーブル長2.5m、プラグ:接地極付き2極) ・トナー含む消耗品一式・取扱説明書一式・ハガキアダプタ ・お客様登録シート・保証登録書

* WindowsNTは、X86アーキテクチャのみのサポートです。

BEAMSTAR-2000(PC-PK2000N)製品仕様

項目		BEAMSTAR-2000
形名		PC-PK2000N
印刷方式		半導体レーザー + 乾式電子写真方式
最大用紙サイズ		A4
印刷速度 (A4マルチコピー時)		カラー印刷時:最大6枚/分、モノクロ印刷時:最大24枚/分
ページ記述言語		簡易言語 (日立独自形式)
対応プラットフォーム		Windows®日本語版、Macintosh
プリント解像度		2400dpi相当 × 600dpi
給紙枚数 ([64g/m ²]紙)	標準給紙カセット	250枚 × 1段
	増設給紙カセット	500枚 × 1段
排紙枚数 ([64g/m ²]紙)		フェースダウン (250枚)
使用可能用紙	用紙種類	普通紙、ラベル紙、専用OHP、ハガキ、厚紙
	サイズ	A4/B5/レター/ハガキ/リーガル/エグゼクティブ
	坪量	64 ~ 163g/m ² (両面印刷時は64 ~ 105g/m ²)
両面印刷		オプション
メモリー		標準64MB (最大192MB)
インタフェース	パラレル	IEEE1284準拠 (双方向パラレル)
	ネットワーク	100BASE-TX/10BASE-T標準装備
本体寸法 (W × D × H)		500(W) × 520(D) × 410(H)mm
本体質量 (消耗品搭載時)		約39kg
電源		AC100V ± 10% (50/60Hz ± 2Hz)
装置寿命		5年または60万枚のいずれか早いほう
推奨使用環境		温度17.5 ~ 27、湿度50 ~ 70%
推奨使用条件		5,000イメージ/月 (カラー:1,000ページ、モノクロ:1,000ページ)
無償保証期間		納入後 六ヶ月
添付品		<ul style="list-style-type: none"> ・CD-ROM (プリンタドライバ、マニュアル (PDF形式) など) ・電源コード (ケーブル長2.5m、プラグ: 接地極付き2極) ・トナー含む消耗品一式・取扱説明書一式・ハガキアダプタ ・お客様登録シート・保証登録書

* WindowsNTは、X86アーキテクチャのみのサポートです。

以 上

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
