

TV番組のDVD-RAM・DVD+RWメディアへの直接録画が可能な「Prius Deck 770H」、  
17型ピュアカラー液晶ディスプレイ(SXGA)を採用した「Prius Air 630H」、  
A4ノート「Prius Note 200H」「Prius Air Note 100H」をラインアップ  
— 「Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004」搭載モデルなど11モデルを発売 —



Prius Deck 770H  
(770H20TVH2)



Prius Deck 770H  
(770H17TVH3)



Prius Air 630H  
(630H17WVC3)



Prius Air 630H  
(630H17SVC3)



Prius Note 200H  
(200H15XVP3W)



Prius Air Note 100H  
(100H15XVP3W)

日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長&CEO:百瀬 次生)は、このたび、「キレイ」「簡単」「便利」をコンセプトに、プライベートやビジネスなど生活のさまざまなシーンに対応するコンシューマ向けPC「Priusシリーズ」に、書き換え可能なDVDメディアにTV番組を直接録画できる「リアルタイム・メディア録画」機能\*1を搭載するなど、美しい映像をより楽しむための機能強化を図った11モデルを新たにラインアップし、「Prius Hシリーズ」として、1月24日から順次発売開始します。

\*1:リアルタイム・メディア録画機能は、770H20TVH2を除く。DVD+RWへの直接録画は770H17TVH3、770H17WVH3のみ。

「Prius Hシリーズ」は、コンシューマ向け液晶デスクトップPC「Prius Deck 770Hシリーズ」として、「液晶 TV Wooo」とのコラボレーションモデルや高性能CPU HTテクノロジーインテル® Pentium® 4プロセッサを搭載し、DVDスーパーマルチドライブを採用したTVモデルなど計4モデル、「Prius Air 630H/610Hシリーズ」として、17型ピュアカラー液晶ディスプレイ(SXGA)を採用し、DVDマルチドライブを搭載したTVモデルなど計3モデル、A4ノートPCとして、インテル® Pentium® MプロセッサやDVDマルチドライブ、IEEE802.11g/b無線LANを搭載した「Prius Note 200H」を1モデル、最新CPUインテル® Celeron® Mプロセッサや省電力を実現するインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーを搭載した「Prius Air Note 100Hシリーズ」3モデル、合計11モデルを提供します。

#### ■新製品「Prius Hシリーズ」の主な特徴

##### 1. DVD+RWやDVD-RAMメディアにTV番組を直接録画できる「リアルタイム・メディア録画」機能\*2

- 従来TV録画映像をDVDメディアに保存する場合は、ハードディスクに蓄積されたMPEG2の録画データをDVDビデオフォーマットに変換し、DVDメディアへ記録していましたが、新開発の「リアルタイム・メディア録画」機能では、予約録画時や今見ているTV番組を直接DVD+RWやDVD-RAMメディアにVRフォーマットで録画できます。この新機能により、記録したDVDメディアをDVD-RAMレコーダーやDVDプレイヤーで簡単に再生でき、より手軽に映像を残して楽しむことができます。

\*2:リアルタイム・メディア録画機能は770H20TVH2を除く。DVD+RWへの直接録画は770H17TVH3、770H17WVH3のみ。全てのDVD-RAMレコーダー、DVDプレイヤーでの再生を保証するものではありません。

## 2. 「液晶 TV Wooo」とのコラボレーションモデル(770H20TVH2、770H17TVH3)

- ・「770H20TVH2」のディスプレイに採用した「20V 型ワイド液晶 TV Wooo」は、1/60 秒ごとにテレビ映像信号の変わり目に、黒のデータを書き込む当社独自の「黒挿入駆動技術」により、残像感を大幅に低減します。また中間階調の応答速度を新開発の LSI により改善しています。
- ・「770H20TVH2」と「770H17TVH3」に採用した「液晶 TV Wooo」には、高画質映像回路「DIPP (デジタル・イメージ・ピクセル・プロセッサ)」を搭載、様々な液晶パネルに対応したデジタル映像信号処理でよりきめ細かい映像が楽しめます。また、D4 端子を装備しており、デジタル放送の映像にも対応し、WXGA (1280×768 ドット) の解像度でデジタルハイビジョンの高画質映像を表示可能です。<sup>\*3</sup>

\*3: BS・CS および地上デジタル放送を視聴するには、別売のデジタルハイビジョンチューナーが必要です。

## 3. より鮮明な映像で TV 映像を楽しめる高画質 TV チューナー搭載

- ・「Prius H シリーズ」11 モデル中の 6 モデルにハードウェア MPEG2 高画質 TV チューナーを搭載しており、安定した高画質での視聴/録画が可能です。また輝度信号と色信号を高精度に処理し、色にじみやカラーノイズを抑える「3次元 Y/C 分離回路」<sup>\*4</sup>と、画像の二重、三重映りや色の劣化をもたらすゴースト障害を大幅に低減する「ゴーストリデュサー」<sup>\*4</sup>を搭載しています。画面のぼやけやちらつきを減らし、クッキリとした鮮明な映像を表示できます。

\*4: 770H20TVH2、770H17TVH3、770H17VH3 のみ

## 4. 「17 型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」採用(770H17VH3、770H17VW3、630H17VWC3)

- ・上下左右 170° の広視野角により隅々まで鮮明な映像で、TV や DVD、デジカメ画像を楽しめます。
- ・「3 分割スモーキング機能」を採用  
通常 TV 放送 (4:3) サイズの映像を違和感なくワイド画面に表示させるスモーキング機能を搭載し、ハードウェアで横伸張を補正、最適化してより自然で美しい映像を表示します。
- ・「630H17VWC3」と「610H17VWC3」は、より美しくきめ細やかに映像を楽しめる 5:4 比率の高解像度「17 型ピュアカラー液晶ディスプレイ」を採用しました。SXGA の画面表示は、インターネットのホームページ閲覧や複数のソフトウェアの起動などにも便利なため、快適な作業環境の実現と作業効率の向上が図られます。

## 5. 気になる TV 番組もたっぷり録画

- ・大容量ハードディスクの採用で最大 170 時間<sup>\*5</sup>の長時間録画を実現しました。また、DVD+RW<sup>\*6</sup> や DVD-RAM メディアへの直接録画も可能なので、TV 番組を手軽に録画できます。
- ・電子番組表 (EPG) で、気になる TV 番組の録画予約も便利です。さらにパソコンの電源が OFF の状態でも予約した時間に自動でパソコンが起動し TV 番組を録画します。録画終了後には自動でパソコンの電源を OFF します。(パソコン本体が通電状態でのみ動作可能)

\*5: 770H17TVH3 で録画モードが長時間の場合

\*6: DVD+RW への直接録画は 770H17TVH3、770H17VW3 のみ

## 6. マルチコンテンツビューワー「Prius Air View」を強化

- ・トップ画面に流れる各 TV チャンネルのサムネイルを動画で表示することにより、放送中の番組内容を確認しやすくしました。また、サムネイルをクリックするだけで、そのまま全画面で迫力のある TV 映像を楽しめる機能を搭載するなど、操作性の向上を実現しています。<sup>\*7</sup>

\*7: 630H17VWC3、630H17VWC3 のみ

## 7. 快適動作のために最新技術を搭載(Prius Note 200H、Prius Air Note 100H)

- ・「200H15XVP3W」は、高性能で省電力性にも優れ、処理能力向上のための 1MB・2 次キャッシュを搭載する CPU インテル® Pnetium® M プロセッサ 1.60GHz と、大容量 512MB のメインメモリー、DVD マルチドライブを標準装備しています。「Prius Air Note 100H シリーズ」のバッテリーに対して、約 2 倍の容量を持つ長時間バッテリーを装備し、移動中のメールチェックなどモバイル時にも高いパフォーマンスを発揮します。
- ・「100H15XVP3W」に採用したインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーは、CPU・チップセッ

ト・無線 LAN の 3 つの要素を統合した、ノートパソコンのための新しい技術です。CPU には高性能で省電力性にも優れた、インテル® Pentium® M 1.50GHz を採用しています。

- ・「100H15XVC3」「100HX15MC3」に採用した最新のインテル® Celeron® M 1.20GHz は、インテル® Pentium®4 プロセッサと同じ 512KB の 2 次キャッシュを搭載しており、高性能を発揮しながら、約 23% の消費電力低減を実現しました。(当社比)
- ・マルチコンテンツビューワー「PriusAir View」は、画面右から緩やかに流れながらインターネットアイコンや静止画などのコンテンツをトップ画面で表示します。流れる画面のインターネットアイコンは、追加・編集などカスタマイズが可能です。またマウス操作で自由に左右に画面スクロールできる「スクロール機能」と「ジャンルスキップ機能」を搭載しました。同じジャンル内にリンクボタン(リンク集、静止画等)でジャンプできるため、スピーディーな操作が可能です。

#### 8 . 「Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004」の特徴(770H20TVH2)

- ・Windows® XP Professional の機能に、TV、静止画、音楽、ビデオ、DVD などといったデジタルエンターテインメント機能が追加された最新のオペレーティングシステムです。
- ・リモコンのスタートボタンを押すだけで TV、静止画、音楽、ビデオ、DVD などのデジタルエンターテインメント機能が集約された専用画面「メディアセンター」が起動し、TV から音楽、静止画からビデオなど、アプリケーションの切り替えがスムーズに実行できます。

#### 9 . 最先端の 3D グラフィック性能を提供する「NVIDIA® GeForce™ FX Go 5200」搭載\*8

- ・卓越した描画性能で定評のある「NVIDIA® GeForce™ FX Go 5200 (VRAM 64MB)」を搭載しました。より滑らかでリアルな描画性能で、3D ゲームなどの細密な映像を再現します。また、電力使用効率を有効にコントロールし、省電力性も高めています。

\*8 : 770H20TVH2、770H17TVH3、770H17VWH3 のみ。

#### 1 0 . DVD を存分に楽しむ「DVD スーパーマルチドライブ」搭載\*9

- ・DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW とあらゆる DVD メディアに対応する、先進の「DVD スーパーマルチドライブ」を搭載しました。全ての DVD メディアが利用でき、DVD レコーダーとの互換性もさらに向上しています。\*10

\*9 : 770H20TVH2、770H17TVH3、770H17VWH3 のみ。

\*10:作成したメディアは、全ての DVD プレイヤー、DVD-ROM ドライブ等での再生・動作を保証するものではありません。

#### 1 1 . 豊富なインタフェースを装備

- ・「Prius Deck 770H」と「Prius Air 630H」「Prius Air 610H」には、デジタルカメラなどの記録メディアのデータを直接読み込み / 書き込みできる「SD ダイレクトスロット」 / 「メモリースティックスロット」\*11 を装備しました。大量の画像データも手軽に取り込めます。

\*11 : メモリースティックの MagicGate 機能には対応しておりません。

#### 1 2 . その他

- ・統合ソフトには「Microsoft® Office Personal Edition 2003」を搭載しています。また自然な文章でオンラインヘルプの検索ができるソフトウェア「CyberSupport」をプレインストールしています。

新製品の価格・出荷時期

\*価格はオープンです。

品名	型名	CPU	HDD、メモリー	光学ドライブ	ディスプレイ	統合ソフト	特徴	発売時期
PriusDeck 770H	770H20TVH2	HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz	約 250GB DDR SDRAM 512MB	DVDスーパー マルチ ドライブ	20V 型 ワイド 液晶 TV	Office Personal 2003	高画質 ハードウェア MPEG2 TV チューナー	2004 年 1月 24 日
	770H17TVH3	HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3 GHz	約 200GB DDR SDRAM 512MB	DVDスーパー マルチ ドライブ	17V 型 ワイド 液晶 TV	Office Personal 2003	高画質 ハードウェア MPEG2 TV チューナー	
	770H17WVH3	HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80C GHz	約 200GB DDR SDRAM 512MB	DVDスーパー マルチ ドライブ	17 型ワイド スーパー ピュアカラー 液晶	Office Personal 2003	高画質 ハードウェア MPEG2 TV チューナー	2004 年 1月 29 日
	770H17WVP3	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80 GHz	約 160GB DDR SDRAM 256MB	DVDマルチ ドライブ	17 型ワイド スーパー ピュアカラー 液晶	Office Personal 2003	ハードウェア MPEG2 TV チューナー	2004 年 1月 24 日
PriusAir 630H	630H17WVC3	インテル® Celeron® プロセッサ 2.50 GHz	約 120GB DDR SDRAM 256MB	DVDマルチ ドライブ	17 型ワイド スーパー ピュアカラー 液晶	Office Personal 2003	ハードウェア MPEG2 TV チューナー	2004 年 1月 29 日
	630H17SVC3	インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz	約 120GB DDR SDRAM 256MB	DVDマルチ ドライブ	17 型 ピュアカラー 液晶	Office Personal 2003	ハードウェア MPEG2 TV チューナー	2004 年 1月 24 日
PriusAir 610H	610H17SVC3	インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz	約 120GB DDR SDRAM 256MB	DVDマルチ ドライブ	17 型 ピュアカラー 液晶	Office Personal 2003	-	

\*価格はオープンです。

品名	型名	CPU	HDD、メモリー	光学ドライブ	ディスプレイ	統合ソフト	特徴	発売時期
PriusNote 200H	200H15XVP3W	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz	約 80GB DDR SDRAM 512MB	DVDマルチ ドライブ	15 型スーパー ピュアカラー 液晶	Office Personal 2003	無線 LAN (IEEE802.11g/b)	2004 年 1月 29 日
PriusAir Note 100H	100H15XVP3W	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50 GHz	約 80GB DDR SDRAM 256MB	DVDマルチ ドライブ	15 型スーパー ピュアカラー 液晶	Office Personal 2003	無線 LAN (IEEE802.11b)	
	100H15XVC3	インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20 GHz	約 60GB DDR SDRAM 256MB	DVDマルチ ドライブ	15 型スーパー ピュアカラー 液晶	Office Personal 2003	-	
	100H15XMC3	インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20 GHz	約 40GB DDR SDRAM 256MB	DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	15 型スーパー ピュアカラー 液晶	Office Personal 2003	-	

## サポート体制

1. 無償引き取りサービス付き 1 年間無償保証と「安心コールセンタ」の充実したサポート
  - ・購入 / 技術的なご相談 : 「安心コールセンタ」  
TEL : 0120-8855-96(フリーコール)もしくは 03-3298-6750(通話料はお客様の負担になります。)  
利用時間 : 平日 10:00 ~ 20:00 / 土・日・祝・祭 10:00 ~ 17:30  
(年末年始(12/31 ~ 1/3)は休みます)
  - ・修理依頼 : 「Prius 集中修理センタ」  
TEL : 0120-88-1286 利用時間 : 10:00 ~ 18:00 (祝日・年末年始は休みます)
  - ・「Prius H シリーズ」は、1 年間無償保証です。「Prius 集中修理センタ」に連絡をいただいた後に引き取りに伺い、修理完了後に返送します。
  - ・本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。
2. 情報提供サービス
  - ・インターネットを使って「Prius シリーズ」の商品情報、動作確認した周辺機器情報、Q&A 等、各種の最新情報を提供します。
    - ・[商品情報サイト] 名称「Prius World」  
アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/>
    - ・[サポート情報サイト] アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/go/support/>

## 添付資料

1. 各製品の主な特徴
2. 製品の仕様
3. ソフトウェア一覧

## 他社商標注記

- ・Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corp. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・インテル、Pentium、Celeron および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- ・その他、記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## 商品情報

- ・インターネット : 「Prius World」 URL <http://prius.hitachi.co.jp/>

## お客様問合せ先

- ・安心コールセンタ TEL:0120-8855-96 (フリーコール) もしくは 03-3298-6750  
利用時間 : 平日 10:00 ~ 20:00 / 土・日・祝・祭日 10:00 ~ 17:30  
(年末年始(12/31 ~ 1/3)は休みます)

## 取扱事業部・照会先

株式会社日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ

インターネットプラットフォーム事業部 販売推進本部 企画部 [担当:石島]

〒105-8430 東京都港区西新橋二丁目 15 番 12 号 日立愛宕別館

TEL:03-3506-1655 (ダイヤルイン)

以上

## 添付資料

### 1. 各製品の主な特徴

#### (1) Prius Deck デスクトップモデル (770H20TVH2, 770H17TVH3, 770H17VWH3, 770H17WVP3)

- ・今回新たに搭載した、新開発の「リアルタイム・メディア録画」機能<sup>\*1</sup>は、予約録画時や今見ている TV 番組を直接 DVD+RW や DVD-RAM メディアに VR フォーマットで録画できます。これにより、記録したメディアを DVD-RAM レコーダーや DVD プレイヤーで再生でき、より手軽に映像を残して楽しむことができます。
- ・従来の TV 視聴機能に加え「ダイレクトオーバーレイ機能」も搭載し、映像圧縮を行わず TV 映像を直接表示させることにより、操作時のレスポンスが向上し快適に TV 映像を楽しむことができます。
- ・最先端の 3D グラフィック性能を發揮する「NVIDIA® GeForce™ FX Go 5200」も搭載し<sup>\*2</sup>、滑らかでリアルな描画性能で、3D ゲームなどの映像再現にも威力を發揮します。
- ・全ての DVD メディアを利用できる「DVD スーパーマルチドライブ」を搭載<sup>\*2</sup>しているため、手軽にオリジナル映像を DVD に残せます。

\*1: リアルタイム・メディア録画機能は 770H20TVH2 を除く。DVD+RW への直接録画は 770H17TVH3、770H17VWH3 のみ。全ての DVD-RAM レコーダー、DVD プレイヤーでの再生を保証するものではありません。

\*2: 770H20TVH2、770H17TVH3、770H17VWH3 のみ

#### 「770H20TVH2」(限定生産モデル)

- ・ディスプレイとして「20V 型ワイド液晶 TV Wooo」を採用しており、リビングルームなどディスプレイから離れた場所からでも、より大きな画面で迫力ある映像を楽しめます。上下左右 170 度の広視野角と約 450cd/m<sup>2</sup>の高輝度なディスプレイにより、ハイコントラストで迫力のある映像を提供し、液晶 TV と PC 本体のダブルチューナー搭載により裏番組録画も可能なハイエンドモデルです。また、ホーム PC の新しい楽しみ方を提唱する「Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004」を搭載しており、さまざまな AV 機能をリモコンで直接操作することが可能です。

#### 「770H17TVH3」

- ・上下左右 170 度の広視野角と約 450cd/m<sup>2</sup>の高輝度で、ハイコントラストで迫力ある映像を提供する「17V 型ワイド液晶 TV Wooo」を採用しています。液晶 TV と PC 本体が各々 TV チューナーを搭載しているため、液晶 TV で TV 番組を見ながら、同時に裏番組を録画することが可能です。

なお、「770H20TVH2」と「770H17TVH3」に採用した「液晶 TV Wooo」には、高画質映像回路「DIPP (デジタル・イメージ・ピクセル・プロセッサ)」の搭載や D4 端子<sup>\*3</sup>を装備しており、デジタル放送の映像にも対応し、WXGA(1280×768 ドット)の解像度でデジタルハイビジョンの高画質映像を表示することが可能です。

\*3: BS・CS および、地上デジタル放送をご覧になるには、別売のデジタルハイビジョンチューナーが必要です。

#### 「770H17VWH3」「770H17WVP3」

- ・鮮明に映像を再現する上下左右 170°の広視野角と明るさ約 350cd/m<sup>2</sup>でハイコントラストな「17 型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」を採用しています。

#### (2) Prius Air デスクトップモデル (630H17WVC3, 630H17SVC3, 610H17SVC3)

- ・従来から好評を得ているソフトウェア「PriusAir View」を全モデルに搭載しており、インターネットアイコンや TV 番組等のコンテンツを画面右から緩やかに流しながらトップ画面に表示します。多くの情報が一画面でサムネイル(縮小)表示されるため、気になる情報にすばやくアクセスでき、ブロードバンドをより快適に活用できます。

#### 「630H17WVC3」

- ・1677 万色表示で美しくなめらかな高画質を映し出します。上下左右 170 度の広視野角と、ハイコントラストで明るい(輝度約 350cd/m<sup>2</sup>)「17 型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」、「ハードウェア MPEG2 エンコーダー搭載 TV チューナー」、「DVD マルチドライブ」を搭載し

ており、美しい映像で TV や DVD の視聴、オリジナル DVD の作成が楽しめます。

「630H17SVC3」「610H17SVC3」

- ・より美しくきめ細やかに映像を楽しめる 5:4 比率の高解像度「17 型ピュアカラー液晶ディスプレイ」を採用しています。SXGA の画面表示は、インターネットのホームページ閲覧や複数のソフトウェアの起動などにも便利なため、快適な作業環境の実現と作業効率の向上が図られます。

なお、「630H17WVC3」と「630H17SVC3」には、「Prius Deck 770H」と同様に「リアルタイム・メディア録画」機能<sup>\*4</sup>、「ダイレクトオーバーレイ」機能を搭載しています。

<sup>\*4</sup>: DVD-RAM メディアのみ

### ( 3 ) Prius Note 200H15XVP3W

- ・厚さ 33mm(最薄部)の洗練されたボディデザインに、上下左右 176°の広視野角「スーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」を採用し、鮮やかで美しい映像表示を実現しています。
- ・高性能で省電力にもすぐれ、処理能力向上のための 1MB・2 次キャッシュを搭載したインテル® Pentium® M プロセッサ 1.60GHz を採用し、メインメモリーは大容量 512MB のメモリーを標準装備しています。
- ・DVD マルチドライブの搭載、ケーブルレスでのブロードバンドをより身近に楽しめる 54Mbps/11Mbps 無線 LAN (IEEE802.11g/b) を採用するとともに、通信環境を切り替えられる「ネットワーク切替ユーティリティ」も搭載しています。

### ( 4 ) Prius Air Note (100H15XVP3W, 100H15XVC3, 100H15XMC3)

- ・鮮やかで美しい映像表示を実現する上下左右 176°の広視野角「スーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」を採用し、ピュアホワイトとシルバーによる清潔感のあるボディカラーです。  
「100H15XVP3W」
- ・高性能と機能性、省電力を実現する、インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーを搭載しています。CPU にはインテル® Pentium® M プロセッサ 1.50GHz を搭載し、ワイヤレスでインターネットなどが楽しめるワイヤレス LAN 機能(IEEE802.11b)も標準でサポートしています。  
「100H15XVC3」「100H15XMC3」
- ・モバイルコンピューティングに最適化された最新 CPU のインテル® Celeron® M 1.20GHz プロセッサを搭載しています。

## 2. 製品の仕様

### Prius Deck 770H 仕様

品名		Prius Deck 770H				
型名		770H20TVH2 【限定生産モデル】	770H17TVH3	770H17VWH3	770H17VWP3	
CPU		HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz *1	HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3 GHz *1	HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80C GHz *1	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80 GHz *1	
OS		Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004	Microsoft® Windows® XP Home Edition (with Service Pack1)			
システムバスクロック		800MHz			533MHz	
チップセット		インテル® 865PE チップセット			インテル® 845GV チップセット	
メインメモリー	標準 (最大)	標準 512MB (256MB × 2、デュアルチャネル DDR SDRAM-DIMM、 PC2700 対応)、 最大 1024MB (512MB × 2、デュアルチャネル DDR SDRAM-DIMM、 PC2700 対応) *2			標準 256MB (256MB × 1、DDR SDRAM-DIMM、 PC2700 対応)、 最大 1024MB (512MB × 2、DDR SDRAM-DIMM、 PC2700 対応)	
	DIMM ソケット	2 (標準では 2 つ使用済み)			2 (標準では 1 つ使 用済み)	
キャッシュ メモリー	1 次/2 次	12K マイクロ実行トレース + 8K (データ) (CPU 内蔵) / 512KB (CPU 内蔵)				
ビデオ	コントローラ	NVIDIA® GeForce™ FX Go5200			インテル® 845GV チップセット内蔵	
	VRAM	64MB (ビデオコントローラチップ内蔵)			最大 64MB (メイン メモリー共用)	
	解像度及び 最大発色数	800 × 600 ドット時 : 1677 万色、1024 × 768 ドット時 : 1677 万色、 1280 × 768 ドット時 : 1677 万色				
標準ディスプレイ		20V 型ワイド液晶 テレビ	17V 型ワイド液晶 テレビ	17 型ワイドスーパーピュアカラー液晶 ディスプレイ		
内蔵 HDD *3		約 250GB (Ultra ATA 100 対 応)	約 200GB (Ultra ATA 100 対応)		約 160GB (Ultra ATA 100 対 応)	
内蔵 DVD スーパーマルチドライブ		DVD-RAM (4.7GB/面) 読込最大 3 倍速/書込最大 3 倍速、DVD-R 読込最大 8 倍速 書込最大 4 倍速、DVD-RW 読込最大 8 倍速 書 込 2 倍速、DVD+R 読込最大 8 倍速 書込最大 4 倍速、DVD+RW 読 込最大 8 倍速 書込 2.4 倍速、DVD-ROM 読込最大 12 倍速、 CD-R 読込最大 32 倍速 書込最大 24 倍速、CD-RW 読込最大 24 倍速 書込最大 16 倍速、CD-ROM 読込最大 32 倍速、バッファ ーアンダーランエラー防止機能、E-IDE			-	
内蔵 DVD マルチドライブ		-	-	-	DVD-RAM (4.7GB/ 面) 読込最大 3 倍 速/書込最大 3 倍 速、DVD-R 読込最 大 6 倍速 書込最 大 4 倍速、DVD-RW 読込最大 6 倍速 書込 1 倍速、 DVD-ROM 読込最 大 12 倍速、CD-R 読込最大 32 倍速 書込最大 12 倍速、 CD-RW 読込最大 24 倍速 書込最大 8 倍速、CD-ROM 読込 最大 32 倍速、バッ ファアンダーラン エラー防止機	



						能、E-IDE		
テレビ機能	テレビチューナー		ハードウェア MPEG2 リアルタイムエンコーダー付き TV Tuner (VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13ch-C63ch)					
	高画質機能		3次元Y/C分離、ゴーストリデュース				-	
	テレビ録画機能		最高品質、高品質、標準、長時間	高画質:720×480(8Mbps)、720×480(6Mbps)、標準画質:720×480(4Mbps)、720×480(3.5Mbps)、長時間画質:720×480(3Mbps)、720×480(2Mbps)				
	最大録画時間	最高品質モード		約70時間		-		
		高品質モード		約90時間		-		
		標準モード		約115時間		-		
		長時間モード		約165時間		-		
	*	高画質(8Mbps)		-		約45時間	約35時間	
		高画質(6Mbps)		-		約55時間	約45時間	
		標準画質(4Mbps)		-		約90時間	約70時間	
標準画質(3.5Mbps)		-		約100時間	約80時間			
*	長時間(3Mbps)		-		約110時間	約90時間		
	長時間(2Mbps)		-		約170時間	約130時間		
サウンド機能		AC97 準拠、光デジタルオーディオ出力対応 <sup>*4</sup> 、ドルビーヘッドホン、ドルビーバーチャルスピーカー						
スピーカー		ステレオスピーカー(ディスプレイ内蔵、3W×2、0.5W×2)	ステレオスピーカー(ディスプレイ内蔵、3W×2)					
LAN機能		100BASE-TX/10BASE-T						
データ通信/FAX機能		DATA最大56,000bps <sup>*5</sup> / FAX14,400bps (V.90規格準拠)						
インタフェース	赤外線		リモコン用(USB外付け)		リモコン用(ディスプレイ内蔵)			
	USB <sup>*6</sup>		USB2.0×6(前面:2、背面:4)(キーボードで1使用済み、リモコン用受信ユニットで1使用済み)		USB2.0×6(前面:2、背面:4)、USB1.1×2(ディスプレイ2)(ディスプレイで1使用済み、キーボードで1使用済み)			
	映像入出力		S映像入力端子(ビデオイン)×1、コンポジット映像入力端子×1、TVアンテナ入力端子×1、S映像出力端子(ビデオアウト)×1					
	サウンド		ビデオ音声入力端子×1(ステレオピンジャック 背面)、ラインイン×1(ステレオミニジャック 背面)、ラインアウト×1(ステレオミニジャック 背面)、スピーカーアウト×1(ステレオミニジャック 背面)、光デジタルオーディオアウト×1(丸型、ヘッドフォンアウトと兼用 前面)、マイクイン×1(モノラルミニジャック 前面)					
	IEEE1394 <sup>*7</sup>		前面:S400(4ピン)×2					
	メモリーカード		SDダイレクトスロット×1、メモリースティックスロット×1(メモリースティックPRO対応、MagicGate非対応)					
	その他		ディスプレイ:アナログRGB(ミニD-sub15ピン)×1、液晶ディスプレイ(DVI-Dコネクタ)×1、LAN(RJ45コネクタ)×1、FAXモデム:ライン×1、PHONE(モジュラーコネクタ4ピン)×1					
	拡張スロット		2(TVチューナーに1つ使用済み) (中段・奥行き:190mm以内、下段・奥行き:138mm以内)					
PCカードスロット		Type×2(Type×1) PC Card Standard準拠、Card Bus対応						
キーボード		USB接続 OADG109 配列準拠キーボード(ワンタッチキー付き、マウス用USB HUB付き)						
マウス		USB接続 スクロール機能付き光学式マウス(ホイールマウス)						
リモコン		Media Center専用リモコン <sup>*8</sup> 、単3電池2個付属 <sup>*9</sup>	Prius Deck専用リモコン <sup>*8</sup> 、単3電池2個付属 <sup>*9</sup>					
外形寸法		105(W)×364(D)×372(H)mm(スタンド・突起除く。)						
質量		約8.6kg	約8.7kg			約8.6kg		
消費電力		約74W(最大:227W、サスペンド時:約3.8W)	約70W(最大:219W、サスペンド時:約4.0W)	約62W(最大:187W、サスペンド時:約4.0W)	約58W(最大:186W、サスペンド時:約3.2W)			
省エネ法に基づく表示	区分		Q					
	エネルギー消費効率 <sup>*10</sup>		0.00042	0.00050	0.00054	0.00043		
電源		AC100V 50/60Hz 平行2P コンセント						
ソフトウェア		ワープロ他 Microsoft® Office Personal Edition 2003						
付属品		モデムケーブル、電源コード、パソコンスタンド、横置き用ゴム足、再セットアップディスク、リモコン、	モデムケーブル、電源コード、パソコンスタンド、横置き用ゴム足、再セットアップディスク、リモコン、	モデムケーブル、電源コード、パソコンスタンド、横置き用ゴム足、再セットアップディスク、リモコン、各種マニュアル				

	リモコン用受信ユニット、受信ユニット用 USB ケーブル、受信ユニット用 IR 送信機、各種マニュアル	リモコン用受信ユニット、各種マニュアル	
--	---	---------------------	--

ディスプレイ	20V 型ワイド液晶テレビモニター	17V 型ワイド液晶テレビモニター	17 型ワイド スーパービューアカラー液晶ディスプレイ
型式	W20-LC3000R	W17-LC50PG	DT5173W
画素ピッチ	0.339×0.339 mm	0.285×0.285 mm	0.291×0.291 mm
最大表示色	1677 万色		
最大解像度	1,280×768 ドット		
コントラスト比	400 : 1		
輝度	約 450 cd/m <sup>2</sup>		約 350 cd/m <sup>2</sup>
視野角	水平 (JEIDA 規格準拠(コントラスト 10:1))	170 度	
	垂直 (JEIDA 規格準拠(コントラスト 10:1))	170 度	
インタフェース	アナログインタフェース(ミニ D-sub15 ピン)/PC 音声入力端子/ビデオ入力 3 系統、S2 ビデオ入力 2 系統、コンポーネント入力 1 系統(D4 映像)、ヘッドホン出力	デジタルインタフェース(DVI)/PC 音声入力端子/USB1.1 アップポート×1、USB1.1 ダウンポート×2 <sup>*6</sup>	
スピーカー	3W×2、0.5W×2	3W×2	
外形寸法	624 (W) × 398 (H) × 214.3 (D) mm	552 (W) × 369.4 (H) × 214 (D) mm	552 (W) × 387 (H) × 190 (D) mm
質量	約 8.0 kg	約 7.8 kg	約 6.4 kg
消費電力	89W (最大: 98W、サスペンド時: 約 3.5W)	65W (最大: 81W、サスペンド時: 約 1.7W)	34W (最大: 約 60W、サスペンド時: 約 4W 以下)
省電力機能	国際エネルギースタープログラム適合	国際エネルギースタープログラム適合 / DVI DMPM	
プラグ&プレイ機能	DDC2B		
電源	AC100V 50/60Hz AC アダプター		
付属品	取扱説明書、AC アダプター、電源コード、ディスプレイケーブル、オーディオケーブル、アンテナ接続ケーブル、リモコン	取扱説明書、AC アダプター、電源コード、インタフェースケーブル(ディスプレイ、オーディオ、USB)	
価格	オープン価格 (オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。)		

\*1: HT テクノロジは従来のソフトウェアやドライバが動作しない場合があります。各ソフトウェアメーカー、周辺機器メーカーにお問い合わせ下さい。\*2: デュアルチャネル DDR を利用する際は、PC2700 対応の同容量・同仕様の 2 枚組セット品をご利用下さい。また動作確認につきましては発売元にご確認下さい。最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。\*3: 容量は物理フォーマット時の値です。1GB は 1,000,000,000 バイトとして計算しています。\*4: サンプル周波数は 48kHz です。この周波数に対応した機器が接続可能です。\*5: 56,000bps はデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は 33,600bps になります。\*6: USB 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。\*7: IEEE1394 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。\*8: 可動範囲/受光部から距離: 正面約 5m、角度±15 度(上下、左右)約 3m。平均電池寿命約 2 年。\*9: 付属の電池は動作確認用であり、動作時間の保証は致しません。\*10: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。\*出荷時設定。最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。

Prius Air 630H/Prius Air 610H 仕様

品名		Prius Air 630H		Prius Air 610H	
型名		630H17WVC3	630H17SVC3	610H17SVC3	
CPU		インテル® Celeron® プロセッサ 2.50 GHz	インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz		
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition (with Service Pack1)			
システムバスクロック		400MHz			
チップセット		インテル® 845GV チップセット			
メインメモリー	標準 (最大)	標準 256MB (256MB×1、DDR SDRAM-DIMM、PC2700 対応)、 最大 1024MB (512MB×2、DDR SDRAM-DIMM、PC2700 対応)			
	DIMM ソケット	2 (標準では1つ使用済み)			
キャッシュメモリー	1次/2次	12K マイクロ実行トレース + 8K (データ)(CPU 内蔵) / 128KB (CPU 内蔵)			
ビデオ	コントローラ	インテル® 845GV チップセット内蔵			
	VRAM	最大 64MB (メインメモリー共用)			
	解像度及び最大発色数	800×600 ドット時: 1677 万色、1024×768 ドット時: 1677 万色、 1280×768 ドット時: 1677 万色			
標準ディスプレイ		17 型ワイドスーパーピュア カラー液晶ディスプレイ	17 型ピュアカラー液晶ディスプレイ		
内蔵 HDD <sup>*1</sup>		約 120GB (Ultra ATA 100 対応)			
内蔵 DVD マルチドライブ		DVD-RAM (4.7GB/面): 読込最大 3 倍速/書込最大 3 倍速、DVD-R: 読込最大 6 倍速 書込最大 4 倍速、DVD-RW: 読込最大 6 倍速 書込 1 倍速、DVD-ROM: 読込最大 12 倍速、 CD-R: 読込最大 32 倍速 書込最大 12 倍速、CD-RW: 読込最大 24 倍速 書込最大 8 倍速、 CD-ROM: 読込最大 32 倍速、バッファアンダーランエラー防止機能、E-IDE			
テレビ機能	テレビチューナー	ハードウェア MPEG2 リアルタイムエンコーダー付き TV Tuner (VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13ch-C63ch)		-	
	テレビ録画機能	高画質: 720×480(8Mbps)、720×480(6Mbps)、標準画質: 720×480(4Mbps)、720×480(3.5Mbps)、長時間画質: 720×480(3Mbps)、720×480(2Mbps)			
	最大録画時間 *	高画質(8Mbps)	約 25 時間	-	
		高画質(6Mbps)	約 35 時間	-	
		標準画質(4Mbps)	約 50 時間	-	
		標準画質(3.5Mbps)	約 60 時間	-	
		長時間(3Mbps)	約 65 時間	-	
* 長時間(2Mbps)	約 100 時間	-			
サウンド機能		AC97 準拠、光デジタルオーディオ出力対応 <sup>*2</sup> 、ドルビーヘッドホン、ドルビーバーチャルスピーカー			
スピーカー		ステレオスピーカー (ディスプレイ内蔵、3W×2)			
LAN 機能		100BASE-TX/10BASE-T			
データ通信/FAX 機能		DATA 最大 56,000bps <sup>*3</sup> / FAX14,400bps (V.90 規格準拠)			
インタフェース	赤外線	リモコン用 (ディスプレイ内蔵)	リモコン用(USB 外付け)	-	
	USB <sup>*4</sup>	USB2.0×6 (前面: 2、背面: 4)、USB1.1×2 (ディスプレイ 2) (ディスプレイで1使用済み、キーボードで1使用済み)	USB2.0×6 (前面: 2、背面: 4) (リモコン受信ユニットで1使用済み、キーボードで1使用済み)	USB2.0×6 (前面: 2、背面: 4) (キーボードで1使用済み)	
	映像入出力	S 映像入力端子 (ビデオイン) ×1、コンポジット映像入力端子 ×1、TV アンテナ入力端子 ×1、S 映像出力端子 (ビデオアウト) ×1		S 映像出力端子 (ビデオアウト) ×1	
	サウンド	ビデオ音声入力端子 ×1 (ステレオピンジャック 背面)、ラインイン ×1 (ステレオミニジャック 背面)、ラインアウト ×1 (ステレオミニジャック 背面)、スピーカーアウト ×1 (ステレオミニジャック 背面)、光デジタルオーディオアウト ×1 (丸型、ヘッドフォンアウトと兼用 前面)、マイクイン ×1 (モノラルミニジャック 前面)		ラインイン ×1 (ステレオミニジャック 背面)、ラインアウト ×1 (ステレオミニジャック 背面)、スピーカーアウト ×1 (ステレオミニジャック 背面)、光デジタルオーディオアウト ×1 (丸型、ヘッドフォンアウトと兼用 前面)、マイクイン ×1 (モノラルミニジャック 前面)	
	IEEE1394 <sup>*5</sup>	前面: S400 (4ピン) ×2			
メモリーカード		SD ダイレクトスロット ×1、メモリースティックスロット ×1 (メモリースティック)			

		PRO 対応、MagicGate 非対応)		
	その他	ディスプレイ：アナログ RGB(ミニ D-sub15 ピン) × 1、 液晶ディスプレイ(DVI-D コネクタ) × 1、LAN(RJ45 コネクタ) × 1、 FAX モデム：ライン × 1、PHONE(モジュラーコネクタ 4 ピン) × 1		
拡張スロット	PCI スロット	2(TV チューナーに 1 つ使用済み) X 奥行き 150mm 以内)		2(奥行き 150mm 以内)
	PC カードスロット	Type × 2 (Type × 1) PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応		
キーボード	USB 接続 OADG109 配列準拠キーボード (ワンタッチキー付き、マウス用 USB HUB 付き)			
マウス	USB 接続 スクロール機能付き光学式マウス(ホイールマウス)			
リモコン	Prius Air 専用リモコン <sup>*6</sup> 、ボタン電池付属 <sup>*7</sup>		-	
外形寸法	92(W) × 375(D) × 333(H) mm (スタンド含まず)			
	166(W) × 375(D) × 350(H) mm (縦置き時、スタンド含む)			
質量	約 8.0 kg	約 8.0 kg	約 7.9 kg	
消費電力	約 57W (最大: 177W、サスペンド時: 約 4.2W)	約 64W (最大: 192W、サスペンド時: 約 4.3W)	約 59W (最大: 200W、サスペンド時: 約 4.2W)	
省エネ法に基づく表示	区分	Q		
	エネルギー消費効率 <sup>*8</sup>	0.00063	0.00067	0.00066
電源	AC100V 50/60Hz 平行 2P コンセント			
ソフトウェア	ワープロ他	Microsoft® Office Personal Edition 2003		
付属品	モデムケーブル、電源コード、パソコンスタンド、再セットアップディスク、リモコン、各種マニュアル、横置き用ゴム足	モデムケーブル、電源コード、パソコンスタンド、再セットアップディスク、リモコン、リモコン用受信ユニット、各種マニュアル、横置き用ゴム足	モデムケーブル、電源コード、パソコンスタンド、再セットアップディスク、各種マニュアル、横置き用ゴム足	

ディスプレイ	17 型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ	17 型ピュアカラー液晶ディスプレイ	
型式	DT5173W	DT3173	
画素ピッチ	0.291 × 0.291 mm	0.264 × 0.264 mm	
最大表示色	1677 万色	約 1619 万色 <sup>*9</sup>	
最大解像度	1,280 × 768 ドット	1,280 × 1,024 ドット	
コントラスト比	400 : 1	450 : 1	
輝度	約 350 cd/m <sup>2</sup>	約 300 cd/m <sup>2</sup>	
視野角	水平 (JEIDA 規格準拠(コントラスト 10:1))	170 度	140 度
	垂直 (JEIDA 規格準拠(コントラスト 10:1))	170 度	130 度
インタフェース	デジタルインタフェース (DVI)/PC 音声入力端子 /USB1.1 アップポート × 1、USB1.1 ダウンポート × 2 <sup>*2</sup>	-	
スピーカー	3W × 2	1W × 2	
外形寸法	552 (W) × 387 (H) × 190 (D) mm	383 (W) × 374 (H) × 192 (D) mm	
質量	約 6.4 kg	約 5.1 kg	
消費電力	34W (最大: 約 60W、サスペンド時: 約 4W 以下)	33W (最大: 約 40W、サスペンド時: 約 2W 以下)	
省電力機能	国際エネルギースタートプログラム適合/DVI DMPM	国際エネルギースタートプログラム適合	
プラグ&プレイ機能		DDC2B	
電源	AC100V 50/60Hz AC アダプター	AC100V 50/60Hz 内蔵	
付属品	取扱説明書、AC アダプター、電源コード、インタフェースケーブル(ディスプレイ、オーディオ、USB)	取扱説明書、電源コード、ディスプレイケーブル、オーディオケーブル	
価格	オープン価格 (オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。)		

\*1: 容量は物理フォーマット時の値です。1GB は 1,000,000,000 バイトとして計算しています。\*2: サンプリング周波数は 48kHz です。この周波数に対応した機器が接続可能です。\*3: 56,000bps はデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は 33,600bps になります。\*4: USB 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。\*5: IEEE1394 対応周辺機器全ての動作を保証す

るものではありません。\*6：可動範囲/受光部から距離：正面 約 5m、角度±15 度（上下、左右）約 3m。平均電池寿命約 2 年。  
\*7：付属の電池は動作確認用であり、動作時間の保証は致しません。\*8：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。\*9：1677 万色表示は、26 万色表示パネルをディザリング処理で実現。\*出荷時設定。：最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。

Prius Note 200H / Prius Air Note 100H 仕様

品名		Prius Note 200H	Prius Air Note 100H	
型名		200H15XVP3W	100H15XVP3W	100H15XVC3 100H15XMC3
CPU		インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.50 GHz	インテル® Celeron® M プロセッサ 1.20 GHz
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition (with Service Pack1)		
システムバスクロック		400MHz		
チップセット		インテル® 855GM		インテル® 852GM
メインメモリー	標準（最大）	標準 512MB (DDR SDRAM, PC2100 対応) 最大 1024MB (DDR SDRAM, PC2100 対応)	標準 256MB (DDR SDRAM, PC2100 対応) 最大 1024MB (DDR SDRAM, PC2100 対応)	
	DIMM ソケット	2 (うち2つ使用済み)		2 (うち1つ使用済み)
キャッシュメモリー	1次/2次	1次：64kB(32kB：命令用+32kB：データ用)/2次：1024kB	1次：64kB(32kB：命令用+32kB：データ用)/2次：512kB	
ビデオ	コントローラ	インテル® 855GM(チップセット内蔵)		インテル® 852GM(チップセット内蔵)
	VRAM	最大 64MB(メインメモリー共用)		最大 32MB(メインメモリー共用)
ディスプレイ	標準ディスプレイ	15 型スーパーピュアカラー液晶ディスプレイ		
	解像度及び最大発色数	800×600 ドット時：1677 万色 <sup>*1</sup> 、1024×768 ドット時：1677 万色 <sup>*1</sup>		
内蔵 HDD <sup>*2</sup>		約 80GB (Ultra ATA 100 対応)	約 60GB (Ultra ATA 100 対応)	約 40GB (Ultra ATA 100 対応)
内蔵 DVD マルチドライブ		読込最大：CD-ROM 24 倍速、CD-R 24 倍速、CD-RW 12 倍速、DVD-ROM 8 倍速、DVD-R/RW 4 倍速、DVD-RAM 2 倍速、書込最大：DVD-RAM 2 倍速、DVD-R 2 倍速、DVD-RW 1 倍速、CD-R 16 倍速、CD-RW 8 倍速 <sup>*11</sup> 、バッファアンダーランエラー防止機能、E-IDE		
内蔵 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ		読込最大：CD-ROM 24 倍速、CD-R 24 倍速、CD-RW 24 倍速、DVD-ROM 8 倍速、DVD-R/RW 4 倍速、DVD-RAM 2 倍速、書込最大：CD-R 24 倍速、CD-RW 24 倍速 <sup>*10</sup> 、バッファアンダーランエラー防止機能、E-IDE		
サウンド機能		AC97 準拠、光デジタルオーディオ出力対応 <sup>*3</sup> 、ドルビーヘッドホン、ドルビーバーチャルスピーカー		
スピーカー		ステレオスピーカー (1.0W×2)		
LAN 機能		100BASE-TX/10BASE-T		
データ通信/FAX 機能		DATA 最大 56,000bps <sup>*4</sup> / FAX14,400bps (V.90 規格準拠)		
インタフェース	USB <sup>*5</sup>	USB2.0×3 (側面×3)		
	サウンド	光デジタルオーディオ出力×1 (丸型、ヘッドフォンアウトと兼用 (ステレオ、ミニジャック))、マイク入力×1 (モノラル、ミニジャック)		
	IEEE1394 <sup>*6</sup>	S400 (4ピン)×1		
	シリアル	RS-232C(D-sub9ピン 16550A 互換)×1		
	パラレル	セントロニクス準拠(D-sub9ピン ECP 対応)×1		
その他		ディスプレイ：アナログ RGB(ミニ D-sub15ピン)×1、LAN(RJ45 コネクタ)×1、FAX モデム：モジュラーコネクタ 4ピン×1、PS/2×1		
内蔵ワイヤレス LAN		IEEE802.11g/b 準拠	IEEE802.11b 準拠	-
拡張スロット	PC カードスロット <sup>*7</sup>	Type ×2 (Type ×1) PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応		

キーボード	109A 配列準拠キーボード (87 キー、ワンタッチキー付き)		
マウス	PS/2 接続 スクロール機能付き光学式マウス (ホイールマウス)		
ポインティングデバイス	2 ボタンスクロール機能付タッチパッド		
外形寸法	330 (W) × 281 (D) × 33.2 (H) mm (突起部除く)		
質量	約 3.0 kg	約 2.8 kg	
消費電力	約 25W(最大:68W、サスペンド時:約 1.7W)   約 23W(最大:62W、サスペンド時:約 1.7W)		
省エネ法に基づく表示	区分	S	
	エネルギー消費効率 <sup>*8</sup>	0.00032	0.00034
バッテリー	使用可能時間 <sup>*9</sup>	最大約 4.5 時間	最大約 2 時間
	充電時間	電源 OFF 時 約 2.5 ~ 3.5 時間、電源 ON 時 約 3~4 時間	電源 OFF 時 約 1.5~2.5 時間、電源 ON 時 約 1.5~2.5 時間
電源	AC100V 50/60Hz		
ソフトウェア	ワープロ他	Microsoft® Office Personal Edition 2003	
付属品	AC アダプター、電源ケーブル、バッテリーパック(リチウムイオンバッテリー)、モデムケーブル、再セットアップディスク、各種マニュアル		
価格	オープン価格(オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません)		

\*1: 1677 万色表示は、26 万色表示パネルをディザリング処理で実現。\*2: 容量は物理フォーマット時の値です。1GB は 1,000,000,000 バイトとして計算しています。\*3: サンプリング周波数は 48kHz です。この周波数に対応した機器が接続可能です。\*4: 56,000bps はデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は 33,600bps になります。\*5: USB 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。\*6: IEEE1394 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。\*7: PC カード全ての動作を保証するものではありません。\*8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除いたものです。\*9: 測定方法は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に準じます。詳しい測定条件は、弊社 Web ページ「Prius World」内の「スペック詳細」ページにてご案内しております。なお、バッテリー使用可能時間は使用環境によって大きく異なります。\*10: Ultra Speed CD-RW ディスク使用時の値です。\*11: High Speed CD-RW ディスク使用時の値です。

### 3. ソフトウェア一覧

( : インストール済み、 : バンドル)

分野	ソフトウェア名	770H 20TV H2	770H 17TV H3	770H 17WV H3	770H 17WV P3	630H 17WV C3	630H 17SV C3	610H 17SV C3	
OS	【Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004】		-	-	-	-	-	-	
	【Microsoft® Windows® XP Home Edition(with service Pack 1)】	-							
統合ソフト	【Microsoft® Office Personal Edition 2003】 オフィスソフト								
	【Microsoft® Office Outlook® 2003】メールソフト								
	【Microsoft® Office Home Style+】オフィス便利ツール								
AV	【Prius Navistation2】マルチコンテンツビューワー (TV 視聴録画機能付き)	-				-	-	-	
	【Prius Air View(TV 機能付き)】マルチコンテンツビューワー (TV 視聴録画機能付き)	-	-	-	-			-	
	【Prius Air View】マルチコンテンツビューワー	-	-	-	-	-	-		
	【reserMail】携帯電話を使った遠隔録画予約サービス	-						-	
	【MediaStage LE】ネットワーク対応マルチコンテンツビューワー	-						-	
	【WinDVD Creator2 Platinum for HITACHI(AC3 付)】 ± VR 対応 DVD ビデオ作成、DV 編集、AC3 対応	-							-
	【WinDVD Creator2 for HITACHI】DVD ビデオ作成、DV 編集	-	-	-	-	-	-		
	【Prime Time】Media Center Edition DVD ビデオ作成		-	-	-	-	-		-
	【MyDVD】DVD ビデオ作成、簡易 DV 編集		-	-	-	-	-		-
	【DVD-MovieAlbumSE】DVD-RAM 編集								
【DVD-RAM ドライバー】DVD-RAM									
【WinDVD4 for HITACHI】DVD 再生									

	【Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI (DVD+CD 書き込み版)】 データCD/DVD作成、音楽CD作成、ディスクバックアップ							
	【BeatJam for HITACHI】音楽再生(音楽配信・Net MD対応)							
	【Prius サウンド REC】アナログ音声取り込み							
	【デジカメ Ninja2003 for HITACHI】デジタルカメラ画像編集							
インターネット	【Microsoft® Internet Explorer6.0 SP1】インターネットブラウザ							
	【ホームページ Ninja2003 for HITACHI】ホームページ・Web ページ作成							
	【Konica オンラインラボ工房】オンラインプリント注文							
	【Norton Internet Security 2004】ウィルス駆除&セキュリティ対策							
	【DION】【@nifty】【AOL】【BIGLOBE】【isao.net】【OCN】 【ODN】【So-net】オンラインサインアップソフト							
実用ソフト	【わくわくナビ】ソフトウェア インターネットリンクの簡単運動							
	【筆ぐるめ Ver.11 for HITACHI】はがき作成							
	【かんたんラベル王 for HITACHI】ラベル作成							
	【らくらく家計簿ゆとりちゃん5】家計簿							
	【駅すばあと】乗換案内	-	-	-	-			
	【時事通信社 家庭の医学 デジタル版】医学事典							
	【タイピングドリーム アフロ犬】キーボード入力練習	-	-	-	-			
	【FlashMaker】FLASH 素材作成ソフト							
	【安心楽々引越パック <sup>*1</sup> 】データ移行/バックアップツール							
	【ノークリックバックアップ Auto-Grabber <sup>*1</sup> 】データバックアップツール							
	【Acrobat Reader】PDF ファイル閲覧							
	【プリンタードライバー EPSON、Canon、Lexmark <sup>*2</sup> 】 プリンタードライバー							
ゲーム	【AI 囲碁 for HITACHI】囲碁ソフト					-	-	-
	【AI 将棋 for HITACHI】将棋ソフト					-	-	-
	【AI 麻雀 for HITACHI】麻雀ソフト					-	-	-
	【Prius 四字熟語、Prius 一文字、Prius 筆算】Prius ゲーム							
Prius 用ツール	【CyberSupport for HITACHI】ブレインストールされているソフトの説明などを自然な言葉で検索							
	【Prius で楽しもう!】ソフトウェアの使い方ガイド							
	【メール着信設定】メール受信お知らせ							
	【Prius デカ文字ツール】解像度切り替え							
	【自動ログオン設定プログラム】自動ログオン設定プログラム							

\*1：安心楽々引越パック、ノークリックバックアップ Auto-Grabber は Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI の一機能です。

\*2：プリンタードライバー対象機種

EPSON :CL-760/PM-740DU/PM-G700/PM-D750/PM-G800/PX-G900/PX-V600

Canon :PIXUS 455i/PIXUS 320i/PIXUS 990i/PIXUS 860i/PIXUS 560i/

Lexmark :PriusJet technology by Lexmark i3(PCF-LEXMARK-3))

分野	ソフトウェア名	200H15X/P3//	100H15X/P3//	100H15X/C3	100H15X/M3
OS	【Microsoft® Windows® XP Home Edition(with service Pack 1)】				
統合ソフト	【Microsoft® Office Personal Edition 2003】 オフィスソフト				
	【Microsoft® Office Outlook® 2003】メールソフト				
	【Microsoft® Office Home Style+】オフィス便利ツール				
AV	【Prius Air View】マルチコンテンツビューワー	-			
	【WinDVD Creator2 for HITACHI <sup>1)</sup> 】DVDビデオ作成、DV編集				
	【DVD-MovieAlbumSE】DVD-RAM編集				-
	【DVD-RAMドライバー】DVD-RAM				-
	【WinDVD4 for HITACHI】DVD再生				
	【Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI (DVD+CD書き込み版)】 データCD/DVD作成、音楽CD作成、ディスクバックアップ				-
	【Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI (CD書き込み版)】 データCD作成、音楽CD作成、ディスクバックアップ	-	-	-	
	【Prius サウンド REC】アナログ音声取り込み				
【デジカメ Ninja2003 for HITACHI】デジタルカメラ画像編集					
インターネット	【Microsoft® Internet Explorer6.0 SP1】インターネットブラウザ				
	【ホームページ Ninja2003 for HITACHI】ホームページ・Webページ作成				
	【Konica オンラインラボ工房】オンラインプリント注文				
	【Norton Internet Security 2004】ウィルス駆除&セキュリティ対策				
	【DION】【@nifty】【AOL】【BIGLOBE】【isao.net】【OCN】【ODN】【So-net】オンラインサインアップソフト				
実用ソフト	【わくわくナビ】ソフトウェア、インターネットリンクの簡単移動				
	【筆ぐるめ Ver.11 for HITACHI】はがき作成				
	【かんたんラベル王 for HITACHI】ラベル作成				
	【らくらく家計簿ゆとりちゃん5】家計簿				
	【駅すばあと】乗換案内				
	【Super Mapple Digital Ver.4 for HIACHI】地図				-
	【タイピングドリーム アフロ犬】キーボード入力練習				
	【FlashMaker】FLASH素材作成ソフト				-
	【安心楽々引越しバック <sup>2)</sup> 】データ移行/バックアップツール				
	【ノックリックバックアップ Auto-Grabber <sup>2)</sup> 】データバックアップツール				
	【Acrobat Reader】PDFファイル閲覧				
	【ネットワーク切り替えユーティリティ】ネットワーク切り替えツール				
	【プリンタードライバー EPSON、Canon、Lexmark <sup>3)</sup> 】 プリンタードライバー				
ゲーム	【AI 囲碁 for HITACHI】囲碁ソフト				
	【AI 将棋 for HITACHI】将棋ソフト				
	【AI 麻雀 for HITACHI】麻雀ソフト				
	【Prius 四字熟語、Prius 一文字、Prius 筆算】Prius ゲーム				



Prius用ツール	【CyberSupport for HITACHI】ブレインストールされているソフトの説明などを自然な言葉で検索				
	【Priusで楽しもう!】ソフトウェアの使い方ガイド				
	【メール着信設定】メール受信お知らせ				
	【Prius デカ文字ツール】解像度切り替え				
	【自動ログオン設定プログラム】自動ログオン設定プログラム				

\*1: 100H15XMC3は、DVDビデオ作成などDVD書き込みを行うことはできません。

\*2: 安心楽々引越パック、ノークリックバックアップ Auto-Grabberは Drag'nDrop CD+DVD for HITACHIの一機能です。

\*3: プリンタードライバー対象機種

EPSON :CL-760/PM-740DU/PM-G700/PM-D750/PM-G800/PX-G900/PX-V600

Canon :PIXUS 455i/PIXUS 320i/PIXUS 990i/PIXUS 860i/PIXUS 560i/

Lexmark: PriusJet technology by Lexmark i3(PCF-LEXMARK-3)

#### 他社商標注記】

Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。

インテル、Pentium、Celeron および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Dolby、ドルビー、Prologic 及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

Media Stage Light Edition, DVD-MovieAlbumSE は、松下電器産業株式会社の商標、または、登録商標です。

WinDVD4、WinDVD Creator は InterVideo, Inc の商標です。

Drag'n Drop CD は、株式会社デジオンおよびイージーシステムズジャパン株式会社の登録商標です。

Auto-Grabber、安心楽々はイージーシステムズジャパン株式会社の商標または登録商標です。

「メモリスティック」、OpenMG、ATrac3、Net MD、i.LINK、So-net、ソネット、および So-net のロゴはソニー株式会社の商標または登録商標です。

安心楽々はイージーシステムズジャパン株式会社の登録商標です。

Ninja、ホームページ Ninja、AI 囲碁、AI 将棋、AI 麻雀は、株式会社アイフォーの登録商標です。

Symantec、Symantec ロゴ、Norton AntiVirus、Live Update は Symantec Corporation の登録商標です。

Norton Internet Security は Symantec Corporation の商標です。

BeatJam、CyberSupport、ConceptBase は株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。

駅すばあと株式会社ヴァル研究所の登録商標です。

Super Mapple Digital、スーパーマッブル・デジタルは株式会社昭文社の登録商標です。

Sonic PrimeTime、Sonic MyDVD はソニック・ソリューションズ社の商標、または、登録商標です。

家庭の医学 デジタル版 は、時事通信社出版局の商標です。

タイピングドリームアフロ犬は株式会社ホロンの商標です。

アフロ犬はサンエックス株式会社及び株式会社グリーンキャメルの登録商標です。

@nifty は、ニフティ株式会社の商標です。

「AOL」は America Online, Inc.の商標になります。

「BIGLOBE」は、日本電気株式会社の登録商標です。

OCN は NTT コミュニケーションズ株式会社の商標です。

DION は KDDI 株式会社の登録商標です。

「ODN」は日本テレコム株式会社の商標になります。

その他、記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

---

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。  
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

---