

業界初 風で乾かす乾燥とヒーター乾燥の2つの方式が選べる

衣類乾燥機「あとは着るだけ」シリーズを発売

日立ホーム&ライフソリューション株式会社（取締役社長：瀬端久仁雄）は、ヒーターによる乾燥と風で乾かす「風乾燥」の2つの乾燥方式を搭載した「あとは着るだけ」シリーズ2機種を5月10日から発売します。

本製品は業界で初めて「2way乾燥方式」を採用し、通常のヒーター乾燥とヒーターレスの「風乾燥」を使い分けることで、今まで衣類乾燥機でできなかった熱に弱い衣類も乾燥可能になりました。「風乾燥」は通気口である「節約ハッチ」から外気を取りこみながら送風し、衣類の水分を蒸発させて乾燥します。1kgの化繊混紡衣類であれば120分で乾燥します。ヒーター乾燥に比べ布縮みが少なく、ポリウレタンなど熱に弱い衣類も安心して乾燥することができます。

また、通常のヒーターを使った乾燥の場合は、日立独自の「節約ハッチ」で外気の入れかえを自動で行い、電極センサーと湿度センサーの「ダブルセンサー」で、省エネで効率よく乾かします。

価格及び発売日

型式	容量	希望小売価格（税別）	発売日	月産台数
DE-N5CX	5kg	79,000円	5月10日	2,000台
DE-N4CX	4kg	62,000円	5月10日	3,000台

需要環境

衣類乾燥機の需要は洗濯乾燥機の登場により鈍化し、2003年度は約17万台（前年比91%）が見込まれ、普及率も21%で停滞しています。しかし、現在衣類乾燥機を使用しているユーザーはその使い勝手の良さや洗濯中にも同時に使用できることを高く評価しており、買い替えの際に再び衣類乾燥機を選ぶケースが多く見受けられるため、今後も堅調な需要が続くと予想されます。

主な仕様

型式		DE - N5CX	DE - N4CX
容量		5 kg	4 kg
外形寸法	幅	630 mm	630 mm
	奥行	506 mm	436 mm
	高さ	670 mm	670 mm
質量		約2.6 kg	約2.5 kg
コース		標準・風乾燥(60分・120分)・仕上げ・アイロン・干す前 セーター(100分)・ズック・毛布・除菌(75)	
本体色		ピュアホワイト	

取扱事業部・照会先

日立ホーム&ライフソリューション株式会社 洗濯機事業グループ 商品企画部
〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号(日立愛宕別館)
電話/(03)3502-2111(代表)内線2409 [担当:植田]

お客様からの問合せ先

日立ホーム&ライフソリューション株式会社 お買物相談センター
電話/0120-312111(フリーダイヤル)

以上


【添付資料】

衣類乾燥機「あとは着るだけ」シリーズ (DE - N5CX・DE - N4CX) の主な特長

1. 衣類に合わせて乾燥方式を選べる「2way乾燥」

乾燥する衣類の種類によってヒーター乾燥か、風乾燥かを選べます。

「風乾燥」はヒーターを使わずに「節約ハッチ」から外気を取りこみ、衣類の水分を蒸発させて乾燥します。1 kg の化繊混紡衣類を 120 分で乾燥します。ヒーター乾燥に比べ布縮みが少なく、ポリウレタンなど熱に弱い衣類も安心して乾燥することができます。乾燥時間は、衣類に応じて 60 分・120 分が選べます。



* 衣類がある程度乾くと節約ハッチが開きます。

図1 2way乾燥

2. 省エネで効率よく乾燥させる 日立独自「自動開閉 節約ハッチ」(ヒーター乾燥時)

衣類がある程度乾いてくると、ダブルセンサーが検知して「節約ハッチ」を自動的に開け、ドラム内の空気を外気と入れかえ効率よく乾燥させます。節約ハッチ搭載前に比べて、乾燥時間を約 25%^{*1}短縮し、消費電力量を約 15%^{*2}低減しています。

* 1 脱水後の衣類 (乾燥度約 80%、ワイヤツ 5 kg) を標準コースで乾燥した場合、節約ハッチ未搭載機種「DE - N5S3」約 140 分と「DE - N5CX」約 105 分との比較

* 2 節約ハッチ未搭載機種「DE - N5S3」約 2,200 W・h と「DE - N5CX」約 1,880 W・h との比較




図2 乾燥度比較

3. 乾燥具合をしっかり見張ってふんわり仕上げる 日立独自「ダブルセンサー」(ヒーター乾燥時)

電極センサーと湿度センサーの「ダブルセンサー」で衣類の乾燥具合を検知して、節約ハッチを開閉します。乾き具合を精度良く見張るので、ふんわりと仕上がります。

4. その他の便利な機能

(1) 形崩れが気になるものなどを、ドラムを回さずにやさしく乾燥する

日立独自「セーター乾燥コース」(100分)「ズック乾燥コース」

(2) 外干して乾ききらなかった衣類の仕上げ乾燥に「仕上げコース」

(3) 干す前に使うと、脱水後の脱水ジワを取ってラクに干せてきれいに仕上がる「干す前コース」

(4) 約 75 分の温風で衣類をしっかり除菌する「除菌コース」

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
