

## 2003年 暖房器具新商品

### 日立で初めて 縦型・横型 2機種 のハロゲンヒーターを新発売

- ハイブリッド式加湿器、石油ファンヒーターもラインアップ拡大 -

日立ホーム&ライフソリューション株式会社（取締役社長：瀬端久仁雄）は、2003年秋冬向けの暖房器具 3 製品を新発売します。近年急激に需要が拡大しているハロゲンヒーターを日立としては初めて発売するとともに、空気取入れ口に銀イオンの抗菌機能を搭載した石油ファンヒーターのラインアップを拡充、また、昨年から好評のハイブリッド式加湿器はニューカラー 2 色展開で順次発売します。

#### 〔ハロゲンヒーター〕

ハロゲンヒーターはハロゲンランプが放射する光を熱として利用し運転スタート時からすばやく暖かさを感じることができ、クリーンな暖房であることから近年急速に需要が拡大しています。今回、日立は初めて縦型と横型の 2 機種を 9 月 1 日から発売します。縦型は自動および手動式の首振りが可能、2 本ヒーターで足元から肩までワイドに暖めます。横型は、3 本ヒーターで固定タイプ、移動が簡単なので子供部屋、台所、脱衣所等に便利です。部屋全体を暖めるには石油ファンヒーターもしくはエアコンを利用し、ハロゲンヒーターは部分暖房にと使い分けるのがおすすめです。

#### 〔ハイブリッド式加湿器〕

昨年業界で初めてロータリー式の気化フィルターを採用したハイブリッド加湿器を発売しました。縦長のフィルターを回転させながら効率よく吸水することにより低消費電力約154Wを実現、スチームファン式に比べて約10,600円の電気代が節約\*でき、幅 14.5 cm と業界一スリムでコンパクトであることなど、多くのお客様から高い評価を頂きました。今回はパステルグリーンとパステルピンクの 2 色を揃えました。

\*「強」運転10時間の場合。当社スチームファン式500ml/hタイプ、410Wとの比較。電気代23円/kwhで計算。

電気代：スチームファン式16,974円、ロータリー式6,376円

#### 〔石油ファンヒーター〕

今回は背面の空気取入れ口（ファンガード）に銀イオンの抗菌機能を採用しました。運転中、銀イオンの効果によりヒーター周辺の雑菌の増殖を抑えます。製品ラインアップとしては、銀イオンの抗菌ファンガードを搭載した標準タイプの 4 機種、大型液晶表示を採用した普及タイプの 3 機種、合計 7 機種の石油ファンヒーターを 8 月 1 日から発売します。

< 型式および発売日 >

【ハロゲンヒーター】

タイプ	型 式	種類	定 格	本体希望小売価格	発売日
ハロゲン ヒーター	VH - 102HK	縦型	1.0kW-500W	¥19,800	9月1日
	VH - 108HT	横型	1.0kW-670W-330W	¥9,800	9月1日

【加湿器】

タイプ	型 式	加湿量	定 格	本体希望小売価格	発売日
ハイ ブリッド	SVF - H55D	500mL/h	154 W	¥24,500	9月1日
スチーム ファン	SVF - 73	700mL/h	560 W	オープン	9月1日
	SVF - 53	500mL/h	410 W	オープン	9月1日
	SVF - 43	420mL/h	365 W	オープン	9月1日

【石油ファンヒーター】

タイプ	型 式	タンク容量	暖房の目安(木造)	本体希望小売価格	発売日
標準	OVF - SL54DX	7.2リットル	14畳程度	¥58,000	8月1日
	OVF - SL43DX		11畳程度	¥51,000	8月1日
	OVF - SL36DX		10畳程度	¥41,000	8月1日
	OVF - L32DX	5.0リットル	9畳程度	¥39,000	8月1日
普及	OVF - SL54	7.2リットル	14畳程度	オープン	8月1日
	OVF - SL36	5.0リットル	10畳程度	オープン	8月1日
	OVF - L32A		9畳程度	オープン	8月1日

取扱事業部・照会先

日立ホーム&ライフソリューション株式会社 熱器・調理事業グループ  
〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号(日立愛宕別館)  
電話/(03)3502-2111(代表)内線2083 [担当:西野]

お客様からの問合せ先

お買い物相談センター 電話/0120-312111

以上

(添付資料)

〔新製品の主な特長〕

## 1. ハロゲンヒーター

ハロゲンヒーターはハロゲンランプが放射する光を熱として利用し、部屋でなく体を直接暖めます。スイッチONと同時にポカポカした暖かさを得ることができる速暖が特長です。空気を汚さないで換気が不要でクリーンな暖房です。エアコンや石油ファンヒーターだけでは部屋が寒いときの補助暖房として、また、子供部屋、台所、脱衣所などの小さいスペースで使用する暖房に最適です。

縦型(VH-102HK)ハロゲンヒーターは、自動・手動式の首振りタイプで、2本のヒーターで足元から肩までワイドに暖めます。1.0kWと500Wの2段階の切替が可能です。

横型(VH-108HT)ハロゲンヒーターは、3本ヒーターで固定タイプです。移動が簡単なので子供部屋、台所、脱衣所等に便利です。1.0kW、670W、330Wの3段階切替ができます。2機種とも、万が一地震等で転倒した場合にスイッチが自動的に切れる防災対応型の安全装置を搭載しています。

<仕様>


型式	種類	定 格 (AC100V 50/60Hz) W	本体寸法 (高さ×幅×奥行き) ( $\wedge$ -ス含む)cm	安全装置
VH-102HK	縦型	1,000	63.5×36×36	転倒OFFスイッチ(内蔵式)
VH-108HT	横型	1,000	43.5×33×22	転倒OFFスイッチ(内蔵式)

## 2. ハイブリッド式加湿器

気化式とスチームファン式を組み合わせたハイブリッドタイプは市場で5年目を迎えています。2002年度の加湿器の需要は約120万台でしたが、このうちハイブリッドタイプは約40%と推定されます。2003年度の見通しも120万台(前年比100%)で、ハイブリッドの構成は約50%まで高まると予想されます(日立調べ)。

昨年発売した業界初のロータリー式気化フィルターは数分間に一回程度回転し、フィルター全体を水で浸透させ加湿します。回転することでまんべんなくフィルターが濡れるので、吸い上げ式のハイブリッドと比べても少ない風量で同等の加湿能力を出すことができます。これにより低消費電力154Wを実現し、スチームファン式より10,600円\*1の電気代の節約を実現しています。また、加湿運転が停止するとフィルターは横に位置し、水と隔離するためフィルターにカビが生えにくく清潔性を保つことができます。幅が14.5cmと業界一スリムでコンパクトであることなど、多くのお客様から高い評価を頂きました。今回はパステルグリーンとパステルピンクの2色を揃えました。

\*1 10畳コンクリート洋室を湿度50%維持するのに必要な消費電力量(1日10時間)。  
電気代23円/kWhで計算、当社スチームファン式500ml/hタイプ410Wとの比較。



<仕様>

方式		ハイブリッド式	スチームファン式		
型式		SVF-H55D	SVF-43	SVF-53	SVF-73
適用 床面積	木造/和室	8.5畳まで	7畳まで	8.5畳まで	12畳まで
	コンクリート/洋室	14畳まで	11畳まで	14畳まで	19畳まで
加湿量		500mL/h	420mL/h	500mL/h	700mL/h
タンク		4.0L 抗菌 タンク	4.2L 抗菌 タンク	4.2L 抗菌 タンク	5.8L 抗菌 タンク
特長		業界一省エネ 154W <sup>*2</sup>	快適ダブルセン サー	快適・節電トリプルセンサ ー	
		業界一スリム 幅14.5cm <sup>*2</sup>	乾燥見張番		
		清潔設計	フッ素処理加熱皿		
		マイナスイオン	うるおい加湿24		
		抗菌フィルター	カテキンフィルター		

\*2 2003年7月29日現在。家庭用加湿器において。

### 3. 石油ファンヒーター

今年は、昨年搭載し好評のマイナスイオン発生器（コロナ放電式）を搭載した機種を、標準クラスのOVF-SL54DX/SL43DX/SL36DX/L32DXの4機種に拡大しました。暖房運転中は、上昇しがちな温風を低めの温風で抑える「ダブル温風」にマイナスイオンを乗せ、お部屋の中央まで届け、暖かさとリフレッシュ効果を得ることができます。また、背面の空気取入れ口（ファンガード）に銀イオンの抗菌機能をプラスし、雑菌を抑え運転中の空気を清潔に保ちます。さらに、給油タンクの油量がひと目でわかる油量モニター&給油残時間表示・選択速暖ボタン・お得な「2セーブ」などの機能も充実させています。

普及クラスは、5.4kW/3.6kW/3.2kW各機種の操作パネルに大型液晶を採用し、残りの燃焼時間を表示するなど見やすく使いやすい表示となっています。

また全機種の給油タンクは、持ち運びの楽なW（ダブル）取っ手付きとすると共に、給油時に自動的に給油キャップがポップアップする「手の汚れない給油キャップ」を採用しています。

< 仕様 >

型 式	OVF-SL54DX	OVF-SL43DX	OVF-SL36DX	OVF-L32DX	OVF-SL54	OVF-SL36	OVF-L32A
暖房出力 (kW)	(強)5.37 ~ (微)0.87	(強)4.29 ~ (微)0.87	(強)3.59 ~ (微)0.73	(強)3.22 ~ (微)0.73	(強)5.37 ~ (微)0.87	(強)3.59 ~ (微)0.73	(強)3.22 ~ (微)0.73
(kcal/h)	(強)4,620 ~ (微)750	(強)3,690 ~ (微)750	(強)3,090 ~ (微)630	(強)2,770 ~ (微)630	(強)4,620 ~ (微)750	(強)3,090 ~ (微)630	(強)2,770 ~ (微)630
熱量調節	8段階自動コントロール(OFFを含む)						
タケ容量(L)	7.2			5.0	7.2		5.0
燃焼継続時間(時間)	(強)13.8 ~ (微)84.7	(強)17.3 ~ (微)84.7	(強)20.6 ~ (微)101.5	(強)16.0 ~ (微)70.5	(強)13.8 ~ (微)84.7	(強)20.6 ~ (微)101.5	(強)16.0 ~ (微)70.5
灯油消費量(L/h)	(強)0.522 ~ (微)0.085	(強)0.417 ~ (微)0.085	(強)0.349 ~ (微)0.071	(強)0.313 ~ (微)0.071	(強)0.522 ~ (微)0.085	(強)0.349 ~ (微)0.071	(強)0.313 ~ (微)0.071
消費電力(W) (100V・50/60Hz)	最大時 (点火時) 420/420 燃焼時67/61	最大時 (点火時) 550/550 燃焼時36/33	最大時 (点火時) 550/550 燃焼時30/27	最大時 (点火時) 550/550 燃焼時30/27	最大時 (点火時) 420/420 燃焼時67/61	最大時 (点火時) 550/550 燃焼時30/27	最大時 (点火時) 550/550 燃焼時30/27
風量(m <sup>3</sup> /分)	(強)4.2 ~ (微)2.2	(強)3.2 ~ (微)1.7	(強)3.0 ~ (微)1.5	(強)3.0 ~ (微)1.5	(強)4.2 ~ (微)2.2	(強)3.0 ~ (微)1.5	(強)3.0 ~ (微)1.5
運転音(dB)	(強)40 ~ (微)23	(強)40 ~ (微)25	(強)37 ~ (微)23	(強)36 ~ (微)23	(強)40 ~ (微)23	(強)37 ~ (微)23	(強)36 ~ (微)23
外形寸法(cm) (高さ×幅×奥行)	43.3×48.4× 32.9	43.3×41.3× 31.9	43.3×41.3× 31.9	45.3×35.0× 31.9	43.3×48.4× 32.9	43.3×41.3× 31.9	45.3×35.0× 31.9
質量(タケ空時)	11.0kg	9.5kg	9.5kg	8.2kg	11.0kg	9.5kg	8.2kg
本体色	ホワイト-レッド (N)	ホワイト-レッド (N)	ホワイト-レッド (N)	ホワイト-レッド (N)	ブラック(N)	ブラック(N)	ブラック(N)
主な機能・装備	<p>Wチタンバーナー・新消臭システム(消火時約4/5に低減)  給油くるっと簡単キャップ(簡単操作・省手間)  ビッグルーバー採用の新ダブル温風  2 セーブボタン(ゆらぎ制御運転)*  置数切替ボタン(3通り暖房機能切替)*, **  油量モニター(油量がひと目でわかる)*  給油バックアップ見張り番(最大)(OVF-SL54DX/SL54/SL43DX/SL36DX/SL36は約90分、L32DX/L32Aは約25分)  急速点火(約15秒)  チャイルドロック(いたずら防止)  Wダブルラクラクとって付き給油タンク(持ち運びラクラク)  選択モードボタン(ゆらぎ制御運転と微燃焼運転の選択)*, **  速暖ターボ(寒い時ほどパワーアップし素早くお部屋を暖める)  速暖ボタン(速暖ターボの入り切りを選択)*  消臭ランプ(消臭中をお知らせ)  24時間点火タイマー  延長ボタン(3時間運転を延長)</p> <p style="text-align: right;">*印: OVF-L32Aを除く **印: OVF-L32DXを除く</p>						

以上

---

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。  
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

---