

早朝・深夜でも気がねなく髪を乾かせる 「新形ファン」採用 大風量・低騒音化を実現したヘアドライヤーを新発売

日立ホーム&ライフソリューション株式会社（取締役社長：瀬端 久仁雄）は、新開発の低騒音化構造新形ファンを内蔵し、大風量ながら51デシベル*1の運転音を実現したことにより、早朝・深夜でも気がねなく、好きな時間に髪を乾かすことができるドライヤー「ウインド・キッス」を10月21日から発売します。

*1：最も強い「DRY」モード時。試験条件はJIS規格による。

型式および発売日

製品名	型式	希望小売価格 (税別)	発売日	当初生産台数
日立ドライヤー	HD-S1284	5,000円	10月21日	各色*5,000台/月

*ブルー、ホワイトの2色

開発の背景

ドライヤーは年間300万台の市場となっています。その中で、希望小売価格5,000円以下の普及タイプの構成比は60%を占めています。（当社調べ）

新商品の「ウインド・キッス」は、普及タイプにも更なる付加価値を持たせる低騒音化構造の新形ファンを内蔵しました。


主な特長

1．新開発の低騒音化構造新形ファン

従来品と比べて風きり音を出さないよう、ファンの厚み、形状を改善しました。従来よりファンのサイズを大型化し、厚みと奥行きを増しています。これにより、一層スムーズな送風を実現し、従来と変わらない大風量（1.1m³/分）ながら、運転音を従来品*2より7デシベル低減し51デシベル*3に抑えました。早朝・深夜でも気がねなく、好きな時間にヘアードライできます。また、ファンは大型化しましたが、本体ボディの薄型化などにより、本体質量は従来より約30g軽減し約420gを実現しています。


*2：99年モデルHD-S1283との比較

*3：最も強い「DRY」モード時。試験条件はJIS規格による。



2. ヘアケアノズル

ノズルに外気の取り入れ口を設けることで湿気を含んだ空気と温風がミックスされ、髪の乾かしすぎを防ぎます。



3. クール切替スイッチ

ワンプッシュで冷風に切り替わり、しっかりセットできる便利な機能です。スイッチをロックして冷風に固定することも出来ます。

4. ヘアセットポジション

約90 の弱風で髪をセットします。

5. ヘアケアポジション

約70 の強風で、健康な髪の水分約12%を守りながらやさしく髪を乾かします。

6. 環境への配慮

本製品は梱包材に発砲スチロール類を使用せず、再利用できる材料を使用しています。主なモールド部品は、使用材料表示をしており、資源再生利用化に努めています。

主な仕様

型式	HD-S1284(A)(W)
電圧	AC100V 50-60HZ
消費電力	1200W/600W
スイッチ	DRY-HAIR CARE-HAIR SET-OFF/クール切替(COOL-HOT)
外形寸法	幅19.2×高さ20.6×奥行き8.1cm(ノズル含む)
本体質量	約420g(ノズルなし)
外観色	ブルー(A)、ホワイト(W)

取扱事業部・照会先

日立ホーム&ライフソリューション株式会社 最寄品事業グループ
〒105-8410 東京都港区西新橋2丁目15番12号(日立愛宕別館)
電話：(03)3506-1419(ダイヤルイン)[担当：下村、小川]

お客様からの問合せ先

お買い物相談センター 0120-312111(フリーダイヤル)

以上

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
