

2004 年 2 月 23 日

3つのオート機能&除菌で清潔除湿を実現

衣類乾燥 除湿機 「速乾名人」シリーズ を発売

～スリム&コンパクトの「カラッと小町」シリーズも発売～

日立ホーム&ライフソリューション株式会社（取締役社長：石垣 忠彦）は、好評の3つのオート機能（「衣類おまかせ乾燥」「みはり除湿」「みはり結露防止」）に加え、ビグアナイド除菌フィルターを新しく採用した除湿機「速乾名人」シリーズ2機種を4月1日から発売します。

また、スリムでコンパクトなデザインの「カラッと小町」シリーズ2機種を3月15日から発売します。

■型式・発売日

製品名	シリーズ名	型 式	1日当りの 除湿能力 (50/60Hz)	希望小売価格 (税込)	発売日	当初 月産台数
衣類乾燥 除湿機	「速乾名人」 シリーズ	RD-18SX	16.0/18.0 リットル	73,500 円	4 月 1 日	5,000 台
		RD-10SX	9.0/10.0 リットル	64,050 円	4 月 1 日	10,000 台
	「カラッと小町」 シリーズ	RD-80SX	7.1/8.0 リットル	50,400 円	3 月 15 日	5,000 台
		RD-56SX	5.0/5.6 リットル	39,900 円	3 月 15 日	10,000 台

■開発背景

昨今、住宅の高気密化による湿気やカビ対策、洗濯物を室内で干す”部屋干し”生活スタイルの増加等により、除湿機に対するニーズはますます大きくなってきており、また、清潔・衛生に対する意識も高まって、家電製品購入の際に細菌を除去する機能が搭載されたものを選ぶお客様が増えています。

今回発売する「速乾名人」(RD-18SX、RD-10SX)は、3つのオート機能〔『衣類おまかせ乾燥』、『みはり除湿』、『みはり結露防止』〕に加え、清潔性を追求した『ビグアナイド除菌フィルター』、気になるところを集中除湿する『スポット乾燥』等を搭載し、より使いやすい充実機能と清潔除湿を実現しました。

またスリム&コンパクトデザインの「カラッと小町」(RD-80SX、RD-56SX)は、洗濯物乾燥時間を2段階で自動制御する『カンタン衣類乾燥』を搭載し、コンパクトボディで使いやすい機能を搭載しました。

■主な仕様

型 式		RD-18SX	RD-10SX	RD-80SX	RD-56SX
除 湿 方 式		コンプレッサ方式 (ツインローター)	コンプレッサ方式 (ツインローター)	コンプレッサ方式	コンプレッサ方式
除湿能力(50/60Hz) *1		16.0/18.0L /日	9.0/10.0L /日	7.1/8.0L /日	5.0/5.6L /日
除湿可能面積(50/60Hz) 木造～コンクリート		20～40 畳／ 23～45 畳	11～23 畳／ 13～25 畳	9～18 畳／ 10～20 畳	6～13 畳／ 7～14 畳
消費電力(50/60Hz) *2		330/380W	220/230W	255/265W	195/235W
1時間当りの電気代(50/60Hz) *3		7.3/8.4 円	4.8/5.1 円	5.6/5.8 円	4.3/5.2 円
オート 機能	みはり除湿	○	○	—	—
	みはり結露防止	○	○	—	—
	衣類おまかせ乾燥	○	○	—	—
	カンタン衣類乾燥	—	—	○	○
スポット 機能	本格スポット乾燥	○	—	—	—
	おてがるスポット乾燥	—	○	—	—
マイナスイオン		○(ツインモード)	○(ツインモード)	○	○
空気清浄フィルター (ビグアイト除菌)		○	○	○	別売
切タイマー		1～9時間 (1時間毎)	1～9時間 (1時間毎)	2・4・8時間	2・4・8時間
キャスター		4輪自在	4輪(横方向)	—	—
ルーバー		オートスイング	オートスイング	3段階(手動)	3段階(手動)
満水停止水量		約4.5L	約4.1L	約2.2L	約2.2L
その他の特長		・カビブロック ・停電復帰回路			
外形寸法 cm(幅×奥行×高さ)		36.0×26.5× 62.0	36.0×19.5× 56.5	16.0×35.5× 44.5	16.0×35.5× 44.5
質 量 kg		14.0	10.5	8.0	7.7
本 体 色		パールホワイト(W)	グレープブルー(A)	パールホワイト(W)	フロストブルー(A) ライムグリーン(G)

*1 除湿能力及び *2 消費電力は、室温 27℃、湿度 60%を持続する室内で運転した場合の値です。

*3 1時間当りの電気代は、新電力料金目安単価 22 円/kWh(税込)で計算。

■取扱事業部・照会先

日立ホーム&ライフソリューション株式会社 冷熱事業部 エアコン営業部

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号(日立愛宕別館)

電話／03-3502-2111(代表) [担当：松尾、猪口]

■お客様からの問合せ先

お買物相談センター 0120-312111(フリーダイヤル)

以 上

【添付資料】

<衣類乾燥 除湿機「速乾名人」RD-18SX、RD-10SX の主な特長>



<RD-18SX>



<RD-10SX>

1. 3つのオート機能で しっかり乾燥、かしこく除湿

①『衣類おまかせ乾燥』

部屋の湿度と温度の変化で洗濯物が乾燥する時間を予測し、乾いた頃に運転を自動ストップして、無駄な運転を防ぎます。

②『みはり除湿』(日立独自機能*1)

部屋の湿度を見張って待機し、カビが繁殖しやすい湿度(70%)になると自動的に除湿運転を開始して、約55~60%の適湿に制御します。


③『みはり結露防止』(日立独自機能*2)

部屋の温度と湿度を見張って待機し、結露しやすい温度(15℃以下)と湿度(60%以上)になると自動的に除湿運転を開始して、窓や壁の結露を抑制します。

*1、*2 2004年2月23日現在

2. 新採用の『ビグアナイド除菌フィルター』を搭載して、さらに清潔な除湿を実現

フィルターに、うがい薬やキズ薬にも使用されている除菌剤ビグアナイドを採用し、フィルターが捕らえた細菌を不活化して除菌(*3)します。



フィルターが細菌を
キャッチ

ビグアナイドが菌体表面の
膜を覆う

フィルターが細菌をキャッ
チし、不活化させる

*3 試験機関：(財)日本紡績検査協会 試験番号：016197-1 試験方法：菌液吸収法
対象部の方法と名称：除菌フィルターで捕集した菌を除菌

3. 『本格スポット乾燥』(RD-18SX)、『おてがるスポット乾燥』(RD-10SX)で、押入れや下駄箱など気になるところを集中除湿して、カビの発生を抑制

〈RD-18SX〉



〈RD-10SX〉



4. 空気をリフレッシュする「ツインモードマイナスイオン」搭載（コロナ放電式）
お好みに合わせてマイナスイオンの量を「標準」「多め」の2種類から選べます。

5. その他の機能

- ①ワイド、後方、任意固定と3段階に角度を変えることができる『オートスイングルーバー』搭載
- ②移動が楽な四輪自在キャスター付(RD-18SX)、四輪キャスター付〔横方向〕(RD-10SX)
- ③ホースを使ってカビを抑制する『カビブロック』搭載(RD-18SX)
- ④停電の際に運転が止っても、電気が復帰後にもとのモードで運転を再開する『停電復帰回路』搭載(RD-18SX)

<衣類乾燥 除湿機「カラッと小町」RD-80SX、RD-56SXの主な特長>



〈RD-80SX〉



〈RD-56SX〉

1. 温度の変化により 2 段階で運転時間を制御する「カンタン衣類乾燥」搭載
2. 新採用の「ビグアナイド除菌フィルター」を搭載、清潔な除湿を実現 (RD-80SX)
フィルターに、うがい薬やキズ薬にも使用されている除菌剤ビグアナイドを採用し、フィルターが捕らえた細菌を不活性化して除菌(*4)します。
*4 試験機関：(財)日本紡績検査協会 試験番号：016197-1 試験方法：菌液吸収法
対象部の方法と名称：除菌フィルターで捕集した菌を除菌
3. スリム&コンパクト設計により、女性でも持ち運びがラクラク
外寸：幅 16.0×奥行 35.5×高さ 44.5cm 質量：RD-80SX 8.0kg、RD-56SX 7.7kg
RD-80SX は、8L クラスにおいて業界最小(*5)のコンパクト設計です。(*5 2004 年 2 月 23 日現在)
4. 用途に合わせて風向きを変えることができる 『3 方向フラップ』採用
用途に合わせて上、斜め、横方向にフラップの向きを変えることができます。
5. マイナスイオン搭載
マイナスイオンにより空気をリフレッシュします。(コーティング式)

以上

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
