

鋭角刃でヒゲを鋭くカット、  
防水構造でウェットシェービングもできる  
往復式シェーバー「エスブレード Jr.」シリーズ を発売

## S-blade Jr.



レッド(R)

RM-T347



シルバー(S)

RM-W247



ブラック(B)

RM-S147

株式会社日立リビングサプライ<sup>\*1</sup>(取締役社長:野田 哲夫)は、内刃の刃先最鋭角 27 度の「ウェーブキャッチ刃」を採用した往復式シェーバー「エスブレード Jr.」シリーズ「RM-T347(3 枚刃)、RM-W247(2 枚刃)」の 2 機種と、45 度鋭角刃を採用した「RM-S147(1 枚刃)」の 1 機種を 11 月 1 日から発売します。

### ■型式・価格および発売日

品名	型式	色	本体希望小売価格	発売日	当初月産台数
往復式シェーバー 「エスブレード Jr.」 シリーズ	RM-T347	レッド (R)	オープン価格	11 月 1 日	25,000 台
	RM-W247	シルバー (S)	オープン価格		
	RM-S147	ブラック (B)	オープン価格		

このたび発売の往復式シェーバー「エスブレード Jr.」シリーズ「RM-T347(3 枚刃)、RM-W247(2 枚刃)」は、内刃の刃先最鋭角部を 27 度とし、刃の形をウェーブ形状にした「ウェーブキャッチ刃」を搭載しました。ヒゲをしっかり捕らえ引いて切ることで、なめらかな切れ味を可能にしました。さらに、内刃面積を約 15% 拡大<sup>\*2</sup>することで、効率よくヒゲを捕らえ早剃りを可能にしました。

「RM-S147(1 枚刃)」については、刃先角度 45 度の鋭角刃を採用、ヒゲを根元から剃る鋭い切れ味が特長です。

また、3 機種共通の仕様としては、「エスブレード Jr.」シリーズ従来機種<sup>\*3</sup>と同様、防水構造<sup>\*4</sup>により、

石けん剃りやシェービングフォームを使ったウェットシェービングも可能<sup>\*5</sup>となっています。

さらに、電圧については、AC100-240V仕様で、海外での使用も可能です。

- \*1 株式会社日立リビングサプライ: 日立コンシューマ・マーケティング株式会社の 100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。
- \*2 内刃面積を約 15%拡大: 当社往復式シェーバー06年モデル RM-T340・RM-W240との比較。
- \*3 「エスブレード Jr.」シリーズ従来機種: 当社往復式シェーバー06年モデル RM-T340・RM-W240・RM-S140との比較。
- \*4 防水構造: JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合。
- \*5 ウェットシェービングも可能: 石鹸剃りや水洗いをするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターは使用できません。

## ■開発の背景

男性用電気シェーバーは、年間約 650 万台の市場となっており、利用者の濃いヒゲ、長いヒゲ、くせヒゲの剃り残しなどのご不満を解消するため、剃り味のさらなる向上と、利便性が求められています。

今回発売する往復式シェーバー「エスブレード Jr.」シリーズの 3 枚刃タイプ、2 枚刃タイプの内刃には、刃先最鋭角 27 度の「ウェーブキャッチ刃」、1 枚刃タイプには、刃先角度 45 度の鋭角刃を搭載し、鋭く滑らかな切れ味を可能にしました。また、防水構造<sup>\*4</sup>で、お風呂でのウェットシェービングを可能<sup>\*5</sup>にし、さわやかにシェービングしたいニーズ、AC100-240V 対応で、海外使用のニーズに対応しています。

## ■シェーバーホームページ

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/shaver/index.html>

## ■お客様からのお問い合わせ先およびカタログ請求先

お客様相談センター 電話:0120-3121-11(フリーコール)

受付時間:9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)【年末年始をのぞく】

## ■ 往復式シェーバー「エスブレード Jr.」シリーズの主な特長

### 1. 内刃「ウェーブキャッチ刃」の搭載により、さらなる剃り味となめらかなシェービングを実現。

#### 「RM-T347(3枚刃)、RM-W247(2枚刃)」


本製品は、内刃の刃先最鋭角部を 27 度とし、刃の形状をウェーブ形状にした「ウェーブキャッチ刃」を搭載しました。鋭いウェーブ形状の刃がヒゲをしっかりと捕らえ引いて切ることで、なめらかな切れ味を可能にしました。さらに、内刃面積を約 15%拡大<sup>\*1</sup> することにより、効率よくヒゲを捕らえ早剃りも可能となっています。「ウェーブキャッチ刃」は、硬度・靱性に優れた「YSSヤスキハガネ」<sup>\*2</sup>を使用しています。



【図 1 ウェーブキャッチ刃】



【図 2 刃先のイメージ図】



【図 3 刃先最鋭角】

\*1 内刃面積を約 15%拡大：当社往復式シェーバー06年モデル RM-T340・RM-W240 との比較。

\*2 YSS ヤスキハガネ：YSS ヤスキハガネは日立金属株式会社の登録商標。

### 2. 45 度鋭角刃で鋭くヒゲをカット。「RM-S147(1枚刃)」

刃先角度 45 度の鋭角刃を採用、スパッとヒゲを根元から剃る鋭い切れ味が特長です。鋭角刃についても、硬度・靱性に優れた「YSSヤスキハガネ」<sup>\*2</sup>を使用しています。

### 3. 外刃・内刃・本体は防水構造<sup>\*3</sup>。石けん剃りなどのウェットシェービングも可能<sup>\*4</sup>。

本製品は、外刃・内刃・本体ともに防水構造<sup>\*3</sup>となっており、石けん剃りやシェービングフォームを使ったウェットシェービング<sup>\*4</sup>に対応しています。もちろん日ごろのお手入れについても、丸ごと水洗い<sup>\*5</sup>が可能です。



【図 4 ウェットシェービングイメージ】



【図 5 水洗いイメージ】

\*3 防水構造：JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合。

\*4 ウェットシェービング：石鹸剃りや水洗いをするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用できません。

\*5 丸ごと水洗い：電源アダプターは水洗いできません。

## 4. 海外向け仕様

本製品の電圧は、AC100-240V 仕様で、海外で使用することができます。

## 5. 便利な「コンビネーショントリマー」搭載

本製品では、メインの刃と同時にヒゲをカットできる「コンビネーショントリマー」を搭載しています。キワゾリ刃で長いヒゲやくせヒゲを短くし、外刃で仕上げるコンビネーション剃りや、モミアゲなどのキワをそろえるときに使うキワ剃りが可能です。



[図6 「コンビネーショントリマー」イメージ]

## 6. 環境への配慮

電子基板に無鉛はんだを使用、六価クロムを含まない電気めっき鋼板やネジの採用などにより、EU のRoHS 指令<sup>\*1</sup>に対応しています。また、再利用できる材料の使用を積極的に行い、省資源化に努めています。さらに、主なプラスチック成形部品には材質表示を行い、資源再利用化に努めています。

\*1 RoHS 指令 :Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment の略。欧州連合(EU) 域内で取り扱う電気・電子機器製品を対象に実施する有害物質規制のこと。2006年7月1日以降、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)の6物質の使用が制限されています。

### ■「エスブレード Jr.」シリーズの主な仕様

型式	RM-T347	RM-W247	RM-S147
色	レッド(R)	シルバー(S)	ブラック(B)
電源	AC100-240V 50-60Hz		
充電時間	8時間		
定格入力容量	8VA		
使用可能日数	約7日間(1日3分使用)		
充電表示ランプ	○		
充電式電池	ニッケル水素電池(Ni-MH)		
刃の枚数	外刃×2枚 + トリマー×1枚	外刃×2枚	外刃×1枚
内刃	ウェーブキャッチ刃×2本		鋭角刃×1本
本体質量	約150g		
外形寸法	幅6.1×高さ15.0×奥行き4.3cm		
付属品	電源アダプター、掃除用ブラシ		
原産国	中国		

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---