

2012年3月15日
株式会社日立リビングサプライ

デザインを一新し、ラインアップを充実させた扇風機4機種を発売
～“8枚羽根”の「ハイポジション扇」を新たにラインアップ～



HEF-700HR



HEF-70R



HEF-70M



HSF-600

株式会社日立リビングサプライ^{*1}(取締役社長:野田 哲夫)は、すべての製品についてデザインを刷新し、統一感のある扇風機4機種を4月1日より発売します。今回、新たに「ハイポジション扇」を追加して「ハイポジション扇」1機種、「リビング扇」2機種、「縦形扇風機(スリムファン)」1機種の計4種類のラインアップとしました。

■型式・価格および発売日

品名	型式	タイプ	本体希望小売価格	発売日	当初月産台数
ハイポジション扇	HEF-700HR	リモコンタイプ	オープン価格	4月1日	5,000台
リビング扇	HEF-70R	リモコンタイプ	オープン価格	4月1日	25,000台
リビング扇	HEF-70M	本体操作タイプ	オープン価格	4月1日	20,000台
縦形扇風機(スリムファン)	HSF-600	リモコンタイプ	オープン価格	4月1日	10,000台

このたび、新たなラインアップとして開発した「ハイポジション扇(HEF-700HR)」は、高さ 110cmまで調整できるほか、リビングやダイニングなど椅子に座った生活シーンでの使用に適しています。また、羽根の枚数を 8 枚にすることで、羽根 1 枚 1 枚の風を送り出す間隔が短くなり、肌にあたる感触がやさしい風を実現しました。さらに、ご好評いただいている、うちわで扇ぐようなやわらかな風量の「微風(うちわ風)」から「強風」まで 4 段階の風量切り替えを搭載^{*2}しました。

「縦形扇風機(HSF-600)」については、便利機能として、「切・入同時タイマー」を追加搭載し、首振り時に本体が動かない「内部スイング」を継続して採用しました。

*1 株式会社日立リビングサプライ: 日立コンシューマ・マーケティング株式会社の 100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。

*2 搭載機種: HEF-700HR、HEF-70R、HEF-70M

■開発の背景

近年、節電意識の高まりから、エアコンとの併用によりお部屋の空気を循環させることで、エアコン使用時の効率化を図るなど、扇風機の有用性が見直され需要が増えています。そこで、生活シーンに合わせて選択できる、「ハイポジション扇」「リビング扇」「縦形扇風機(スリムファン)」をラインアップいたします。

■日立リビングサプライホームページ

<http://www.hitachi-ls.co.jp/>

■お客様からのお問い合わせ先及びカタログ請求先

お客様相談センター 電話:0120-8802-28(フリーコール)

受付時間:9:00~17:30【土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇などをのぞく】

■取扱事業部・照会先

株式会社日立リビングサプライ 商品本部 情報・生活家電商品部 ハウジンググループ [担当:東海林^{とうかいりん}]
〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6-29 アクロポリス東京
電話:03-3260-9611(代表)

以上

添付資料

■ハイポジション扇/リビング扇の主な特長

1.「微風(うちわ風)」から「強風」まで選べる風量 4 段階

シーンに合ったお好みの風量を微風(うちわ風)・弱・中・強の 4 段階から選択できます。



2 おやすみもお目覚めも快適に、「切・入同時タイマー」

HEF-700HR は 1～9 時間まで 1 時間ごとに、HEF-70R/70M は 1・2・4・6 時間から選べる「切・入同時タイマー」で、おやすみもお目覚めも快適に過ごせます。

※「入タイマー」での運転時間は約 2 時間、運転風量は微風(うちわ風)です。



2 時間後「切」、8 時間後「入」に設定した場合

3.使い方いろいろ「高さ 110cm ハイポジション扇 & やさしい風の 8 枚羽根(HEF-700HR のみ)」

ハイポジション扇は、ダイニングテーブルやお部屋の上部の空気の攪拌などに適しています。

また、8 枚羽根にしたことで、風を送り出す間隔を短くし、やさしい風を実現しました。



4.手元で操作できて便利なリモコンで首振り操作(HEF-700HR、HEF-70R のみ)

首振り操作もできるリモコン搭載で、離れた場所からでも首振り操作が可能です。



HEF-700HR リモコン



HEF-70R リモコン

5.生活シーンに合わせてお使いいただけるリズム&おやすみ運転

- 「リズム運転」 ●微(うちわ風)・弱・中・強の各風量設定ごとに、風量がリズムカルに変化し、心地よい風を送ります。
- お好みに合わせてタイマー時間が設定できます。
- 「おやすみ運転」 ●弱運転で開始約 20 分後、自動的に微(うちわ風)運転に切り替わります。
- 運転時間は約 2 時間です。
- お好みに合わせてタイマー時間が変更できます。

6.その他便利機能

- ・持ちやすくて運びやすい「大型ハンドル」搭載
- ・指が入りにくい「保護リング付ガード」
- ・「チャイルドロック」機能
- ・使い方に合わせて選べる首振り角度調節(45° 70° 90°)



■縦形扇風機(スリムファン)の主な特長

1.首振り動作が気にならない「内部スイング」

内部スイング(約 55°)により首振り時に本体が回らないため、動きが気になりません。



2.微風から強風まで選べる風量 4 段階

シーンに合ったお好みの風量を「微風」・「弱」・「中」・「強」の 4 段階から選択できます。



3.おやすみもお目覚めも快適に、「切・入同時タイマー」

1~9 時間まで 1 時間ごとに選べる「切・入同時タイマー」で、おやすみもお目覚めも快適に過ごせます。

※「入タイマー」での運転時間は約 2 時間、運転風量は微風です。



2 時間後「切」、8 時間後「入」に設定した場合

4.表示部分は見やすい「液晶表示」

正面から見やすいよう、表示部分に液晶パネルを搭載しています。



5.生活シーンに合わせてお使いいただける「リズム & おやすみ運転」

- 「リズム運転」 ●「微」・「弱」・「中」・「強」の各風量設定ごとに、風量がリズムカルに変化し、心地よい風を送ります。
- お好みに合わせてタイマー時間が設定できます。
- 「おやすみ運転」 ●弱運転で開始約 20 分後、自動的に微風運転に切り替わります。
(運転時間は約 2 時間です。)
- お好みに合わせてタイマー時間が変更できます。

6.その他便利機能

- ・「チャイルドロック」機能

■環境への配慮

電子基板に無鉛はんだを使用、六価クロムを含まない電気めっき鋼板やネジの採用などにより、EU の RoHS 指令*に引き続き対応しています。

* RoHS 指令: Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment の略。欧州連合(EU)域内で取り扱う電気・電子機器製品を対象に実施する有害物質規制のこと。2006 年 7 月 1 日以降、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)の 6 物質の使用が制限されています。

■主な仕様

型式	HEF-700HR	HEF-70R	HEF-70M	HSF-600
定格電圧(V)	100			
定格消費電力 (50/60Hz)※	40/43	40/43	38/41	23/26
羽根径(cm)	30			—
羽根枚数	8 枚	5 枚		—
質量(kg)	約 4.6	約 3.9	約 3.8	約 3.8
本体サイズ (mm) (幅×奥行き×高さ)	371×360×810~1100	371×360×735~950		280×280×940 (スタンドベース含む)
コードの長さ	約 2.2m	約 1.7m		
風量設定	微(うちわ風)・弱・中・強			微・弱・中・強
切タイマー	1~9 時間まで 1 時間ごと	1・2・4・6 時間	1・2・4・6 時間	1~9 時間まで 1 時間ごと
入タイマー	1~9 時間まで 1 時間ごと	1・2・4・6 時間	1・2・4・6 時間	1~9 時間まで 1 時間ごと
首振り操作	リモコン/本体		本体	リモコン/本体
首振り角度調節	左右方向:約 45° 70° 90°			約 55°
上下角度調節	上方向:約 20°、下方向:約 10°			—
リモコン	○	○	—	○
大型ハンドル	○	○	○	—
リズム運転	○	○	○	○
おやすみ運転	○	○	○	○
チャイルドロック	○	○	○	○

※風量が強のときの値です

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
