

LTE対応IoT/M2M端末「CPTrans」新シリーズのラインアップを強化 LTE通信で多様なインターフェース対応、回線サービス付き端末発売



LTE 対応「CPTrans」シリーズ

株式会社日立産機システム(取締役社長:青木優和)は、IoT/M2M端末「CPTrans」*1のLTE*2対応新シリーズのラインアップを強化し、新たに4製品を2月から発売します。

「CPTrans」シリーズは、2002年の発売以来、鉄道や産業などの分野で様々なお客様に採用いただいています。今後主力になっていくLTE通信に対応をした「CPTrans」において、それぞれ特長のある4製品を追加しました。

(1)「CPTrans-EL/A」は、2014年10月に発売をした「CPTrans-EL」の普及版でサブアンテナを内蔵しています。低価格で堅牢性を求めるタイプの製品です。

(2)「CPRN-KLW」(3)「CPRN-NLW」は、豊富なインターフェースが特長の製品です。LAN2ポート、シリアル、USBなどのインターフェースにより設備に合わせた接続が可能です。また、無線LANを内蔵しているので、広域のWANと無線LANネットワークをつなぐルータとして使用できます。アンテナとACアダプタを標準で付属していますので、別途ご購入をいただく必要がありません。

(4)「HSL-U110」は、USB接続タイプのLTE端末になります。低コストでの導入が可能で、また小型のため設備への組み込み用途などで使用できます。組み込みアンテナと外付けアンテナでの切り替えが可能です。

今回発売する「CPTrans-EL/A」「CPRN-KLW」「HSL-U110」と、発売済みの「CPTrans-EL」については、本体購入時に回線を合わせての提供が可能です。

本製品は、5月13日(水)から5月15日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「第4回 IoT/M2M展」に出展予定です。

(*1) CPTransは、日立産機システムの登録商標です。

(*2) LTE: Long Term Evolutionの略。携帯電話の通信規格。

■発売機種、仕様

型式	CPTrans-EL/A	CPRN-KLW	CPRN-NLW	HSL-U110
外観				
通信仕様	LTE	LTE	LTE / WCDMA	LTE
特長	LANインターフェース 堅牢性・普及版	豊富なインターフェース 無線LAN	豊富なインターフェース 無線LAN	USBインターフェース 小型
インターフェース	LAN × 1port	LAN × 2port シリアル選択 RS232/RS485/RS422 IEEE802.11b/g/n	LAN × 2port シリアル選択 RS232/RS485/RS422 IEEE802.11b/g/n	USB2.0
標準	DCケーブル	ACアダプタ アンテナ × 2 取付金具	ACアダプタ アンテナ × 2 取付金具	—
備考	サブアンテナ内蔵	—	—	内蔵アンテナ/ 外部アンテナ 切替可能

■お客様お問い合わせ先

株式会社 日立産機システム 事業統括本部 システム推進事業部 [担当:苗村]

〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地 AKSビル

TEL:03-4345-6115(直通)

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
