

# News Release

**HITACHI**  
Inspire the Next

2019年5月13日

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

分量にあわせて火加減おまかせ「W スキャン調理」に、「クックパッド」で殿堂入りの 30 レシピを採用  
**コネクテッド家電の過熱水蒸気オーブンレンジ「ヘルシーシェフ」を発売**



メタリックグレー(H)  
MRO-W10X

日立グローバルライフソリューションズ株式会社(取締役社長:谷口 潤)は、食品の分量にあわせて火加減をオートでコントロールできる「<sup>ダブル</sup>W スキャン調理」<sup>(\*)1</sup>に、「クックパッド」で殿堂入りの30レシピ<sup>(\*)2</sup>を採用した、コネクテッド家電<sup>(\*)3</sup>の過熱水蒸気オーブンレンジ「ヘルシーシェフ」MRO-W10Xを6月22日から発売します。

## ■新製品の開発背景

共働き世帯の増加などの社会背景から、家電品を活用して家事の時短・省手間・高効率化を図りたいというニーズが高まっています。当社が行ったオーブンレンジのお客様調査によると、購入時に期待したこととして、「調理の時間を短くしたい」、「レパートリーの幅を広げたい」、「調理の手間を省きたい」といった点が上位に挙がりました。また、当社従来製品のご購入者からは、「新しいメニューを提案してほしい」というご意見が寄せられました。

こうしたことから、「Wスキャン調理」のメニュー拡充や、スマートフォンとの連携により利便性を向上させ、時間や手間をかけずにおいしい料理が作れるオーブンレンジを提案します。

## ■新製品の主な特長＜過熱水蒸気オーブンレンジ「ヘルシーシェフ」MRO-W10X＞

### 1. 分量にあわせて火加減おまかせ「W スキャン調理」に、「クックパッド」で殿堂入りの 30 レシピを採用 **New**

重さと温度をはかるから<sup>(\*)4</sup>、分量が変わっても火加減おまかせで手軽においしく調理できる「W スキャン調理」に、レシピサービス「クックパッド」の「殿堂入りレシピ」から厳選した 30 レシピを、オートメニューとして採用しました。

### 2. 「ヘルシーシェフアプリ」でスマートフォンと連携し、毎日の調理をサポート **New**

「ヘルシーシェフアプリ」<sup>(\*)5</sup>でスマートフォンと連携し、レシピが検索しやすく、またアプリがおすすめのレシピを提案して、それを簡単に本体に設定できるなど、毎日の調理をサポートします。

### 3. 使いやすいデザイン **New**

オートメニュー名や使用する付属品などを文字やイラストでわかりやすく表示する「フルドット液晶」を採用し、よく使う機能がボタンで簡単に選べるなど、使いやすさに配慮しました。また、本体の運転状態にあわせて「ダイヤルリング」の色が変化するので、運転状態がわかりやすいだけでなく、キッチンを明るく彩ります。

本製品に加え、過熱水蒸気オープンレンジ「ヘルシーシェフ」シリーズとして、日立独自の「W スキャン調理」に、「クックパッド」で殿堂入りの 30 レシピを採用した MRO-W1X を 7 月 6 日から発売します。

- (\*1) 予熱有り・黒皿使用・手動メニューは「W スキャン調理」に含みません。
- (\*2) クックパッド株式会社が運営するレシピサービス「クックパッド」の「殿堂入りレシピ」を、「W スキャン調理」で作れるオートメニューです。
- (\*3) コネクテッド家電とは、インターネットやスマートフォンとデータ送受信する機能を持つ家電製品です。
- (\*4) 食品の重さと温度(容器を含む)をはかります。加熱前の表面温度と、メニューごとに規定した表面温度までの温度変化をみます。
- (\*5) Android5.0 以上、iOS10.0 以降に対応予定です。インターネット接続環境と無線 LAN ルーターが必要です。Android は、Google LLC.の登録商標です。アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は、予告なく変更することがあります。

## ■型式および発売日

タイプ	愛称	型式	本体色	総庫内容量	本体希望小売価格	発売日
過熱水蒸気オープンレンジ	ヘルシーシェフ	MRO-W10X (コネクテッド家電)	メタリックグレー(H)	30L	オープン価格	6月22日
		MRO-W1X	フロストホワイト(W) フロストブラック(K)			7月6日

## ■需要動向

2019 年度のオープンレンジの需要は、約 220 万台(前年比 100%)と堅調に推移する見込みです(当社調べ)。

## ■お客様お問い合わせ先

お客様相談センター

電話 0120-3121-11 (フリーコール) ※携帯電話・PHSから 050-3155-1111(有料)

受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日) ※年末年始を除く

## ■電子レンジホームページ

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/range/>


以上

(添付資料)

## ■過熱水蒸気オープンレンジ「ヘルシーシェフ」MRO-W10X の詳細説明

### 1. 分量にあわせて火加減おまかせ「Wスキャン調理」<sup>(※1)</sup>に、「クックパッド」<sup>ダブル</sup>で殿堂入りの30レシピ<sup>(※2)</sup>を採用 **New**

本製品は、食品の重さをはかる「トリプル重量センサー」と、庫内を8眼センサーが15段階にスイング(120分割)して食品の表面温度をはかる「センター赤外線センサー」を用いた、日立独自の「Wスキャン」(図1)を搭載しています。食品の重さと表面温度をはかるから<sup>(※3)</sup>、分量が変わっても加熱に必要なパワーや時間を算出し、オートで火加減をコントロールします。



【図1 Wスキャン(イメージ図)】

### ①「Wスキャン調理」に、「クックパッド」の「殿堂入りレシピ」が作れるオートメニューを採用

火加減を食品の重さと温度にあわせてオートでコントロールする「Wスキャン調理」に、レシピサービス「クックパッド」の「殿堂入りレシピ」から厳選した30レシピを、オートメニューとして採用しました。

普段はフライパンや鍋を使って作る「クックパッド」の「殿堂入りレシピ」が、レンジやオーブンなどの加熱方法で作れます。「Wスキャン調理」だから、分量が変わっても火加減おまかせで、手軽においしく仕上げます。(図2)



\*トマトで煮込んだロールキャベツ\*  
by 和み mama



子供完食☆鮭マヨ 運動会・お弁当にも  
by ペンペンママ



簡単うちの肉じゃが  
by みーみーさん



大好き!♡クラムチャウダー♡  
by Blue-Island



つくれぽ6000 感謝やみつき無限ピーマン  
by tokuherb



簡単なのに本格的♪チャプチェ  
by ぺくちゃん

【図2 クックパッド殿堂入りレシピオートメニュー例<sup>(※4)</sup>】

### ②10分以内<sup>(※5)</sup>でおいしく仕上げるオートメニューの拡充

「Wスキャン調理」オートメニューのうち、「ヘルシーシェフアプリ」<sup>(※6)</sup>や付属のクッキングガイド(冊子)に記載の分量までなら10分以内でおいしく仕上げるオートメニューを、従来の50<sup>(※7)</sup>から69オートメニューに拡充しました。

- (\*1) 予熱有り・黒皿使用・手動メニューは「W スキャン調理」に含みません。
- (\*2) クックパッド株式会社が運営するレシピサービス「クックパッド」の「殿堂入りレシピ」を、「W スキャン調理」で作れるオートメニューです。
- (\*3) 食品の重さと温度(容器を含む)をはかります。加熱前の表面温度と、メニューごとに規定した表面温度までの温度変化をみます。
- (\*4) クックパッド殿堂入りレシピオートメニュー名は、「クックパッド」のレシピ作者がつけたレシピ名を使用しています。(2019年4月17日時点)
- (\*5) 下ごしらえの時間は含みません。
- (\*6) Android5.0 以上、iOS10.0 以降に対応予定です。インターネット接続環境と無線 LAN ルーターが必要です。Android は、Google LLC.の登録商標です。アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は、予告なく変更することがあります。
- (\*7) 当社 2018 年度製品 MRO-VW1 の 10 分以内調理オートメニュー数。

## 2. 「ヘルシーシェフアプリ」でスマートフォンと連携し、毎日の調理をサポート New

スマートフォンと連携する「ヘルシーシェフアプリ」により、利便性を向上させました(図 3)。

悩みがちな日々の献立決め役に役立つ「献立決め機能」では、検索方法が充実しているためレシピが検索しやすく、またアプリがおすすめのレシピを提案して、それを簡単に本体に設定できます。さらに今秋には、本体に搭載されていない新しいレシピをアプリで順次配信する予定です。

その他に、普段よく使う加熱のパワーや時間をお気に入り登録して、スマートフォンから本体にスムーズに設定できる「お気に入り機能」、調理のコツや使い方動画を閲覧できる「サポート機能」、調理終了をプッシュ通知で知らせてくれる「お知らせ機能」も使えます。



献立決め機能



お気に入り機能



サポート機能



※イメージ図

お知らせ機能



〔図 3 ヘルシーシェフアプリ〕

## 3. 使いやすいデザイン New

本製品は、オートメニュー名や使用する付属品などを文字やイラストでわかりやすく表示する「フルドット液晶」を採用するほか、「あたため」や「解凍」などのよく使う機能がボタンで簡単に選べるなど、使いやすさに配慮しました。また、本体の運転状態にあわせて「ダイヤルリング」の色が変化するので、運転状態がわかりやすいだけでなく、キッチンを明るく彩ります。(図 4)

さらに、細部の仕上げ・質感にこだわり、ラウンドを生かしたハンドルー体型のフレームデザインを採用し、ドアの表面にメニュー表示をなくすことで、シンプルながらも美しい存在感があります。(図 5)



[図4 わかりやすい液晶表示と操作部]



[図5 細部の仕上げ・質感にこだわったデザイン]

■ 過熱水蒸気オープンレンジ「ヘルシーシェフ」MRO-W10X・MRO-W1X の主な仕様

型式	MRO-W10X	MRO-W1X
総庫内容量	30L	
センサー種類	W スキャン(トリプル重量センサー+センター赤外線センサー)、温度センサー	
加熱方式	レンジ出力	1,000W(最大3分)、800W、600W、500W、200W 相当、100W 相当
	オープン/温度調節	ダブル光速ヒーター 熱風2段/100~250℃、300℃ <sup>(*8)</sup>
	グリル	大火力平面グリル
	スチーム	給水タンク式
	過熱水蒸気	ボイラー熱風式
スマートフォン連携	○(ヘルシーシェフアプリ)	—
明るい庫内	LED 庫内灯(2灯)、明色の庫内色(側面)	
表示部	フルドット液晶(バックライト付き)	
付属品	外して丸洗いテーブルプレート、黒皿2枚、焼網	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	497mm×442mm×375mm	
設置時に確保する放熱スペース	左右・背面壁ピッタリ、上方10cm	
質量	約18kg	
本体色	メタリックグレー(H)	フロストホワイト(W)、フロストブラック(K)

(\*8) 240~300℃の運転時間は約5分間です。その後は自動的に230℃に切り替わります。300℃は予熱有り時のみ設定できます。

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---