


ビジネスパーソナルコンピュータ

HITACHI
Inspire the Next

進みつづけるビジネスに、
その先をゆくPCを。

Business PC



Business Desktop



Business Notebook

uVALUE with *Harmonious Computing*

本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。
All Rights Reserved, Copyright © 2009, Hitachi, Ltd.

ビジネス最前線の先進機能を、日立ならで

今、ビジネスPCに求められるニーズは多様化・高度化しています。

日立では、ヒューレット・パッカード社の優れた開発力、

先進のテクノロジーとグローバルスタンダードな品質基準を活かした豊富なラインアップから、

お客さまのニーズにお応えできる選りすぐりの製品をピックアップ。

日立ならではの、きめ細かなシステム運用・構築サービス、

長年の実績とノウハウが可能にした充実の長期保守サポートでお届けします。



Notebook

高いセキュリティと堅牢なボディ。最前線のビジネスノート。

Security

セキュリティ

1台のPCを複数で使用する場合でも、アカウントごとにUSBポートやオプティカルドライブなどインタフェースのアクセス制御が可能なDevice Access Managerや、ハードディスクのデータを残らず消去可能なツールを標準搭載し、きめ細かくお応えしています。

Reliability

信頼性

液体の浸入を防ぎ、データ保存の時間を確保しやすくする“スピルレジスタントキーボード”^{*}、ディスプレイの開閉状態で感度をコントロールし、携帯時の振動や衝撃からデータを守るHP 3Dドライブガードなど、高い堅牢性を備えています。

*防水性を保証するものではありません。

Ease of use

使いやすさ

ノートPCの稼働時間を左右するバッテリーは短時間の高速充電（1.5時間で約90%）を実現し、ローバッテリー状態でも短時間の機能回復を可能に。ビジネスの生産性の向上に貢献します。

※機種により機能は異なります

モバイルワークステーションノートPC

HP EliteBook 8730w

- インテル® Core™ 2 Quad プロセッサ Q9100 (2.26GHz)
- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T9600 (2.80GHz)



P.8



ハイスペックA4ノートPC

HP Compaq 6730b/CT HP Compaq 6730b (短納期対応モデル)

- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ P8600 (2.40GHz) / P8400 (2.26GHz)
- インテル® Celeron® プロセッサ T1600 (1.66GHz)



P.3, P.5



スタンダードA4ノートPC

HP Compaq 6730s/CT

- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ P8400 (2.26GHz)
- インテル® Celeron® プロセッサ T1600 (1.66GHz)



P.4



モバイルノートPC

HP EliteBook 2530p

- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ 低電圧版 SL9300 (1.60GHz)



P.6



ウルトラモバイルノートPC

HP Mini 2140 Notebook (受注生産モデル)

- インテル® Atom™ プロセッサ N270 (1.60GHz)



P.7



高性能

携帯性

はこの充実のサポートで。

Desktop

省電力も視野に入れた、ハイパフォーマンスマシン。



Security

セキュリティ

電源投入、BIOS設定、ハードディスクへのアクセス時のパスワード制御や、フロッピードライブやUSBポートなど各ポートの制限、ハードディスク、USBメモリーなど各種デバイスへのアクセス制限を行うきめ細かな管理機能を搭載。PCセキュリティ環境を備えています。

Performance & Reliability

パフォーマンス&信頼性

最新OSやデュアルコア、高速メモリーなど先進コンポーネントの採用に加え、拡張性、操作性などにもこだわりました。刻々と進化するビジネスシーンに応える高いパフォーマンスと信頼性を実現しています。

Ecology & Economy

エコロジー&エコノミー

インテル® Q45 Express チップセットやインテル® Core™ マイクロアーキテクチャー対応のプロセッサの採用、PC内部の温度状態に合わせて動作スピードを制御するファンの装備など、省電力化を実現するテクノロジーを積極的に採用しています。

※機種により機能は異なります

ハイパフォーマンスモニターPC
HP Compaq Business Desktop
dc7900MT/CT
●インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ E8600 (3.33GHz) / E8400 (3GHz) / E7300 (2.66GHz)

ハイパフォーマンススリムPC
HP Compaq Business Desktop
dc7900SF/CT
●インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ E8600 (3.33GHz) / E8400 (3GHz) / E7300 (2.66GHz)

ハイパフォーマンスウルTRASリムPC
HP Compaq Business Desktop
dc7900US/CT
●インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ E8600 (3.33GHz) / E8400 (3GHz) / E7300 (2.66GHz)
●インテル® Celeron® プロセッサ 440 (2GHz)

スタンダードPC
HP Compaq Business Desktop
dc5800SF/CT
●インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ E7300 (2.66GHz)
●インテル® Celeron® プロセッサ 440 (2GHz)

高性能

拡張性

HP Compaq 6730b/CT



拡張性とセキュリティを強化。ハイスペックのビジネスノート。

先進の機能とセキュリティを兼ね備えた堅牢性の高いビジネスノートPC。TCO削減に貢献します。TCO: Total Cost of Ownership

インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーを採用

CPUにはハイパフォーマンスで省電力機能にも優れたインテル® Core™ 2 Duo プロセッサーを搭載。デュアルコア採用の高速CPUで、動画や音楽データの編集、複数のウィンドウを立ち上げての作業も、ストレスなく可能に。快適なPC環境を実現します。

セキュリティチップほか高い堅牢性を実現する先進セキュリティ

ファイル・フォルダの暗号化、パーソナルセキュアドライブの設定が可能なTPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠) を標準搭載。そのほか、USBポートやモデム・光学ドライブなどインタフェースのアクセス許可をきめ細かく設定できるDevice Access Managerなど先進のセキュリティ機能を装備しています。

水、静電気に強い “スプリレジスタントキーボード”

キーボードと本体の間に米国デュポン社が開発した静電・非浸透フィルムのマイラー™をはさみ、液体が直に浸入することを防ぎます。誤って飲料などをこぼしても、大切なデータを保存してOSを終了する時間を確保します。

※防水性・防電性を保証するものではありません。



国際エネルギースタープログラムに適合
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
*インテル® Core™ 2 Duoモデルのみ適用

■製品仕様

HP Compaq 6730b/CT		
OS	Windows Vista® Business 正規版ダウングレードサービス (Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) プリンストールサービス) / Windows Vista® Business 正規版ダウングレードサービス (Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) プリンストールサービス)	
プロセッサ (CPU)	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー P8600 (3MB L2キャッシュ、2.40 GHz、1,066MHz FSB) / インテル® Core™ 2 DuoプロセッサーP8400 (3MB L2キャッシュ、2.26 GHz、1,066MHz FSB) / インテル® Celeron® プロセッサー T1600 (1MB L2キャッシュ、1.66GHz、667MHz FSB)	
チップセット	モバイル インテル® GE45 Expressチップセット	
メモリー	標準1GB (1GB×1) / 最大8GB (4GB×2) (800MHz PC2-6400 DDR2 SDRAM、デュアルチャネル、ビデオRAMと共用)	
メモリースロット	2 (200ピン SO-DIMM) 標準構成時空きスロット×1	
ハードドライブ (HDD) *2*	約160GB (Serial ATA 5,400rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応)	
フロッピードライブ (FDD)	オプション (USB-FDD)	
光学ドライブ (リムーバブルディスク)	DVD-ROM (CD-ROM) : 最大24倍速、DVD-ROM : 最大8倍速	
サウンド (オーディオ)	High Definition Audio support w/24-bit DAC、ADI1981 High Definition CODEC、全二重、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク	
ディスプレイタイプ	15.4型 TFT、WXGA 1,280×800ドット (最大1,677万色)	
グラフィックス (ビデオサブシステム)	モバイルインテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500MHD (チップセットに内蔵) / 最大284 MB (メモリー1GB時) (メインメモリーと共有)	
拡張カードスロット	ExpressCard / 54 (Express Card / 34×1としても使用可) ×1、6in1メディアスロット**×1	
インタフェース	シリアルポート	RS232C D-SUB9ピン×1
	パラレルポート	なし
	モデム	なし
	ネットワークコントローラ	内蔵Broadcom NetLink Gigabit Ethernet Controller (100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、Wake-on-LAN対応 *5、PXE2.1リモートブート (RJ45)
	無線LAN	なし
	無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter : Supports 64- and 128-bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-ATL、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST / インテル® WiFi Link 5100 : Supports 64- and 128-bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES (support for key sizes of 128、192、and 256 bits)、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-ATL、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST
	Bluetooth	なし
USBポート	USB2.0×4	
マウス・キーボード	なし	
モニタ (ディスプレイ)	アナログRGBディスプレイ (ミニD-SUB15ピン) ×1	
その他/ O	IEEE1394a (4ピン) ×1、S/PDIF出力端子 (NTSC/PAL対応) ×1、マイク (ステレオミニジャック) ×1、ライン出力/ヘッドフォン (ステレオミニジャック) ×1、拡張コネクタ、センタリバッテリーコネクタ*6	
キーボード	JIS標準準拠・OADG準拠配列 キーボード91キー (キーピッチ19×19mm、キーストローク2.5mm)	
ボイディングデバイス	タッチパッド (上下スクロール機能付き)	
ワンタッチボタン	5ボタン (プレゼンテーションモード、HP Info Center、無線ボタン*7、音量ミュート、音量大・小)	
セキュリティ	セキュリティチップ	TCG Ver1.2対応セキュリティチップ
	指紋認証センサ	なし
	ウイルス対策ソフトウェア	McAfee Total Protection (60日間試用版) *8
データバックアップ機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、Device Access Manager、Drive Encryption、HPディスククリーンアップ、Configuration Control Hardware、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、管理者パスワード、ドライブロック	
ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用スロット (内寸約6.8×3.0mm)	
マネージメント機能	SMBIOS 準拠 2.4、パワーマネジメント機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN*5、PXE2.1リモートブート	
サイズ (W×D×H)	356×266.8×35.3 (最薄部、突起部含まず) ~45.4 (最厚部、突起部含む) mm、ディスプレイ直角オプション時 高さ298mm	
質量 *9	約2.7kg	
動作環境	動作時 温度0~35℃ (光学ドライブ非書き込み時)、温度15~35℃ (光学ドライブ書き込み時)、相対湿度: 10~90% (結露しないこと) 非動作時 温度: -20~60℃ (相対湿度: 5~95% (結露しないこと))	
電源	バッテリーまたはAC100~240V 47~63Hz (ACアダプタ: HP 90WスマートACアダプタ 外形寸法 W50×D127×H29mm (突起部・コード含まず) / 質量 約370g)	
標準バッテリー	容量	リチウムイオンバッテリー (6セル、47Wh)、約325g、53×203×20mm (突起部含まず)
	バッテリー駆動時間*10	最大 約3.7時間
バッテリー充電時間	HPファスト・チャージングテクノロジー対応、装置電源オフ時: 約2.5時間 (90%充電までは約1.5時間) 装置電源オン時: 約3~5時間	
消費電力	約18W*11 (最大90W)	
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	
省エネ基準達成率	エネルギー消費効率 0.00014 (Windows Vista® 時) / 0.00018 (Windows® XP時) 0.00015 (Windows Vista® 時) / 0.00020 (Windows® XP時) 0.00021 (Windows Vista® 時) / 0.00027 (Windows® XP時)	
VCCI基準	AAA (目標年度2007年度)	
主な添付品	VCCIクラスB	
保証期間	光学式USBスクロールマウス、ACアダプタ、電源コード、保証書など 1年 (1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ	

*1 HPリカバリマネージャで、OSが起動しないような状況でも、OSの復元を可能にします。(Windows Vista® Businessプリインストールモデルのみ) *2 フライマヒパーティション (CRドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。Windows Vista® プリンストールモデルでは起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。 *3 パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 *4 Sonyメモリスティック、SonyメモリスティックPro、メモリスティックDUO、xD-PiCキーカード、SDメモリーカード、SDHC、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリスティック」の「マジックサイズ」(著作権保護) 機能には対応していません。「メモリスティックDUO」は、メモリスティックDUOアダプタが必要で、「メモリスティック」の詳細はhttp://www.memorystick.comをご参照ください。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で番号化されたデータは使用できません。「SDメモリーカード」は利用できません。miniSDカード、microSDカード、メモリスティックDUOなどのメモリーカードにアダプタを装着して使用することはできません。アダプタが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細はhttp://panasonic.jp/sd/をご参照ください。 *5 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN (Magic Packet/Microsoft Wake-Up Frame) 構成により異なります。(スーパーマルチドライブ搭載モデルで計画) *6 センタリバッテリーコネクタは別売りオプションのセンタリバッテリー接続時に使用します。 *7 無線LANまたはBluetooth搭載モデルでのみ。 *8 お客さま自身でリカバリメディアを作成いただくことはできません。 *9 構成により異なります。(スーパーマルチドライブ搭載モデルで計画) *10 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) 測定構成: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサーP8600、2GBメモリー、160GB (Serial ATA、5400rpm)、リチウムイオンバッテリー (6セル、47Wh)、Windows Vista® Business with SP1 正規版 *11 ACアダプタを使用時、周辺機器の接続などで、OSを起動した状態での測定値。 *12 無線LANは、IEEE802.11a (W52/W53/W56) に準拠します。J52には非準拠。J52/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。 *13 Windows Vista® Business 正規版ダウングレードサービスにはWindows® XP Professional 正規版のリカバリメディアが添付されます。

■カスタムメイド

	標準	カスタムメイド
メモリー	1GB	2GB、4GB
ハードドライブ (HDD)	160GB	320GB
光学ドライブ (リムーバブルディスク)	DVD-ROM	DVD-ROM&CD-RWドライブ、スーパーマルチドライブ
FDD	なし	USB外付けフロッピーディスクドライブ
無線LAN	なし	インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11a/b/g/n*12、Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal 2007
リカバリメディア	なし*13	Windows Vista® Business 32bit用リカバリメディア / Windows® XP Professional 正規版リカバリメディア
保証期間	1年	3年 (3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ

■オプション

メモリー	1GB、2GB、4GB
電源	HP 90WスマートACアダプタ
バッテリー	HP センタリ拡張バッテリー 標準オプションバッテリー
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ
マウス	光学式USBスクロールマウス

HP Compaq 6730s/CT



ビジネスに求められる基本機能を集約したスタンダードA4ビジネスノート。

15.4型ワイド液晶を搭載。ビジネスユースに必要な機能を凝縮。幅広い用途に対応できるビジネスノートPCです。

インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーを採用

CPUにはハイパフォーマンスで省電力機能にも優れたインテル® Core™ 2 Duo プロセッサーを搭載。デュアルコア採用の高速CPUにより、動画や音楽データの編集、複数のウィンドウを立ち上げての作業もストレスなく可能に。快適なPC環境を実現します。

ファイルサニタイザ for HP ProtectToolsでデータの削除を可能に

デスクトップ上のアイコンへのドラッグアンドドロップで、HDDからファイル単位でデータの消去を実現。ファイル復元ソフトウェアでも復活することが不可能で、HDD上の残存データによる情報漏えいを防止できます。

ハードディスクを振動・落下から守るHP 3Dドライブガード

内蔵HDDを超衝撃吸収素材で包み込み、さらに3Dモーションセンサを搭載。ディスプレイの開閉状況に応じて感度をコントロール。緊急時にはHDDヘッドをセーフティゾーンへ退避させることでディスク面の損傷を防ぎ、振動や衝撃からデータを守ります。

※本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保证するものではありません。



国際エネルギースタートプログラムに適合

本製品が国際エネルギースタートプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
*Windows Vista®ダウンロードのインテル® Celeron® モデルを除く

■製品仕様

HP Compaq 6730s/CT		
OS	Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービス (Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) プリインストールサービス) / Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービス (Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) プリインストールサービス)	
プロセッサ (CPU)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400 (3MB L2キャッシュ、2.26 GHz、1,066MHz FSB) / インテル® Celeron® プロセッサー T1600 (1MB L2キャッシュ、1.66GHz、667MHz FSB)	
チップセット	モバイル インテル® GM45 Expressチップセット / モバイル インテル® GL40 Expressチップセット	
メモリー	標準1GB (1GB×1) / 最大8GB (4GB×2) (800MHz PC2-6400 DDR2 SDRAM、デュアルチャンネル、ビデオRAMと共用)	
メモリースロット	2 (20ピン SO-DIMM) 標準構成時空きスロット×1	
ハードドライブ (HDD) *2*3	約160GB (Serial ATA 5,400rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応)	
フロッピードライブ (FDD)	オプション (USB-FDD)	
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)	DVD-ROM (CD-ROM: 最大24倍速、DVD-ROM: 最大8倍速)	
サウンド (オーディオ)	High Definition Audio support w/ 24-bit DAC、ADI1984AJCPZ High Definition CODEC、全二重、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク	
ディスプレイタイプ	15.4型 TFT、WXGA 1,280×800ドット (最大1,677万色)	
グラフィックス (ビデオサブシステム)	モバイルインテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500MHD (チップセットに内蔵) / 最大384MB (使用状況により変動 メインメモリーと共有)	
拡張カードスロット	最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート / ExpressCard®/54 (ExpressCard®/34×1としても使用可)×1、6in1メディアスロット*4×1	
インタフェース	シリアルポート	なし
	パラレルポート	なし
	モデム	内蔵 (最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応)
	ネットワークコントローラ	内蔵 (100Base-TX/10Base-T)
	無線LAN	なし
	無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter: 最大128-bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST / インテル® WiFi Link 5100: 最大128-bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST
	Bluetooth	なし
キーボード	USBポート	USB2.0×4
	マウス・キーボード	なし
	モニタ (ディスプレイ)	アナログRGBディスプレイ (ミニD-SUB15ピン) ×1
	その他/〇	マイク (ステレオミニジャック) ×1、ライン出力/ヘッドフォン (ステレオミニジャック) ×1
	JIS標準準拠・OADG準拠配列 キーボード91キー (キーピッチ19×19mm、キーストローク2.5mm)	タッチパッド (上下スクロール機能付き)
セキュリティ	セキュリティチップ	なし
	指紋認証センサ	なし
	ウイルス対策ソフトウェア	McAfee Total Protection (60日間試用版)
	データバックアップ機能	なし*5
マネージメント機能	データ不正アクセス/持ち出し防止機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、HPディスククリーン、メモリチェンジアラート、ワンステップログイン、オーナーシップタグ、管理者パスワード
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用スロット (内寸約7.1×3.0mm)
サイズ (W×D×H)	360×268×33.6 (最薄部、突起部含まず) ~ 38.9 (最厚部) ~ 43.6 (最厚部、突起部含む) mm、ディスプレイ直角オープン時高さ275 mm	
質量*7	約2.7kg	
使用環境	動作時 温度0~35℃ (オプティカルドライブ非書き込み時)、温度: 5~35℃ (オプティカルドライブ書き込み時)、相対湿度: 10~90% (結露しないこと) 非動作時 温度: -20~60℃ / 相対湿度: 5~95% (結露しないこと)	
電源	バッテリーまたはAC100-240V 47~63Hz (ACアダプタ: HP 65WスマートACアダプタ 外形寸法 W47×D106×H28mm (突起部・コード含まず) / 質量 約280g) / リチウムイオンバッテリー (6セル、47Wh)、約421g、約268×41×20mm (突起部含まず)	
標準バッテリー	容量 / バッテリー駆動時間*8 / バッテリー充電時間 / HPファスト・チャージテクノロジー対応、装置電源オフ時: 約2.5時間 (90%充電までは約1.5時間) 装置電源オン時: 約3~5時間 / 約18Wh*9 (最大65W)	
消費電力	約18Wh*9 (最大65W)	
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分 / エネルギー消費効率 / 0.00019 / 0.00025	
省エネ基準達成率	AAA (目標年度2007年度) / AAA (目標年度2007年度)	
VCCI基準	VCCIクラスB	
主な添付品	光学式USBスクロールマウス、ACアダプタ、電源コード、保証書など	
保証期間	1年 (1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ	

*1 HPリカバリマネージャで、OSが起動しないような状況でも、OSの復元を可能にします。(Windows Vista® Businessプリインストールモデルのみ) *2 フライマムリパーテーション (CFドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。Windows Vista® プリインストールモデルでは起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。 *3 パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要で、パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 *4 Sonyメモリースティック、SonyメモリースティックPro、メモリースティックDUO、iD-BC充電カード、SDメモリーカード、マルチメディアカードをつつのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。[メモリースティック]の「マジックゲート」(著作権保護機能)は対応していません。[メモリースティックDUO]は、メモリースティックDUOアダプタが必要で、[メモリースティック]の詳細はhttp://www.memorystick.comをご参照ください。[SDメモリーカード]、[マルチメディアカード]の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。miniSDカード、microSDカード、メモリースティックDUOなどのメモリーカードにアダプタを装着して使用することはできません。アダプタが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。[SDメモリーカード]の詳細はhttp://panasonic.jp/sdをご参照ください。 *5 無線LANまたはBluetooth搭載モデルでのみ稼働。 *6 お客さま自身でリカバリメディアを作成したことはできません。 *7 構成により異なります。(スーパーマルチドライブ搭載モデルで計測) *8 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) 測定構成:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサーP8400、4GBメモリー、250GB (Serial ATA、5400rpm)、リチウムイオンバッテリー (8セル、47Wh)、Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版、インテル® Celeron® プロセッサーには省電力機能が内蔵のため、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) によるバッテリー駆動時間は上記より短くなります。 *9 ACアダプタ運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 *10 無線LAN4、IEEE802.11a (WS2/W53/W56) に準拠します。J52には非準拠。J52/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。 *11 Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービスにはWindows XP® Professional 正規版のリカバリメディアが添付されます。

■カスタムメイド

	標準	カスタムメイド
メモリー	1GB	2GB
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)	DVD-ROM	DVD-ROM&CD-RWドライブ、スーパーマルチドライブ
FDD	なし	USB外付けフロッピーディスクドライブ
無線LAN	なし	インテル® WiFi Link 5100 IEEE802.11 a/b/g/n*10、Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal 2007
リカバリメディア	なし*11	Windows Vista® Business 32bit用リカバリメディア / Windows® XP Professional 正規版リカバリメディア
保証期間	1年	3年 (3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ

■オプション

メモリー	1GB、2GB、4GB
電源	HP 65WスマートACアダプタ
バッテリー	8セルリチウムイオンバッテリー
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ
マウス	光学式USBスクロールマウス

HP Compaq 6730b (短納期対応モデル)



セキュリティ・拡張性に優れたビジネスノートを、より早くお手元に。

ビジネスに必要な機能を凝縮。優れた堅牢性・拡張性を備え、TCOを見据えた長期使用を可能にしています。

インテル® Centrino® 2 プロセッサ・テクノロジーを採用

CPUにはハイパフォーマンスで省電力機能にも優れたインテル® Core™ 2 Duo プロセッサを搭載。デュアルコア採用の高速CPUで、動画や音楽データの編集、複数のウィンドウを立ち上げての作業も、ストレスなく可能に。

高い堅牢性を実現する先進セキュリティ

ファイル・フォルダの暗号化、パーソナルセキュアドライブの設定が可能なTPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠) を標準搭載。そのほか、USBポートやモデム・オプティカルドライブなどインタフェースのアクセス許可をきめ細かく設定できるDevice Access Managerなど先進のセキュリティ機能を装備しています。

ハードディスクを振動・落下から守るHP 3Dドライブガード

内蔵HDDを超衝撃吸収素材で包み込み、さらに3Dモーションセンサを搭載。ディスプレイの開閉状況に応じて感度をコントロール。緊急時にはHDDヘッドをセーフティゾーンへ退避させることでディスク面の損傷を防ぎ、振動や衝撃からデータを守ります。

※本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破壊・無故障を保証するものではありません。



国際エネルギースタープログラムに適合

本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に該当する基準を満たしていることを判断します。
*インテル® Core™ 2 Duoモデルのみ適用



製品仕様

		HP Compaq 6730b (短納期対応モデル)			
OS		Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版 (日本語版) *1	Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービス (Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) / プリンストールサービス)	Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版 (日本語版) *1	Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービス (Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) / プリンストールサービス)
プロセッサ (CPU)		インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ-P8600 (3MB L2キャッシュ、2.40GHz、1.066MHz FSB)		インテル® Celeron® プロセッサ-T1600 (1MB L2キャッシュ、1.66GHz、667MHz FSB)	
チップセット		モバイル インテル® GE45 Expressチップセット			
メモリー		1GB (1GB×1) / 最大8GB (4GB×2) (800MHz PC2-6400 DDR2 SDRAM、デュアルチャネル、ビデオRAMと共用)			
メモリースロット		2 (200ピン SO-DIMM) 空きスロット×1			
ハードドライブ (HDD) *2 *3		約160GB (Serial ATA 5,400rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応)			
フロッピードライブ (FDD)		オプション (USB-FDD)			
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)		スーパーマルチドライブ (DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速)			
サウンド (オーディオ)		High Definition Audio support w/24-bit DAC、ADI1981 High Definition CODEC、全二重、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク			
ディスプレイタイプ		15.4型 TFT、WXGA 1,280×800ドット (最大1,677万色)			
グラフィックス (ビデオサブシステム)	コントローラ	モバイルインテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500MHD (チップセットに内蔵)			
	ビデオメモリー	最大284 MB (メモリー1GB時) (メインメモリーと共有)			
	外部ディスプレイ	最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート			
拡張カードスロット		ExpressCard / 54 (ExpressCard / 34×1としても使用可能) ×1、6in1メディアスロット *4 ×1			
インタフェース	シリアルポート	RS232C D-SUB9ピン ×1			
	パラレルポート	なし			
	モデム	なし			
	ネットワークコントローラ	内蔵Broadcom NetLink Gigabit Ethernet Controller (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、Wake-on-LAN対応 *5、PXE2.1リモートポート (RJ45)			
	無線LAN	インテル® WiFi Link 5100 IEEE 802.11a/b/g/n *6		Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter	
	無線LANセキュリティ	インテル® WiFi Link 5100 : Supports 64-and 128-bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES (support for key sizes of 128、192、and 256 bits)、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAP2、LEAP、EAP-FAST		Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter : Supports 64-and 128-bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAP2、LEAP、EAP-FAST	
	Bluetooth	なし			
USBポート	USB2.0×4				
マウス・キーボード	なし				
モニタ (ディスプレイ)	アナログRGBディスプレイ (ミニD-SUB15ピン) ×1				
キーボード	IEEE1394a (4ピン) ×1、ビデオ出力端子 (NTSC/PAL対応) ×1、マイク (ステレオミニジャック) ×1、ライン出力/ヘッドフォン (ステレオミニジャック) ×1、拡張コネクタ、セカンダリバッテリーコネクタ *7				
ポインティングデバイス	JIS標準準拠・OADG準拠配列 キーボード91キー (キーピッチ19×19mm、キーストローク2.5mm)				
ワンタッチボタン	タッチパッド (上下スクロール機能付き)				
セキュリティ	5ボタン (プレゼンテーションモード、HP Info Center、無線ボタン *8、音量ミュート、音量大・小)				
	セキュリティチップ	TCG Ver1.2対応セキュリティチップ			
	指紋認証センサ	なし			
	ウイルス対策ソフトウェア	McAfee Total Protection (60日間試用版)			
データバックアップ機能	なし *9				
データ不正アクセス / 持ち出し防止機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、Device Access Manager、Drive Encryption、HPディスククリーン、Configuration Control Hardware、メモリーチェンジャーアート、オーナーシップ機能				
ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用スロット (内寸約6.8×3.0mm)				
マネージメント機能	SMBIOS Version 2.4、ファームウェア管理機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN *5、PXE2.1リモートポート				
サイズ (W×D×H)	356×266.8×35.3 (最薄部、突起部含まず) ~45.4 (最厚部、突起部含む) mm、ディスプレイ直角オープン時 高さ298mm				
質量 *10	約2.7kg				
使用環境	動作時	温度0~35℃ (オプティカルドライブ非書き込み時)、温度: 5~35℃ (オプティカルドライブ書き込み時)、相対湿度: 10~90% (結露しないこと)		非動作時	温度: -20~60℃ / 相対湿度: 5~95% (結露しないこと)
電源	バッテリーまたはAC100 - 240V 47~63Hz (ACアダプタ: HP 90WスマートACアダプタ 外形寸法W50×D127×H29mm (突起部・コード含まず) / 質量約370g)				
標準バッテリー	容量	リチウムイオンバッテリー (6セル、47Wh)、約325g、53×203×20mm (突起部含まず)			
	バッテリー駆動時間 *11	最大約3.7時間			
	バッテリー充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジー対応、装置電源オフ時: 約2.5時間 (90%充電までは約1.5時間) 装置電源オン時: 約3~5時間			
消費電力	約18W *12 (最大90W)				
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	I	I	I	I
	エネルギー消費効率	0.00014	0.00018	0.00021	0.00027
省エネ基準達成率	AAA (目標年度2007年度)				
VCCI基準	VCCIクラスB				
主な添付品	ACアダプタ、電源コード、保証書など	Windows® XP Professional SP2用リカバリメディア、Windows Vista® Business 32bit用リカバリメディア、ACアダプタ、電源コード、保証書など	ACアダプタ、電源コード、保証書など	Windows® XP Professional SP2用リカバリメディア、Windows Vista® Business 32bit用リカバリメディア、ACアダプタ、電源コード、保証書など	
	保証期間	1年 (1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ			

*1 HPリカバリマネージャでOSが起動しないような状況でも、OSの復元を可能にします。(Windows Vista® Businessプリンストールモデルのみ) *2 トレイリバーティション (ドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。Windows Vista® プリンストールモデルでは起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。 *3 パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要で、パーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。 *4 Sonyメモリースティック、SonyメモリースティックPro、メモリースティックDUO、xDピクチャーカード、SDメモリーカード、SDHC、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。[メモリースティック]の「マジックゲート」(著作権保護機能)には対応していません。[メモリースティックDUO]は、メモリースティックDUOアダプタが必要で、[メモリースティック]の詳細はhttp://www.memorystick.comをご参照ください。[SDメモリーカード]、[マルチメディアカード]の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で録音されたデータは使用できません。SD I/Oにはご利用できません。miniSDカード、microSDカード、メモリースティックDUOなどのメモリーカードにアダプタを装着して使用することはできません。アダプタが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。[SDメモリーカード]の詳細はhttp://panasonic.jp/sd/をご参照ください。 *5 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN (Magic Packet/Microsoft Wake-Up Frame)、電源オフ時からのWake-on-LAN (Magic Packetのみ)をサポート。 *6 無線LANはIEEE802.11a (W52/W53/W56) に準拠します。JIS2には非準拠。JIS2/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。 *7 セカンダリバッテリーリチウムイオン電池は別売オプションのセカンダリラベルバッテリー接続時に使用します。 *8 無線LANまたはBluetooth搭載モデルのみ。 *9 お客様自身でリカバリメディアを作成いただくことはできません。 *10 構成により異なります。(スーパーマルチドライブ搭載モデルで計測) *11 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー駆動時間測定法 (Ver1.0) に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。JEITAバッテリー駆動時間測定法 (Ver1.0) 測定構成: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-P8600、2GBメモリー、160GB (Serial ATA、5400rpm)、リチウムイオンバッテリー (6セル、47Wh)、Windows Vista® Business with SP1 正規版、インテル® Celeron® プロセッサには省電力機能がないため、JEITAバッテリー駆動時間測定法 (Ver1.0) によるバッテリー駆動時間は上記より短くなります。 *12 ACアダプタ運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

オプション

メモリー	1GB、2GB、4GB
電源	HP 90WスマートACアダプタ
バッテリー	HPセカンダリ拡張バッテリー、標準オプションバッテリー
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ
マウス	光学式USBスクロールマウス

HP EliteBook 2530p



屋外使用などの環境変化にも強いモバイルノートPC。

小型、堅牢なボディに先進のスペックを凝縮した、ロングスタミナノート。
日々PCを持ち歩きビジネスパーソンのパートナーとして活躍します。

省電力&ハイパワーのインテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-低電圧版SL9300を搭載

先進のインテル® Core™ 2 Duo プロセッサ 低電圧版 SL9300と、モバイル インテル® GS45 Express チップセットを搭載。ハイパワーと長時間駆動を両立しています。

暗い場所での操作を可能にするHP Night Light

液晶上部からキーボードを照らすHP Night Lightを標準装備。飛行機内など暗い場所でも快適な操作を実現し、ストレスのない作業環境を提供します。

バッテリーを短時間で充電するHPファスト・チャージ・テクノロジー

バッテリー残量はノートPCの稼働時間に直結し、機能性を左右します。HPファスト・チャージ・テクノロジーは、約1.5時間で90%まで高速充電*。ローバッテリー状態でも短時間で機能回復します。

*100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能です。ただし、オプションの9セルリチウムイオンバッテリーパックは対象外になります。



国際エネルギースタープログラムに適合

本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

製品仕様

HP EliteBook 2530p	
OS	Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版 (日本語版)*1 (Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) フリインストールサービス)
プロセッサ (CPU)	vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 プロセッサ・テクノロジ インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-低電圧版SL9300 (6MB L2キャッシュ、1.60 GHz、1.066MHz FSB)
チップセット	モバイル インテル® GS45 Expressチップセット
メモリー	標準2GB (2GBx1) / 最大8GB (4GBx2) (800MHz PC2-6400 DDR2 SDRAM, ビデオRAMと共用)
メモリスロット	2 (200ピン SO-DIMM) 空きスロットx1
ハードドライブ (HDD)*2*3	約120GB (1.8型、Serial ATA II, 5,400rpm, SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応)
フロッピードライブ (FDD)	オプション (USB-FDD)
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)	固定式スーパーマルチドライブ (DVD-ROM最大8倍速、CD-ROM最大24倍速)
サウンド (オーディオ)	High Definition Audio サポート (24-bit DAC), ADI1984A High Definition CODEC, 全二重、サウンドプラスタタープ互換、内蔵スピーカー (2W, 4Ω)、内蔵マイク
ディスプレイ	12.1型 TFT、WXGA 1,280x800ドット (最大1,677万色)
グラフィックス (ビデオサブシステム)	モバイルインテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500MHD (チップセットに内蔵) 最大384 MB (メインメモリーと共有 使用状況により変動) 最大2,048x1,536ドット、最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート
拡張カードスロット	ExpressCard / 54 (ExpressCard / 34x1としても使用可) x1、SDカードスロット (SD / MMC対応) *4 x1
シリアルポート	なし
パラレルポート	なし
モデム	内蔵 (最大転送速度データ56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応、APM Revision 1.2、ACPI)
ネットワークコントローラ	内蔵インテル® 82567LM Gigabit Network Connection (1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T)、自動認識、Wake-on-LAN*5、PXE 2.1リモートブート
無線LAN	インテル® WiFi Link 5100 (IEEE 802.11a/b/g/n (draft 2.0)、WiFi準拠 (IEEE 802.11a/b/gのみ)、CCX準拠 (IEEE 802.11a/b/gのみ)、オン/オフボタン付き)*6
無線LANセキュリティ	Supports 64-and 128-bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES (support for key sizes of 128、192、and 256 bits)、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-PTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST
Bluetooth	内蔵Bluetooth v2.0準拠
USBポート	USB2.0x2
マウス・キーボード	なし
モニター (ディスプレイ)	アナログRGBディスプレイ (ミニD-SUB15ピン) x1
その他/O	マイク (ステレオミニジャック) x1、ライン出力 / ヘッドフォン (ステレオミニジャック) x1、IEEE1394aポート (4ピン) x1、拡張コネクタ
キーボード	JIS標準準拠・OADG準拠配列 キーボード89キー (キーピッチ19x19mm、キーストローク2.0mm)、HP DuraKeysコーティング、HP Night Light
ポイント入力デバイス	デュアルポイント (ポイントスティック・タッチパッド (上下スクロール機能付き))
ワンタッチボタン	6ボタン (プレゼンテーションモード、HP Info Center (HP QuickLook2)、無線オン/オフボタン、音量ミート、音量大-小)
セキュリティ	セキュリティチップ TCG Ver1.2対応セキュリティチップ*7 指紋認証センサ バームレスに内蔵 (最大240イメージフレーム/秒)、192x16 Pixels、9.7mm x 0.81mm ウイルス対策ソフトウェア McAfee Total Protection (60日間試用版) データ不正アクセス / 持ち出し防止機能 なし*8 データ不正アクセス / 持ち出し防止機能 HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、Drive Encryption、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、管理者パスワード、ドライブロック (TPM対応)、HPディスククリーナー、ファイル・サニタイザ for HP Protect Tools ハードウェア盗難防止機能 セキュリティロックケーブル用スロット
マネージメント機能	SMBIOS Version 2.4、パワーマネージメント機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN*5、PXE2.1リモートブート、インテル® Advanced Management Technology (iAMT) 4.0
サイズ (WxDxH)	282.3x214.3 mm (3セルバッテリー搭載時) x25.2 (最薄部、突起部含まず) ディスプレイ垂直オフ時高さ233.6 mm (3/6セルバッテリー搭載時) 245 mm (9セルバッテリー搭載時)
質量*9	約1.74kg
使用環境	動作時 温度0~35℃ (オプティカルドライブ非書き込み時)、温度:5~35℃ (オプティカルドライブ書き込み時)、相対湿度:10~90% (結露しないこと) 非動作時 温度:-20~60℃ (相対湿度:5~95% (結露しないこと))
電源	バッテリーまたはAC100-240V 47~63Hz (ACアダプタ: HP65WスマートACアダプタ*10 外形寸法W47xD106xH28mm (突起部・コード含まず) / 質量約280g)
標準バッテリー	容量 リチウムイオンバッテリー (6セル、10.8V、5.1Ah)、約332g、206x59x21mm (突起部含まず)、バッテリー残量表示LED付 バッテリー駆動時間*11 6セルバッテリー搭載時: 最大約7時間、9セルバッテリー (オプション) 搭載時: 最大約11時間 バッテリー充電時間 HPファスト・チャージ・テクノロジー対応*12 (電源オフ時: 90%充電まで約1.5時間) 6セルバッテリー: 電源オフ時 約2.5時間、電源オン時 約3~5時間、9セルバッテリー (オプション): 電源オフ時 3~4時間、電源オン時 約4~5時間
消費電力	約15W (最大約65W)
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分 1 エネルギー消費効率 0.00032
省エネ基準達成率	AAA (目標年度2007年度)
VCCI基準	VCCIクラスB
主な添付品	ACアダプタ、電源コード、保証書など Windows® XP Professional SP2リカバリDVD、Windows Vista® Business 32bitリカバリDVD、アプリケーション&ドライバリカバリDVD、ACアダプタ、電源コード、保証書など
保証期間	3年 (3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ

*1 HPJカリマネージャでOSが起動しないような状況でも、OSの復元を可能にします。(Windows Vista® Businessプリインストールモデルのみ) *2 フライマリパーティション (CFドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。Windows Vista® フリインストールモデルでは起動時にバックアップイメージ(保存用パーティション)として10GB前後割り当てられます。 *3 パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 *4 [SDメモリーカード]、[マルチメディアカード]の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。[miniSDカード]は、miniSDカードアダプタを使用して、ご利用いただけます。miniSDカード、miniSDカードアダプタまたはコンピュータが破損する恐れがあります。[SDメモリーカード]の詳細はhttp://panasonic.jp/sd/をご参照ください。 *5 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN (Magic Packet/Microsoft Wake-Up Frame)、電源オフ時からのWake-on-LAN (Magic Packetのみ)をサポート。 *6 無線LANは、IEEE802.11a (WS2/WS3/WS6)に準拠します。WS2には非準拠、WS2/WS3/WS6は社団法人無線LAN技術産業協会による表記です。 *7 TPM、TCG V1.2準拠、Microsoft Crypto APIおよびPKCS#11 software interfaceサポート、RSA Secured Partner program 認定。 *8 お客さま自身でリカバリメディアを作成いただくことはできません。 *9 構成により異なります。(スーパーマルチドライブ、6セルバッテリー、無線LAN、Bluetooth、120GB HDD搭載モデルで計測。) *10 落雷などによる電気的な過負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサブプロジェクト機能搭載。 *11 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) 測定構成:インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-SL9300、1.024MBx1、120GB (Serial ATA II, 5,400rpm)、Windows Vista® Business *12 ただしオプションの9セルリチウムイオンバッテリーパックは対象外。

オプション

メモリー	1GB、2GB、4GB
電源	HP 65WスマートACアダプタ
バッテリー	6セルリチウムイオンバッテリーパック、9セルリチウムイオンバッテリーパック
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ
マウス	光学式USB無線マウス
アクセサリ	HP 2400/2500ドッキングステーション

HP Mini 2140 Notebook PC (受注生産モデル)



10.1型ワイド液晶搭載。軽量・コンパクトボディのミニノートPC。

優れた機動性、メインPCといえるパフォーマンスと信頼性でビジネスの最前線を支えます。

コンパクトボディ&ワイド・ディスプレイ

コンパクトサイズのボディに大画面10.1型ワイド液晶ディスプレイを採用。L字型ヒンジの採用により高さを最低限に抑え、飛行機内など移動時の限られたスペースでも無理なく画面を見ることができます。

HP Illumi-Lite Display

ディスプレイバックライトに高光効率の白色LEDを採用。従来の蛍光管(CCFL)バックライトシステムで必須だったインバータを不要としたことで消費電力低減を実現。さらに蛍光管に比べ軽量化・バッテリー駆動時間の長時間化、システムの長寿命化も実現。振動や衝撃への耐久性にも優れています。

インテル® Atom™ プロセッサ・テクノロジーを採用

CPUには、小型デバイスや低消費電力用途向けのマイクロアーキテクチャーに基づいて製造されたインテル® Atom™ プロセッサを搭載。快適なパフォーマンスを発揮します。



国際エネルギースタープログラムに適合
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

■製品仕様

		HP Mini 2140 Notebook PC (受注生産モデル)
OS		Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービス(Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) 正規版プリインストールサービス)
プロセッサ (CPU)		インテル® Atom™ プロセッサ N270 (512KB L2キャッシュ、1.60 GHz、533MHz FSB)
チップセット		モバイルインテル® 945GSE Express チップセット
メモリー* 1</td <td></td> <td>2GB (2GB×1) / 最大2GB (PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ビデオRAMと共用)</td>		2GB (2GB×1) / 最大2GB (PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ビデオRAMと共用)
メモリースロット		1 (200ピン SO-DIMM) 空きスロット無し
ハードドライブ (HDD) *2		約160GB (Serial ATA 7,200rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応)
フロッピードライブ (FDD)		オプション (USB FDD)
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)		オプション (USB DVDスーパーマルチドライブ)
サウンド (オーディオ)		High Definition Audio サポート (24-bit DAC)、ADI1984 High Definition CODEC、全二重、サウンドプラスタープロ互換、内蔵ステレオスピーカ (2W、4Ω)、内蔵ステレオマイク
ディスプレイタイプ		10.1型ワイドTFTカラー液晶ディスプレイ 1,366 X 768ドット (最大1,677万色) LEDバックライト、HPスクラッチ・レジスタント・ディスプレイ
グラフィックス (ビデオサブシステム)	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター945 (チップセットに内蔵、デュアル・モニター対応、拡張デスクトップ表示サポート)
	ビデオメモリー	最大224MB (システムメモリーに2GB搭載時) (メインメモリーと共有 使用状況により変動)
	外部ディスプレイ	最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート
拡張カードスロット		ExpressCard / 54 (ExpressCard / 34×1として使用可能)×1、SDカードスロット*3×1
インターフェース	シリアルポート	なし
	パラレルポート	なし
	モデム	なし
	ネットワークコントローラ	内蔵 Marvell 88E8072 Gigabit Ethernet Controller (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN*4、PXE 2.1リモートブート
	無線LAN	内蔵Broadcom 4322AGN 802.11a/b/g/n (draft2.0) WiFi Adapter (WiFi準拠 (802.11a/b/gのみ)、Cisco Compatible Extensions (CCX Version 4.0) 準拠、オン/オフボタン付き)*5
	無線LANセキュリティ	最大128bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、AES、EAP-FAST
	Bluetooth	内蔵Bluetooth v2.0+EDR準拠
	USBポート	USB2.0×2
	マウス・キーボード	なし
	モニター (ディスプレイ)	アナログRGBディスプレイ (ミニD-SUB15ピン) ×1
キーボード		マイク (ステレオミニジャック) ×1、ライン出力/ヘッドフォン (ステレオミニジャック) ×1、VGA Webカメラ
ポインティングデバイス		日本語配列キーボード87キー (キーピッチ17.5×17.5mm、キーストローク約2.0mm、HP DuraKeysコーティング)
ワンタッチボタン		タッチパッド (上下スクロール機能付き)
セキュリティ	セキュリティチップ	無線オン/オフボタン
	指紋認証センサ	なし
	ウイルス対策ソフトウェア	なし
	データバックアップ機能	McAfee Total Protection (60日間試用版)
マネージメント機能	データ不正アクセス/持ち出し防止機能	なし
	ハードウェア盗難防止機能	メモリチェンジアラート、パスワード、管理者パスワード、ドライブロックパスワード、HPディスククリーン
マネージメント機能		セキュリティロックケーブル用スロット (内寸約6.8×2.9mm)
サイズ (W×D×H)		SMBIOS Version 2.4、パワー・マネージメント機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN*4、PXE2.1リモートブート、Statistics Gathering (SNMP MIB II、Ethernet-like MIB、Ethernet MIB (802.3x, clause 30))
質量*6		約261×166×27.2 (最薄部、突起部含まず) ~ 35.5 (最厚部、突起部含む、6セルバッテリー搭載時は最厚部 53.4) mm
使用環境		約 1.19kg (オプションの6セルバッテリー搭載時: 約1.35kg)
電源		動作時 温度: 0~35°C (オプションのオプティカルドライブ非書き込み時)、温度: 5~35°C (オプションのオプティカルドライブ書き込み時) / 相対湿度: 10~90% (結露しないこと)
		非動作時 温度: -20~60°C / 相対湿度: 5~95% (結露しないこと)
標準バッテリー	容量	バッテリーまたはAC100-240V 47~63Hz (ACアダプタ: HP 65WスマートACアダプタ*7 外形寸法: W47×D106×H28mm / 約280g (突起部・コード含まず))
	バッテリー駆動時間*8	リチウムイオンバッテリー (3セル、28.8Wh) 約176g、43×20×208mm (突起部含まず) 最大約4.5時間
消費電力*9		最大約4.5時間
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	約2.5時間 (90%充電までは約1.5時間) 装置電源オフ時: 約3~5時間
省エネ基準達成率	エネルギー消費効率	約19W (最大65W)
VCCI基準		1
主な添付品		0.0014
保証期間		A (目標年度2007年度)
		VCCIクラスB
		Windows® XP Professional with SP2 OSリカバリDVD、Windows Vista® Business 32bit OSリカバリDVD、アプリケーション&ドライバリカバリDVD*10、ACアダプタ、電源コード、保証書など
		1年 (年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ

*1 グラフィックスメモリーは、メインメモリーを使用します。メインメモリーはDDR2-533で稼働します。 *2 プライマリパーティション (Cドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。標準ツールでは、パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。表記上のストレージ容量は、1GB=1,000バイト換算であり、表記上同容量でも1GB=1,024バイト換算の場合と比較すると実際の容量は小さくなります。 *3 SDHC、マルチメディアカード対応。[SDメモリーカード]、[マルチメディアカード]の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDIOカードには利用できません。[miniSDカード]は、miniSDカードアダプタを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプタまたはコンピュータが故障する恐れがあります。[SDメモリーカード]の詳細はhttp://japan.sony.com/secure/をご覧ください。 *4 スタンバイ、休止状態からWake-on-LAN (MagicPacket/Microsoft Wake-Up Frame)、電源オフ時からのWake-on-LAN (Magic Packetのみ)をサポート。 *5 IEEE802.11aについてW52/W53/W56に準拠します。 *6 JIS規格による質量です。 *7 重量などによる電圧の変動やPCの発熱による動作温度の上昇を防ぐため、ACアダプタの冷却ファンが動作します。 *8 バッテリー駆動時間は動作環境システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー駆動時間測定法 (Ver.1.0) に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。 *9 ACアダプタ運用時、周辺機器の接続して、OSを起動させた状態での測定値。 *10 リカバリメディアからのOSインストールには、別売 USB DVDスーパーマルチドライブが必要となります。

■オプション

バッテリー	6セルバッテリー
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ、USB DVDスーパーマルチドライブ
電源	HP 65WスマートACアダプタ
マウス	光学式USBスクロールマウス

HP EliteBook 8730w



ビジネスシーンをリードするモバイルワークステーション。

ワークステーションのパフォーマンスをコンパクトなノートPC筐体に凝縮。設計やデザインだけでなく、複数のウィンドウを利用するファイナンシャルアプリケーションなどにもお勧めです。

高解像度のワイドスクリーンがビジネスを促進

17型のワイドスクリーンを採用しました。解像度はWUXGA (1,920×1,200ドット) を用意し、高輝度と広い視野角を実現。高精細表示を必要とするCADやデザイン業務などに適しています。

ワイドスクリーンに対応する高速グラフィックス機能を搭載

ワークステーション向けグラフィックスであるNVIDIA Quadro FX 2700M (ビデオメモリ512MB) を搭載。高度なグラフィックス性能で、17型のワイドスクリーンを高速に描画します。



vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2に対応

CPUにはクアッドコア・テクノロジーを採用したインテル® Core™ 2 Quad プロセッサー Q9100と、デュアルコア・テクノロジーを採用したインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9600を採用。vPro™ テクノロジーインテル® Centrino® 2によって、パフォーマンス、省電力、セキュリティ、管理性も大幅に向上しています。



国際エネルギースタープログラムに適合
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

製品仕様

		HP EliteBook 8730w	
OS		Windows Vista® Business 64bit 正規版*1	Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービス (Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) プリインストールサービス)
プロセッサ (CPU)		vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2、インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー Q9100 (12MB L2キャッシュ、2.26 GHz、1.066MHz FSB)	vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9600 (6MB L2キャッシュ、2.80 GHz、1.066MHz FSB)
チップセット		モバイル インテル® PM45 Expressチップセット	
メモリー		標準4GB (4GB×1) / 最大8GB (4GB×2) (800MHz PC2-6400 DDR2 SDRAM)	標準2GB (2GB×1) / 最大8GB (4GB×2) (800MHz PC2-6400 DDR2 SDRAM)
メモリースロット		2 (200ピン SO-DIMM) 空きスロット×1	
ハードドライブ (HDD) *2*3		約250GB (Serial ATA II、7,200rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応)	
フロッピードライブ (FDD)		オプション (USB-FDD)	
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)		スーパーマルチドライブ (DVD-ROM最大8倍速、CD-ROM最大24倍速)	
サウンド (オーディオ)		High Definition Audio support (24-bit DAC)、AD11981 High Definition CODEC、全二重、サウンドプラスステープル互換、内蔵スピーカ (2W、4Q)、内蔵デュアルマイク	
ディスプレイタイプ		17型 TFT、WUXGA 1,920×1,200ドット (最大1,677万色)	
グラフィックス (ビデオサブシステム)	グラフィックス	NVIDIA Quadro FX 2700M	
	ビデオメモリー	512 MB	
拡張カードスロット	外部ディスプレイ	アナログRGBディスプレイ: 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート、HDMI: 最大1,920×1,080	
	拡張カードスロット	ExpressCard / 54 (ExpressCard / 34×1としても使用可能)×1、メディアカードスロット*4×1、スマートカード×1	
インターフェース	シリアルポート	なし	
	パラレルポート	なし	
	モデム	内蔵 (最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応、APM Revision 1.2、ACPI)	
	ネットワークコントローラ	内蔵 インテル® 82567LM Gigabit Network Connection (1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T)、自動認識、Wake-on-LAN*5、PXE 2.1リモートブート	
	無線LAN	インテル® WiFi Link 5300 (IEEE 802.11a/b/g/n (draft 2.0)、WiFi標準 (IEEE 802.11a/b/gのみ)、CCX準拠 (IEEE 802.11a/b/gのみ)、オン/オフボタン付き)*6	
	無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	最大128bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST	
	Bluetooth	内蔵Bluetooth v2.0準拠	
USBポート	USB2.0×4		
マウス・キーボード	なし		
モニタ (ディスプレイ)	アナログRGBディスプレイ (ミニD-SUB15ピン) ×1、HDMI 1.3×1		
その他 / O			
キーボード		IEEE1394a (4ピン) ×1、eSATAポート×1、マイク (ステレオミニジャック) ×1、ライン出力 / ヘッドフォン (ステレオミニジャック) ×1、拡張コネクタ、セカンダリバッテリーコネクタ、内蔵カメラ (2メガピクセル、オートマクロフォーカス)	
ボイスタイピングデバイス		JIS標準準拠・OAG準拠配列 キーボード×89キー + テンキー (キーピッチ19×19mm、キーストローク3.0mm)、HP DuraKeysコーティング	
ワンタッチボタン		デュアルポイント (ポイントスティック + タッチパッド (上下スクロール機能付き)、3ボタン)	
		7ボタン (プレゼンテーションモード、HP Info Center (HP QuickLook)、無線オン/オフボタン、音量ミュート、音量大/小、電源ボタン)	
セキュリティ	セキュリティチップ	TCG Ver1.2対応セキュリティチップ *7	
	指紋認証センサ	パームレストに内蔵 (最大240イメージフレーム / 秒)、192×16 Pixels、9.7 mm×0.81 mm	
	ウイルス対策ソフトウェア	McAfee Total Protection (60日間試用版)	
	データバックアップ機能	なし*8	
	データ不正アクセス / 持ち出し防止機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、管理者パスワード、ドライブロック (TPM対応)、HPディスククリーナ、ファール・サンタイザ for HP ProtectTools	
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用スロット	
管理機能		SMBIOS Version 2.4、パワー管理機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN*5、PXE2.1リモートブート、Intel Advanced Management Technology (iAMT) 4.0	
サイズ (W×D×H)		約393×282×32 (最薄部、突起部含まず) ~ 43 (最厚部、突起部含む) mm、HP DuraCase	
質量 *9		約3.4 kg	
使用環境		動作時 温度0~35°C (オプティカルドライブ非書き込み時)、温度5~35°C (オプティカルドライブ書き込み時)、相対湿度: 10~90% (結露しないこと) 非動作時 温度: 20~60°C / 相対湿度: 5~95% (結露しないこと)	
電源		バッテリーまたはAC100-240V 47~63Hz (ACアダプタ: HP150WスマートACアダプタ*10 外形寸法 W70×D169×H40mm / 約700g (突起部・コード含まず))	
標準バッテリー	容量	リチウムイオンバッテリー (8セル、14.4V、4.8Ah) 約445g、48×270×20mm (突起部含まず)	
	バッテリー駆動時間*11	最大約3.5時間	最大約4時間
	バッテリー充電時間	HPファスト・チャージングテクノロジー対応、装置電源オフ時: 約2.5時間 (90%充電までは約1.5時間) 装置電源オン時: 約3~5時間	
消費電力		約33W (最大150W)	
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	I	
	エネルギー消費効率	0.00025	
省エネ基準達成率		AAA (目標年度2007年度)	
VCCI基準		VCCIクラスB	
主な添付品		Windows Vista® Business 64bit OSリカバリDVD、アプリケーション&ドライバリカバリDVD、ACアダプタ、電源コード、保証書など	Windows® XP Professional SP2 OSリカバリDVD、Windows Vista® Business 32bit OSリカバリDVD、アプリケーション&ドライバリカバリDVD、ACアダプタ、電源コード、保証書など
保証期間		3年 (3年間取り引き修理サービス、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ	

*1 HPリカバリマネージャで、OSが起動しないような状況でも、OSの復元を可能にします (Windows Vista® Businessプリインストールモデルのみ)。*2 プライマリパーティション (Cドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。Windows Vista® プリインストールモデルでは起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。*3 パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要で、パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。*4 メモリスティック、メモリスティックPro、メモリスティックDUO、xD-Piクッキーカード、SD (SDHC) メモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能、それぞれメモリーカードは、同時に使用することはできません。*5 「メモリスティック」の「マジックゲート」 (著作権保護) 機能には対応していません。*6 「メモリスティックDUO」は、メモリスティックDUOアダプターが必要です。*7 「メモリスティック」の詳細はhttp://www.memorystick.comをご覧ください。*8 「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応したデータは使用できません。miniSDカード、microSDカードなどのメモリーカードにアダプタを装着して使用することはできません。アダプタが装着されたメモリーカードを使用するとコンピュータが破損する恐れがあります。*9 「SDメモリーカード」の詳細はhttp://panasonic.jp/sdをご覧ください。*10 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN (Magic Packet) Microsoft software interface サポート、RSA Secured Partner program認定。*11 容量を自身でリカバリーを作成したことはできません。*12 構成により異なります。 (スーパーマルチドライブ、8セルバッテリー、無線LAN、Bluetooth、160GB HDD搭載モデルは別) *13 容量などにより電気的負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサブプロテクト機能搭載。*14 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) に準拠して測定されています。実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) 測定構成: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサP8600、2,048MB×1、160GB (Serial ATA、7,200rpm)、リチウムイオンバッテリー (8セル、4.8Ah)、Windows® XP Professional SP2正規版プリインストールサービス。

オプション

メモリー	1GB、2GB、4GB
バッテリー	HPセカンダリ拡張バッテリー
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ
マウス	光学式USBスクロールマウス

ハイパフォーマンス ウルトラスリムPC

HP Compaq Business Desktop

dc7900US/CT



<液晶モニタは別売です>

進化するビジネスに応える小型・高性能モデル。

省スペース・省電力を追求したコンパクト筐体に高度なセキュリティ性と最新のスペックを搭載。作業環境の快適性を高め、効率を向上します。


モニタとの一体設置も可能な薄さ66mmのウルトラスリム

日常業務に必要な機能やパフォーマンスを維持しながらコンパクト化。幅わずか66mmのウルトラスリム筐体を実現しました。

標準で2画面モニタに対応

ディスプレイポートとして、VGA (アナログ RGBミニD-SUB 15ピン)に加えてDisplayPortを標準装備。グラフィックカードを追加することなく、2画面対応が可能*です。DVI/VGAに代わるディスプレイポート規格として注目されるDisplayPortをサポートしているため、今後登場するディスプレイとの接続性も向上します。

*DVIモニタに接続するためには、カスタムメイドのDisplay Port-DVI-D変換アダプタを選択してください。



dc7900US/CT液晶モニタ 一体モデル

国際エネルギースタープログラム最新基準に適合

省電力性に優れたチップセットやプロセッサを採用することでパフォーマンスを高めながら省電力化・CO2排出量抑制を実現。電源変換効率80%以上の基準を満たした80PLUS電源の採用で国際エネルギースタープログラムの最新基準 (ENERGY STAR Version 4.0) に適合。環境意識の高いお客さまにふさわしいシステムを提供します。



国際エネルギースタープログラムに適合

本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

製品仕様

		HP Compaq Business Desktop dc7900US/CT			
OS		Windows Vista® Business with SP1 正規版/Windows Vista® Business with SP1 正規版 ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリンストールサービス)			
プロセッサ (CPU)		インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ-E8600 (3.33GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ-E8400 (3GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ-E7300 (2.66GHz、3MB L2キャッシュ、1,066MHz FSB)	インテル® Celeron® プロセッサ-440 (2GHz、512KB L2キャッシュ、800MHz FSB)
チップセット		インテル® Q45 Expressチップセット			
メモリー		標準 1GB (1GB×1) / 最大8GB (4GB×2) (バリエーションなし、DDR2 SO-DIMM、PC2-6400 (800MHz)、デュアルチャネルモード対応、ビデオRAMと共用)			
メモリースロット		2 (1スロット使用済み)			
ハードドライブ (HDD)		約80GB (7,200rpm、Serial ATA300対応)			
フロッピードライブ (FDD)		-			
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)		最大8倍速DVD-ROM Slim Drive (Serial ATA)			
サウンド (オーディオ)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884 Codec (Analog Devices)、内蔵スピーカー			
グラフィックス (ビデオサブシステム)		インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500 (チップセット内蔵)			
		最大256MB (メインメモリーと共有、ダイナミック・ビデオ・メモリー・テクノロジーにより自動変動) 640×480 ~ 2048×1,536ドット (アナログ)・640×480 ~ 1,920×1,200ドット (デジタル) / (1,677万色)			
拡張スロット		-			
ドライブベイ (拡張ストレージベイ)*1		外部: Slimline (W×D×H) 128 ×127×12.7 mm (空) 内部: 2.5型×1 (空)			
インタフェース		シリアルポート	-		
		パラレルポート	-		
		ネットワークコントローラ	インテル® 82567LM ギガビット・ネットワーク・コネクション (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN対応、PXE2.1リモートポート、(RJ45)		
		USB ポート	USB2.0×8 (前面2、背面6)		
		マウス・キーボード	PS/2互換 (Mini DIN 6ピン) ×2		
キーボード		モニタ	アナログRGB ミニD-SUB 15ピン (メス) ×1、デジタル出力 DisplayPort×1		
		その他/O (前面)	ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) ×各1		
		その他/O (背面)	ラインイン (ステレオミニ) / ラインアウト (ステレオミニ) ×各1		
キーボード		USBスタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス		USB光学スクリューマウス			
セキュリティ		セキュリティチップ	TPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)		
		データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager		
		データ不正アクセス / 持ち出し防止機能	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック (ハードディスクパスワード)		
		ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホルダー、セキュリティケーブル用ホルダー		
スマートカードロック		-			
管理機能		SMBIOS version 2.5、パワーマネジメント機能 (ACPI)、ASF2.0、AMT 3.0、Wake-on-LAN、PXEリモートポート			
サイズ (W×D×H) / 質量		縦置き: 66.1 (123) ×254.0×251.5 (270) mm / 約3.18kg (タワースタンド付き寸法)*2			
使用環境		温度 10~35℃、湿度 10~90%			
電源		AC90 / 264V自動切替電源 (50/60Hz両対応)			
消費電力		最大135W / サスペンド時2.7W			
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)		区分	J	J	J
省エネ基準達成率		エネルギー消費効率	0.00041	0.00043	0.00042
VCCI基準		AAA (目標年度2007年度)			
VCCIクラスB		AA (目標年度2007年度)			
主な添付品*3		保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ / お使いになる前に、ACアダプタ、電源コード、3-2極アース付変換アダプタ、タワースタンド*2、リカバリメディア、保証書など			
保証期間		1年間保証 (本体は1年間営業日オンサイト、1年間パーツ保証)			

*1 本製品は増設ドライブを追加で搭載することはできません。 *2 縦置き時はタワースタンドが必須です。 *3 本製品には電子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。

カスタムメイド

	標準	カスタムメイド
メモリー	1GB	2GB、4GB
ハードドライブ (HDD)	80GB	160GB
DisplayPort変換アダプタ	なし	DisplayPort-DVI-D変換アダプタ
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)	DVD-ROM	24倍速DVD-ROM&CD-R / RWドライブ、8倍速スーパーマルチドライブ
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal 2007
保証期間	1年	3年 (本体は3年間営業日オンサイト、3年間パーツ保証)

オプション

メモリー	1GB、2GB
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ
アクセサリ	マウントキット (15型TFTモニタは非サポートです)

dc7900US/CT液晶モニタ 一体モデル製品仕様

サイズ (W×D×H)	17型 (L1710) 選択時 377 × 261 ~ 326 × 362 ~ 492 mm
	19型 (L1910) 選択時 416 × 261 ~ 326 × 379 ~ 509 mm
質量	17型 (L1710) 選択時 約10Kg
	19型 (L1910) 選択時 約10Kg

dc7900US/CT液晶モニタ 一体モデル構成内訳

PC本体	dc7900US/CT
モニタ	19型 (L1910)、17型 (L1710)
アクセサリ	マウントキット
サービス	マウントキット組立作業

ハイパフォーマンス スリムPC

HP Compaq Business Desktop

dc7900SF/CT



<液晶モニターは別売です>



長期のビジネスユースに応える高機能モデル。

先進のテクノロジーを採用し、将来的な機能の拡張や移行にも柔軟に対応。高性能と拡張性を両立しています。

第二代vPro™ テクノロジー インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ対応

vPro™ テクノロジー インテル® Core™ 2 Duo プロセッサに対応。機器認証やデータ保護を行う新技術のインテル®トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー (TXT) への対応や、I/Oの仮想化のハードウェアでのサポート、WS-MAN、DASH 1.0といったリモート管理標準技術に対応することで、セキュリティ・管理性を強化できます。

RAID 1 (ミラーリング)によるデータバックアップ機能を搭載

RAID 1 (ミラーリング)に対応。2つのディスクにデータを同時に書き込み、バックアップをとることで耐障害性を高め、万が一のプライマリハードディスクの故障時にもダウンタイムを最小化します(カスタムメイド)。

強固なセキュリティと優れた管理性能

PC本体の側面カバーをBIOS設定でロックする「スマートカバーロック」機能により、内部のHDDやメモリーなどの盗難を防止するほか、デバイスアクセスマネージャによるインタフェースなどのアクセス制限やセキュリティチップによるファイルやシステムの暗号化などセキュリティを一元管理できるソフトウェアHP ProtectToolsを搭載しています。

製品仕様

		HP Compaq Business Desktop dc7900SF/CT		
OS		Windows Vista® Business with SP1 正規版 / Windows Vista® Business with SP1 正規版 ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス)		
プロセッサ (CPU)		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E8400 (3 GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7300 (2.66GHz, 3MB L2キャッシュ, 1,066MHz FSB)
チップセット		インテル® Q45 Expressチップセット		
メモリー		標準1GB (1GB×1) / 最大16GB (4GB×4) (バリエーションなし、DDR2 SDRAM、PC2-6400 (800MHz)、デュアルチャネルモード対応、ビデオRAMと共有)		
メモリースロット		4 (1スロット使用済み)		
ハードドライブ (HDD)		約80GB (7,200rpm、Serial ATA / 300対応)		
フロッピードライブ (FDD)*1		3.5型 (3モード 1.44MB / 1.20MB / 720KB)*2		
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)		最大16倍速DVD-ROMドライブ (Serial ATA)		
サウンド (オーディオ)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884 Codec (Analog Devices)、内蔵スピーカー		
グラフィックス (ビデオサブシステム)	コントローラ ビデオメモリー 解像度	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500 (チップセット内蔵) 最大256MB (メインメモリーと共有、ダイナミック・ビデオ・メモリー・テクノロジーにより自動変動) 640×480 ~ 2,048×1,536ドット (アナログ) / 640×480 ~ 1,920×1,200ドット (デジタル) / (1,677万色)		
拡張スロット		ロープロファイルPCI Express x16 ×2スロット (空2)、ロープロファイルPCI Express x1 ×1スロット (空1)、ロープロファイルPCI x1スロット (空1)		
ドライブベイ (拡張ストレージベイ)	利用可能サイズ	ロープロファイルPCI Express x16 63.5 (W) ×167 (D) mm、ロープロファイルPCI Express x1 63.5 (W) ×167 (D) mm、ロープロファイルPCI 63.5 (W) ×167 (D) mm 外部: 5.25型×1 (空0)、3.5型×1 (空0)、内部3.5型×1 (空0)		
インタフェース	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン (オス) ×1		
	パラレルポート	-		
	ネットワークコントローラ	インテル® 82567LM キギビット・ネットワーク・コネクション (100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN対応、PXE2.1リモートブート、(RJ45)		
	USB ポート	USB 2.0 ×8 (前面2、背面6)		
キーボード	マウス・キーボード	PS / 2互換 (Mini DIN 6ピン) ×2		
	モニタ*3	アナログRGB ミニD-SUB 15ピン (メス) ×1、デジタル出力 DisplayPort ×1		
	その他 / ○ (前面)	ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) ×各1		
マウス	その他 / ○ (背面)	ラインアウト (ステレオミニ) / マイク / ラインイン (ステレオミニ) ×各1		
	セキュリティ	USB スタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
	セキュリティチップ	TPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)		
	データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager		
データ不正アクセス / 持ち出し防止機能	ポート / ドライブ無効化設定、ドライブロック (ハードディスクパスワード)			
ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール			
スマートカバーロック	あり (BIOSにて設定、カバー開閉を禁止)			
管理機能		SMBIOS version 2.5、パワーマネジメント機能 (ACPI)、ASF2.0、AMT 3.0、Wake-on-LAN、PXEリモートブート		
サイズ (W×D×H) / 質量		縦置き: 100 (177) ×378×338 (350) mm (カッコ内はタワースタンド装着時) / 約8.6kg (タワースタンド含まず)*4		
使用環境		温度10~35°C、湿度10~90%		
電源		AC90 / 264V自動切替電源 (50 / 60Hz両対応)		
消費電力		最大240W / サスペンド時2.7W		
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	J	J	J
エネルギー消費効率		0.00057	0.00068	0.00070
省エネ基準達成率		AAA (目標年度2007年度)		
VCCI基準		VCCIクラスB		
主な添付品*5		保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックスタートアップ / お使いになる前に、電源コード、3-2極アース付変換アダプタ、タワースタンド*4、リカバリメディア、保証書など		
保証期間		1年間保証 (本体は1年間翌営業日オンラインサイト、1年間パーツ保証)		

*1 増設HDD、RAIDを選択した場合、FDDは未搭載です。 *2 1.20MBのフロッピーディスクを使用する際は、PC本体にフロッピードライブをお客さまにてインストールしていただく必要があります。また1.20MBについては読み書きのみです。ディスクフォーマットには対応しておりません。 *3 グラフィックカード使用時はオンボードのモニタ用インタフェースは使用できません。 *4 設置時にはタワースタンドが必須です。 *5 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 *6 ハードディスク1のデータをハードディスク2に同時に書き込むRAID1 (ミラーリング) の設定がされています。内部3.5型ドライブを1つ占有します (内部3.5型ドライブの空ドライブが0となります)。 *7 PCIスロットを1つ占有します。

カスタムメイド

	標準	カスタムメイド
メモリー	1GB	2GB、4GB
ハードドライブ (HDD)	80GB	160GB、80GB RAID*6
DisplayPort変換アダプタ	なし	DisplayPort - DVI-D変換アダプタ
パラレルポート	なし	パラレルポート (D-SUB25ピン×1)*7
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)	DVD-ROM	16倍速スーパーマルチドライブ
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal 2007
保証期間	1年	3年 (本体は3年間翌営業日オンラインサイト、3年間パーツ保証)

オプション

メモリー	1GB、2GB
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ

ハイパフォーマンスミニタワーPC

HP Compaq Business Desktop

dc7900MT/CT



<液晶モニタは別売です>



拡張性・耐障害性を進化させたハイエンドモデル。

多くの内外ベイや拡張スロットなどを備え、拡張性を追求。RAID1対応など信頼性を重視し、システム構成の選択肢を広げます。

ミニタワー型ならではの拡張性

5.25型外部ベイを3つ、ハードディスク用の3.5型ドライブベイを2つ装備。またフルハイトPCI Express x16スロット2基、フルハイトPCI Express x1スロット1基、フルハイトPCIスロット3基を装備し、将来の機能拡張やアップグレードにも柔軟に対応できます。

作業をより軽快・快適にするグラフィック性能

インテル® Q45 Express チップセット採用。マルチメディア機能が強化されたDirectX®10に対応しているため、Windows Vista®のグラフィック機能をフルに活用できます。また、VGAに加え、DisplayPortを標準で装備。グラフィックカードを追加することなく2画面対応が可能*です。さらにオプションとしてグラフィックカード「ATI Radeon® HD3650 (PCI Express)」も用意。お客さまのニーズに合わせて選択できます。

*DVIモニタに接続するためには、カスタマイズのDisplay Port-DVI-D変換アダプタを選択してください。

RAID 1(ミラーリング)によるデータバックアップ機能を搭載

RAID 1 (ミラーリング)に対応。2つのディスクにデータを同時に書き込み、バックアップをとることで耐障害性を高め、万が一のプライマリハードディスクの故障時にダウンタイムを最小化します。(カスタムメイド)

製品仕様

		HP Compaq Business Desktop dc7900MT/CT	
OS		Windows Vista® Business with SP1 正規版 / Windows Vista® Business with SP1 正規版 ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス)	
プロセッサ (CPU)		インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ E8600 (3.33GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB)	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB)
チップセット		インテル® Q45 Expressチップセット	
メモリー		標準1GB (1GBx1) / 最大16GB (4GBx4) (バリエーションなし、DDR2 SDRAM, PC2-6400 (800MHz)、デュアルチャネルモード対応、ビデオRAMと共有)	
メモリースロット		4 (1スロット使用済み)	
ハードドライブ (HDD)		約80GB (7,200rpm, Serial ATA / 300対応)	
フロッピードライブ (FDD)		3.5型 (3モード 1.44MB / 1.20MB / 720KB) **	
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)		最大16倍速DVD-ROMドライブ (Serial ATA)	
サウンド (オーディオ)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884 Codec (Analog Devices)、内蔵スピーカー インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500 (チップセット内蔵) 最大256MB (メインメモリーと共有、ダイナミック・ビデオ・メモリー・テクノロジーにより自動変動) 640X480 ~ 2048X1536ドット (アナログ) ・ 640X480 ~ 1920X1200ドット (デジタル) / (1677万色)	
グラフィックス (ビデオサブシステム)	コントローラ	フルハイトPCI Express x16 X2スロット (空2)、フルハイトPCI Express x1 X1スロット (空1)、フルハイトPCI X3スロット (空3)	
	ビデオメモリー	フルハイトPCI Express x16 107 (W) X260 (D) mm、フルハイトPCI Express x1、107 (W) X260 (D) mm、フルハイトPCI 107 (W) X260 (D) mm	
	解像度	外部: 5.25型X3 (空2)、3.5型X1 (空0)、内部3.5型X2 (空1)	
拡張スロット	利用可能サイズ	フルハイトPCI Express x16 107 (W) X260 (D) mm、フルハイトPCI Express x1、107 (W) X260 (D) mm、フルハイトPCI 107 (W) X260 (D) mm	
ドライブベイ (拡張ストレージベイ)		RS-232C D-SUB 9ピン (オス) X1	
	シリアルポート	-	
	パラレルポート	-	
	ネットワークコントローラ	インテル® 82567LM キガビット・ネットワーク・コネクション (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN対応、PXE2.1リモートブート、(RJ45)	
インタフェース	USB ポート	USB 2.0 X8 (前面2、背面6)	
	マウス・キーボード	PS/2互換 (Mini DIN 6ピン) X2	
	モニタ**	アナログRGB ミニD-SUB 15ピン (メス) X1、デジタル出力 DisplayPort X1	
	その他/O (前面)	ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) X各1	
	その他/O (背面)	ラインアウト (ステレオミニ) / マイクorラインイン (ステレオミニ) X各1 USBスタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード) USB光学スクロールマウス	
キーボード		-	
マウス		-	
	セキュリティチップ	TPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)	
セキュリティ	データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager	
	データ不正アクセス / 持ち出し防止機能	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック (ハードディスクパスワード)	
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティリムーブ用ホール	
	スマートカバーロック	あり (BIOSにて設定、カバー開閉を禁止)	
マネージメント機能		SMBIOS version 2.5、パワーマネージメント機能 (ACPI)、ASF2.0、AMT 3.0、Wake-on-LAN、PXEリモートブート	
サイズ (WxDxH) / 質量		縦置き: 178X452X448mm / 約12kg	
使用環境		温度10~35℃、湿度10~90%	
電源		AC90 / 264V自動切替電源 (50/60Hz両対応)	
消費電力		最大365W / サスベンド時2.7W	
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	J	J
	エネルギー消費効率	0.00055	0.00061
省エネ基準達成率		AAA (目標年度2007年度)	
VCCI基準		VCCIクラスB	
主な添付品**		保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ / お使いになる前に、電源コード、3-2極アース付変換アダプタ、リカバリメディア、保証書など	
保証期間		1年間保証 (本体は1年間営業日オンサイト、1年間パーツ保証)	

** 1 20MBのフロッピーディスクを使用される際は、PC本体にプリロードされているドライブをお客さまにてインストールしていただく必要があります。また1.20MBについては読み書きのみです。ディスクフォーマットには対応していません。 **2 グラフィックカード使用時はオンボードのモニタ用インタフェースは使用できません。
**3 本製品には電子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 **4 ハードディスク1のデータをハードディスク2に同時に書き込むRAID1 (ミラーリング)の設定がされています。内部3.5型ドライブを1つ占有します (内部3.5型ドライブの空ドライブが0となります)。 **5 PCI Express x16を1つ占有します。(PCI Express x16の空スロットが1となります) **6 PCIスロットを1つ占有します。

カスタムメイド

	標準	カスタムメイド
メモリー	1GB	2GB、4GB
ハードドライブ (HDD)	80GB	160GB、80GB RAID**4
DisplayPort変換アダプタ	なし	DisplayPort - DVI-D変換アダプタ
グラフィックス	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500	ATI Radeon® HD3650 (512MB、DVI-I X1、Displayport X2 (DVI-D変換アダプタ付き)、PCIe x16)**2 **5
パラレルポート	なし	パラレルポート (D-SUB25ピンX1)**6
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)	DVD-ROM	16倍速スーパーマルチドライブ
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal 2007
保証期間	1年	3年 (本体は3年間営業日オンサイト、3年間パーツ保証)

オプション

メモリー	1GB、2GB
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ

スタンダードPC

HP Compaq Business Desktop

dc5800SF/CT

エントリーからミッドレンジまで、幅広く対応するスタンダードモデル。

先進テクノロジーを搭載し、幅広い用途に力を発揮。コストパフォーマンスに優れ、将来的なアップグレードにも柔軟に対応します。

インテル® Core™ 2 Duoプロセッサを採用

先進のインテル® Core™ 2 Duo プロセッサをはじめ、性能、価格ともに優れたインテル® Celeron® プロセッサ搭載モデルも用意。ビジネス用途に応じてCPUを選択できます。

充実したセキュリティ機能

未承認ユーザーによるPC起動をブロックするパワーオンパスワードや、システム構成の不正な変更を未然に防止するセットアップパスワードなど、企業で求められるベーシックなセキュリティ機能をサポートしています。

省スペース性と拡張性を追求

従来シリーズより約17% (dc5700SF/CTとの体積比) の省スペース性を実現した筐体を採用。また、コンパクトでありながら拡張スロットを4スロット装備し、拡張性も確保しています。



<液晶モニタは別売です>



製品仕様

		HP Compaq Business Desktop dc5800SF/CT	
OS		Windows Vista® Business with SP1 正規版 / Windows Vista® Business with SP1 正規版 ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス)	
プロセッサ (CPU)		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7300 (2.66GHz, 2MB L2キャッシュ, 1,066MHz FSB)	インテル® Celeron® プロセッサ 440 (2GHz, 512KB L2キャッシュ, 800MHz FSB)
チップセット		インテル® Q33 Expressチップセット	
メモリー		標準1GB (1GB×1) / 最大8GB (2GB×4) (パリティなし, DDR2 SDRAM, PC2-6400 (800MHz)、デュアルチャネルモード対応、ビデオRAMと共用)	
メモリースロット		4 (1スロット使用済み)	
ハードドライブ (HDD)		約80GB (7,200rpm, Serial ATA/300対応)	
フロッピードライブ (FDD)		3.5型 (3モード 1.44MB / 1.20MB / 720KB) *1	
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)		16倍速DVD-ROMドライブ (Serial ATA)	
サウンド (オーディオ)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884 Codec (Analog Devices)、内蔵スピーカー	
グラフィックス (ビデオサブシステム)	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ3100 (チップセット内蔵)	
	ビデオメモリー 解像度	最大256MB (メインメモリーと共有、ダイナミック・ビデオ・メモリー・テクノロジーにより自動変動) アナログモニタ 640×480 ~ 2048×1,536ドット (1,677万色)	
拡張スロット		ロープロファイルPCI Express x16 x1スロット (空1) (63.5 (W) ×167 (D) mm)、ロープロファイルPCI Express x1 x2スロット (空2) (63.5 (W) ×167 (D) mm)、ロープロファイルPCI x1スロット (空1) (63.5 (W) ×167 (D) mm)	
ドライブベイ (拡張ストレージベイ)		外部: 5.25型×1 (空0)、3.5型×1 (空0)、内部3.5型×1 (空0)	
インタフェース	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン (オス) ×1	
	ネットワークコントローラ	インテル® 82566DM ギガビット・ネットワーク・コネクッション (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN対応、PXE2.1リモートブート、(RJ45)	
	USB ポート	USB2.0×8 (前面2、背面6)	
	マウス・キーボード	PS / 2互換 (Mini DIN 6ピン) ×2	
	モニタ その他/O (前面) その他/O (背面)	アナログRGBミニD-SUB 15ピン (メス) ×1 *2 ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) ×各1 ラインアウト (ステレオミニ) / マイクorラインイン (ステレオミニ) ×各1	
キーボード	USB スタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス	USB 光学マウス		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)	
	データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager	
	データ不正アクセス / 持ち出し防止機能 ハードウェア盗難防止機能	ドライブロック (ハードディスクパスワード) セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティレール用ホール	
マネジメント機能	SMBIOS version 2.4、パワーマネジメント機能 (ACPI)、ASF2.0、AMT 3.0、Wake-on-LAN、PXEリモートブート		
サイズ (W×D×H) / 質量	縦置き: 100 (177) × 378 × 338 (350) mm (カッコ内はタワースタンド装着時) / 約8.1kg (タワースタンド含まず) *3		
使用環境	温度10~35°C、湿度10~90%		
電源	AC90 / 264V自動切替電源 (50/60Hz両対応)		
消費電力	57.1W (最大240W / スタンバイ時3W以下)		
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	J 0.0007	J 0.00176
省エネ基準達成率	エネルギー消費効率	AAA (目標年度2007年度)	AA (目標年度2007年度)
VCCI基準	VCCIクラスB		
主な添付品	保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ / お使いになる前に、HP Compaq Business PC Documentation CD、電源コード、3-2極アース付変換アダプタ、タワースタンド、リカバリメディア、保証書など		
保証期間	1年間保証 (本体は1年間営業日オンラインサイト、1年間パーツ保証)		

*1 1.20MBのフロッピーディスクを使用する際は、PC本体にプリロードされているドライブもしくはHP社Webサイトからダウンロードされたドライブをお客さまにてインストールいただく必要があります。また1.20MBについては読み書きのみです。ディスクフォーマットには対応しておりません。 *2 グラフィックスカード使用時はオンボードのアナログRGBミニD-SUB15ピン (メス) は使用できません。 *3 縦置き時はタワースタンドが必須です。

カスタムメイド

	標準	カスタムメイド
メモリー	1GB	2GB
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)	DVD-ROM	16倍速スーパーマールドライブ
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal 2007
保証期間	1年	3年 (本体は3年間営業日オンラインサイト、3年間パーツ保証)

オプション

メモリー	1GB
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ

お客さまがいちばん使いやすいビジネス環境を。

見やすさを追求し、チラつきや色ずれを抑えた液晶モニタは、その用途に合わせて、最適なものをお選びいただけます。多彩なビジネスニーズに応えるラインアップで、お客さまのスタイルに合ったビジネス環境の構築をサポートします。

アナログモニタ

デジタル・アナログモニタ



17型TFTモニタ **L1710**



19型TFTモニタ **L1910**



17型TFTモニタ **L1750**

- 解像度 SXGA (1,280×1,024ドット)
- 表示色 1,600万色以上
- 視野角 160°(水平) / 160°(垂直)
- 輝度 300cd / m²
- インタフェース アナログ

- 解像度 SXGA (1,280×1,024ドット)
- 表示色 1,600万色以上
- 視野角 160°(水平) / 160°(垂直)
- 輝度 300cd / m²
- インタフェース アナログ

- 解像度 SXGA (1,280×1,024ドット)
- 表示色 1,600万色以上
- 視野角 160°(水平) / 160°(垂直)
- 輝度 300cd / m²
- インタフェース デジタル・アナログ

製品仕様

	HP 17型 TFT モニタ L1710	HP 19型 TFT モニタ L1910	HP 17型 TFT モニタ L1750	
製品番号	GS917AA#ABJ	GS918AA#ABJ	GF904AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	432mm / 17型	482.6mm / 19型	432mm / 17型
	パネルタイプ	アクティブマトリックス フルカラー TFTパネル	アクティブマトリックス フルカラー TFTパネル	アクティブマトリックス フルカラー TFTパネル
	画素ピッチ	0.264mm	0.294mm	0.264mm
	解像度 (最大)	1,280×1,024ドット	1,280×1,024ドット	1,280×1,024ドット
	表示色 (最大)	1,600万色以上	1,600万色以上	1,600万色以上
	輝度 (標準)	300cd / m ²	300cd / m ²	300cd / m ²
	コントラスト比 (標準)	800 : 1	800 : 1	800 : 1
視野角 (水平/垂直)	160° (水平) / 160° (垂直)	160° (水平) / 160° (垂直)	160° (水平) / 160° (垂直)	
ピクセルクロック (最大)	140MHz	140MHz	140MHz	
応答速度	5ms	5ms	5ms	
ユーザープリセットモード数	15	15	15	
グラフィックモード (プリセット)	1,280 × 1,024ドット	60Hz、75Hz	60Hz、75Hz	
	1,024 × 768ドット	60Hz、70Hz、75Hz	60Hz、70Hz、75Hz	
	800 × 600ドット	60Hz、72Hz、75Hz	60Hz、72Hz、75Hz	
	640 × 480ドット	60Hz、72Hz、75Hz	60Hz、72Hz、75Hz	
走査周波数	水平	24kHz~83kHz	24kHz~83kHz	
	垂直	50Hz~77Hz	50Hz~77Hz	
アンチグレアコーティング	○	○	○	
入力信号	映像信号	アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω±2%	アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω±2%	アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω±2%
	同期信号	セパレート: TTLレベル (正/負)	セパレート: TTLレベル (正/負)	セパレート/コンポジット: TTLレベル (正/負)
	入力端子	ミニ D-sub 15ピン コネクタ	ミニ D-sub 15ピン コネクタ	2コネクタ (ミニ D-sub 15ピン コネクタ×1、DVI-Dコネクタ×1)
電源ユニット	ユニバーサル自動識別 (ACアダプタ内蔵) 100~240V、50/60Hz	ユニバーサル自動識別 (ACアダプタ内蔵) 100~240V、50/60Hz	ユニバーサル自動識別 (ACアダプタ内蔵) 100~240V、50/60Hz	
消費電力 (最大/サスペンド/スリープ)	29W (45W / 2W以下 / 2W以下)	23W (47W / 2W以下 / 2W以下)	平均30W (30W / 2W以下 / 2W以下)	
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲)	上: 25°、下: 5°/左右: なし	上: 25°、下: 5°/左右: なし	上: 35°、下: 5°/左右: 各45° (ピボット回転あり)	
プラグ&プレイ対応	○	○	○	
資産管理機能	○	○	○	
環境条件 (動作時)	5~35°C、20~80% (結露しないこと)	5~35°C、20~80% (結露しないこと)	5~35°C、20~80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H) (固定脚含む)	377×192×386mm	416×192×416mm	377×301×351~490mm	
質量 (固定脚含む)	約4.7kg	約4.9kg	約7.0kg	
付属モニタケーブル	VGAケーブル (1.8m)	VGAケーブル (1.8m)	DVI-D to DVI-Dケーブル (1.8m)、VGAケーブル (1.8m)	

*液晶モニタは、特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明色のむらなどがあられる場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。*液晶モニタの最大解像度より低い解像度に設定すると、表示文字がにじむように見えますが故障ではありません。

ソフトウェア

使い勝手を高める、選りすぐりのソフトウェア。

付属のソフトウェア群は、シンプルで使いやすいものを厳選してラインアップしました。セキュリティや運用管理など、ビジネスPCの使い勝手を高め、スムーズに仕事ができる作業環境を提供します。

ソフトウェア一覧

○: プリンストール ●: プリロード (使用前にセットアップが必要です) ◎: CDバンドル ☆: Webからダウンロード

ソフトウェア		6730b/CT 6730b	6730a/CT	2530p	2140	8730w	dc7900US/CT	dc7900SF/CT	dc7900MT/CT	dc5800SF/CT
セキュリティ	シングルサインオン	HP Protect Tools [Credential Manager]	●	●	●	●	○	○	○	○
	セキュリティチップユーティリティ	HP Protect Tools [Embedded Security]	●	●	●	●	●	●	●	●
	アクセス制御ユーティリティ	HP Protect Tools [Device Access Manager]	●	●	●	●	○	○	○	○
ウイルス対策	Symantec Norton Internet Security (60日間試用版)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	McAfee Total Protection (60日間試用版)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
運用管理	HDDデータ消去	HP Disk Sanitizer (HPディスククリーナ)	●	●	●	○	○	○	○	○
	リカバリツール	HP Backup & Recovery Manager	○	○	○	○	○	○	○	○
		HP Recovery Manager (Vistaのみ)	○	○	○	○	○	○	○	○
実用/ その他	CDライティング (ODD添付)	Sonic Digital Media Plus for Microsoft® Windows® XP and Roxio Easy Media Creator for Microsoft® Windows® XP / Windows Vista®	○	○	○	○	○	○	○	◎
	メディア書き込み/ビデオ編集	Roxio Creator Business 10 (対応ドライブ選択時)	●	●	●	●	◎	◎	◎	○
	DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	●	●	●	●	○	○	○	○
	FDDドライバ	1.2MB FDDドライバ	●	●	●	○	○	○	○	☆
	PDFファイル表示	PDF Complete	●	●	●	○	○	○	○	○

* CLEAR-DAを提供します (有償)。

いつまでも変わらない安心感・信頼感を。

日立では、長年の実績と豊富なノウハウを活かし、長期間のサポートサービスを提供しています。

ニーズにあわせて1年、または3年をお選びいただける無償保証だけでなく、より長く、よりきめ細かい保守をお望みのお客さまには、多彩なメニューをそえた有償のアップグレード保守サービスをご用意しています。

無償保証メニュー		
お客さまのニーズに合わせて、1年保証または3年保証を選択可能です。		
デスクトップPC	1年保証	1年間出張修理 1年間パーツ保証
	3年保証	3年間出張修理 3年間パーツ保証
ノートPC*	1年保証	1年間引取修理 1年間パーツ保証
	3年保証	3年間引取修理 3年間パーツ保証
液晶モニタ	3年保証	3年間出張修理 3年間パーツ保証



有償保証メニュー														
さらにグレードの高い長期間の保守サポートへ。多様な組み合わせでアップグレード可能です(別売)。														
単年契約メニュー						複数年契約メニュー								
無償保証期間内			有償期間			3年間			4年間			5年間		
維持 保守	出張 修理	引取 修理	維持 保守	出張 修理	引取 修理	維持 保守	出張 修理	引取 修理	維持 保守	出張 修理	引取 修理	維持 保守	出張 修理	引取 修理
○			○	○	○	●	●		●	●		●	●	
○			○	○	○	●	●		●	●		●	●	
○	○		○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○			○	○	○	●			●	●		●	●	

* 6730b(短納期対応モデル)、2140は1年保証のみ、8730w、2530pは3年保証のみとなります。

サービス内容

維持保守	障害連絡受付後、カスタマエンジニアがお客さま先へ速やかに駆けつけ修理いたします。極力短い修理時間を希望されるお客さまに最適です。
出張修理	障害連絡の翌平日以降にカスタマエンジニアが訪問して修理いたします。
引取修理	輸送会社がお伺いして修理依頼装置を引取り、修理終了後にお届けいたします。

○：単年契約メニューを選択可能。 ●：複数年契約メニューを選択可能。
 (注)・単年契約と複数年契約を同時に選択することはできません。・液晶モニタはPC本体と同年数、同サービスグレードを選択いただく必要があります。
 ・液晶モニタ単独での保守は選択いただけません。・バッテリーなどの消耗品、外付けオプション製品は、有償保守メニューの対象となりませんので、保守契約時にご確認をお願いします。

■修理およびご購入直後のトラブルに関するお問い合わせ

故障と判断される場合は、日立コールセンターまたはご購入先にお問い合わせください。

<日立コールセンター> ☎0120-921-789

修理受付時間:平日9:00~18:00
 (土曜、日曜、祝日、年末年始・夏期休暇)
 などの弊社指定休日を除く

※電話での対応は国内に限らせていただきます。※鳥嶺や山間部、遠隔地については翌々日以降となります。
 ※交通事情・天候などにより、ご希望の時間帯にお伺いできない場合があります。

■保証規定など

- **保証規定** 保証規定につきましては、製品付属の「サービスおよびサポートを受けるには」の冊子をご覧ください。
- **保証期間**
 - ・保証期間は本体底面部のservice tagラベルに記載されています。 ・保証期間は製品ごとに異なり、ご購入日から1年または3年間です。 ・製品に標準添付のバッテリーパックの保証期間は1年間です。
 - ・本製品の補修用品部の最低有効期間は販売終了後5年間です。 ・離島など遠隔地についてはサービスできない場合があります。 ・製品本体の保証期間やサービスレベルを拡張する有償保証メニュー(上記)を用意しています。どうぞご利用ください。 ・保証の開始は、保証書記載の「ご購入日」となります。「ご購入日」の記載がない場合は、「ヒューレット・パカード社(以下HP)出荷日」となります。
- **保証期間中の修理** ・保証期間内に通常の使用状態で故障した場合は、「保証規定」に基づいて無償修理いたします。
- **保証期間外の修理** ・保証期間外の修理は有償修理になります。
- **保証対象外の修理** 保証期間内でも次のような場合は、有償修理になります。 ・製品シリアル番号ラベルが取り外されている、あるいは判読不能な場合。 ・事故(過失による破損、傷、水や飲み物をこぼしたなど)、製品の誤用、濫用。 ・火災、地震、落雷および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因。 ・HP以外の者が製造または販売した部品の使用。 ・製品の改造。 ・HPまたはHP正規保守代理店以外の者による修理、保守サービスおよびそれに類する行為。ただしHPの顧客交換部品提供サービスのもとでお客さまによる交換作業は除く。 ・バッテリーパックの消耗による稼働時間の低下(バッテリーパックなど消耗品の保証期間は製品本体保証期間に関係無く購入後1年間)。 ・キーボード文字消え、文字かすれ。 ・一般に、液晶ディスプレイパネル(画面)には作動しない画素(ピクセル)があります。これは、画面上の特定の箇所が暗くまたは輝点として視認されるもので、故障ではありません。HPは、作動しないピクセルの数がHPの規定範囲内であるものを、製品に搭載または修理部品に使用しています。お買い上げの製品または修理完了後の製品に、作動しないピクセルがある場合、それがHPの規定範囲内の場合には保証修理対象となりません。また、製品ご使用中に作動しないピクセルが増加した場合にも、それがHPの規定範囲内である場合には保証修理対象となりません。

環境への取り組み

本カタログにご紹介する製品は、以下のような環境への取り組みに配慮して製造されております。

	取り組み	対応
法律・ガイドライン	グリーン購入法	○
	グリーン購入ガイドライン	○
	資源有効利用促進法	○
	容器包装リサイクル法	○
省電力	国際エネルギースタープログラム※(2007年7月20日以降の基準)	○(選択する構成により異なる)
	省エネ法	○
有害物質の使用禁止・制限	J-Moss (JIS C0950)	○
	RoHS指令	○
リサイクル	再生可能部品の使用	○
	PCのリサイクル	○
	マニュアルの電子化/再生紙使用	○
	包装材への古紙使用	○

●詳細は日本HP社Webサイトをご参照ください。

デスクトップPC	http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/eco/index.html
ノートPC	http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/index.html

共通

・リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口に取り扱っています。詳細は<http://www.hp.com/jp/recoverykit/>をご参照ください。 ・メモリーを最大容量にするためには、標準メモリーボードを取り外す場合があります。 ・使用するメモリースロットの数は、カスタムメイド構成により異なります。 ・Windows Vista® Business搭載モデルで512MBメモリーを選択する場合は、Windows® Aeroは動作しません。512MB以上でもグラフィックカードの性能などにより、Windows® Aeroの機能が一部利用できないことがあります。 ・ユーザーが使用できるメモリーサイズは最大3GBとなります。(Windows Vista® 64bit使用時は除く。また、2140は除く) ・HDDの一部はバージョンで区切ってリカバリ用に充当してあります。このリカバリ領域から起動することで、HDDからオペレーティングシステムのリカバリが行えます。(一部のモデルを除く) ・HDDの容量は、物理フォーマットの値1GB=1,000kバイトとして計算しています。 ・オーディオは、組み合わせる機器によっては正常に動作できない場合があります。 ・ディスプレイの最大解像度より低い解像度に設定すると、表示文字がじつじつに見えることがありますが故障ではありません。 ・画面の色設定は、Windows® XPでは65,536色は「中(16ビット)」、1,677万色は「最高(32ビット)」です。 ・液晶ディスプレイは表示するパターンによって、微妙な輝点(指定の色に閃光する)や黒点(指定の色が表示できない)が見えたり、罫線や文字の一部が欠けて見えることがあります。また、液晶パネルの特性により、色合いが若干異なる場合があります。 ・コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。 CPRM (Content Protection for Recordable Media) の著作権保護機能には対応していません。 ・1000BASE-Tとして使用する場合、CAT-5E (エナハンズ) ケーブルが必要です。 1000BASE-SX、1000BASE-LXとの接続はできません。 ・すべての対応周辺機器の動作を保証するものではありません。 ・セキュリティサポートは、RCS V1.2準拠。Microsoft® Crypto APIおよびPKCS#11 software interfaceをサポート。 RSA Secured Partner program認定。 ・構造上、一部のセキュリティロックケーブルのうち、使用できないものがあります。構造をご確認いただいでからご使用ください。 ・本製品の動作電圧は、AC100V±10% 50/60Hzです。 ・モデム、ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。 ・操作の詳細は<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/businesspc/support/index.html>をご参照ください。 ・本製品は、構成選択によりリカバリメディアが添付されない場合があります。HP Backup & Recovery Managerが付属している機種の場合、必ずお客さまにてリカバリメディアを作成してください。 ・エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論値で除したものです。 ・省エネ基準達成率の目標年度は、2007年度です。Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ・VCCI(一般財団法人VCCI協会)規格適合品:本シリーズはVCCIクラスBに適合しています。 ・JEITA測定法とは、社団法人 電子情報技術産業協会が制定したノートPC共通の「バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」です。詳細はJEITAホームページ<http://it.jeita.or.jp/mobile/>をご参照ください。 ・本製品の保守部品の保有期間は、販売終了後原則5年です。 ・本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1ヵ月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。 ・ネットワークケーブルは付属していません。別途お求めください。 ・USBポートはタイプA コネクタ仕様となっております。 ・添付品は予告無く変更になる場合があります。 ・外部ディスプレイ表示の解像度などは、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度、リフレッシュレートがある場合があります。 ・Windows Vista® Business正規版ダウンロードサービスでは、Windows Vista® Business正規版ダウンロード権を使用したWindows® XP Professional SP2正規版のプリインストールイメージとなります。 ・製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。 ・プリインストール/添付ソフトウェアは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。 ・プリインストール/添付ソフトウェアのマニュアルの中にはソフトウェアのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。 ・プリインストール/添付ソフト

ウェアのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。 ・ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時にはあらかじめご確認ください。 ・市販ソフトウェアによってはレジャー機能を設定できない場合があります。 ・一般的にWindows® 95用、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本製品で使用できないものがあります。ご購入の際は、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。

ノートPC

・3Dドライブガードの耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。 ・内蔵無線LANは国内法の電波法に基づいて設計しています。海外での使用はできません(海外で使用すると罰せられる可能性があります)。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています(屋内のみ可)。 ・IEEE 802.11a準拠無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。 ・バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 ・IEEE802.11nはdraft2.0。IEEE802.11a/b/gのみWiFi準拠。 ・バッテリーの使用可能時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ・使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インタフェース、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプタの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間むご・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。 ・オプティカルドライブを搭載していないモデルの場合、リカバリメディアからのOSインストールには、別途外付けDVDドライブをご用意いただく必要があります。 ・指紋認証技術は完全な認証・照合を保証するものではありません。本指紋認証センサーの使用、または使用できなかったことによる生じるいかなる損害も、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細はhttp://f50146.www5.hp.com/products/portables/sre/att_fingerprint_sensor.htmlをご参照ください。 ・モデムは回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、一般電線回線のみに対応しています。 ・モデム対応国・地域についての詳細は<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/welcome.html#Support/>をご参照ください。 ・HPファスト・チャージ・テクノロジー対応の場合、100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能です。 ・使用時間を長くするため、バッテリー駆動で使用する場合はディスプレイの明るさを抑えています(一部の機種)。 ・HDD換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。 ・本製品のスピンドルレストキーボードは、防水性を保証するものではありません。

デスクトップPC

・メモリーの増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリースロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをおすすめします。 ・オプティカルドライブは、種類により関連アプリケーションがプリインストールもしくは同梱されます。 ・ドライブベイの空き数は、FDD (dc7900US/CTを除く)、オプティカルドライブ、HDDを各一台搭載した場合の空き数です。お客さまが選択される構成により空き数は増減します。 ・解像度および発色数は、接続するモニタの表示能力およびサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ・拡張スロットは搭載できるカードの奥行き、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却板、ファン、コンデンサなどの突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。 ・PCI準拠の5Vシステム用コネクタを採用しています(3.3Vも給電)。すべてのPCI対応周辺機器の動作を保証するものではありません。 ・すべてのPCI対応周辺機器の動作を保証するものではありません。

本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意
OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。

国際エネルギースタートプログラムに適合
以下の製品が国際エネルギースタートプログラムの対象製品に関する2007年7月発行の新基準を満たしていると判断します。
(6730b・6730b/CT・6730s/CTの一部と2140、2530p、8730w、dc7900US/CTが適合)

無線機器の使用に関するご注意
・理め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品(内蔵無線LAN、Bluetooth®など)をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。
・無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は<http://www.hitachi.co.jp/wireless/>をご参照ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について
フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」* (<http://www.daj.jp/cs/>)などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。
*「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

・Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrinoロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ・Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所 製造元：日本ヒューレット・パカード株式会社

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付の取り扱い説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 記載されている製品の内容・仕様は2009年4月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っていません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト
<http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせは
<http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせは HCAセンターへ
☎ 0120-2580-12 利用時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ エンタープライズサーバ事業部