

ビジネスパーソナルコンピュータ

HITACHI
Inspire the Next

進みつづけるビジネスに、
その先をゆくPCを。

Business PC



Business Desktop

Business Notebook

uVALUE with *Harmonious Computing*

本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。
All Rights Reserved, Copyright © 2009, Hitachi, Ltd.

ビジネス最前線の先進機能を、日立ならで

今、ビジネスPCに求められるニーズは多様化・高度化しています。

日立では、ヒューレット・パカード社の優れた開発力、

先進のテクノロジーとグローバルスタンダードな品質基準を活かした豊富なラインアップから、

お客さまのニーズにお応えできる選りすぐりの製品をピックアップ。

日立ならではの、きめ細かなシステム運用・構築サービス、

長年の実績とノウハウが可能にした充実の長期保守サポートでお届けします。



Notebook

高いセキュリティと堅牢なボディ。最前線のビジネスノート。

Security

セキュリティ

1台のPCを複数で使用する場合でも、アカウントごとにUSBポートや光学ドライブなどインタフェースのアクセス制御が可能なDevice Access Managerや、ハードディスクのデータを残らず消去可能なツールを標準搭載し、きめ細かくお応えしています。

Reliability

信頼性

液体の浸入を防ぎ、データ保存の時間を確保しやすくする“スピルレジスタントキーボード”^{*}、ディスプレイの開閉状況で感度をコントロールし、携帯時の振動や衝撃からデータを守るHP 3Dドライブガードなど、高い堅牢性を備えています。


*防水性を保証するものではありません。

Ease of use

使いやすさ

ノートPCの稼働時間を左右するバッテリーは短時間の高速充電（1.5時間で約90%）を実現し、ローバッテリー状態でも短時間の機能回復を可能に。ビジネスの生産性の向上に貢献します。

※機種により機能は異なります



※製品の詳細は、Webサイトをご参照ください。http://www.hitachi.co.jp/businesspc/

はこの充実のサポートで。

Desktop

省電力も視野に入れた、ハイパフォーマンスマシン。



Security

セキュリティ

電源投入、BIOS設定、ハードディスクへのアクセス時のパスワード制御や、フロッピードライブやUSBポートなど各ポートの制限、ハードディスク、USBメモリーなど各種デバイスへのアクセス制限を行うきめ細かな管理機能を搭載。PCセキュリティ環境を備えています。

Performance & Reliability

パフォーマンス&信頼性

最新OSやデュアルコア、高速メモリーなど先進コンポーネントの採用に加え、拡張性、操作性などにもこだわりました。刻々と進化するビジネスシーンに応える高いパフォーマンスと信頼性を実現しています。

Ecology & Economy

エコロジー&エコノミー

インテル® Q45 Expressチップセットやインテル® Core™ マイクロアーキテクチャー対応のプロセッサの採用、PC内部の温度状態に合わせて動作スピードを制御するファンの装備など、省電力化を実現するテクノロジーを積極的に採用しています。

※機種により機能は異なります

高性能

拡張性

ハイパフォーマンスミニタワーPC
HP Compaq Business Desktop
dc7900MT/CT P.8

ハイパフォーマンススリムPC
HP Compaq Business Desktop
dc7900SF/CT P.7

ハイパフォーマンスウルtrasリムPC
HP Compaq Business Desktop
dc7900US/CT P.6

スタンダードPC
HP Compaq Business Desktop
dc5800SF/CT P.9

HP Compaq 6730b/CT



拡張性とセキュリティを強化。ハイスペックのビジネスノート。

先進の機能とセキュリティを兼ね備えた堅牢性の高いビジネスノートPC。TCO削減に貢献します。 TCO: Total Cost of Ownership

インテル® Centrino® 2 プロセッサ・テクノロジーを採用

CPUにはハイパフォーマンスで省電力機能にも優れたインテル® Core™2 Duo プロセッサを搭載。デュアルコア採用の高速CPUで、動画や音楽データの編集、複数のウィンドウを立ち上げての作業も、ストレスなく可能に。快適なPC環境を実現します。

セキュリティチップほか高い堅牢性を実現する先進セキュリティ

ファイル・フォルダの暗号化、パーソナルセキュアドライブの設定が可能なTPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠) を標準搭載。そのほか、USBポートやモデム・オプティカルドライブなどインタフェースのアクセス許可をきめ細かく設定できるDevice Access Managerなど先進のセキュリティ機能を装備しています。



国際エネルギースタープログラムに適合
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。(2009年7月1日発効基準)
インテル® Celeron® プロセッサとWindows® XP Professionalの組み合わせを除く。

製品仕様

		HP Compaq 6730b/CT		
OS		Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービス (Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) プリインストールサービス) / Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版 (日本語版) / Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービス (Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) プリインストールサービス)		
プロセッサ (CPU)		インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8600 (3MB L2キャッシュ、2.40GHz、1,066MHz FSB)	インテル® Core™2 DuoプロセッサP8400 (3MB L2キャッシュ、2.26GHz、1,066MHz FSB)	インテル® Celeron® プロセッサ T1600 (1MB L2キャッシュ、1.66GHz、667MHz FSB)
チップセット		モバイル インテル® GE45 Expressチップセット		
メモリー*1		1GB (1,024MB×1) / 2GB (2,048MB×1) / 4GB (2,048MB×2) 800MHz PC2-6400DDR2 SDRAM、デュアルチャンネル、ビデオRAMと共用 (最大8GB)		
メモリースロット		2 (20ピン SO-DIMM)		
ハードドライブ (HDD)*2*3		約160GB / 約320GB (Serial ATA、5,400rpm、S.M.A.R.T.対応、HP 3Dドライブガード対応)		
フロッピードライブ (FDD)		なし / USB-FDD		
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)		DVD-ROMドライブ / DVD-ROM & CD-RWコンボドライブ / スーパーマルチドライブ (LightScribe対応)		
サウンド (オーディオ)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ (24-bit DAC)、ADI1981 High Definition CODEC、全二重、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク		
ディスプレイ		15.4型ワイドTFTカラーWXGA液晶ディスプレイ (1,280×800ドット / 最大1,677万色)		
グラフィックス (ビデオサブシステム)	コントローラ	モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500MHD (チップセット内蔵)		
	ビデオメモリー	最大284MB (メモリー1GB時)、最大796MB (メモリー2GB時)、最大1,308MB (メモリー4GB時) (メインメモリーと共有)		
	外部ディスプレイ	最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート		
拡張カードスロット		ExpressCard / 54 (ExpressCard / 34 ×1として使用可) ×1、6in1メディアスロット*4 ×1		
	シリアルポート	RS232C D-SUB9ピン ×1		
	パラレルポート	なし		
	モデム	なし		
	ネットワークコントローラ	内蔵Broadcom NetLink Gigabit Ethernet Controller (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、Wake-on-LAN対応*5、PXE2.1リモートブート (RJ45)		
インタフェース	無線LAN	なし / Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter、オン/オフボタン付き / インテル® WiFi Link 5100 (IEEE 802.11a/b/g/n、WiFi準拠、オン/オフボタン付き)*6		
	無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter: Supports 64- and 128-bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAP2、LEAP、EAP-FAST インテル® WiFi Link 5100: Supports 64- and 128-bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES (support for key sizes of 128、192、and 256 bits)、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAP2、LEAP、EAP-FAST		
	Bluetooth®	なし		
	USBポート	USB2.0 ×4		
	マウス・キーボード	なし		
	モニタ (ディスプレイ)	アナログRGBディスプレイ (ミニD-SUB15ピン) ×1		
	その他 / O	IEEE1394a (4in) ×1、ビデオ出力端子 (NTSC / PAL対応) ×1、マイク (ステレオミニジャック) ×1、ライン出力 / ヘッドフォン (ステレオミニジャック) ×1、拡張コネクタ、セカンダリバッテリーコネクタ*7		
キーボード		JIS標準準拠・OADG準拠配列 キーボード91キー (キーピッチ19×19mm、キーストローク2.5mm)		
マウス		光学式USBスクロールマウス		
ポインティングデバイス		タッチパッド (上下スクロール機能付き)		
ワンタッチボタン		5ボタン (プレゼンテーションモード、HP Info Center、無線ボタン*8、音量ミュート、音量大・小)		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)		
	指紋認証センサ	なし		
	ウイルス対策ソフトウェア	McAfee Total Protection (60日間試用版)		
	データバックアップ機能	なし*9		
	データ不正アクセス 検出 / 防止機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、Device Access Manager、Drive Encryption、HPディスククリーンアップ、Configuration Control Hardware、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、管理者パスワード、ドライブロック		
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用スロット (内寸約6.8×3.0mm)		
マネジメント機能		SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN*5、PXE2.1リモートブート		
サイズ (W×D×H)		356×266.8×35.3 (最薄部、突起部含まず) ~ 45.4 (最厚部、突起部含む) mm、ディスプレイ直角オープン時 高さ298mm		
質量		約2.7kg*10		
使用環境	動作時 温度: 0~35℃ (オプティカルドライブ非書き込み時)、温度: 5~35℃ (オプティカルドライブ書き込み時)、相対湿度: 10~90% (結露しないこと) 非動作時 温度: -20~60℃ / 相対湿度: 5~95% (結露しないこと)			
電源		バッテリーまたはAC100V (ACアダプタ): HP90WスマートACアダプター、100~240V、47~63Hz、質量 約370g、外形寸法 (W×D×H) 50×127×29mm (突起部・コード含まず)		
標準バッテリー	容量	リチウムイオンバッテリー (6セル、4.7Wh)、質量 約325g、外形寸法 (W×D×H) 53×203×20mm (突起部含まず)		
	バッテリー駆動時間*11	最大 約3.7時間		
	バッテリー充電時間	HPファスト・チャージングテクノロジー対応、装置電源オフ時: 約2.5時間 (90%充電までは約1.5時間) 装置電源オン時: 約3~5時間		
消費電力		約18W*12 (最大90W)		
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	I	I	I
省エネ基準達成率	エネルギー消費効率	0.00014 (Windows Vista® 時) / 0.00018 (Windows® XP時)	0.00015 (Windows Vista® 時) / 0.00020 (Windows® XP時)	0.00021 (Windows Vista® 時) / 0.00027 (Windows® XP時)
VCCI基準		AAA (目標年度2007年度)		
主な添付品		VCCIクラスB		
アプリケーション		光学式USBスクロールマウス、ACアダプタ、電源コード、保証書など		
リカバリメディア*13		なし / Microsoft® Office Personal 2007		
保証期間		なし / Windows Vista® Business 正規版 (32bit) 用リカバリメディア / Windows® XP Professional 正規版用 リカバリメディア 1年 (1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ / 3年 (3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ		

オプション

メモリー	1GB、2GB、4GB
電源	HP 90WスマートACアダプター
バッテリー	HP セカンダリ拡張バッテリー 標準オプションバッテリー
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ
マウス	光学式USBスクロールマウス

*1 ユーザーが使用できるメモリーサイズは最大3GBとなります。(Windows Vista® 64bit 使用時は除く) *2 プライマリパーティション (Cドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。Windows Vista® プリインストールモデルでは起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。*3 パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。*4 Sonyメモリスティック、SonyメモリスティックPro、メモリスティックDUO、iDヒッチカード、SDメモリーカード、SDHC、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。[メモリスティックの「マジックタグ」] (著作権保護機能) には対応していません。[メモリスティックDUO] は、メモリスティックDUOアダプターが必要です。[メモリスティック]の詳細はhttp://www.memorystick.comをご参照ください。[SDメモリーカード]、[マルチメディアカード]の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。miniSDカード、microSDカード、メモリスティックDUOの各メモリーカードにアダプタを装着して使用することはできません。アダプタが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはメモリーカードを破損する恐れがあります。[SDメモリーカード]の詳細はhttp://panasonic.jp/pdfをご参照ください。*5 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN (Magic Packet/Microsoft Wake-Up Frame)、電源オフ時からのWake-on-LAN (Magic Packetのみ)をサポート。*6 無線LANは、IEEE802.11a (W52 / W53 / W56) に準拠します。J52は非準拠。J52 / W52 / W53 / W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。*7 セカンダリバッテリーコネクタは別売りオプションのセカンダリバッテリー接続時に使用します。*8 無線LANモデルでのみ準拠。*9 お客さま自身でリカバリメディアを作成いただくことはできません。*10 構成により異なります。(スーパーマルチドライブ搭載モデルで計測) *11 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) 測定構成: インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8600、2GBメモリー、160GB (Serial ATA、5,400rpm)、リチウムイオンバッテリー (6セル、4.7Wh)、Windows Vista® Business with SP1 正規版 *12 ACアダプタ運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。*13 Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービスにはWindows® XP Professional 正規版のリカバリメディアが添付されます。

HP ProBook 4510s/CT



ビジネスユースでより快適な環境を実現したスタンダードA4ノートPC。

15.6型HD (1,366×768ドット) 液晶ディスプレイやHDMIポートなど、最新の機能を装備しているので、長期的な利用も可能です。

インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーを採用

CPUにはハイパフォーマンスで省電力機能にも優れたインテル® Core™2 Duo プロセッサーを搭載。デュアルコア採用の高速CPUで、動画や音楽データの編集、複数のウィンドウを立ち上げての作業も、ストレスなく可能に。快適なPC環境を実現します。

高解像度を誇る「16:9」ワイドパネルの15.6型ワイドディスプレイを採用

高解像度1,366×768ドットの15.6型ワイドディスプレイを搭載。表示領域が大きく、情報量が多い表計算やデータベースを扱う業務におすすです。また、手持ちの液晶モニタをマルチモニタとして有効活用できる外部ディスプレイポートを標準装備。従来のVGAに加え、HDMIをサポートしました。ノートPCと液晶モニタの2つの画面を利用した操作ができ、業務効率を高めます。



国際エネルギースタートプログラムに適合

本製品が国際エネルギースタートプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。(2009年7月1日発効基準)

製品仕様

□ は、お客様のニーズに適した仕様を選択可能な項目です。

		HP ProBook 4510s/CT		
OS		Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービス(Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) プリンストールサービス) / Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版 (日本語版) / Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービス(Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) (日本語版) プリンストールサービス)		
プロセッサ (CPU)		インテル® Core™2 Duo プロセッサー T9600 (6MB L2キャッシュ、2.80GHz、1,066MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8600 (3MB L2キャッシュ、2.40GHz、1,066MHz FSB)	インテル® Celeron® プロセッサー T1600 (1MB L2キャッシュ、1.66GHz、667MHz FSB)
チップセット		モバイル インテル® GM45 Expressチップセット		
メモリー* 1</td <td></td> <td colspan="3">1GB (1.024MB×1) / 2GB (2.048MB×1) / 4GB (2.048MB×2) 800MHz PC2-6400 DDR2-SDRAM (最大8GB、ただしGL40チップセットは最大4GB)</td>		1GB (1.024MB×1) / 2GB (2.048MB×1) / 4GB (2.048MB×2) 800MHz PC2-6400 DDR2-SDRAM (最大8GB、ただしGL40チップセットは最大4GB)		
メモリースロット		2スロット (200ピン SO-DIMM)		
ハードドライブ (HDD) *2 *3		約160GB / 約320GB 内蔵 (Serial ATA、5,400rpm、S.M.A.R.T.対応、HP 3Dドライブガード対応)		
フロッピードライブ (FDD)		なし / USB-FDD		
オプティカルドライブ (リム-バブルディスク)		なし / DVD-ROMドライブ (固定式) / スーパーマルチドライブ (LightScribe対応) (固定式)		
サウンド (オーディオ)		インテル® ハイ・パフォーマンス・オーディオ、ADI1984AJCPZ High Definition CODEC、全二重、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク		
ディスプレイタイプ		15.6型ワイドTFTカラーHD液晶ディスプレイ、LEDバックライト (1,366×768ドット / 最大1,677万色)		
グラフィックス (ビデオサブシステム)	コントローラ	モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 4500MHD (チップセット内蔵)		
	ビデオメモリー	Windows® XP選択時: 最大1,024MB (メインメモリーと共有) (メインメモリー-2GB以上搭載時) Windows Vista®選択時: 最大1,759MB (メインメモリーと共有) (メインメモリー-4GB以上搭載時)		
	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニD-sub15ピン: 最大1,600×1,200ドット 最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート HDMI 1.3: 最大1,920×1,080ドット、最大7チャンネルオーディオ		
拡張カードスロット		ExpressCard / 34 × 1、6in1メディアスロット*4 × 1		
インターフェース	シリアルポート	なし		
	パラレルポート	なし		
	モデム	なし		
	ネットワークコントローラ	内蔵1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T		
	無線LAN	なし / Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter、オン/オフボタン付き / インテル® WiFi Link 5100 (IEEE 802.11a/b/g/n、WiFi準拠、オン/オフボタン付き)*5		
	無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi Adapter: 最大128bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPV2、LEAP、EAP-FAST Intel® WiFi Link 5100: 最大128bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES (support for key sizes of 128, 192, and 256 bits)、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPV2、LEAP、EAP-FAST		
	Bluetooth®	なし / Bluetooth® v2.0 準拠 (内蔵)		
	USBポート	USB2.0×4		
	マウス・キーボード	なし		
	モニタ (ディスプレイ)	アナログRGBディスプレイ (ミニD-SUB15ピン) ×1、HDMI 1.3ポート		
キーボード		JIS標準準拠・OADG準拠配列キーボード106キー + テンキー (キーピッチ 19×19mm、キーストローク: 3mm)		
マウス		なし / 光学式USBスクロールマウス / 光学式小型USBマウス		
ポインティングデバイス		タッチパッド (上下スクロール機能付き)		
ワンタッチボタン		QuickLookボタン、無線ボタン*6		
セキュリティ	セキュリティチップ	なし		
	指紋認証センサ	なし		
	ウイルス対策ソフトウェア データバックアップ機能 データ不正アクセス 持ち出し防止機能 ハードウェア盗難防止機能	McAfee Total Protection (60日間試用版) ないし*7 HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、HPディスククリーン、メモリーチェンジャー、ワンステップログオン、オーナーシップタグ、管理者パスワード セキュリティロックケーブル用スロット (内寸約6.9×3.0mm) パワーマネジメント機能 (ACPI準拠) など		
マネジメント機能		372 × 250 × 32 (最薄部、突起部含まず) ~ 37 (最厚部) ~ 40 (最厚部、突起部含む) mm、ディスプレイ直角オープン時 高さ264mm		
サイズ (W×D×H)		約 2.5kg*8		
質量		動作時 温度: 0~35°C (オプティカルドライブ非書き込み時)、温度: 5~35°C (オプティカルドライブ書き込み時)、相対湿度: 10~90% (結露しないこと) 非動作時 温度: -20~60°C / 相対湿度: 5~95% (結露しないこと)		
使用環境		バッテリーまたはAC100V (ACアダプタ: HP65WスマートACアダプタ、100~240V、47~63Hz、質量 約280g、外形寸法 (W×D×H) 47 × 106 × 28mm (突起部・コード含まず))		
電源		リチウムイオンバッテリー (6セル、47Wh)、質量 約350g、外形寸法 (W×D×H) 270 × 58 × 20mm (突起部含まず)		
標準バッテリー	容量	最大 約5.75時間		
	バッテリー駆動時間*9	HPファスト・チャージテクノロジー対応、電源オフ時 約 2.5 時間 (90%充電までは約1.5時間)、電源オン時 約 3~5 時間		
	バッテリー充電時間	約13W*10 (最大65W)		
消費電力		約13W*10 (最大65W)		
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	I	I	I
省エネ基準達成率	エネルギー消費効率	0.00008 (Windows Vista® 時) / 0.00011 (Windows® XP時)	0.00009 (Windows Vista® 時) / 0.00013 (Windows® XP時)	0.00014 (Windows Vista® 時) / 0.00018 (Windows® XP時)
VCCI基準		AAA (目標年度2007年度)		
主な添付品		VCCIクラスB ACアダプタ、電源コード、保証書など		
アプリケーション		なし / Microsoft® Office Personal 2007 / Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® PowerPoint® 2007 / Microsoft® Office Professional 2007		
リカバリメディア*11		なし / Windows Vista® Business 正規版 (32bit) リカバリメディア / Windows® XP Professional 正規版用 リカバリメディア		
保証期間		1年 (1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ / 3年 (3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ		

オプション

メモリー	1GB、2GB、4GB
電源	HP 65WスマートACアダプタ HP 90WスマートACアダプタ
バッテリー	8セルリチウムイオンバッテリー
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ マウス
	光学式USBスクロールマウス

*1 ユーザーが使用できるメモリーサイズは最大3GBとなります。(Windows Vista® 64bit 使用時は除く) *2 プライマリパーティション (Cドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。Windows Vista® プリンストールモデルでは起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。 *3 パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 *4 Sonyメモリースティック、SonyメモリースティックPro、メモリースティックDUO、xDピクチャーカード、SDメモリーカード、SDHC、マルチメディアカード等のスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応していません。「メモリースティックDUO」は、メモリースティックDUOアダプタが必要です。「メモリースティック」の詳細はhttp://www.memorystick.comをご参照ください。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。miniSDカード、microSDカード、メモリースティックDUOなどのメモリーカードにアダプタを装着して使用することはできません。アダプタが装着されたメモリーカードを使用すると、メモリーカードまたはアダプタスロットを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細はhttp://panasonic.jp/sd/をご参照ください。 *5 無線LANは、IEEE802.11a (WS2/WS3/WS6) に準拠します。JIS2には非準拠。J52/WS2/WS3/WS6 は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。 *6 無線LAN搭載モデルでのみ機能。 *7 お客様自身でリカバリメディアを作成いただくことはできません。 *8 構成により異なります。(DVD-ROMドライブ搭載モデルで計画) *9 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) に準拠して測定しております。実際の駆動時間は上記の数値より短くなる場合があります。測定構成: インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8600、4GBメモリー、320GB (Serial ATA、5,400rpm)、リチウムイオンバッテリー (6セル、47Wh)、Windows® XP Professional with SP2。 *10 ACアダプタ運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 *11 Windows Vista® Business 正規版ダウンロードサービスにはWindows® XP Professional 正規版のリカバリメディアが添付されます。

HP Mini 2140 Notebook PC

(受注生産モデル)



10.1型ワイド液晶搭載。軽量・コンパクトボディのミニノートPC。

優れた機動性、ビジネスユースに必要なパフォーマンスと信頼性でビジネスの最前線を支えます。

コンパクトボディ&ワイド・ディスプレイ

コンパクトサイズのボディに大画面10.1型ワイド液晶ディスプレイを採用。L字型ヒンジの採用により高さを最低限に抑え、飛行機内など移動時の限られたスペースでも無理なく画面を見ることができます。

HP Illumi-Lite Display

ディスプレイバックライトに高発光効率の白色LEDを採用。従来の蛍光管(CCFL)バックライトシステムで必須だったインバータを不要としたことで消費電力低減を実現。さらに蛍光管に比べ軽量化・バッテリー駆動時間の長時間化、ディスプレイの長寿命化も実現。振動や衝撃への耐性にも優れています。

HP Mini 2140 Notebook PC (受注生産モデル)	
OS	Windows Vista® Business 正規版 ダウングレードサービス
ディスプレイタイプ	10.1型ワイドTFTカラーHD液晶ディスプレイ(1,366×768ドット/最大1,677万色)
CPU	インテル® Atom™ プロセッサ N270 (1.60GHz)
メモリー	標準2GB/最大2GB (800MHz PC2-6400)
ハードドライブ	約160GB (Serial ATAII, 7,200rpm)
オプティカルドライブ	オプション (USB DVDスーパーマルチドライブ)
通信	LAN/無線LAN/Bluetooth®
質量	約1.19kg*
バッテリー駆動時間	最大約4.5時間
保証期間	1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ

* 構成により異なります。(2GBメモリー、約160GB HDD、Bluetooth®搭載モデル、3セルバッテリー装着時で計測)

ハイパフォーマンスモバイルノートPC

HP EliteBook 2530p



屋外使用などの環境変化にも強いモバイルノートPC。

小型、堅牢なボディに先進のスペックを凝縮した、ロングスタミナノート。日々PCを持ち歩くビジネスパーソンのパートナーとして活躍します。

省電力&ハイパワーのインテル® Core™2 Duo プロセッサ低電圧版SL9400を搭載

先進のインテル® Core™2 Duo プロセッサ 低電圧版 SL9400と、モバイル インテル® GS45 Expressチップセットを搭載。ハイパワーと長時間駆動を両立しています。

暗い場所での操作を可能にするHP Night Light

液晶上部からキーボードを照らすHP Night Lightを標準装備。飛行機内など暗い場所でも快適な操作を実現し、ストレスのない作業環境を提供します。

バッテリーを短時間で充電するHPファスト・チャージ・テクノロジー

バッテリー残量はノートPCの稼働時間に直結し、機能性を左右します。HPファスト・チャージ・テクノロジーは、約1.5時間で90%まで高速充電*。ローバッテリー状態でも短時間で機能回復します。

* 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能です。ただし、オプションの9セルリチウムイオンバッテリーパックは対象外になります。

HP EliteBook 2530p	
OS	Windows Vista® Business 正規版 ダウングレードサービス with Service Pack 1 (SP1) 正規版
ディスプレイタイプ	12.1型ワイドTFTカラーWXGA液晶ディスプレイ(1,280×800ドット/最大1,677万色)
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ低電圧版SL9400 (1.86GHz)
メモリー*1	標準2GB/最大8GB (800MHz PC2-6400)
ハードドライブ	約120GB (1.8型、Serial ATAII, 5,400rpm)
オプティカルドライブ	スーパーマルチドライブ
通信	LAN/無線LAN/モデム/Bluetooth®
質量	約1.74kg*2
バッテリー駆動時間	最大約7時間
保証期間	3年(3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ

*1 ユーザーが使用できるメモリーサイズは最大3GBとなります。(Windows Vista® 64bit 使用時は除く)

*2 構成により異なります。(スーパーマルチドライブ、6セルバッテリー、無線LAN、Bluetooth®, 約120GB HDD搭載モデルで計測)

モバイルワークステーションフラッグシップモデル

HP EliteBook 8730w



ビジネスシーンをリードするモバイルワークステーション。

ワークステーションのパフォーマンスをコンパクトなノートPC筐体に凝縮。設計やデザインだけでなく、複数のウィンドウを利用するファイナンシャルアプリケーションなどにもお勧めです。

高解像度のワイドスクリーンがビジネスを促進

17型のワイドスクリーンを採用しました。解像度はWUXGA (1,920 × 1,200ドット) を用意し、高輝度と広い視野角を実現。高精細表示を必要とするCADやデザイン業務などに適しています。

ワイドスクリーンに対応する高速グラフィックス機能を搭載

ワークステーション向けグラフィックスであるNVIDIA Quadro FXシリーズを搭載。高度なグラフィックス性能で、17型のワイドスクリーンを高速に描画します。

vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2に対応

CPUにはデュアルコア・テクノロジーを採用したインテル® Core™2 Duo プロセッサ T9900を採用。vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2により、高いパフォーマンス、管理性、省電力を実現しています。

HP EliteBook 8730w	
OS	Windows Vista® Business 正規版 ダウングレードサービス
ディスプレイタイプ	17型ワイドTFTカラーWUXGA液晶ディスプレイ(1,920×1,200ドット/最大1,677万色)
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T9900 (3.06GHz)
メモリー*1	標準2GB/最大8GB (800MHz PC2-6400)
ハードドライブ	約320GB (Serial ATAII, 7,200rpm)
オプティカルドライブ	スーパーマルチドライブ
通信	LAN/無線LAN/モデム/Bluetooth®
質量	約3.4kg*2
バッテリー駆動時間	最大約4時間
保証期間	3年(3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ

*1 ユーザーが使用できるメモリーサイズは最大3GBとなります。(Windows Vista® 64bit 使用時は除く)

*2 構成により異なります。(スーパーマルチドライブ、8セルバッテリー、無線LAN、Bluetooth®, 約250GB HDD搭載モデルで計測)

ハイパフォーマンス ウルトラスリムPC

HP Compaq Business Desktop

dc7900US/CT

進化するビジネスに応える小型・高性能モデル。

省スペース・省電力を追求したコンパクト筐体に高度なセキュリティ性と最新のスペックを搭載。快適な作業環境を提供します。

モニターとの一体設置も可能な薄さ66mmのウルトラスリム

日常業務に必要な機能やパフォーマンスを維持しながらコンパクト化。幅わずか66mmのウルトラスリム筐体を実現しました。

標準で2画面モニターに対応

ディスプレイポートとして、VGA (アナログ RGBミニD-SUB 15ピン)に加えてDisplayPortを標準装備。グラフィックカードを追加することなく、2画面対応が可能*です。DVI/VGAに代わるディスプレイポート規格として注目されるDisplayPortをサポートしています。

*DVIモニターに接続するためには、カスタムメイドのDisplayPort-DVI-D変換アダプタを選択してください。



<液晶モニターは別売です>



国際エネルギースタープログラムに適合

本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。(2009年7月1日発効基準)

*下記構成を選択した場合を除く。

- ・インテル® Core™2 Duo+メモリ1GB
- ・インテル® Celeron® +メモリ2GB以上
- ・インテル® Celeron® +メモリ1GB + DisplayPort-DVI-D変換アダプタ



HP Compaq Business Desktop dc7900US/CT 液晶モニター 一体モデル

省スペースがうれしいdc7900US/CT液晶モニター 一体モデル。

パソコン本体を、液晶モニターの背面にマウントキットを介して取り付け、一体設置するモデルです。液晶モニターを置くスペースだけでデスクトップPCを設置可能。机上がより快適で作業しやすい空間になります。

■dc7900US/CT液晶モニター 一体モデル製品仕様		■dc7900US/CT液晶モニター 一体モデル構成内訳	
サイズ (W×D×H)	17型 (L1710) 選択時 377×261~326×362~492mm 19型 (L1910) 選択時 416×261~326×379~509mm	PC本体	dc7900US/CT
質量	17型 (L1710) 選択時 約10Kg 19型 (L1910) 選択時 約10Kg	モニター	19型 (L1910)・17型 (L1710)
		アクセサリ	マウントキット
		サービス	マウントキット組立作業

■製品仕様

		HP Compaq Business Desktop dc7900US/CT			
OS		Windows Vista® Business with SP1 正規版 / Windows Vista® Business with SP1 正規版 ダウンロードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス)			
プロセッサ (CPU)		インテル® Core™2 Duoプロセッサ-E8600 (3.33GHz、6MB L2キャッシュ、1.333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duoプロセッサ-E8400 (3GHz、6MB L2キャッシュ、1.333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E7400 (2.80GHz、3MB L2キャッシュ、1.066MHz FSB)	インテル® Celeron® プロセッサ- 450 (2.20GHz、512KB L2キャッシュ、800MHz FSB)
チップセット		インテル® Q45 Expressチップセット			
メモリー ^{*1}		1GB (1GB×1) / 2GB (2GB×1) / 4GB (2GB×2) (最大8GB (4GB×2)) (メモリ増設可能) (DDR2 SO-DIMM、PC2-6400 (800MHz)、デュアルチャネルモード対応、ビデオRAMと共用)			
メモリースロット		2 (200ピン DIMM)			
ハードドライブ (HDD)		約80GB / 約160GB (7,200rpm、Serial ATA / 300 S.M.A.R.T.対応)			
フロッピードライブ (FDD)		-			
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)		最大8倍速DVD-ROMドライブ (スリムライン、Serial ATA) / 最大24倍速CD-RW & DVD-ROMコンボドライブ (スリムライン、Serial ATA) / 最大8倍速スーパーマルチドライブ (スリムライン、Serial ATA)			
サウンド (オーディオ)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884A Codec、内蔵スピーカー			
グラフィックス (ビデオサブシステム)	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500 (チップセット内蔵)			
	ビデオメモリ	メインメモリ (システムメモリ) と共有 ^{*2}			
	解像度	640×480 ~ 2048×1,536ドット (アナログ) / 640×480 ~ 1,920×1,200ドット (デジタル) / (1,677万色)			
拡張スロット	利用可能サイズ	-			
ドライブベイ (拡張ストレージベイ) ^{*3}		外部: スリムラインベイ (W×D×H) 128 × 127 × 12.7 mm (空) 内部: 2.5型 × 1 (空)			
インターフェース	シリアルポート	-			
	パラレルポート	-			
	ネットワークコントローラ	インテル® 82567LM ギガビット・ネットワーク・コネクション (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN対応、PX2.1リモートポート			
	USB ポート	USB2.0×8 (前面2、背面6)			
	マウス・キーボード	PS/2互換 (Mini DIN 6ピン) × 2			
	モニター	アナログRGB ミニD-SUB 15ピン (メス) × 1、デジタル出力 DisplayPort×1 / アナログRGB ミニD-SUB 15ピン (メス) × 1、デジタル出力 DVI-D×1 (DisplayPort-DVI-D変換アダプタ選択時)			
	その他 / ○ (前面)	ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) × 各1			
	その他 / ○ (背面)	ラインイン (ステレオミニ) / ラインアウト (ステレオミニ) × 各1			
キーボード		USBスタンダードキーボード (OADG準拠日本語版 109Aキーボード)			
マウス		USB光学スクロールマウス			
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)			
	データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager			
	データ不正アクセス / 持ち出し防止機能	ポート / ドライブ無効化設定、ドライブロック (ハードディスクパスワード)			
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール			
	スマートカードリーダー機能	-			
マネジメント機能		SMBIOS version 2.5、ファームウェア管理機能 (ACPI)、ASF2.0、AMT 3.0、Wake-on-LAN、PX2リモートポート			
サイズ (W×D×H) / 質量		縦置き ^{*4} : 66 (123) × 254 × 251 (270) mm (タワースタンド付き寸法) / 約3.18kg			
使用環境		温度: 10~35°C、湿度: 10~90%			
電源		AC90 / 264V自動切替電源 (50 / 60Hz両対応)			
消費電力		最大135W / サスペンド時2.7W			
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	j	j	j	j
	エネルギー消費効率	0.00041	0.00042	0.00044	0.00094
省エネ基準達成率		AAA (目標年度2007年度)			
VCCI基準		VCCIクラスB			
主な添付品 ^{*5}		保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ / お使いになる前に、ACアダプタ、電源コード、3-2極アース付変換アダプタ、タワースタンド ^{*4} 、リカバリメディア、保証書など			
アプリケーション		なし / Microsoft® Office Personal 2007			
リカバリメディア ^{*6}		なし / Windows Vista® Business with SP1正規版リカバリメディアキット			
保証期間		1年間保証 (本体は1年間営業日オンサイト、1年間パーツ保証) / 3年間保証 (本体は3年間営業日オンサイト、3年間パーツ保証)			

■オプション

メモリー	1GB、2GB
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ
アクセサリ	マウントキット (15型TFTモニターは非サポート)

*1 ユーザーが使用できるメモリーサイズは最大3GBとなります。(Windows Vista® 64bit 使用時は除く) *2 ビデオメモリーの使用領域は、メモリー搭載量により可変 (システムメモリー1GBの場合は最大544MB、2GB以上の場合は最大1,056MB) *3 本製品は増設ドライブを追加で搭載することはできません。 *4 設置時にはタワースタンドが必要です。 *5 本製品には電子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 *6 オペレーティングシステムにWindows Vista® Business With SP1正規版ダウンロードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス) を選択された場合には標準添付されますので追加で選択することができます。その他オペレーティングシステムを選択された場合には、リカバリメディアは標準では添付していません (有償で選択可能です)。

ハイパフォーマンス スリムPC

HP Compaq Business Desktop

dc7900SF/CT



<液晶モニタは別売です>



長期のビジネスユースに応える高機能モデル。

先進のテクノロジーを採用し、将来的な機能の拡張や移行にも柔軟に対応。高性能と拡張性を両立しています。

第二世代vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 Duo プロセッサ対応*

機器認証やデータ保護を行う新技術のインテル®トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー (TXT) への対応や、I/Oの仮想化のハードウェアでのサポート、WS-MAN、DASH 1.0といったリモート管理標準技術に対応することで、セキュリティ・管理性を強化できます。
*インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8000番台のみ対応。

RAID1 (ミラーリング) によるデータバックアップ機能を搭載

RAID1 (ミラーリング) に対応。2つのディスクにデータを同時に書き込み、バックアップをとることで耐障害性を高め、万が一のプライマリハードディスクの故障時にもダウンタイムを最小化します (カスタムメイド)。

強固なセキュリティと優れた管理性能

PC本体の側面カバーをBIOS設定でロックする「スマートカバーロック」機能により、内部のHDDやメモリなどの盗難を防止するほか、デバイスアクセスマネージャによるインタフェースなどのアクセス制限やセキュリティチップによるファイルやシステムの暗号化などセキュリティを一元管理できるソフトウェアHP ProtectToolsを搭載しています。

製品仕様

□ は、お客様のニーズに適した仕様を選択可能な項目です。

		HP Compaq Business Desktop dc7900SF/CT		
OS		Windows Vista® Business with SP1 正規版 / Windows Vista® Business with SP1 正規版 ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス)		
プロセッサ (CPU)		インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8600 (3.33GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400 (2.80GHz、3MB L2キャッシュ、1,066MHz FSB)
チップセット		インテル® Q45 Expressチップセット		
メモリ*1		1GB (1GB×1) / 2GB (1GB×2) / 4GB (2GB×2) (最大16GB (4GB×4)) (バリエーションなし、DDR2 SDRAM、PC2-6400 (800MHz)、デュアルチャネルモード対応、ビデオRAMと共有)		
メモリスロット		4 (1スロット使用済み) (240ピンDIMM)		
ハードドライブ (HDD)		約80GB / 約160GB / 約80GB RAID1 (ミラーリング対応)*2 (7,200rpm、Serial ATA / 300、S.M.A.R.T.対応)		
フロッピードライブ (FDD)*3		3.5型 (3モード 1.44MB / 1.20MB / 720KB)*4		
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)		最大16倍速DVD-ROMドライブ (Serial ATA) / 最大16倍速スーパーマルチドライブ (Serial ATA)		
サウンド (オーディオ)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884A Codec、内蔵スピーカー インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500 (チップセット内蔵) メインメモリ (システムメモリ) と共有		
グラフィックス (ビデオサブシステム)	コントローラ ビデオメモリ*5 解像度	640×480 ~ 2,048×1,536ドット (アナログ) / 640×480 ~ 1,920×1,200ドット (デジタル) / (1,677万色)		
拡張スロット		ロープロファイルPCI Express x16 × 2スロット (空2)、ロープロファイルPCI Express x1 × 1スロット (空1)、ロープロファイルPCI x1スロット (空1)		
ドライブベイ (拡張ストレージベイ)	利用可能サイズ	ロープロファイルPCI Express x16 (W×D) 63.5×167mm、ロープロファイルPCI Express x1 (W×D) 63.5×167mm、ロープロファイルPCI (W×D) 63.5×167mm		
インタフェース	シリアルポート	外部：5.25型×1 (空0)、3.5型×1 (空0)、内部：3.5型×1 (空0)		
	パラレルポート	RS-232C D-SUB 9ピン (オス) ×1		
	ネットワークコントローラ	なし / セントロニクス (IEEE 1284) 準拠 D-SUB 25ピン (ECP / EPP) (メス) ×1*6		
	USB ポート	インテル® 82567LM ギガビット・ネットワーク・コネクशन (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN対応、PXE 2.1リモートブート USB 2.0 × 8 (前面2、背面6)		
マウス・キーボード		PS / 2互換 (Mini DIN 6ピン) × 2		
モニター*7		アナログRGB ミニD-SUB 15ピン (メス) × 1、デジタル出力 DisplayPort × 1 / アナログRGB ミニD-SUB 15ピン (メス) × 1、デジタル出力 DVI-D × 1 (DisplayPort-DVI-D変換アダプタ選択時)		
その他I/O (前面)		ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) × 各1		
その他I/O (背面)		ラインアウト (ステレオミニ) / ラインイン (ステレオミニ) × 各1		
キーボード		USB スタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス		USB光学スクロールマウス		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)		
	データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager		
	データ不正アクセス / 持ち出し防止機能	ポート / ドライブ無効化設定、ドライブロック (ハードディスクパスワード)		
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティレール用ホール		
スマートカバーロック機能		あり (BIOSにて設定、カバー開閉を禁止)		
マネジメント機能		SMBIOS version 2.5、パワーマネジメント機能 (ACPI)、ASF 2.0、AMT 3.0、Wake-on-LAN、PXEリモートブート		
サイズ (W×D×H) / 質量		縦置き*8：100 (177) × 378 × 338 (350) mm (カッコ内はタワースタンド装着時) / 約8.5kg (タワースタンド含まず)		
使用環境		温度：10~35°C、湿度：10~90%		
電源		AC90 / 264V自動切替電源 (50 / 60Hz両対応)		
消費電力		最大240W / サスモード時2.7W		
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	J	J	J
省エネ基準達成率	エネルギー消費効率	0.00057	0.00068	0.00073
VCCI基準		AAA (目標年度2007年度)		
主な添付品*9		VCCIクラスB		
アプリケーション		保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ / お使いになる前に、電源コード、3-2極アース付変換アダプタ、タワースタンド*8、リカバリメディア、保証書など		
リカバリメディア*10		なし / Microsoft® Office Personal 2007		
保証期間		なし / Windows Vista® Business with SP1正規版リカバリメディアキット		
		1年間保証 (本体は1年間翌営業日オンサイト、1年間パーツ保証) / 3年間保証 (本体は3年間翌営業日オンサイト、3年間パーツ保証)		

オプション

メモリ	1GB、2GB
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ
グラフィックスコントローラ	ATI Radeon HD 2400 XT (PCI Express x16)
通信	Broadcom NetXtreme ギガビット・イーサネット Plus (PCI Express x1)

*1 ユーザーが使用できるメモリサイズは最大3GBとなります。(Windows Vista® 64bit 使用時は除く) *2 ハードディスク1のデータ/ハードディスク2に同時に書き込むRAID1 (ミラーリング) の設定がされています。内部3.5型ドライブは1つ占有 (内部3.5型ドライブの空ドライブが2つ占有) *3 増設HDD、RAIDを選択した場合、FDDは搭載できません *4 1.20MBのフロッピーディスクを使用される際は、PC本体にブロードされているドライブをお客さまにてインストールしていただく必要があります。また1.20MBについては読み書きのみです。ディスクフォーマットには対応していません *5 ビデオメモリの使用領域は、メモリ搭載量により可変 (システムメモリ1GBの場合は最大544MB、2GB以上の場合は最大1,056MB) *6 PCIスロットを1つ占有します *7 グラフィックスカード使用時はオンボードのモニター用インタフェースは使用できません *8 縦置き時はタワースタンドが必須です *9 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています *10 オペレーティングシステムにWindows Vista® Business With SP1正規版 ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス) を選択された場合には標準添付されますので追加で選択することができます。その他オペレーティングシステムを選択された場合には、リカバリメディアは標準では添付しておりません (有償で選択可能です)。

ハイパフォーマンスミニタワーPC

HP Compaq Business Desktop

dc7900MT/CT



<液晶モニタは別売です>

拡張性・耐障害性を進化させたハイエンドモデル。

多くの内外ベイや拡張スロットなどを備え、拡張性を追求。RAID1対応など信頼性を重視し、システム構成の選択肢を広げます。

ミニタワー型ならではの拡張性

5.25型外部ベイを3つ、ハードディスク用の3.5型ドライブベイを2つ装備。またフルハイトPCI Express x16スロット2基、フルハイトPCI Express x1スロット1基、フルハイトPCIスロット3基を装備し、将来の機能拡張やアップグレードにも柔軟に対応できます。

作業をより軽快・快適にするグラフィック性能

インテル® Q45 Express チップセット採用。マルチメディア機能が強化されたDirectX®10に対応しているため、Windows Vista® のグラフィック機能をフルに活用できます。また、VGAに加え、DisplayPortを標準で装備。グラフィックカードを追加することなく2画面対応が可能*です。さらにグラフィックカード「ATI Radeon HD3650 (PCI Express)」も用意。お客様のニーズに合わせて選択できます(カスタムメイド)。

*DVIモニタに接続するためには、カスタムメイドのDisplayPort-DVI-D変換アダプタを選択してください。

RAID1(ミラーリング)によるデータバックアップ機能を搭載

RAID1(ミラーリング)に対応。2つのディスクにデータを同時に書き込み、バックアップをとることで耐障害性を高め、万が一のプライマリハードディスクの故障時にもダウンタイムを最小化します(カスタムメイド)。

製品仕様

□ は、お客様のニーズに適した仕様を選択可能な項目です。

OS		HP Compaq Business Desktop dc7900MT/CT	
OS		Windows Vista® Business with SP1 正規版 / Windows Vista® Business with SP1 正規版 ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス)	
プロセッサ (CPU)		インテル® Core™2 Duoプロセッサ-E8600 (3.33GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duoプロセッサ-E8400 (3GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB)
チップセット		インテル® Q45 Expressチップセット	
メモリー*1		1GB (1GBx1) / 2GB (1GBx2) / 4GB (2GBx2) (最大16GB (4GBx4)) (バリエーションなし, DDR2 SDRAM, PC2-6400 (800MHz)、デュアルチャンネルモード対応、ビデオRAMと共用)	
メモリースロット		4 (1スロットもしくは2スロット使用済み) (240ピンDIMM)	
ハードドライブ (HDD)		約80GB / 約160GB / 約80GB RAID1 (ミラーリング対応)*2 (7,200rpm, Serial ATA / 300, S.M.A.R.T.対応)	
フロッピードライブ (FDD)		3.5型 (3モード 1.44MB / 1.20MB / 720KB)*3	
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)		最大16倍速DVD-ROMドライブ (Serial ATA) / 最大16倍速スーパーマルチドライブ (Serial ATA)	
サウンド (オーディオ)		インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884A Codec, 内蔵スピーカー	
グラフィックス (ビデオサブシステム)	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500 (チップセット内蔵) / ATI Radeon HD3650 512MB dual head graphics adapter 16x PCI Express**4*5	
	ビデオメモリー	メインメモリー (システムメモリー) と共有**5 / 512MB (ATI Radeon HD 3650選択時)	
解像度	640x480~2,048x1,536ドット (アナログ) / 640x480~1,920x1,200ドット (デジタル) / (1,677万色)		
	640x480~2,048x1,536ドット (アナログ) / 640x480~2,560x1,600ドット (デジタル) / (1,677万色) (ATI Radeon HD 3650選択時)		
拡張スロット	利用可能サイズ	フルハイトPCI Express x16 x2スロット (空2)、フルハイトPCI Express x1x1スロット (空1)、フルハイトPCIx3スロット (空3)	
ドライブベイ (拡張ストレージベイ)		フルハイトPCI Express x16 (WxD)107x260mm、フルハイトPCI Express x1 (WxD)107x260mm、フルハイトPCI (WxD)107x260mm	
インタフェース	シリアルポート	外部: 5.25型x3 (空2)、3.5型x1 (空0)、内部: 3.5型x2 (空1)	
	パラレルポート	RS-232C D-SUB 9ピン (オス) x1	
	ネットワークコントローラ	なし / セントロニクス (IEEE1284) 準拠D-SUB25ピン (ECP / EPP) (メス) x1*7	
	USB ポート	インテル® 82567LM キガビット・ネットワーク・コネクション (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN対応、PXE2.1リモートブート	
マウス・キーボード	マウス	USB2.0x8 (前面2、背面6)	
	キーボード	PS/2互換 (Mini DIN 6ピン) x2	
セキュリティ	モニタ*4	アナログRGB ミニ-D-SUB 15ピン (メス) x1、デジタル出力 DisplayPortx1 (チップセット内蔵グラフィックス使用時) / アナログRGB ミニ-D-SUB 15ピン (メス) x1、デジタル出力 DVI-Dx1 (DisplayPort-DVI-D変換アダプタ選択時) / DVI-端子 (VGAアダプタ付) 29ピン (メス) x1、DisplayPortx2 (DVI-D 24ピンアダプタ付) (ATI Radeon HD3650選択時)	
	その他 / O (前面)	ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) x各1	
	その他 / O (背面)	ラインアウト (ステレオミニ) / マイクラインイン (ステレオミニ) x各1	
	その他 / O (前面)	USBスタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
セキュリティ	マウス	USB光学スクロールマウス	
	セキュリティチップ	TPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠)	
	データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager	
	データ不正アクセス / 持ち出し防止機能	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック (ハードディスクパスワード)	
ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール		
	あり (BIOSにて設定、カバー開閉を禁止)		
スマートカバーロック機能			
マネジメント機能	SMBIOS version 2.5、パワー・マネジメント機能 (ACPI)、ASF2.0、AMT 3.0、Wake-on-LAN、PXEリモートブート		
サイズ (WxDxH) / 質量	縦置き: 178x452x448mm / 約12kg		
使用環境	温度: 10~35°C、湿度: 10~90%		
電源	AC90 / 264V自動切替電源 (50 / 60Hz両対応)		
消費電力	最大365W / サスペンド時2.7W		
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分	J	J
省エネ基準達成率	エネルギー消費効率	0.00055	0.00061
VCCI基準	AAA (目標年度2007年度)		VCCIクラスB
主な添付品*8	保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ / お使いになる前に、電源コード、3-2極アース付変換アダプタ、リカバリメディア、保証書など		
アプリケーション	なし / Microsoft® Office Personal 2007		
リカバリメディア*9	なし / Windows Vista® Business with SP1 正規版リカバリメディアキット		
保証期間	1年間保証 (本体は1年間営業日オンサイト、1年間パーツ保証) / 3年間保証 (本体は3年間営業日オンサイト、3年間パーツ保証)		

オプション

メモリー	1GB、2GB
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ
グラフィックスコントローラ	ATI Radeon HD 2400 XT (PCI Express x16)
通信	Broadcom NetXtreme キガビット・イーサネット Plus (PCI Express x1)

*1 ユーザーが使用できるメモリーサイズは最大3GBとなります。(Windows Vista® 64bit 使用時は除く) *2 ハードディスクのデータをハードディスク2に同時に書き込むRAID1 (ミラーリング) の設定がされています。内部3.5型ドライブを1つ占有します (内部3.5型ドライブの空ドライブが0となります)。 *3 1.20MBのフロッピーディスクを使用される際は、PC本体にプリロードされているドライブをお客さまにてインストールしていただく必要があります。また1.20MBについては読み書きのみです。ディスクフォーマットには対応していません。 *4 グラフィックカード使用時はオプションのモニタ用インタフェースは使用できません。 *5 PCI Express x16を1つ占有します。(PCI Express x16の空スロットが1となります) *6 ビデオメモリーの使用領域は、メモリー搭載量により可変 (システムメモリー1GBの場合は最大544MB、2GB以上の場合は最大1,056MB)。 *7 PCIスロットを1つ占有します。 *8 本製品には電子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 *9 オペレーティングシステムにWindows Vista® Business With SP1 正規版 ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス) を選択された場合には、標準添付されますので追加で選択することができます。その他オペレーティングシステムを選択された場合には、リカバリメディアは標準では添付していません (有償で選択可能です)。

スタンダードPC

HP Compaq Business Desktop

dc5800SF/CT



液晶モニタは別売です



エントリーからミッドレンジまで、幅広く対応するスタンダードモデル。

先進テクノロジーを搭載し、幅広い用途に力を発揮。コストパフォーマンスに優れ、将来的なアップグレードにも柔軟に対応します。

インテル® Core™2 Duoプロセッサを採用

先進のインテル® Core™2 Duo プロセッサをはじめ、性能、価格ともに優れたインテル® Celeron® プロセッサ搭載モデルも用意。ビジネス用途に応じてCPUを選択できます。

充実したセキュリティ機能

未承認ユーザーによるPC起動をブロックするパワーオンパスワードや、システム構成の不正な変更を未然に防止するセットアップパスワードなど、企業で求められるベーシックなセキュリティ機能をサポートしています。

省スペース性と拡張性を追求

従来シリーズより約17% (dc5700SF/CTとの体積比) の省スペース性を実現した筐体を採用。また、コンパクトでありながら拡張スロットを4スロット装備し、拡張性も確保しています。

製品仕様

□ は、お客様のニーズに適した仕様を選択可能な項目です。

HP Compaq Business Desktop dc5800SF/CT	
OS	Windows Vista® Business with SP1 正規版 / Windows Vista® Business with SP1 正規版 ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス)
プロセッサ (CPU)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7400 (2.80GHz, 3MB L2キャッシュ, 1.066MHz FSB) / インテル® Celeron® プロセッサ 450 (2.20GHz, 512KB L2キャッシュ, 800MHz FSB)
チップセット	インテル® Q33 Expressチップセット
メモリ*1	1GB (1GB×1) / 2GB (1GB×2) (最大8GB (2GB×4)) (パリティなし, DDR2 SDRAM, PC2-6400 (800MHz)、デュアルチャネルモード対応、ビデオRAMと共用)
メモリスロット	4 (1スロット使用済み) (240ピンDIMM)
ハードドライブ (HDD)	約80GB (7,200rpm, Serial ATA / 300, S.M.A.R.T. 対応)
フロッピードライブ (FDD)	3.5型 (3モード 1.44MB / 1.20MB / 720KB)*2
オプティカルドライブ (リムーバブルディスク)	最大16倍速DVD-ROMドライブ (Serial ATA) / 最大16倍速スーパーマルチドライブ (Serial ATA)
サウンド (オーディオ)	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884 Codec、内蔵スピーカー
グラフィックス (ビデオサブシステム)	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ3100 (チップセット内蔵) / 最大256MB (メインメモリと共有、ダイナミック・ビデオ・メモリ・テクノロジーにより自動変動) / アナログモニタ 640×480 ~ 2,048×1,536ドット (1,677万色)
拡張スロット	利用可能サイズ: ロープロファイルPCI Express x16 X1スロット (空1)、ロープロファイルPCI Express x1 X2スロット (空2)、ロープロファイルPCI X1スロット (空1)
ドライブベイ (拡張ストレージベイ)	ロープロファイルPCI (W×D) 63.5×167mm、ロープロファイルPCI Express x1 (W×D) 63.5×167mm、ロープロファイルPCI Express x16 (W×D) 63.5×167mm / 外部: 5.25型X1 (空0)、3.5型X1 (空0)、内部: 3.5型X1 (空0)
インタフェース	シリアルポート: RS-232C D-SUB 9ピン (オス) X1 ネットワークコントローラ: インテル® 82566DM キガビット・ネットワーク・コネクション (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN対応、PX2.1リモートブート USB ポート: USB 2.0 X8 (前面2, 背面6) マウス・キーボード: PS / 2互換 (Mini DIN 6ピン) X2 モニタ: アナログRGBミニD-SUB 15ピン (メス) X1*3 その他 / O (前面): ヘッドホン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) X各1 その他 / O (背面): ラインアウト (ステレオミニ) / マイクラインイン (ステレオミニ) X各1 / USB スタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード) / USB 光学マウス
キーボード	USB 光学マウス
マウス	USB 光学マウス
セキュリティ	セキュリティチップ: TPM 1.2対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2準拠) データバックアップ機能: HP Backup & Recovery Manager データ不正アクセス / 持ち出し防止機能: ドライブロック (ハードディスクパスワード) ハードウェア盗難防止機能: セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール
マネジメント機能	SMBIOS version 2.4、パワーマネジメント機能 (ACPI)、ASF 2.0、AMT 3.0、Wake-on-LAN、PX2.1リモートブート
サイズ (W×D×H) / 質量	縦置き*4: 100 (177) X 378 X 338 (350) mm (カッコ内はタワースタンド装着時) / 約8.1kg (タワースタンド含まず)
使用環境	温度: 10~35°C、湿度: 10~90%
電源	AC90 / 264V自動切替電源 (50 / 60Hz両対応)
消費電力	定常57.1W (最大240W / サスペンド時3W以下)
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	区分: J / エネルギ消費効率: 0.00072 / 省エネ基準達成率: AAA (目標年度2007年度) / VCCIクラスB
VCCI基準	VCCIクラスB
主な添付品*5	保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ / お使いになる前に、HP Compaq Business PC Documentation CD、電源コード、3-2極アース付変換アダプタ、タワースタンド、リカバリメディア、保証書など
アプリケーション	なし / Microsoft® Office Personal 2007
リカバリメディア*6	なし / Windows Vista® Business with SP1正規版リカバリメディアキット
保証期間	1年間保証 (本体は1年間営業日オンサイト、1年間パーツ保証) / 3年間保証 (本体は3年間営業日オンサイト、3年間パーツ保証)

オプション

メモリ	1GB, 2GB
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピードライブ
グラフィックスコントローラ	ATI Radeon HD 2400 XT (PCI Express x16)
通信	Broadcom NetXtreme キガビット・イーサネット Plus (PCI Express x1)

*1 ユーザーが使用できるメモリーサイズは最大3GBとなります。(Windows Vista® 64bit 使用時は除く) *2 1.20MBのフロッピーディスクを使用される際は、PC本体にプリロードされているドライブもしくはHP社Webサイトからダウンロードされたドライブをお客さまにてインストールしていただく必要があります。また1.20MBについては読み書きのみです。ディスクフォーマットには対応していません。 *3 グラフィックカード使用時はオンボードのアナログRGBミニD-SUB15ピン (メス) は使用できません。 *4 縦置き時にはタワースタンドが必須です。 *5 本製品には電子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 *6 オペレーティングシステムにWindows Vista® Business With SP1正規版 ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス) を選択された場合には標準添付されますので追加で選択することができます。その他オペレーティングシステムを選択された場合には、リカバリメディアは標準では添付していません (有償で選択可能です)。

液晶モニタ

お客さまがいちばん使いやすいビジネス環境を。

17型TFTモニタ **L1710**

19型TFTモニタ **L1910**

アナログモニタ

- 解像度 SXGA (1,280×1,024ドット)
- 表示色 1,600万色以上
- 視野角 160°(水平)/160°(垂直)
- 輝度 300cd/m²
- インタフェース アナログ



17型TFTモニタ **L1750**

デジタル・アナログモニタ

- 解像度 SXGA (1,280×1,024ドット)
- 表示色 1,600万色以上
- 視野角 160°(水平)/160°(垂直)
- 輝度 300cd/m²
- インタフェース デジタル(DVI-D準拠)・アナログ



ソフトウェア

使い勝手を高める、選りすぐりのソフトウェア。

■ソフトウェア一覧

○:プリインストール ●:プリロード(使用前にセットアップが必要です) ◎:CDバンドル ☆:Webからダウンロード

		ソフトウェア	6730b/CT	4510s/CT	2530p	2140	8730w	dc7900US/CT	dc7900SF/CT	dc7900MT/CT	dc5800SF/CT
セキュリティ	シングルサインオン	HP Protect Tools [Credential Manager]	●	○	●	—	●	○	○	○	—
	セキュリティチップユーティリティ	HP Protect Tools [Embedded Security]	●	—	●	—	●	●	●	●	—
	アクセス制御ユーティリティ	HP Protect Tools [Device Access Manager]	●	—	●	—	○	○	○	○	—
	ウイルス対策	Symantec Norton Internet Security (60日間試用版)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
運用管理	HDDデータ消去	McAfee Total Protection (60日間試用版)	●	○	●	—	●	—	—	—	—
	リカバリツール	HP Disk Sanitizer (HPディスククリーナ)	●	—	○	—	●	○	○	○	—*1
		HP Backup & Recovery Manager	—	—	—	—	●	●	●	●	●
実用/その他	CDライティング (ODD添付)	Sonic Digital Media Plus for Microsoft® Windows® XP and Roxio Easy Media Creator for Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®	—	—	—	—	—	—	—	—	◎
		メディア書き込み/ビデオ編集	Roxio Creator Business 10 (対応ドライブ選択時)	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎
	DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	FDDドライブ	1.20MB FDDドライブ	—	—	—	—	●	●	●	●	☆
PDFファイル表示	PDF Complete*2	●	●	●	●	●	●	●	●	○	

*1 CLEAR-DAを提供します(有償)。*2 PDFファイル作成機能の使用期限が180日(6ヵ月)の試用版です。

保守

いつまでも変わらない安心感・信頼感を。

無償保証メニュー			
お客さまのニーズに合わせて、1年保証または3年保証を選択可能です。			
デスクトップPC	1年保証	1年間出張修理	1年間パーツ保証
	3年保証	3年間出張修理	3年間パーツ保証
ノートPC*	1年保証	1年間出張修理	1年間パーツ保証
	3年保証	3年間出張修理	3年間パーツ保証
液晶モニタ	3年保証	3年間出張修理	3年間パーツ保証

*2140は1年保証のみ、8730w、2530pは3年保証のみとなります。

有償保証メニュー														
さらにグレードの高い長期間の保守サポートへ。多様な組み合わせでアップグレード可能です(別売)。														
単年契約メニュー						複数年契約メニュー								
無償保証期間内			有償期間			3年間			4年間		5年間			
維持	出張	引取	維持	出張	引取	維持	出張	引取	維持	出張	引取	維持	出張	引取
保守	修理	修理	保守	修理	修理	保守	修理	修理	保守	修理	修理	保守	修理	修理
○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●

サービス内容

- 維持保守** 障害連絡受付後、カスタマエンジニアがお客さま先へ速やかに駆けつけ修理いたします。極力短い修理時間を希望されるお客さまに最適です。
- 出張修理** 障害連絡の翌平日以降にカスタマエンジニアが訪問して修理いたします。
- 引取修理** 輸送会社がお伺いして修理依頼装置を引取り、修理終了後にお届けいたします。

○: 単年契約メニューを選択可能。 ●: 複数年契約メニューを選択可能。

(注)・単年契約と複数年契約を同時に選択することはできません。・液晶モニタはPC本体と同年度、同サービスグレードを選択いただく必要があります。・液晶モニタ単独での保守は選択いただけません。・バッテリーなどの消耗品、外付けオプション製品は、有償保守メニューの対象となりませんので、保守契約時にご確認ください。

■修理およびご購入直後のトラブルに関するお問い合わせ

故障と判断される場合は、日立コールセンターまたはご購入先にお問い合わせください。

■保証規定など

- **保証規定** 保証規定につきましては、製品付属の「サービスおよびサポートを受けるには」の冊子をご覧ください。
- **保証期間** ・保証期間は本体底面部のservice tagラベルに記載されています。・保証期間は製品ごとに異なり、ご購入日から1年または3年間です。・製品に標準添付のバッテリーパックの保証期間は1年間です。・本製品の補修用品の最低保有期間は販売終了後5年間です。・難島など遠隔地についてはサービスできない場合があります。・製品本体の保証期間やサービスレベルを拡張する有償保証メニュー(上記)を用意しています。どうぞご利用ください。・保証の開始は、保証書記載の「ご購入日」となります。・「ご購入日」の記載がない場合は、「ヒュレット・パッカー社(以下HP)出荷日」となります。
 - **保証期間中の修理** ・保証期間内に通常の使用状態で故障した場合は、「保証規定」に基づいて無償修理いたします。
 - **保証期間外の修理** ・保証期間外の修理は有償修理となります。
- **保証対象外の修理** 保証期間内でも次のような場合は、有償修理となります。・製品シリアル番号ラベルが取り外されている、あるいは判読不能な場合。・事故(過失による破損、傷、水や飲み物をこぼしたなど)、製品の誤用、濫用。・火災、地震、落雷および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因。・HP以外の者が製造または販売した部品の使用。・製品の改造。・HPまたはHP正規保守代理店以外の者による修理、保守サービスおよびそれに類する行為。ただしHPの顧客交換部品提供サービスのもとでお客さまによる交換作業は除く。・バッテリーパックの消耗による稼働時間の低下(バッテリーパックなど消耗品の保証期間は製品本体保証期間に関係なく購入後1年間)。・キーボード文字消滅、文字かすれ。・一般に、液晶ディスプレイパネル(画面)には作動しない画素(ピクセル)があります。これは、画面上の特定の箇所が時々暗点または輝点として視認されるもので、故障ではありません。HPは、作動しないピクセルの数がHPの規定範囲内であるものを、製品に搭載または修理部品に使用しています。お買い上げの製品または修理完了後の製品に、作動しないピクセルがある場合、それがHPの規定範囲内の場合には保証修理対象となりません。また、製品ご使用中に作動しないピクセルが増加した場合にも、それがHPの規定範囲内である場合には保証修理対象となりません。

<日立コールセンター>

0120-921-789

修理受付時間:平日9:00~18:00

※電話での対応は国内に限らせていただきます。※島嶼や山間部、遠隔地については翌々日以降となります。

(土曜、日曜、祝日、年末年始・夏期休暇)

※交通事情・天候などにより、ご希望の時間帯にお伺いできない場合があります。

などの弊社指定休日を除く

環境への取り組み

環境に配慮して製造されております。

	取り組み	対応
法律・ガイドライン	●グリーン購入法*1 ●グリーン購入ガイドライン ●資源有効利用促進法 ●容器包装リサイクル法	○
省電力	●国際エネルギースタープログラム(2009年7月1日発効基準)*2 ●省エネ法	○
有害物質の使用禁止・制限	●J-Moss (JIS C0950) ●RoHS指令	○
リサイクル	●再生可能部品の使用 ●PCのリサイクル ●マニュアルの電子化/再生紙使用 ●包装材への古紙使用	○

*1 一般行政事務用途を除きます。 *2 選択する機種、構成により異なります。

●詳細は日本HP社Webサイトをご参照ください。 [デスクトップPC] <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/eco/index.html> [ノートPC] <http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/index.html>

共通

・リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて取り扱っています。詳細は<http://www.hp.com/jp/recoverykit/>をご参照ください。 ・メモリを最大容量にするためには、標準メモリーボードを取り外す必要があります。 ・使用するメモリースロットの数は、カスタムメイド構成により異なります。 ・Windows Vista® Business搭載モデルで512MBメモリーを選択する場合は、Windows® Aeroは動作しません。512MB以上でもグラフィックカードの性能などにより、Windows® Aeroの機能が一部利用できないことがあります。 ・ユーザーが使用できるメモリーサイズは最大3GBとなります。(Windows Vista® 64bit使用時は除く。また、2140は除く) ・HDDの一部はパーティションで区切ってリカバリ用に充当してあります。このリカバリ領域から起動することで、HDDからオペレーティングシステムのリカバリが行えます。(一部のモデルを除く) ・HDDの容量は、物理フォーマットの値で1GB=1,000Mバイトとして計算しています。 ・オーディオは、組み合わせて使用する機器によっては正常に動作できない場合があります。 ・ディスプレイの最大解像度より低い解像度に設定すると、表示文字がじむように見えることがあります。 ・ディスプレイの色設定は、Windows® XPでは65,536色が「中(16ビット)」、1,677万色が「最高(32ビット)」です。 ・液晶ディスプレイは表示する部分によって、微妙な輝点(指定の色に閃光)や黒点(指定の色が表示できない)が見えたり、罫線や文字の一部が欠けて見えることがあります。また、液晶パネルの特性により、色合いが若干異なる場合があります。 ・コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。 CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応していません。 ・1000BASE-Tとして使用する場合、CAT-5E(エンハンス)ケーブルが必要です。1000BASE-SX、1000BASE-LXとの接続はできません。 ・すべての対応周辺機器の動作を保証するものではありません。 ・セキュリティチップは、TCG V1.2準拠。 Microsoft® Crypto APIおよびPKCS #11 software interfaceサポート。 RSA Secured Partner program認定。 ・構造上、一部のセキュリティロックケーブルのうち、使用できないものがあります。 構造をご確認いただいたからご使用ください。 ・本製品の動作電圧は、AC100V±10% 50/60Hzです。 ・モデム、ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。 ・操作の詳細は<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/businesspc/support/index.html>をご参照ください。 ・本製品は、構成選択によりリカバリメディアが添付されない場合があります。HP Backup & Recovery Managerが付属している機種の場合、必ずお客さまにてリカバリメディアを作成してください。 ・エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論値で除したものです。 ・省エネ基準達成率の目標年度は、2007年度です。Aは達成率100%以上200%未満を、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ・VCCI(一般財団法人VCCI協会)規格適合品:本シリーズはVCCIクラスBに適合しています。 ・バッテリー駆動時間は、使用環境により異なります。 JEITAバッテリー動作時間測定法での構成詳細はWebサイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>をご参照ください。 ・JEITA測定法とは、社団法人 電子情報技術産業協会が制定したノートPC共通の「バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」です。詳細はJEITAホームページ<http://it.jeita.or.jp/mobile/>をご参照ください。 ・グローバルワランティ(海外でのサポート)は、HPまたはHP認定サービス業者により提供されます。グローバルワランティは、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ・本製品の保守部品の保有期間は、販売終了後原則5年です。 ・本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1か月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。 ・ネットワークケーブルは付属していません。別途お求めください。 ・USBポートはタイプA コネクタ仕様となっております。 ・添付品は予告無く変更になる場合があります。 ・外部ディスプレイ表示の解像度などは、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイについては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ・Windows Vista® Business正規版ダウンロードサービスでは、Windows Vista® Business正規版ダウンロード権を使用したWindows® XP Professional SP2正規版のプリインストールイメージとなります。 ・製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。 ・プリインストール添付ソフトウェアは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものと

本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意
OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。

無線機器の使用に関するご注意
・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品(内蔵無線LAN、Bluetooth®など)をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。
・無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は<http://www.hitachi.co.jp/wireless/>をご参照ください。

*Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrinoロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ・Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

安全に関するご注意 **ご使用前に必ず製品添付の取り扱い説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**

- 記載されている製品の内容・仕様は2009年7月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っていません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト
<http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせは
<http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせは HCAセンターへ
☎ 0120-2580-12 利用時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ エンタープライズサーバ事業部

あります。 ・プリインストール/添付ソフトウェアのマニュアルの中にはソフトウェアのヘルプ機能でそれを用いているものがあります。 ・プリインストール/添付ソフトウェアのバージョン/ヘルプや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。 ・添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれのソフトウェアベンダーからの提供になります。 ・ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時にはあらかじめご確認ください。 ・市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。 ・一般的にWindows® 95用、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本製品で使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。

ノートPC

・3Dドライブガードの耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。 ・内蔵無線LANは国内法の電波法に基づいて設計しています。海外での使用はできません(海外で使用すると罰せられる可能性があります)。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています(屋内のみ可)。 ・IEEE 802.11a準拠無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。 ・バッテリーパックは消耗品です。 ・IEEE802.11nはdraft 2.0。IEEE802.11a/b/gのみWiFi準拠。 ・バッテリーの使用可能時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ・オプティカルドライブを搭載していないモデルの場合、リカバリメディアからのOSインストールには、別途外付けDVDドライブをご用意いただく必要があります。 ・指紋認証技術は完全な認証・照合を保証するものではありません。本指紋認証センサの使用、または使用できなかったことによる生じられる損害も、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細はhttp://h50146.www5.hp.com/products/portables/sre/att_fingerprint_sensor.htmlをご参照ください。 ・モデムは回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、一般電話回線のみに対応しています。 ・モデム対応国・地域についての詳細は<http://welcome.hp.com/content/jp/ja/welcome.html#Support>をご参照ください。 ・HPファスト・チャージ・テクノロジー対応の場合、100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能です。 ・使用時間を長くするため、バッテリー駆動で使用の場合はディスプレイの明るさを抑えています(一部の機種)。 ・HDD換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。 ・本製品のスピンドルレジスタントキーボードは、防水性を保証するものではありません。

【ご注意】 ・バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置などは故障の原因となりますので避けてください。 ・使用状況により本体底面、バウムレスト部、各種コネクタ・インタフェース、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプタの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざの上で使用したり、高温部に触れたり、通風孔からの風に当たるとともに、低温やけどの恐れがあります。

デスクトップPC

・メモリーの増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリースロットの各チャンネルの合計容量が同一になるように増設することをおすすめします。 ・オプティカルドライブは、種類により関連アプリケーションがプリインストールもしくは同梱されます。 ・ドライブベイの空き数は、FDD (dc7900US/CTを除く)、オプティカルドライブ、HDDを各一台搭載した場合の空き数です。お客さまが選択される構成により空き数は増減します。 ・解像度および発色数は、接続するモニタの表示能力およびサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ・拡張スロットは搭載できるカードの奥行き、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却板、ファン、コンデンサなどの突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉などの理由で搭載できない場合があります。 ・PCI準拠の5Vシステム用コネクタを採用しています(3.3Vも給電)。すべてのPCI対応周辺機器の動作を保証するものではありません。 ・すべてのPCI対応周辺機器の動作を保証するものではありません。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について
フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」* (<http://www.daj.jp/cs/>)などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。 *「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所
製造元：日本ヒューレット・パッカー株式会社