

Business Personal Computer

カスタムメイドガイド



パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意
OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをお薦めします。

本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

販売元：株式会社 日立製作所 製造元：日本ヒューレット・パカード株式会社

| | |
|---|--|
|  <p>安全に関するご注意</p> | <p>ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。</p> |
|---|--|

記載されている製品の内容・仕様は2008年7月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っていません。本製品を輸出されている場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

製品に関する詳細・お問い合わせは、営業担当員または下記へ

情報提供サイト
<http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
 インターネットでのお問い合わせ
<http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ
 0120-2580-12 (利用時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日を除く))



本ガイドの使用方法

本ガイドは、PCをお客さま指定の仕様にカスタマイズ選択した場合の、注文・納品形名一覧を示すものです。カスタマイズ選択時の補足資料としてお使い下さい。
 カスタマイズされたPCの構成は、多数の形名の集合体として表されます。
 ただし、弊社へのご注文時は、多数の形名を扱うのが煩雑なため、多数の形名を便宜上ひとまとまりにした発注用コードをご指定いただけます。
 発注用コードは、弊社Webサイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/> でカスタマイズ構成を指定することで検索できます。

使用例: 本ページ下段の「注文形名」に示す形名が、発注・納品形名一覧となります。
 (これら形名をひとまとまりにした発注用コードは、弊社Webサイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/> で 検索できます。)

<ノートPC「6710b/CT」で下記の構成を選択した場合>

| | |
|-------------|---|
| OS+アプリケーション | Windows Vista® Business正規版 Microsoft® Office Personal 2007 |
| リカバリメディア | Windows® XP用リカバリメディア |
| CPU | インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ-T7250 |
| メモリー | 1GB |
| ハードドライブ | 120GB |
| オプティカルドライブ | スーパーマルチ |
| 無線LAN | なし |
| 無償保証 | 1年無償保証 |

| PC本体 | OS+アプリケーション | リカバリメディア | プロセッサ (CPU) | メモリー | ハードドライブ (HDD) | オプティカルドライブ (リムーバブルディスク) | 無線LAN | 無償保証 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---|---|---|----------------|---------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------|---|-------------------|---|---------|--|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|--------------------|---|----------------|--|---------|---------|---|---------|---|----------|--|----------|-------------|---|---------|-----|-------------|-------------|-------------|--|----|----|-------|---------|-------|--------------------|---|----|----|-----------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---|----|----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>RJ459AV *6</td><td>6710b/CT ベースユニット</td></tr> <tr><td>GB820AV</td><td>モザム無し</td></tr> <tr><td>RQ006AV</td><td>Bluetooth無し</td></tr> <tr><td>GP199AV</td><td>日立ラベル</td></tr> <tr><td>RJ512AV</td><td>15.4型TFT WXGA液晶ディスプレイ</td></tr> <tr><td>RP695AV#ABJ</td><td>日本語ハードウェアキット</td></tr> <tr><td>RP697AV#ABJ</td><td>日本語キーボード (19mmピッチ フルサイズ キーボード、指紋認証付き)</td></tr> <tr><td>DA700AV</td><td>光学式USBスクロールマウス</td></tr> <tr><td>RJ536AV</td><td>標準バッテリー (6セル リチウムイオン)</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | RJ459AV *6 | 6710b/CT ベースユニット | GB820AV | モザム無し | RQ006AV | Bluetooth無し | GP199AV | 日立ラベル | RJ512AV | 15.4型TFT WXGA液晶ディスプレイ | RP695AV#ABJ | 日本語ハードウェアキット | RP697AV#ABJ | 日本語キーボード (19mmピッチ フルサイズ キーボード、指紋認証付き) | DA700AV | 光学式USBスクロールマウス | RJ536AV | 標準バッテリー (6セル リチウムイオン) | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>Windows Vista® Business</td><td>512MB/1GB メモリーを選択する 場合の形名</td></tr> <tr><td>Microsoft® Office Personal 2007</td><td>なし</td></tr> <tr><td>Windows Vista® Business正規版</td><td>ダウングレードサービスモデル *3</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | Windows Vista® Business | 512MB/1GB メモリーを選択する 場合の形名 | Microsoft® Office Personal 2007 | なし | Windows Vista® Business正規版 | ダウングレードサービスモデル *3 | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>リカバリメディアキットなし *1</td><td>リカバリメディアキットなし</td></tr> <tr><td>Windows Vista® Business用</td><td>GD785AV Windows Vista® XP用ドライバリカバリメディア</td></tr> <tr><td>リカバリメディアキット *5</td><td>GD234AV#ABJ Vista Business 32 リカバリDVD (日本語)</td></tr> <tr><td>Windows® XP Professional 正規版用</td><td>リカバリメディアキット *5</td></tr> <tr><td>Windows® XP Professional/Windows Vista® Business用</td><td>リカバリメディアキット *5</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | リカバリメディアキットなし *1 | リカバリメディアキットなし | Windows Vista® Business用 | GD785AV Windows Vista® XP用ドライバリカバリメディア | リカバリメディアキット *5 | GD234AV#ABJ Vista Business 32 リカバリDVD (日本語) | Windows® XP Professional 正規版用 | リカバリメディアキット *5 | Windows® XP Professional/Windows Vista® Business用 | リカバリメディアキット *5 | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>インテル® Celeron® プロセッサ-560 (2.13GHz)</td><td>KE307AV</td></tr> <tr><td>インテル® Celeron® プロセッサ-560 (2.13GHz, 1MB L2キャッシュ, 533MHz FSB)</td><td>GP675AV</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | インテル® Celeron® プロセッサ-560 (2.13GHz) | KE307AV | インテル® Celeron® プロセッサ-560 (2.13GHz, 1MB L2キャッシュ, 533MHz FSB) | GP675AV | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>512MB *4</td><td>RJ517AV</td></tr> <tr><td>1GB</td><td>RJ518AV</td></tr> <tr><td>2GB</td><td>RJ521AV</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | 512MB *4 | RJ517AV | 1GB | RJ518AV | 2GB | RJ521AV | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>120GB</td><td>RJ531AV</td></tr> <tr><td>120GB</td><td>ハードドライブ (5,400rpm)</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | 120GB | RJ531AV | 120GB | ハードドライブ (5,400rpm) | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>USB 外付けフロッピードライブ(FDD)</td><td>PJ962AV</td></tr> <tr><td>DVD-ROM</td><td>RJ532AV</td></tr> <tr><td>CD-RW/DVD-ROM</td><td>RJ533AV</td></tr> <tr><td>スーパーマルチ</td><td>RJ534AV</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | USB 外付けフロッピードライブ(FDD) | PJ962AV | DVD-ROM | RJ532AV | CD-RW/DVD-ROM | RJ533AV | スーパーマルチ | RJ534AV | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>無線LAN なし</td><td>RQ005AV#AC3</td></tr> <tr><td>無線LAN あり</td><td>RX657AV#ABJ</td></tr> <tr><td>無線LAN なし</td><td>RQ005AV#AC3</td></tr> <tr><td>無線LAN あり</td><td>RX662AV#ABJ</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | 無線LAN なし | RQ005AV#AC3 | 無線LAN あり | RX657AV#ABJ | 無線LAN なし | RQ005AV#AC3 | 無線LAN あり | RX662AV#ABJ | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>1年無償保証 (引取)</td><td>RX674AV#ABJ</td></tr> <tr><td>3年無償保証 (引取)</td><td>RX672AV#ABJ</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | 1年無償保証 (引取) | RX674AV#ABJ | 3年無償保証 (引取) | RX672AV#ABJ |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RJ459AV *6 | 6710b/CT ベースユニット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GB820AV | モザム無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RQ006AV | Bluetooth無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GP199AV | 日立ラベル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RJ512AV | 15.4型TFT WXGA液晶ディスプレイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP695AV#ABJ | 日本語ハードウェアキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP697AV#ABJ | 日本語キーボード (19mmピッチ フルサイズ キーボード、指紋認証付き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DA700AV | 光学式USBスクロールマウス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RJ536AV | 標準バッテリー (6セル リチウムイオン) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows Vista® Business | 512MB/1GB メモリーを選択する 場合の形名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microsoft® Office Personal 2007 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows Vista® Business正規版 | ダウングレードサービスモデル *3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リカバリメディアキットなし *1 | リカバリメディアキットなし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows Vista® Business用 | GD785AV Windows Vista® XP用ドライバリカバリメディア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リカバリメディアキット *5 | GD234AV#ABJ Vista Business 32 リカバリDVD (日本語) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows® XP Professional 正規版用 | リカバリメディアキット *5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows® XP Professional/Windows Vista® Business用 | リカバリメディアキット *5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インテル® Celeron® プロセッサ-560 (2.13GHz) | KE307AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インテル® Celeron® プロセッサ-560 (2.13GHz, 1MB L2キャッシュ, 533MHz FSB) | GP675AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512MB *4 | RJ517AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1GB | RJ518AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2GB | RJ521AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120GB | RJ531AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120GB | ハードドライブ (5,400rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USB 外付けフロッピードライブ(FDD) | PJ962AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DVD-ROM | RJ532AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CD-RW/DVD-ROM | RJ533AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スーパーマルチ | RJ534AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無線LAN なし | RQ005AV#AC3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無線LAN あり | RX657AV#ABJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無線LAN なし | RQ005AV#AC3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無線LAN あり | RX662AV#ABJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年無償保証 (引取) | RX674AV#ABJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3年無償保証 (引取) | RX672AV#ABJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>Windows Vista® Business</td><td>512MB/1GB メモリーを選択する 場合の形名</td></tr> <tr><td>Microsoft® Office Personal 2007</td><td>あり</td></tr> <tr><td>Windows Vista® Business正規版</td><td>ダウングレードサービスモデル *3</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | Windows Vista® Business | 512MB/1GB メモリーを選択する 場合の形名 | Microsoft® Office Personal 2007 | あり | Windows Vista® Business正規版 | ダウングレードサービスモデル *3 | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>Windows Vista® Business正規版用</td><td>リカバリメディアキット *5</td></tr> <tr><td>Windows® XP Professional/Windows Vista® Business用</td><td>リカバリメディアキット *5</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | Windows Vista® Business正規版用 | リカバリメディアキット *5 | Windows® XP Professional/Windows Vista® Business用 | リカバリメディアキット *5 | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T7250 (2GHz)</td><td>GV519AV</td></tr> <tr><td>インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T7250 (2GHz)</td><td>RF141AV *7</td></tr> <tr><td>インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T8300 (2.40GHz)</td><td>GX350AV</td></tr> <tr><td>インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T7250 (2GHz)</td><td>GA914AV</td></tr> <tr><td>インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T8300 (2.40GHz)</td><td>GX350AV</td></tr> <tr><td>インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T8300 (2.40GHz)</td><td>GA914AV</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T7250 (2GHz) | GV519AV | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T7250 (2GHz) | RF141AV *7 | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T8300 (2.40GHz) | GX350AV | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T7250 (2GHz) | GA914AV | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T8300 (2.40GHz) | GX350AV | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T8300 (2.40GHz) | GA914AV | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>1GB</td><td>RJ518AV</td></tr> <tr><td>120GB</td><td>RJ531AV</td></tr> <tr><td>120GB</td><td>ハードドライブ (5,400rpm)</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | 1GB | RJ518AV | 120GB | RJ531AV | 120GB | ハードドライブ (5,400rpm) | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>スーパーマルチ</td><td>RJ534AV</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | スーパーマルチ | RJ534AV | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>無線LAN なし</td><td>RQ005AV#AC3</td></tr> <tr><td>無線LAN あり</td><td>RX662AV#ABJ</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | 無線LAN なし | RQ005AV#AC3 | 無線LAN あり | RX662AV#ABJ | <table border="1"> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> <tr><td>1年無償保証 (引取)</td><td>RX674AV#ABJ</td></tr> <tr><td>3年無償保証 (引取)</td><td>RX672AV#ABJ</td></tr> </table> | 形名 | 内容 | 1年無償保証 (引取) | RX674AV#ABJ | 3年無償保証 (引取) | RX672AV#ABJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows Vista® Business | 512MB/1GB メモリーを選択する 場合の形名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microsoft® Office Personal 2007 | あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows Vista® Business正規版 | ダウングレードサービスモデル *3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows Vista® Business正規版用 | リカバリメディアキット *5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows® XP Professional/Windows Vista® Business用 | リカバリメディアキット *5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T7250 (2GHz) | GV519AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T7250 (2GHz) | RF141AV *7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T8300 (2.40GHz) | GX350AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T7250 (2GHz) | GA914AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T8300 (2.40GHz) | GX350AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T8300 (2.40GHz) | GA914AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1GB | RJ518AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120GB | RJ531AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120GB | ハードドライブ (5,400rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スーパーマルチ | RJ534AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無線LAN なし | RQ005AV#AC3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無線LAN あり | RX662AV#ABJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年無償保証 (引取) | RX674AV#ABJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3年無償保証 (引取) | RX672AV#ABJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 注文形名 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---|--|---------|--------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|---------|--|-----|---------|-----|----------------------------------|-------|---------|-------|--------------------|---------|---------|--------------------------------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|
| PC本体 | RJ459AV | 6710b/CT ベースユニット | Microsoft® Office Personal 2007 | Windows Vista® Business 正規版 | RP693AV#ABJ | Windows Vista® Business正規版 (日本語・オフィス付) *2 | Windows® XP Professional 正規版用リカバリメディアキット | GD786AV | Windows® XP用ドライバリカバリメディア (日本語) | Windows® XP Professional/Windows Vista® Business用 | リカバリメディアキット *5 | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T7250 (2GHz) | GV519AV | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T7250(2GHz, 2MB L2キャッシュ, 800MHz FSB) | 1GB | RJ518AV | 1GB | DDR2 SDRAM モジュール (667MHz, 1DIMM) | 120GB | RJ531AV | 120GB | ハードドライブ (5,400rpm) | スーパーマルチ | RJ534AV | 固定式スーパーマルチドライブ (DVD+R 2層 書込対応) | 無線LAN なし | RQ005AV#AC3 | 無線LANなし | 1年無償保証 (引取) | RX674AV#ABJ | 1年間引き取り修理サービス/電話サポート | | | | |
| | GB820AV | モザム無し | | | RK089AV | Vista Basicロゴラベル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RQ006AV | Bluetooth無し | | | RQ790AV#ABJ | Microsoft® Office Personal 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GP199AV | 日立ラベル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RJ512AV | 15.4型TFT WXGA液晶ディスプレイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP695AV#ABJ | 日本語ハードウェアキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP697AV#ABJ | 日本語キーボード (19mmピッチ フルサイズ キーボード、指紋認証付き) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DA700AV | 光学式USBスクロールマウス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RJ536AV | 標準バッテリー (6セル リチウムイオン) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

オプションメニュー

| 品名 | 形名 | 概略仕様 |
|---------|-------------|--------------------------------|
| メモリー | EM993AA | 512MB DDR2-SDRAMメモリー(PC2-5300) |
| | EM994AA | 1GB DDR2-SDRAMメモリー(PC2-5300) |
| | EM995AA | 2GB DDR2-SDRAMメモリー(PC2-5300) |
| 電源 | ED495AA#ABJ | HP 90WスマートACアダプター |
| バッテリー | PB993A | HPセカンダリラベルバッテリー |
| | PB994A | リチウムイオンバッテリー |
| 外付けデバイス | DC361B | HP USB外付けフロッピードライブ(FDD) |
| 光学式マウス | DC369A | USB光学式マウス |
| アクセサリ | EN488AA#ABJ | HPドッキングステーション |

*1 再セットアップのためのリカバリメディアは添付されません。初期セットアップ終了後、必ず付属のHP Backup and Recovery Managerでリカバリディスクを作成下さい。作成には書込可能なドライブが必要です。
 *2 Windows Vista® Businessでは、初期起動時に32bitもしくは64bitを選択可能です。
 *3 お客様のダウンロード権を行使して、あらかじめWindows® XP Professional 正規版をプリインストールして出荷します。
 *4 Windows Vistaにはメモリー1GB以上を推奨します。1GB以上、かつデュアルチャネル(メモリー2枚)の場合のみ「Vista Premium」ロゴマークが貼付されます。1GB以上でもシングルチャネル(メモリー1枚)場合には「Vista Basic」ロゴが貼付されます。
 *5 Windows Vista® Businessダウンロードサービス(Windows® XP Professional 正規版プリインストールサービス)モデルのみサポータ
 *6 Core™ 2 Duo T8300搭載モデルの場合、ベースユニットの形名はKL509AVです。
 *7 無線LAN有の場合、「GA914AV Centrino Duo用ラベル」になります。

[HP Compaq 6710b/CT]

| PC本体 | | | OS+アプリケーション | | | リカバリメディア | | | プロセッサ(CPU) | | | メモリー | | | ハードドライブ(HDD) | | | オプションドライブ(リムーバブルディスク) | | | 無線LAN | | | 無償保証 | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| PC本体 RJ459AV *6 GB820AV RQ006AV GP199AV RJ512AV RP695AV#ABJ RP697AV#ABJ DA700AV RJ536AV | 形名 | 内容 | OS + Officeなし Windows Vista® Business 512MB/1GB メモリーを選択する場合の形名 Windows Vista® Business 正規版 (日本語版) Microsoft® Office Personal 2007 なし Windows Vista® Business 512MB/1GB メモリーを選択する場合の形名 Windows Vista® Business 正規版 (日本語版) (XP Proダウングレード) *3 ダウングレード サービスモデル *3 Windows Vista® Business 512MB/1GB メモリーを選択する場合の形名 Windows Vista® Business 正規版 (日本語版) (XP Proダウングレード) *3 ダウングレード サービスモデル *3 | | | リカバリメディアキットなし *1 Windows Vista® Business 正規版用 リカバリメディアキット *5 Windows® XP Professional 正規版用 リカバリメディアキット *5 Windows® XP Professional/Windows Vista® Business用 リカバリメディアキット *5 | | | インテル® Celeron® プロセッサ-560 (2.13GHz) KE307AV インテル® Celeron® プロセッサ-560 (2.13GHz) 1MB L2キャッシュ、533MHz FSB) GP675AV Celeron用ラベル | | | 512MB *4 RJ517AV 512MB DDR2 SDRAM モジュール (667MHz, 1DIMM) 1GB RJ518AV 1GB DDR2 SDRAM モジュール (667MHz, 1DIMM) 2GB RJ521AV 2GB DDR2 SDRAM (667MHz, 2DIMM) | | | 120GB RJ531AV 120GB ハードドライブ (5,400rpm) | | | USB 外付け フロッピードライブ(FDD) PJ962AV HP USB外付け フロッピードライブ(FDD) DVD-ROM RJ532AV 固定式 DVD-ROM ドライブ CD-RW/DVD-ROM RJ533AV 固定式 CD-RW/DVD-ROM ドライブ スーパーマルチ RJ534AV 固定式スーパーマルチドライブ (DVD+R 2層 書込対応) | | | 無線LAN なし RQ005AV#AC3 無線LANなし RQ657AV#ABJ 無線LANあり Broadcom IEEE802.11abg 内蔵無線LAN (Celeron用) | | | 1年無償保証 (引取) RX674AV#ABJ 1年間引き取り修理サービス/電話サポート 3年無償保証 (引取) RX672AV#ABJ 3年間引き取り修理サービス/電話サポート | | |
| | HP Compaq 6710b/CT (イメージ) | 形名 | 内容 | OS + Officeあり Windows Vista® Business 512MB/1GB メモリーを選択する場合の形名 Windows Vista® Business 正規版 (日本語・オイス付) *2 Microsoft® Office Personal 2007 あり Windows Vista® Business 512MB/1GB メモリーを選択する場合の形名 Windows Vista® Business 正規版 (日本語・オイス付) (XP Proダウングレード) *3 ダウングレード サービスモデル *3 Windows Vista® Business 512MB/1GB メモリーを選択する場合の形名 Windows Vista® Business 正規版 (日本語・オイス付) (XP Proダウングレード) *3 ダウングレード サービスモデル *3 | | | Windows® XP Professional/Windows Vista® Business用 リカバリメディアキット *5 Windows® XP Professional/Windows Vista® Business用 リカバリメディアキット *5 Windows® XP Professional/Windows Vista® Business用 リカバリメディアキット *5 | | | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-17250 (2GHz) GV519AV インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-17250 (2GHz) 2MB L2キャッシュ、800MHz FSB) RF141AV *7 Core2 Duo用ラベル インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-17250 (2GHz) GX350AV インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-17250 (2GHz) 3MB L2キャッシュ、800MHz FSB) RF141AV Core2 Duo用ラベル インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-17250 (2GHz) GV519AV インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-17250 (2GHz) 2MB L2キャッシュ、800MHz FSB) GA914AV Centrino Duo用ラベル インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-17250 (2GHz) GX350AV インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-17250 (2GHz) 3MB L2キャッシュ、800MHz FSB) GA914AV Centrino Duo用ラベル | | | 無線LAN なし RQ005AV#AC3 無線LANなし RQ662AV#ABJ 無線LANあり Intel PRO/Wireless 4965ABG ネットワーク・コネクション (Core 2 Duo用) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 注文形名 RJ459AV GB820AV RQ006AV GP199AV RJ512AV RP695AV#ABJ RP697AV#ABJ DA700AV RJ536AV | 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | | | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

オプションメニュー

| 品名 | 形名 | 概略仕様 |
|---------|-------------|--------------------------------|
| メモリー | EM993AA | 512MB DDR2-SDRAMメモリー(PC2-5300) |
| | EM994AA | 1GB DDR2-SDRAMメモリー(PC2-5300) |
| | EM995AA | 2GB DDR2-SDRAMメモリー(PC2-5300) |
| 電源 | ED495AA#ABJ | HP 90WスマートACアダプター |
| バッテリー | PB993A | HPセカンダリトラベルバッテリー |
| | PB994A | リチウムイオンバッテリー |
| 外付けデバイス | DC381B | HP USB外付けフロッピードライブ(FDD) |
| 光学式マウス | DC369A | USB光学式マウス |
| アクセサリ | EN488AA#ABJ | HPドッキングステーション |

*1 再セットアップのためのリカバリメディアは添付されません。初期セットアップ終了後、必ず付属のHP Backup and Recovery Managerでリカバリディスクを作成下さい。作成には書込可能なドライブが必要です。
 *2 Windows Vista® Businessでは、初期起動時に32bitもしくは64bitを選択可能です。
 *3 お客様のダウングレード権を行使して、あらかじめWindows® XP Professional 正規版をプリインストールして出荷します。
 *4 Windows Vistaにはメモリ1GB以上を推奨します。1GB以上、かつデュアルチャネル(メモリ2枚)の場合のみVista Premium, ロゴマークが貼付されます。1GB以上でもシングルチャネル(メモリ1枚)の場合にはVista Basic, ロゴが貼付されます。
 *5 Windows Vista® Businessダウングレードサービス(Windows® XP Professional 正規版をプリインストールサービス)モデルのみサポート
 *6 Core™ 2 Duo T8300搭載モデルの場合、ベースユニットの形名はKL509AVです。
 *7 無線LAN有の場合、「GA914AV Centrino Duo用ラベル」になります。

【 HP Compaq 2510p 】

| PC本体 | | | | OS + アプリケーション | | プロセッサ (CPU) | | メモリー | | ハードドライブ (HDD) | | オプティカルドライブ (リムーバブルディスク) | | LAN | | 無償保証 | | その他 | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------|---|--|--|--------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-----|------------------------------------|----------------|---------------|---|-------------------|-----------|
| HP Compaq 2510p | Windows Vista® Business 正規版モデル | PC本体 | FE013PA#ABJ | 2510p ベースモデル | Windows Vista® Business 正規版 (日本語) | Windows Vista® Business 正規版 (日本語) 32bit/64bitデュアルインストール リカバリメディアなし *1 | インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ 超低電圧版 U7600(1.20GHz) | 1GB *3 | 1GB (1GB×1) PC2-5300 DDR2 SDRAM | 80GB | 80GB ハードドライブ (4,200rpm) | スーパ マルチ ドライブ | スーパ マルチ ドライブ | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T | 3年無償保証 (引取) | 3年間無償保証(引取修理) | 液晶 | 12.1型ワイドWXGA | |
| | | GT821PA#ABJ | 日立ラベル | バッテリー | | | | | | | | | | | | | | 標準バッテリー | | |
| HP Compaq 2510p | Windows Vista® Business 正規版 ダウングレードサービスモデル (Windows® XP Professional SP2プレインストールモデル) | PC本体 | KV015PA#ABJ | 2510p ベースモデル | Windows Vista® Business 正規版 (日本語) (Windows® XP Professional SP2プレインストール) | Windows Vista® Business 正規版 (日本語) ダウングレードサービスモデル (Windows® XP Professional SP2プレインストールモデル) (Windows Vista® Business/ Windows® XP Professional用 リカバリメディア付き) *2 | インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ 超低電圧版 U7600(1.20GHz) | 1GB *3 | 1GB (1GB×1) PC2-5300 DDR2 SDRAM | 80GB | 80GB ハードドライブ (4,200rpm) | スーパ マルチ ドライブ | スーパ マルチ ドライブ | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T | 3年無償保証 (引取) | 3年間無償保証(引取修理) | マウス | マウスなし | |
| | | GT821PA#ABJ | 日立ラベル | ウイルス対策 | | | | | | | | | | | | | | Symantec Norton Internet Security (60日間試用版) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bluetooth | Bluetooth |

| | | |
|------|------|----|
| 注文形名 | PC本体 | 形名 |
|------|------|----|

オプションメニュー

| 品名 | 形名 | 概略仕様 |
|---------|-------------|-------------------------|
| メモリー *3 | EM993AA | 512MB DDR2 SDRAM |
| | EM994AA | 1GB DDR2 SDRAM |
| | EM995AA | 2GB DDR2 SDRAM |
| 電源 | ED495AA#ABJ | HP 90WスマートACアダプタ |
| | ED494AA#ABJ | HP 65W スマートACアダプタ |
| バッテリー | EH767AA | 6セルリチウムイオンバッテリーパック |
| | EH768AA | 9セルリチウムイオンバッテリーパック |
| 外付けデバイス | DC381B | HP USB外付けフロッピードライブ(FDD) |
| 光学式マウス | DC369A | USB光学式マウス |
| アクセサリ | EQ773AA#ABJ | HPドッキングステーション |

*1 Windows Vista® Businessは、初期起動時に32bitもしくは64bitを選択可能です。再セットアップのためのリカバリメディアは添付されません。初期セットアップ終了後、必ず付属のHP Backup and Recovery Managerでリカバリディスクを作成下さい。作成には書き込み可能なドライブが必要です。
*2 お客様のダウングレード権を行使して、あらかじめWindows® XP Professional 正規版をプリインストールして出荷します。
*3 2510pに装備されているメモリスロットは1つです。オプションメモリーを組込む際には、標準メモリーを取り外す必要があります。

【 HP Compaq 8710w 】

| PC本体 | | | | OS + アプリケーション | | プロセッサ (CPU) | | メモリー | | ハードドライブ (HDD) | | オプティカルドライブ (リムーバブルディスク) | | LAN | | 無償保証 | | その他 | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------|---|--|---|------|--|---------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|
| HP Compaq 8710w | Windows Vista® Business 正規版モデル | PC本体 | KL368PA#ABJ | 8710w ベースモデル | Windows Vista® Business 正規版 (日本語) | Windows® XP Professional (日本語版) SP2正規版用 リカバリメディアキット *1 | インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ T9300(2.50GHz) | 2GB | 2GB (2GB×1) PC2-5300 DDR2 SDRAM | 200GB | 200GB ハードドライブ (7,200rpm) | スーパ マルチ ドライブ | スーパ マルチ ドライブ | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T | 3年無償保証 (引取) | 3年間無償保証(引取修理) | 液晶 | 17型WUXGA | |
| | | GT821PA#ABJ | 日立ラベル | バッテリー | | | | | | | | | | | | | | 標準バッテリー | | |
| HP Compaq 8710w | Windows Vista® Business 正規版 ダウングレードサービスモデル (Windows® XP Professional SP2プレインストールモデル) | PC本体 | KZ971PA#ABJ | 8710w ベースモデル | Windows Vista® Business 正規版 (日本語) (Windows® XP Professional SP2プレインストール) | Windows Vista® Business 正規版 (日本語) ダウングレードサービスモデル (Windows® XP Professional SP2プレインストールモデル) (Windows Vista® Business/ Windows® XP Professional用 リカバリメディア) *2 | インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ T9300(2.50GHz) | 2GB | 2GB (2GB×1) PC2-5300 DDR2 SDRAM | 200GB | 200GB ハードドライブ (7,200rpm) | スーパ マルチ ドライブ | スーパ マルチ ドライブ | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T | 3年無償保証 (引取) | 3年間無償保証(引取修理) | マウス | マウスなし | |
| | | GT821PA#ABJ | 日立ラベル | 無線LAN | | | | | | | | | | | | | | IEEE802.11a/b/g/n | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bluetooth | Bluetooth |

| | | |
|------|------|----|
| 注文形名 | PC本体 | 形名 |
|------|------|----|

オプションメニュー

| 品名 | 形名 | 概略仕様 |
|---------|-------------|-------------------------|
| メモリー | EM993AA | 512MB DDR2 SDRAM |
| | EM994AA | 1GB DDR2 SDRAM |
| | EM995AA | 2GB DDR2 SDRAM |
| 電源 | ED495AA#ABJ | HP 90WスマートACアダプター |
| | PB992A | リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー | PB993A | HPセカンダリラベルバッテリー |
| 外付けデバイス | DC381B | HP USB外付けフロッピードライブ(FDD) |
| 光学式マウス | DC369A | USB光学式マウス |
| アクセサリ | EN488AA#ABJ | HPドッキングステーション |

*1 Windows Vista® Businessでは、初期起動時に32bitもしくは64bitを選択可能です。Windows XP用のリカバリメディアが添付されます。初期セットアップ終了後にHP Backup and Recovery Managerで、Windows Vista用のリカバリディスクを作成下さい。作成には書き込み可能なドライブが必要です。
*2 お客様のダウングレード権を行使して、あらかじめWindows® XP Professional 正規版をプリインストールして出荷します。

[HP Compaq Business Desktop dc7800MT/CT]

| PC本体 | | | OS | | | アプリケーション | | | プロセッサ (CPU) | | | グラフィックス | | | メモリー | | | ハードドライブ(HDD) | | | オプティカルドライブ (リムーバブルディスク) | | | キーボード・マウス | | | 無償保証 | | | |
|---|--|-------------|---|---------------------------------|-------------|--|---|---------|--|---------------|---------|---|-----|---------|--|-----------|---------|---|---------------|---------|----------------------------|-----|-------------|---|----|-------------|---|----|--|--|
| PC本体 GC758AV dc7800MTベースユニット GC786AV 標準シャシー GC430AV#ABJ 付属品キット GC480AV 同梱物リスト GW466AV 日立向けキット GC769AV 1.44MBフロッピードライブ GG797AV スマートカバーロック GE460AV vPro™ テクノロジー インテル® Core™ 2 プロセッサ対応 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | | |
| | Windows Vista Business | GD829AV#ABJ | Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 | Microsoft® Office Personal 2007 | GF539AV#ABJ | Microsoft® Office Personal 2007 (日本語版) | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-E8300 (2.83GHz) | KH978AV | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-E8300 (2.83GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB) | グラフィックスボード *4 | KU892AV | ATI Radeon® HD3650 512MB DVI-I x 1, Displayport x 2 (DVI-D変換アダプタ付き), (PCIe x16) | 1GB | GD483AV | 1GB(1GBx1) DDR2 SDRAM モジュール (PC2-6400) | 80GB | GD442AV | 80GBハードドライブ (Serial ATA/300, 7,200rpm) | DVD-ROM | GD465AV | 16倍速DVD-ROM | USB | GD779AV#ABJ | USBスタンダード | 1年 | GC434AV#ABJ | 1年間保証(本体は1年間営業日オンサイト、1年間パーツ保証)(日本語版製品用) | | | |
| | Windows Vista Business *1 | GD851AV#ABJ | Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキットなし *2 | Microsoft® Office Personal 2007 | なし | Microsoft® Office Personal 2007 (日本語版)なし | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-E8500 (3.16GHz) | KH980AV | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-E8500 (3.16GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB) | | | | 2GB | GD499AV | 2GB(1GBx2) DDR2 SDRAM モジュール (PC2-6400) | 160GB | GD437AV | 160GBハードドライブ (Serial ATA/300, 7,200rpm) | CD-RW/DVD-ROM | GN997AV | 48倍速 CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ | 3年 | GC454AV#ABJ | 3年間保証(本体は3年間営業日オンサイト、3年間パーツ保証)(日本語版製品用) | | | | | | |
| | Windows Vista Business (XP Pro ダウングレード) *3 | KH109AV#ABJ | Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 (XP Proダウングレード) Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット | なし | なし | なし | | | | | | | 4GB | GU192AV | 4GB(2GBx2) DDR2 SDRAM モジュール (PC2-6400) | 80GB RAID | GD442AV | 80GBハードドライブ (Serial ATA/300, 7,200rpm) | スーパーマルチ | GD463AV | 16倍速 スーパーマルチドライブ | | | | | | | | | |
| | Windows Vista Business (XP Pro ダウングレード) *3 | | Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Windows Vista Business (XP Pro ダウングレード) *3 | | Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Windows Vista Business (XP Pro ダウングレード) *3 | | Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Windows Vista Business (XP Pro ダウングレード) *3 | | Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Windows Vista Business (XP Pro ダウングレード) *3 | | Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Windows Vista Business (XP Pro ダウングレード) *3 | | Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 注文形名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PC本体 | GC758AV | dc7800MTベースユニット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GC786AV | 標準シャシー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GC430AV#ABJ | 付属品キット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GC480AV | 同梱物リスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GW466AV | 日立向けキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GC769AV | 1.44MBフロッピードライブ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GG797AV | スマートカバーロック | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GE460AV | インテル® vPro™ テクノロジー対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

オプションメニュー

| 品名 | 形名 | 概略仕様 |
|--------|-------------|---------------------------------|
| ディスプレイ | GS917AA#ABJ | HP 17型TFTモニタ L1710 |
| | GF904AA#ABJ | HP 17型TFTモニタ L1750 |
| | GS918AA#ABJ | HP 19型TFTモニタ L1910 |
| メモリー | AH058AA | 1GB DDR2 SDRAMメモリーモジュール(800MHz) |
| | AH060AA | 2GB DDR2 SDRAMメモリーモジュール(800MHz) |
| FDD | DC141B | HP USB外付けフロッピーディスクドライブ |
| マウス | DC172B | USB光学式マウス |
| キーボード | DT528A#ABJ | USB日本語版スタンダードキーボード |

*1 Windows Vista® Businessでは、初期起動時に32bitもしくは64bitを選択可能です。
 *2 再セットアップのためのリカバリメディアは添付されません。初期セットアップ終了後、必ず付属のHP Backup and Recovery Managerでリカバリディスクを作成下さい。
 *3 Windows Vista® Business ダウングレードサービス (Windows® XP Professional 正規版プリインストールサービス)の略です。お客様のダウングレード権を行使して、あらかじめWindows® XP Professional 正規版をプリインストールして出荷します。
 *4 Microsoft DirectX 10.1をサポートし、高画質と2画面対応を実現する512MBメモリのグラフィックカードです。マルチモニタ対応にはデジタルモニタが必要です。[DVI端子 (DVI-I) x 1, DisplayPort x 2装備, DVI(DVI-D)変換アダプタ付 (注)ケーブルは付属しません。]

【 HP Compaq Business Desktop dc5800SF/CT 】

| PC本体 | OS | アプリケーション | プロセッサ (CPU) | メモリー | オプティカルドライブ (リムーバブルディスク) | キーボード・マウス | 無償保証 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|-----------------|--|----|----|----------------------------|--|--|--|----------------------------|--|---------------------|-----------------|--|---|--|----|----|---------------------------------|--|----------------------|--|--|----|----|------------------------------------|---|--|--|---|----|----|-----|---|-----|---|---|----|----|---------|--------------------------------------|---------------|---|---------|--------------------------------------|--|----|----|------------------|---|--|----|----|---------|--|---------|---|
| <table border="1"> <thead> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>AJ411AV</td><td>dc5800 SF ベースユニット</td></tr> <tr><td>AJ417AV</td><td>標準シャーシ</td></tr> <tr><td>GX015AV#ABJ</td><td>付属品キット</td></tr> <tr><td>GZ766AV</td><td>同梱物リスト</td></tr> <tr><td>AJ431AV</td><td>タワースタンド</td></tr> <tr><td>GW466AV</td><td>日立向けキット</td></tr> <tr><td>GW298AV</td><td>80GBハードディスクドライブ (Serial ATA/300, 7,200rpm)</td></tr> <tr><td>AJ436AV</td><td>1.44MBフロッピードライブ</td></tr> </tbody> </table> | 形名 | 内容 | AJ411AV | dc5800 SF ベースユニット | AJ417AV | 標準シャーシ | GX015AV#ABJ | 付属品キット | GZ766AV | 同梱物リスト | AJ431AV | タワースタンド | GW466AV | 日立向けキット | GW298AV | 80GBハードディスクドライブ (Serial ATA/300, 7,200rpm) | AJ436AV | 1.44MBフロッピードライブ | <table border="1"> <thead> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Windows Vista® Business正規版</td><td>GX022AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用</td></tr> <tr><td></td><td>GX030AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット</td></tr> <tr><td>Windows Vista® Business正規版</td><td>GX022AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用</td></tr> <tr><td>リカバリメディアキットなし *1 *2</td><td>— リカバリメディアキットなし</td></tr> <tr><td>Windows Vista® Business (Windows XP Professionalダウングレード) Windows Vista/XP用リカバリメディアキット *3</td><td>KM969AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 (XP Proダウングレード) Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット Windows® XP Professional (日本語版) SP2正規版用 リカバリメディアキット</td></tr> </tbody> </table> | 形名 | 内容 | Windows Vista® Business正規版 | GX022AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 | | GX030AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット | Windows Vista® Business正規版 | GX022AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 | リカバリメディアキットなし *1 *2 | — リカバリメディアキットなし | Windows Vista® Business (Windows XP Professionalダウングレード) Windows Vista/XP用リカバリメディアキット *3 | KM969AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 (XP Proダウングレード) Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット Windows® XP Professional (日本語版) SP2正規版用 リカバリメディアキット | <table border="1"> <thead> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Microsoft® Office Personal 2007</td><td>GX106AV#ABJ Microsoft® Office Personal 2007 (日本語版)</td></tr> <tr><td>Microsoft® Office なし</td><td>— Microsoft® Office Personal 2007 (日本語版)なし</td></tr> </tbody> </table> | 形名 | 内容 | Microsoft® Office Personal 2007 | GX106AV#ABJ Microsoft® Office Personal 2007 (日本語版) | Microsoft® Office なし | — Microsoft® Office Personal 2007 (日本語版)なし | <table border="1"> <thead> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz)</td><td>AJ419AV インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz, 512KB L2キャッシュ, 800MHz FSB)</td></tr> <tr><td>インテル® Core™ 2Duo プロセッサ-E4600 (2.40GHz)</td><td>AK321AV インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-E4600 (2.40GHz, 2MB L2キャッシュ, 800MHz FSB)</td></tr> </tbody> </table> | 形名 | 内容 | インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) | AJ419AV インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz, 512KB L2キャッシュ, 800MHz FSB) | インテル® Core™ 2Duo プロセッサ-E4600 (2.40GHz) | AK321AV インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-E4600 (2.40GHz, 2MB L2キャッシュ, 800MHz FSB) | <table border="1"> <thead> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1GB</td><td>GW333AV 1GB DDR2 SDRAM モジュール (800MHz,1DIMM)</td></tr> <tr><td>2GB</td><td>GW343AV 2GB DDR2 SDRAM モジュール (800MHz,2DIMM)</td></tr> </tbody> </table> | 形名 | 内容 | 1GB | GW333AV 1GB DDR2 SDRAM モジュール (800MHz,1DIMM) | 2GB | GW343AV 2GB DDR2 SDRAM モジュール (800MHz,2DIMM) | <table border="1"> <thead> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>DVD-ROM</td><td>GW319AV 16倍速DVD-ROMドライブ (Serial ATA)</td></tr> <tr><td>CD-RW/DVD-ROM</td><td>GW321AV 48倍速 CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ (Serial ATA)</td></tr> <tr><td>スーパーマルチ</td><td>GW317AV 16倍速スーパーマルチドライブ (Serial ATA)</td></tr> </tbody> </table> | 形名 | 内容 | DVD-ROM | GW319AV 16倍速DVD-ROMドライブ (Serial ATA) | CD-RW/DVD-ROM | GW321AV 48倍速 CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ (Serial ATA) | スーパーマルチ | GW317AV 16倍速スーパーマルチドライブ (Serial ATA) | <table border="1"> <thead> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>USB キーボード/USBマウス</td><td>GX020AV#ABJ USBスタンダードキーボード (日本語版109Aキーボード) GW366AV USB光学マウス</td></tr> </tbody> </table> | 形名 | 内容 | USB キーボード/USBマウス | GX020AV#ABJ USBスタンダードキーボード (日本語版109Aキーボード) GW366AV USB光学マウス | <table border="1"> <thead> <tr><th>形名</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1年 無償保証</td><td>GX156AV#ABJ 1年間保証(本体は1年間営業日オンサイト)(日本語版製品用)</td></tr> <tr><td>3年 無償保証</td><td>GX160AV#ABJ 3年間保証(本体は3年間営業日オンサイト、3年間パーツ保証)(日本語版製品用)</td></tr> </tbody> </table> | 形名 | 内容 | 1年 無償保証 | GX156AV#ABJ 1年間保証(本体は1年間営業日オンサイト)(日本語版製品用) | 3年 無償保証 | GX160AV#ABJ 3年間保証(本体は3年間営業日オンサイト、3年間パーツ保証)(日本語版製品用) |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJ411AV | dc5800 SF ベースユニット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJ417AV | 標準シャーシ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GX015AV#ABJ | 付属品キット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GZ766AV | 同梱物リスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJ431AV | タワースタンド | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GW466AV | 日立向けキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GW298AV | 80GBハードディスクドライブ (Serial ATA/300, 7,200rpm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AJ436AV | 1.44MBフロッピードライブ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows Vista® Business正規版 | GX022AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GX030AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows Vista® Business正規版 | GX022AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リカバリメディアキットなし *1 *2 | — リカバリメディアキットなし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windows Vista® Business (Windows XP Professionalダウングレード) Windows Vista/XP用リカバリメディアキット *3 | KM969AV#ABJ Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 (XP Proダウングレード) Windows Vista® Business (日本語版) SP1正規版用 リカバリメディアキット Windows® XP Professional (日本語版) SP2正規版用 リカバリメディアキット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microsoft® Office Personal 2007 | GX106AV#ABJ Microsoft® Office Personal 2007 (日本語版) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microsoft® Office なし | — Microsoft® Office Personal 2007 (日本語版)なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) | AJ419AV インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz, 512KB L2キャッシュ, 800MHz FSB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インテル® Core™ 2Duo プロセッサ-E4600 (2.40GHz) | AK321AV インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-E4600 (2.40GHz, 2MB L2キャッシュ, 800MHz FSB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1GB | GW333AV 1GB DDR2 SDRAM モジュール (800MHz,1DIMM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2GB | GW343AV 2GB DDR2 SDRAM モジュール (800MHz,2DIMM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DVD-ROM | GW319AV 16倍速DVD-ROMドライブ (Serial ATA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CD-RW/DVD-ROM | GW321AV 48倍速 CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ (Serial ATA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スーパーマルチ | GW317AV 16倍速スーパーマルチドライブ (Serial ATA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USB キーボード/USBマウス | GX020AV#ABJ USBスタンダードキーボード (日本語版109Aキーボード) GW366AV USB光学マウス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年 無償保証 | GX156AV#ABJ 1年間保証(本体は1年間営業日オンサイト)(日本語版製品用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3年 無償保証 | GX160AV#ABJ 3年間保証(本体は3年間営業日オンサイト、3年間パーツ保証)(日本語版製品用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 注文形名 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 | 形名 | 内容 |
|------|-------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PC本体 | AJ411AV | dc5800 SF ベースユニット | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJ417AV | 標準シャーシ | | | | | | | | | | | | | | |
| | GX015AV#ABJ | 付属品キット | | | | | | | | | | | | | | |
| | GZ766AV | 同梱物リスト | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJ431AV | タワースタンド | | | | | | | | | | | | | | |
| | GW466AV | 日立向けキット | | | | | | | | | | | | | | |
| | GW298AV | 80GBハードディスクドライブ (Serial ATA/300, 7,200rpm) | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJ436AV | 1.44MBフロッピードライブ | | | | | | | | | | | | | | |

オプションメニュー

| 品名 | 形名 | 概略仕様 |
|--------|-------------|--------------------------------|
| ディスプレイ | GS917AA#ABJ | HP 17型TFTモニター L1710 |
| | GF904AA#ABJ | HP 17型TFTモニター L1750 |
| | GS918AA#ABJ | HP 19型TFTモニター L1910 |
| メモリー | AH058AA | 1GB DDR2 SDRAMメモリモジュール(800MHz) |
| FDD | DC141B | HP USB外付けフロッピーディスクドライブ |
| マウス | DC172B | USB光学式マウス |
| キーボード | DT528A#ABJ | USB日本語版スタンダードキーボード |

*1 Windows Vista® Businessでは、初期起動時に32bitもしくは64bitを選択可能です。

*2 再セットアップのためのリカバリメディアは添付されません。初期セットアップ終了後、必ず付属のHP Backup and Recovery Managerでリカバリディスクを作成下さい。作成には書込可能なドライブが必要です。

*3 Windows Vista® Businessダウングレードサービス(Windows® XP Professional 正規版プリインストールサービス)の略です。お客様のダウングレード権を行使して、あらかじめWindows® XP Professional 正規版をプリインストールして出荷致します。