

ノートPCとしても使える
パフォーマンス 2 in 1 タブレットPC

HP Elite x2 1012 G2



※コラボレーションキーボードはオプションです。

幅広いビジネスシーンに対応する高機能性・高耐久性を備えた2 in 1タブレットPC、HP Elite x2 1012 G2。薄型・軽量のデザインでありながら、落下や振動、粉じん、過酷な温度条件などの米軍調達基準をクリアする耐久性。BIOSまでも守る強固なセキュリティ性。日本の環境に合わせた専用設計のLTEアンテナ搭載による、広いエリアでの接続性。ワークスタイル変革による業務効率化や生産性向上を重視し、ビジネスでの使いやすさを徹底追求した、2 in 1ビジネスタブレットです。

高水準のセキュリティ

BIOSの自己修復機能、不正なBIOS改ざんを防止する機能、全データの完全消去機能など、豊富なセキュリティ機能を一元管理できるソフトウェア「HP Client Security」を標準搭載。また、指紋認証リーダー(一部の製品のみ)、さらにディスプレイ上部には赤外線カメラを搭載することでWindows Hello (生体認証)に対応し、高水準のセキュリティを実現しています。

お客様の声を反映し、利便性を向上

従来製品 (HP Elite x2 1012 G1) と比較し、キーボードとセットで約50gの軽量化を実現したほか、狭額ベゼルの採用により従来の12型相当の筐体で12.3型の画面サイズが利用可能になりました (解像度 1,920×1,280 → 2,736×1,824ドット)。キックスタンドの角度は従来の150°から165°まで調整可能になり、ペンを使った創作活動により力を発揮します。さらに、キーボードの背面はファブリック素材から、汚れにくく、アルコール消毒もできる新素材に変更。しっかりと手になじむホールド感と優れた耐久性を備えます。お客さまからいただく声を反映し、製品の利便性を向上しています。

LTE対応でビジネスに快適なモバイル環境を

日本の環境に合わせた日本専用のLTEアンテナを搭載。セキュアな閉域網通信とプラチナバンドに対応し、高い伝送速度と安定通信を実現しました。LTE搭載モデルはGPS機能も搭載しています。

なめらかな書き心地を実現するデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンには、ワコム社の「アクティブ静電結合方式 (AES)」ペンを採用。傾けた状態でもペン先が正確で、まるで紙に書いているかのような、自然な書き心地を実現します。最大2,048階調の筆圧を感知する高い検出精度により、正確な文字認識、文字表現が可能です。

日立の導入支援サービス

(PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業 (ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など) を行います。

トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



HP Elite x2 1012 G2

は注文仕様生産により選択可能な項目です

製品名		HP Elite x2 1012 G2												
モデル		i5-7200U / 4GB / 128GB / WiFi	i5-7200U / 4GB / 128GB / Docomo LTE	i5-7200U / 4GB / 128GB / au LTE	i5-7200U / 8GB / 256GB / WiFi	i5-7200U / 8GB / 256GB / Docomo LTE	i5-7200U / 8GB / 256GB / au LTE	i5-7300U / 8GB / 256GB / Docomo LTE	i5-7300U / 8GB / 256GB / au LTE	i7-7600U / 16GB / 512GB / Docomo LTE	i7-7600U / 16GB / 1,024GB / Docomo LTE			
オペレーティングシステム		Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版)												
プロセッサ 1		インテル® Core™ i5-7200Uプロセッサ (3MBキャッシュ、2.5GHz-3.1GHz)						インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサ (3MBキャッシュ、2.6GHz-3.5GHz)		インテル® Core™ i7-7600Uプロセッサ (4MBキャッシュ、2.8GHz-3.9GHz)				
インテル® vPro™ テクノロジー		-						対応						
チップセット		プロセッサ内蔵												
メモリ容量 1		オンボード4GB LPDDR3			オンボード8GB LPDDR3						オンボード16GB LPDDR3			
メモリスロット		空きスロットなし (増設不可)												
ストレージ 2 3		128GB M.2 2280 SSD (シリアルATA)			256GB M.2 2280 SSD (PCIe Gen3x4 NVMe)						512GB M.2 2280 SSD (PCIe Gen3x4 NVMe)		1,024GB M.2 2280 SSD (PCIe Gen3x4 NVMe)	
Webカメラ		内側：5メガピクセルWEBカメラ (静止画：500万画素、動画：1,080p/30fps、固定焦点、低輝度撮影/ダイナミックレンジ対応)、VGA IRカメラ (Windows Hello®対応、IR LED搭載) 外側：8メガピクセルWEBカメラ (静止画：800万画素、動画：1,080p/30fps、オートフォーカス、低輝度撮影/ダイナミックレンジ対応、LEDフラッシュライト付き)												
無線LAN / Bluetooth®		インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth® 4.2 (アンテナ数：送信2、受信2)、無線オン/オフボタン付き												
WWAN		なし	HP It4226 docomo LTE 通信モジュール (GPS機能付) 4	HP It4225 au LTE通信モジュール (GPS機能付) 5	なし	HP It4226 docomo LTE 通信モジュール (GPS機能付) 4	HP It4225 au LTE通信モジュール (GPS機能付) 5	HP It4226 docomo LTE 通信モジュール (GPS機能付) 4	HP It4225 au LTE通信モジュール (GPS機能付) 5	HP It4226 docomo LTE 通信モジュール (GPS機能付)	HP It4226 docomo LTE 通信モジュール (GPS機能付) 4			
無線LANセキュリティ		認証：WPAおよびWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル：PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化：64-bitおよび128-bit WEP、AES-CCMP												
グラフィックスタイプ		インテル® HD Graphics 620 (プロセッサ内蔵)												
ビデオメモリ 1		最大512MB (メインメモリと共有)												
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) 6		12.3型 (3：2) WQXGA+ (2,736×1,824ドット、マルチタッチ、最大1,677万色、450nit高輝度パネル、IPS液晶、LEDバックライト、視野角 左85°/右85°/上85°/下85°、268 ppi、Corning® Gorilla® Glass 4)、周辺光センサー												
外部ディスプレイ 7		なし (USB Type-C™経由で出力可能 ※別売の変換ケーブルが必要)												
ポインティングデバイス		なし (オプションのコラボレーションキーボードにクリックパッドを搭載)												
ワンタッチキー		電源スイッチ、音量大小												
拡張カードスロット 8		Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) 9	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) 9、 Micro SIMカードスロット 10	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) 9	Micro SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC対応) 9、 Micro SIMカードスロット 10									
キーボード		なし (オプションのコラボレーションキーボードが対応)												
インターフェイス (タブレット本体)		フルサイズUSB3.0×1、USB Type-C™ 3.1×1 (Thunderbolt™ 3対応、データ転送と本体充電に対応、本体充電には12V 3Aの入力が必要)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1												
オーディオ機能		Audio by Bang & Olfsen、フロント搭載ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク (ノイズキャンセル機能、エコーキャンセル機能搭載)												
マネジメント機能		HP SoftPaq Download Manager (SDM)、HP System Software Manager (SSM) 11、 HP BIOS Config Utility (BCU) 11、HP Client Catalog 11、HP MIK for Microsoft SCCM 11												
セキュリティ機能		HP DriveLock、Master Boot Record Security、Absolute Persistence Module、HP Client Security Software、セキュリティロックケーブル用スロット (専用形状)、Secure Erase 12、HP BIOS Protection (NIST SP-800-147、SP-800-115 ガイドライン準拠)、HP BIOSphere Gen3、HP Sure Start Gen3												
セキュリティチップ		TPM2.0準拠 (SLB9670、Common Criteria EAL4+ Certified)												
タッチ式指紋センサー		なし						あり (本体背面に搭載)						
センサー		加速度計 (Accelerometer)、電子コンパス (Magnetometer)、ジャイロ (Gyro)、周辺光センサー (Ambient Light)、近接センサー (Proximity)、磁気センサー (Hall)												
サイズ (W×D×H)		タブレット本体：約 300×213.85×8.05mm、コラボレーションキーボード (オプション) 装着時：約 300×219.3×13.55mm												
質量 13		タブレット本体：約803g、コラボレーションキーボード (オプション) 装着時：約1,156g												
ACアダプター		HP 65W USB Type-C™ AC アダプター (動作電圧：90 ～ 265 VAC (電源コネクタは100VAC、動作周波数：50 ～ 60Hz)) サイズ：約 79×79×29 (突起部・コード含まず)、約 235g 約10W/約65W AAA												
消費電力 (通常 14 / 最大)		N区分 0.025				N区分 0.024				M区分 0.023				
省エネ基準達成率 1		RoHS指令 3、J-Moss 4、PCグリーンラベル(★★★ Ver.13) 5												
エネルギー消費効率 (2011年度基準) 2		リチウムポリマーバッテリー (4セル、47Whr、7.7V、3,055mAh/cell)、高耐久性 (充放電回数：1,000回) タブレット本体：約8.1時間 (JEITA測定法2.0)、キーボード接続時：約7.8時間 (JEITA測定法2.0)												
各種規格適合		電源オフ時 約3時間、電源オン (スリープ) 時 約3時間 65 W ACアダプタ接続時にFast Chargeに対応。50%まで30分で充電可能 (システムOFF時)												
標準バッテリー 15		HP Client Security Software、HP WorkWise、HP Velocity、HP Support Assistantなど												
バッテリー駆動時間 16		リカバリメディアなし (ドライブ/DVDのみ付属)												
バッテリー充電時間		65 W ACアダプタ接続時にFast Chargeに対応。50%まで30分で充電可能 (システムOFF時)												
主なソフトウェア 17		HP Client Security Software、HP WorkWise、HP Velocity、HP Support Assistantなど												
リカバリメディアキット 18		リカバリメディアなし (ドライブ/DVDのみ付属)												
付属品 19		HP Active Pen with App Launch (デジタイザペン、Wacom AESテクノロジー、筆圧2,048階調、Bluetooth®ボタン付き、約 17.5g)、HP 65W USB Type-C™ AC アダプター、電源コード、保証書など												
保証期間 20		1年間保証 / 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (引き取り修理サービス 21、パーツ保証)						3年間保証/4年間保証/5年間保証 (引き取り修理サービス 21、パーツ保証)						
		グローバルワランティ 22												

1KB（セクタサイズ）=0.24バイトの計算値です。1MB（メガバイト）=1,024KB(キロバイト)の計算値です。1GB（ギガバイト）=1,024KB(キロバイト)の計算値です。
 フラッシュメモリ（ドライブ）は全記憶域がNANDタイプとなります。起動時にフラッシュメモリーにアプリケーションを保存/ロードして、データを読み取り当たられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更する場合はシステムリカバリモードでは最新の（パーティション管理ソフトウェアが必要ですが、パーティション管理ソフトウェアが変更された状態で実行中の動作は保証されません。）
 1KB（セクタサイズ）=1,000/バイトの計算値です。1MB（メガバイト）=1,000KB(キロバイト)の計算値です。1GB（ギガバイト）=1,000KB(キロバイト)の計算値です。1TB（テラバイト）=1,000KB(キロバイト)の計算値です。
 ① for DOCOMO 1. SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。最新のドコモショップにて通信契約をして頂く必要があります。2. 通信キャリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。3. SIMカード（MicroSIMカード）は電源OFFの状態でご使用を行ってください。4. 通信の利用方法などの詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
 ② for au 1. KDDI株式会社 法人各営業センターへお問い合わせください。2. 契約手続きにお申し込みいただき、ご指定の店舗へお持ち込みください。3. 必ず事項を記載の上、契約時の必要書類（登記簿謄本など）を添えて、ご返送ください。4. 所定の審査後、「au ICカード」（通称「SIMカード」）を送付いたします。5. 「au ICカード」をHS-LET対応製品本体に挿し込み、ご利用開始となります。
 ③ 液晶画面の破損や故障、劣化等による表示不良や、画像が不明瞭になる場合があります。ディスプレイ本体には表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
 ④ 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートの依存性です。ディスプレイ本体には表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
 ⑤ 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
 ⑥ 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードをご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。（http://panasonic.jp/sd/ ）
 ⑦ Wi-Fiモジュールは機能しません。
 ⑧ こちらのソフトウェアはアップデートされません。http://www.hp.com/go/clientmanagement からダウンロードと適用することが可能です。
 ⑨ ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはSecure Eraseでのデータ消去を推奨します。
 ⑩ 構成により異なります。
 ⑪ ACPアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
 ⑫ バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは水中に入れないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置などは故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。
 ⑬ バッテリー駆動時間は稼働時、システム設定により変動します。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。
 ⑭ 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアメーカーからの提供となります。
 ⑮ 本製品のドライバ/メディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。必要に応じてサポート＆ドライバページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。
 ⑯ http://www8.hp.com/jp/ia/support-drivers.html フォーマット時にRiC（リメディータ）が必要となります。RiC（リメディータ）はRiC（リメディータ）販売窓口で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit

※ 返品は予て無く変更になる場合があります。

※ 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※ お客様のご希望の場所に関取に伺い、修理搬送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※ グローバルワランティ（海外でのサポート）は、HPまたはHP認定サービス業者により提供されます。グローバルワランティは、国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※ 2011年度基準の省工基基準達成率。表示語A=達成率100%以上200%未満、AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。

※ エネルギー消費効率とは、省工電力で定める測定方法により測定された消費電力を省工電力で定める総合理論性能（GTOPS）で除したものです。

※ RoHS指令で規定された特定有害物質の使用制限については、<http://www.hp.com/jp/pc-pc-label> をご覧ください。

※ 1-Mossグリーン™に対応しています。HP Business Desktop PCにおける1-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-pc-label> をご覧ください。

※ PC3R（PCグリーンバリュー制度）の審査基準（Ver. 13）を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※ 環境条件（動作時）：温度0～35℃、湿度5～95%、相対湿度10～90%（ただし、結露しないこと）。（非動作時）：温度-20～60℃、湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。
※ 使用状況により本体底面、パネルレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腰のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

[illegible]

HP Elite x2 1012 G2

各部名称



1. コラボレーションキーボード（オプション）
2. ステレオスピーカー
3. Webカメラ（前面）
4. IR(赤外線)カメラ
5. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
6. USB3.0
7. USB Type-C™ 3.1
8. Micro SIMスロット（WWAN搭載モデルのみ）
9. キックスタンド
10. ステレオマイク(上面)

11. 指紋認証センサー（一部の製品のみ）
12. Webカメラ（背面）
13. カメラフラッシュ
14. 電源ボタン
15. ボリュームコントロールボタン
16. MicroSDカードスロット
17. セキュリティロックケーブルスロット（専用形状）
18. アプリケーション起動ボタン
19. 選択ボタン ※
20. 削除ボタン ※

※ ボタンの機能はコントロールパネルでお好みの設定に変更することができます。

オプション製品

アクセサリ	HP Elite x2 1012 G2 コラボレーションキーボード
	HP x2 1012 G2 プロテクトケース
	HP Nano Keyed Cable Lock

アクセサリ	HP ビジネスUSBレーザーマウス
	USB光学式小型マウス
	HP Active Pen with App Launch（デジタイザーペン）

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」*（<http://www.daj.jp/cs/>）などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。*「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品（内蔵無線LAN、Bluetooth®など）をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故などの原因となるおそれがあります。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社日立製作所 製造元：株式会社日本HP



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）