

タブレットとしても使える  
内蔵型プライバシースクリーン搭載13.3型コンバーチブルノートPC

## HP EliteBook x360 1030 G3



タブレットとしても使え、内蔵型プライバシースクリーンを搭載<sup>(注1)</sup>したノートPC、HP EliteBook x360 1030 G3。厚さ約15.8mm、重さ約1.25kgの薄型軽量ボディに、360度回転するタッチディスプレイを搭載し、ビジネスシーンに合わせタブレットモード、180度開いて対面相手へ画面を共有するフラットモードなど5つのモードに変化が可能です。

(注1)一部のモデルは内蔵型プライバシースクリーンを搭載していません。

### 360度回転するタッチディスプレイ

タッチディスプレイが360度開閉可能となっており、さまざまなシーンに合わせ、ノートパソコン、タブレットモードの他に渉外営業に向くフラットモード、画面共有や外付けのフルサイズキーボード使用時に便利なテントモード、スタンドモードと5つのモードに変化が可能です。



タブレットモード



テントモード



スタンドモード

### 内蔵型プライバシースクリーン<sup>(注1)</sup>

ビジュアルハッキング（のぞき見によるデータ盗難）を防ぐ内蔵型プライバシースクリーン機能です。ワンタッチで左右から見たスクリーンを白濁させることで、ビジュアルハッキングを防止できます。



※画像はイメージであり、実物と異なる場合があります。

### 安心の保証内容

お客さまのご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送する引き取り修理サービスと保証期間中の故障部品について無償交換をするパーツ保証を標準で1年間ご提供。交換により取り外されたストレージ(ハードドライブ:HD)にお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

### 日立の導入支援サービス

(PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

#### ■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

#### ■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

#### ■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

#### ■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



# HP EliteBook x360 1030 G3

※は注文仕様生産により選択可能な項目です

HP EliteBook x360 1030 G3					
製品名	i5-8250U / 8GB / 256GB / FHD Sure View	i5-8250U / 8GB / 256GB / WWAN / FHD Sure View	i7-8550U / 16GB / 512GB / WWAN / FHD Sure View	i7-8650U / 16GB / 1TB / WWAN / FHD Sure View	i7-8650U / 16GB / 2TB / WWAN / UHD
オペレーティングシステム	Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版) ※1				
動作可能OS ※2	Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise				
プロセッサ ※3	インテル® Core™ i5-8250Uプロセッサ (4コア、8スレッド、6MBキャッシュ、1.6~3.4GHz)		インテル® Core™ i7-8550Uプロセッサ (4コア、8スレッド、8MBキャッシュ、1.8~4.0GHz)		インテル® Core™ i7-8650Uプロセッサ (4コア、8スレッド、8MBキャッシュ、1.9~4.2GHz)
インテル® vPro™ テクノロジー	-				対応
メモリ容量(最大容量) ※3	オンボード8GB LPDDR3		オンボード16GB LPDDR3		
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし (増設不可)				
ストレージ ※4 ※5	256GB M.2 SSD (PCIe Gen3x4 NVMe)		512GB M.2 SSD (PCIe Gen3x4 NVMe)		1TB M.2 SSD (PCIe Gen3x4 NVMe) / 2TB M.2 SSD (PCIe Gen3x4 NVMe)
オプティカルドライブ	なし				
Webカメラ	1080p FHD Webカメラ (固定焦点レンズ)、IRカメラ (Windows Hello対応)				
ネットワークコントローラー	なし				
無線LAN / Bluetooth®	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (アンテナ数：送信2、受信2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) & Bluetooth 4.2 ※6				
無線LANセキュリティ	認証：WPAおよびWPA2、802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル：PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化：64-bitおよび128-bit WEP、AES-CCMP				
WWAN	なし		Qualcomm Snapdragon X12 LTE-Advanced (GPS機能付き) ※7		
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス620 (プロセッサ内蔵)				
ディスプレイタイプ ※8 (液晶表示最大解像度/表示色)	13.3型ワイド (16:9) フルHD 液晶タッチディスプレイ (非光沢、1,920×1,080ドット、700cd/m <sup>2</sup> 、最大1,677万色、IPS方式)、LEDバックライト、ambient light sensor、HP Sure View (内蔵プライバシースクリーン機能) 搭載 ※9				13.3型ワイド (16:9) UHD 液晶タッチディスプレイ (光沢、3,840×2,160ドット、500cd/m <sup>2</sup> 、最大1,677万色、IPS方式)、LEDバックライト、ambient light sensor
外部ディスプレイ ※10	HDMIポート				
ポインティングデバイス	クリックパッド (ジェスチャー対応)				
拡張カードスロット	なし				
キーボード	キーピッチ：18.7×18.7mm、キーストローク：1.5~1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き				
インターフェイス	USB3.1ポート×1 (パワーオフUSB充電対応)、USB Type-C™ポート (Thunderbolt™) x2、ステレオヘッドフォン/マイクコンボジャック×1、Nano SIMカードスロット ※11				
近距離無線通信 (NFC) ※12	搭載				
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵クアッドスピーカー、内蔵トリプルマイク (全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能搭載)				
マージン機能	HP Driver Packs ※13、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen2 ※13				
セキュリティ機能	HP BIOSphere Gen4、HP Sure Start Gen4、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Software、Secure Erase (NIST準拠) ※14、ナノセキュリティロックケーブル用ロック				
セキュリティチップ	TPM2.0準拠				
指紋認証センサー	パーメレストに内蔵				
サイズ (W×D×H)	約 305.8 x 205 x 15.8 (最厚部分、突起部含まず) mm				
質量 ※15	約 1.25kg				
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファスターチャージ対応、動作電圧：90~265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数：50~60 Hz)、サイズ：約 88 x 53.5 x 21 (突起部・コード含まず) mm、約 220g				
消費電力 (通常時) ※16/最大時	約 6.12W / 約 65W				
省エネ基準達成率 ※1	AAA				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ※2	N区 0.021		M区 0.019		M区 0.018
環境関連法規対応	RoHS指令 ※3、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、J-Moss (JIS C0950) ※4、VCCIクラスB ※5 など				
標準バッテリー ※17	リチウムポリマーバッテリー (4セル、56Whr)、高耐久 (充放電回数：1,000回 / ロングライフ)				
バッテリー駆動時間 ※18	JEITA測定法Ver2.0：最大 約12.7時間				後日掲載
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時：50%まで約30分、90%まで約90分				
ソフトウェア	フリップインストール/プリロード ※19 / オフィス ※20 / HP Client Security Suite、HP Support Assistant など				
リカバリメディアキット ※21	なし / リカバリ-USB (Windows10 Pro(64bit) (日本語版) )				
主な添付品 ※22	HP 65W USB Type-C™アダプター、保証書など				
保証期間 ※23	引き取り修理サービス ※24：1年間保証 (パーツ保証、1年間バッテリー保証)、3年間保証/4年保証/5年間保証 (パーツ保証、3年間バッテリー保証) / 出張修理サービス ※25：3年間保証/4年保証/5年間保証 (パーツ保証、3年間バッテリー保証、HD返却不要、翌営業日以降対応) / クロノールフラランディ ※26				

※1 オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ (ファイル、写真など) のバックアップを取ってください。

※2 動作に必要なBIOS/ドライバを提供いたします。全てのバージョン、機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseはリユームシステムではMicrosoft社から購入し、アップグレードするエディションです。Enterpriseのみが持つ機能に関しては提供元のMicrosoft社へお問い合わせください。

※3 1KB (キロバイト) = 1,024 バイトの計算です。1MB (メガバイト) = 1,024^2バイトの計算です。1GB (ギガバイト) = 1,024^3バイトの計算です。

※4 フリップインストール (Cドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして数GB~数十GB割当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要ですが、パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。PCIe M.2 SSD、NVMe仕様のストレージは、ドライバロックセキュリティには対応していません。

※5 1KB (キロバイト) = 1,000バイトの計算です。1MB (メガバイト) = 1,000^2バイトの計算です。1GB (ギガバイト) = 1,000^3バイトの計算です。1TB (テラバイト) = 1,000^4バイトの計算です。

※6 対応プロファイル：GAP、SDAP、SPP、DUN、GOEP、OPP、FTV、SYNC、HCRP、PAN、HID、GAVDP、A2DP、FAX、BIP、HSP、HFP、BPP、VDP、AVRCP

※7 1、SIMカードは本体に搭載されません。4G通話を利用するためには、通話キャリアとの通信契約が必要となります。国内はドコモ、ソフトバンクモバイル、auおよびこれらの通信サービスを利用するMVNO事業者のSIMが利用可能です。2、通信エリアについての情報は対応キャリアが提供する情報をご確認ください。3、SIMカード (NanoSIMカード) は電源OFFの状態でも抜き差しを行ってください。4、通話利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報を確認ください。5、Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTEは通話専用デュアルコアの通信サービスを提供する。通信速度は以下の通りです。●南米LTE FDD: 2100 (Band 21)、1900 (Band 2)、1800 (Band 3)、1700/2100 (Band 4)、850 (Band 5)、2600 (Band 7)、800 (Band 12 lower)、700 (Band 13 upper)、700 (Band 17 lower)、850 (Band 18 lower)、850 (Band 19 upper)、800 (Band 20)、1400 (Band 21)、850 (Band 25)、700 (Band 28)、700 (Band 29 RX only)、2300 (Band 30)、1700/2100 (Band 6) / 4G LTE: 2600 (Band 38)、1900 (Band 39)、2400 (Band 40)、2500 (Band 41)、MHzHSPA+2100 (Band 1)、1900 (Band 2)、1700/2100 (Band 4)、850 (Band 5)、900 (Band 8) MHz※国内で利用されている4G LTE周波数は、海外での利用時は現地SIMカード利用時に有効となります。●通信速度: LTE: 450 Mbps (DL 3CA)、50 Mbps (Upload) / DC-HSPA+: 42 Mbps (Download)、5.76 Mbps (Upload) / HSPA+: 21Mbps (Download)、5.76 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実用速度や同様の結果とならない場合があります。

※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に乾いたような濁り (ドット) や、常時点灯する発熱、明るさの変化などがおこられる場合があります。これは液晶であり得るもので、予めご了承ください。

※9 内蔵プライバシー(スクリーン)機能。ワンタッチで左右から見たスクリーンを白濁させ、ビジュアルハンキング (盗み見られる機密情報の漏えい) を防止できます。

※10 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートを依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※11 WWANモデル以外には機能しません。

※12 NFCは一部モデルで開発したFelCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するモデルウェア「FelCa Device Plug-in」の提供は予定していません。よって本モデルウェアが必要となるユースケース (PaSoRiの代わりに内蔵NFC ICを利用) には対応していません。

※13 これらのソフトウェアはインストールされません。http://www.hp.com/go/management からダウンロード適用することが可能です。

※14 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。Secure Eraseより、ストレージのすべてのデータを消去が可能です。リサイクル・廃棄時にSecure Eraseのデータ消去を推奨します。

※15 構成により異なります。

※16 ACアダプターを使用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動された状態で測定。

※17 バッテリーパックの取付方法以外で実施していただき、バッテリーパックの中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置などは故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。また本製品のバッテリーはユーザーが簡単に交換できるタイプではありません。

※18 バッテリー駆動時間は動作環境、システム設定により変動します。実際の駆動時間はの値より短くなる場合があります。

※19 保証およびサポートは、その製品からの提供となります。また本製品のソフトウェアはユーザーが簡単に交換できるタイプではありません。

※20 Microsoft® Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合はマニュアルに記述されている手順に従ってください。Office 2016プリインストールモデルをご購入いただくOffice Premiumがプリインストールされた状態で出荷されます。このため、別途インストールが必要となります。詳細は各製品のインストールガイドをご覧ください。インストール後にはインターネット接続が必要となります。電圧でのインストール認証はできません。

※21 ストレージ換装時にはリカバリメディアが必要となります。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit

※22 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※23 標準保証期間後は有償のサービス提供となります。パーツ保証は修理サービスと同じ期間提供いたします。バッテリー保証は障害時のみ対象です。(消耗は対象外です。)

※24 お客様ごとの希望の場面に引き取り扱い、修理後送返するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※25 障害発生時の修理費は別途サービスオプションでご利用になる場合、その旨の告知がされている必要があります。保証内容は、コンピュータの高価、またはバッテリーパック、キーボード、マウス、通常の温度や湿度などの環境下、および1日8時間以内、1ヶ月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命製品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品の仕様および添付品は予告なく変更になる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアは、市販のソフトウェアと同様、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアのマニュアルの中にはソフトウェアのヘルプ機能でそれを提供しているものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアのインストール・ヘルプ詳細機能に関しては、HPまたはHP認定サービス業者により提供されます。また一部機能に制限が生じる場合があります。●添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれ以外のソフトウェアからの提供となります。●ソフトウェアによっては、本体にヘルプ機能が必要となりますので、ご購入時は予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/UNIXなどと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本ソフトウェアで実行できないものがあります。ご購入には本ソフトウェアおよび周辺機器の販売元とご確認ください。●市販ソフトウェアによってはシステム機能を設定できない場合があります。●弊社は自らのプログラム、データまたはプログラムを複製または改変する権利を放棄し、責任を負いません。また、保証時にはハードウェアが交換されるものとします。●誤作動や故障などにより、本ソフトウェアの記憶の消去・消失する場合がありますが、これによる損害などの責任は弊社では一切負いませんのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●3Dドラッグパッドの衝撃耐、耐湿性能、無塵耐、無故障を保証するものではありません。●JEITA測定法は、社団法人電子情報技術産業協会が制定したノートPC共通の「3Dドラッグパッド」に対して行います。3-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://jp.ext.hp.com/notebooks/business/eco/ をご覧ください。


※26 一般財団法人 VCCI協会基準

※27 環境条件 (動作時)：温度0~35℃、相対湿度10~90% (ただし、結露しないこと)。(非動作時)：温度-20~60℃、湿度>=95% (ただし、結露しないこと)。

【ビジネスPC共通注記】

●使用状況により本体底面、パーメレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプター・表面、バッテリーパックなどがあります。長時間ひざ・膝のうすで使したり、高温時に触れていたり、周囲から強い熱にさらすことにより、低温やけどの恐れがあります。●ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の無線LANは国内法の電波法に基づいています。IEEE802.11a規格による通信電波により屋外の使用が禁じられています (屋外の利用)。また、海外で無線LANを使用する場合は、その国の認可が得られている必要があります。●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品に交換の必要が来ます。これにより限定される場合があります。●電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス、通常の温度や湿度などの環境下、および1日8時間以内、1ヶ月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命製品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品の仕様および添付品は予告なく変更になる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアは、市販のソフトウェアと同様、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアのインストール・ヘルプ機能でそれを提供しているものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアのインストール・ヘルプ詳細機能に関しては、HPまたはHP認定サービス業者により提供されます。また一部機能に制限が生じる場合があります。●添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれ以外のソフトウェアからの提供となります。●ソフトウェアによっては、本体にヘルプ機能が必要となりますので、ご購入時は予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/UNIXなどと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本ソフトウェアで実行できないものがあります。ご購入には本ソフトウェアおよび周辺機器の販売元とご確認ください。●市販ソフトウェアによってはシステム機能を設定できない場合があります。●弊社は自らのプログラム、データまたはプログラムを複製または改変する権利を放棄し、責任を負いません。また、保証時にはハードウェアが交換されるものとします。●誤作動や故障などにより、本ソフトウェアの記憶の消去・消失する場合がありますが、これによる損害などの責任は弊社では一切負いませんのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●3Dドラッグパッドの衝撃耐、耐湿性能、無塵耐、無故障を保証するものではありません。●JEITA測定法は、社団法人電子情報技術産業協会が制定したノートPC共通の「3Dドラッグパッド」に対して行います。3-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hitachi.com/Prod/comp/OSD/pc/businessprod/attention/index.html をご覧ください。●使用時間を長くするため、バッテリー駆動を使用する場合はディスプレイの明るさをおさめます。

## 各部名称



1. 内蔵マイク
2. IRカメラ
3. Webカメラ
4. HDMIポート
5. ナノセキュリティロックケーブル用スロット
6. USB Type-C™ポート (Thunderbolt™)
7. USB Type-C™ポート (Thunderbolt™)
8. 音量ボタン
9. 指紋認証センサー
10. タッチパッド  
近距離無線通信 (NFC)

11. USB 3.1ポート (パワーオフUSB充電対応)
12. ステレオヘッドフォン/マイクコンボジャック
13. 電源ボタン
14. Nano SIMカードスロット

## オプション製品

電源	HP 65W USB-C パワーアダプター G2

アクセサリ	HP ビジネスUSBレーザーマウス
	USB光学式小型マウス
	HP Active Pen with App Launch (デジタイザーペン)

### パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

### 青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」\* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。\* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

### 無線機器の使用に関するご注意

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品 (内蔵無線LAN、Bluetooth®など) をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故などの原因となるおそれがあります。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



### 安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

## 製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12  
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)