

多彩な機能を搭載しながらコストパフォーマンスを追求した  
15.6型液晶搭載の薄型A4ノートPC

## HP 250 G7



厚さ約23mmの薄型ボディに、DVDライタードライブやLANポート（RJ45）を搭載。SDカードリーダー、HDMIポート、USBポートなど多彩なI/Oポートに加え、テンキーやマルチタッチ対応タッチパッドなど、多彩な機能を搭載しながらコストパフォーマンスを追求したモデルです。

### SSD (Solid State Drive)搭載モデルを用意

大容量のHDD（Hard Disk Drive）搭載モデルに加えて、SSD搭載モデルを用意しました。SSD搭載モデルではオペレーティングシステム（OS）の高速起動などシステム全体のキビキビした動作を実現します。

### DVDライターを内蔵

厚さ約23mmの本体側面には、DVDの読み込みと書き込みに対応したDVDライターを内蔵。外出先でのデータの受け渡しに外付けのドライブが不要です。



### テンキー搭載

キー操作が快適な1.5mm以上のキーストローク、18.7mmのキーピッチのキーボードにテンキーを搭載することで表計算など数値の入力が容易になります。



### 安心の保証内容

お客さまのご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送する引き取り修理サービスと保証期間中の故障部品について無償交換をするパーツ保証を標準で1年間ご提供。交換により取り外されたストレージ（ハードドライブ:HD(注1))にお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

(注1)ハードドライブにはHDDおよびSSDなどが含まれます。

### 日立の導入支援サービス

(PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

#### ■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

#### ■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

#### ■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

#### ■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。

# HP 250 G7

は注文仕様生産により選択可能な項目です

製品名		HP 250 G7	
オペレーティングシステム (OS)	Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版) ※1		
動作可能OS ※2	Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise		
プロセッサ ※3	インテル® Celeron® N4000 プロセッサ (2コア、4MBキャッシュ、1.10~2.60 GHz)	プロセッサに内蔵	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサ (4コア、6MBキャッシュ、1.60~3.90 GHz)
チップセット	プロセッサに内蔵		
メモリ容量(最大容量) ※3	4GB (4GBx1) SO-DIMM DDR4-2400		4GB (4GBx1) / 8GB (4GBx2) SO-DIMM DDR4-2400
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません		
ストレージ ※4 ※5	500GB HDD 5,400rpm (シリアルATA)		500GB HDD 5,400rpm (シリアルATA) / 128GB M.2 SSD (シリアルATA) / 256GB M.2 SSD (PCIe,NVMe)
オプティカルドライブ ※6	DVDライター		
Webカメラ	HP TrueVision HD カメラ (約92万画素)		
ネットワークコントローラー	Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		
無線LAN / Bluetooth®	Realtek 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth® 4.2 Combo (アンテナ数：送信1、受信1) (Wi-Fi準拠)	Realtek 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth® 4.2 Combo (アンテナ数：送信2、受信2) (Wi-Fi準拠)	
無線LANセキュリティ	認証：WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA 認証プロトコル：PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化：64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP		
WWAN	なし		
グラフィックタイプ	インテル® UHD グラフィックス600 (プロセッサ内蔵)	インテル® UHD グラフィックス620 (プロセッサ内蔵)	
ディスプレイタイプ ※7 (液晶表示最大解像度/表示色)	15.6型ワイド (16 : 9) HD (1,366x768ドット) TFTカラー (最大1,677万色)、LEDバックライト、非光沢		15.6型ワイド (16 : 9) フルHD (1,920x1,080ドット) TFTカラー (最大1,677万色)、LEDバックライト、非光沢
外部ディスプレイ ※8	HDMI		
ポインティングデバイス	タッチパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット ※9	SDカードリーダー x1 (SD/SDHC/SDXC対応) ※10		
キーボード	キーピッチ：18.7×18.7mm、キーストローク：1.5~1.7mm、JIS標準準拠、OADG準拠配列、テンキー		
インターフェイス	USB3.1ポートx2、USB2.0ポートx1、HDMIポート (v1.4b) x1、ステレオヘッドフォン/マイクコンボジャックx1、ネットワークポート (RJ45) x1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー		
セキュリティ機能	セキュリティロック ケーブル用スロット		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	なし		
変換アダプター	なし/HDMI to VGA変換アダプター		
サイズ (WxDxH)	約 376 x 246 x 22.5 (最厚部分、突起部含まず) mm		
質量 ※11	約 1.78kg		約 1.78kg
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター (3ピン、動作電圧：100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数：50-60 Hz)		
消費電力 (通常時 ※12/最大時)	約 9W / 約 45W		
省エネ基準達成率 ※13	77%		80%
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準) ※14	11区分 25.3kWh/年		
環境関連法規対応	RoHS指令 ※4、国際エネルギースタープログラム、J-Moss (JIS C0950) ※5、VCCIクラスB ※6など		
標準バッテリー ※13	リチウムイオンバッテリー (3セル、41Whr、高耐久性)		
バッテリー駆動時間 ※14	約9.7時間 (JEITA測定法Ver2.0) / 最大 約12時間 (MobileMark2014)		
バッテリー充電時間	約2.5時間 (電源OFF時/スリープ時)		
ソフトウエア	プリインストール/プリロード ※15 オフィス ※16	HP Support Assistant など なし / Microsoft® Office Personal 2019	
リカバリメディアキット ※17	なし/あり		
主な添付品 ※18	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書など		
保証期間 ※19	引き取り修理サービス ※20：1年間保証 (パーツ保証、1年間バッテリー保証) / 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、3年間バッテリー保証) 出張修理サービス ※21：3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、3年間バッテリー保証、HD返却不要、翌営業日に対応対応) グローバルワランティ ※22		

- ※1 オペレーティングシステムのインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ (ファイル、写真など) のバックアップを取ってください。
- ※2 動作に必要なBIOS/ドライバを提供いたします。全てのバージョン/機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseはボリュームライセンスをMicrosoft社から購入し、アップグレードするエディションです。Enterpriseのみが持つ機能に関しては提供元のMicrosoft社にお問い合わせください。
- ※3 1KB (キロバイト) = 1,024 バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024×2 バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024×3 バイトの計算値です。
- ※4 ブライズパーティション (CDドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして約30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。PCIe M.2 SSDのストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
- ※5 1KB (キロバイト) = 1,000 バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000×2 バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000×3 バイトの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000×4 バイトの計算値です。
- ※6 DVD-RAMメディアの使用はできません。カードリッジではないタイプを含む。コンパクトローコストなどの音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。 CPRM (Content Protection for Recordable Media) の著作権保護機能には対応しておりません。8cmのオプティカルディスクはオプティカルドライブに挿入できません。挿入するとコンピューターが損傷する可能性があります。  
【書き込み速度】 DVD-R/DVD+R 最大8倍速、CD-R、CD-R 最大24倍速  
【読み込み速度】 DVD-RW / DVD+R (2層式) 最大6倍速、DVD+R / DVD+RW 最大8倍速、CD-R 最大10倍速、CD-RW 最大24倍速
- ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する表示、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレイトに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度 / リフレッシュレイトがある場合があります。
- ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- ※10 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましては こちらのサイトをご覧ください。 (<http://panasonic.jp/sd/>)
- ※11 構成により異なります。
- ※12 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※13 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置などは故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。
- ※14 バッテリー駆動時間は動作環境、システム設定により変動します。実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。
- ※15 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。
- ※16 Microsoft® Office 2019はMicrosoft® Storeアプリ版がプリインストールされています。Microsoft® Officeはインストールディスクは付属しません。インストール方法はMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※17 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。 <http://www.hp.com/jp/recoverykit>  
リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションおよびドライバ/DVDメディアは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアおよびドライバをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。 <http://www8.hp.com/jp/ia/support-drivers.html>  
ストレージ交換またはフォーマット時には、お客様にてリカバリメディアキットによるOSの再インストールが必要となります。
- ※18 添付品は予告なく変更になる場合があります。
- ※19 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。パーツ保証は修理サービスと同じ期間提供いたします。バッテリー保証は障害時のみ対象です。(消耗は対象外です。)
- ※20 お客さまご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※21 障害連絡受付の翌営業日よりさらにサービスマンがお伺いして修理します。
- ※22 グローバルワランティ (海外でのサポート) は、HPまたはHP認定サービス業者により提供されます。グローバルワランティは国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- ※1 2022年度基準の省エネ基準達成率。表示値=100%以上110%未満、AA=110%以上140%未満、AAA=140%以上、100%未満の場合は%で表示しています。
- ※2 エネルギー消費効率とは、JIS C6263 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。
- ※3 HP社の最大構成で測定・算出された値に基づいています。
- ※4 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に对应しています。
- ※5 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 <http://jp.ext.hp.com/notebooks/business/eco/> をご覧ください。
- ※6 一般財団法人 VCCI協会基準

※ 環境条件 (動作時) : 温度0~35℃ (光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃ (光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。  
(非動作時) : 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。

【ビジネスPC共通注意】  
●使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ、インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・膝のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風口から風が出ることにより、低温やけどの恐れがあります。●AC電源、無線LANは、日本国内の電圧に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の内部無線LANは国内法の電波法に基づいています。IEEE802.11g規格による通信は、電波により屋外の使用が禁じられています (密閉のみ)。また、海外で無線LANをご使用になる場合、その国の認可されている必要があります。認定モデルは、コンピュータの高周波、またはバッテリー内に搭載されています。●本製品には寿命保証が使用されています。寿命保証には次の条件があります。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95、Windows® 98、Windows NT® Workstation 4.0、Windows® 2000、Windows® XP、DOS/Windowsと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本ソフトウェアで使用できないものがあります。ご購入には必ずソフトウェアおよび周辺機器の発売元までご確認ください。●市販ソフトウェアによってはシステム機能を設定できない場合があります。●当社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものと、誤操作や故障などにより、本ソフトウェアの記憶内容が変化、消失する場合がございますが、これにより損害または責任は当社では一切負いません。●保証書は大切に保管してください。●3Dプリンターへの前駆体、前置性能は、無保証 / 無故障を保証するものではありません。●JEITA測定法は、社団法人電子情報技術産業協会が制定したノートPC共通の「ラップトップ動作時間測定法 (Ver2.0)」です。詳細はJEITAホームページ <http://jeita.or.jp/mobile/> をご覧ください。●バッテリーパックの注意事項は、 <http://www.hitachi.com/jp/Prod/comp/OSD/bpc/business/product/attention/index.html> をご覧ください。●使用時間を長くするため、バッテリー駆動を使用する場合はディスプレイの明るさを下げてください。

## 各部名称



1. 内蔵マイク
2. 内蔵カメラ
3. 電源ボタン
4. タッチパッド
5. SDカードリーダー
6. USB 2.0ポート
7. DVDライター
8. セキュリティロックケーブル用スロット

9. 電源コネクタ
10. ネットワークポート (RJ45)
11. HDMIポート
12. USB3.1ポート
13. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック

## オプション製品

アクセサリ	HP ビジネスUSBレーザーマウス

## パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

## 青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」\* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。\* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

## 無線機器の使用に関するご注意

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品（内蔵無線LAN、Bluetooth®など）をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故などの原因となるおそれがあります。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



## 安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

## 製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12  
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・当社休日を除く）