

HP 250 G7/CT Refresh Notebook PC

オペレーティングシステム※1	Windows 10 Pro (64bit)		
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ N4020 (2コア, 4MBキャッシュ, 1.10 GHz- 2.80 GHz)	インテル® Core™ i3-1005G1 プロセッサ (2コア, 4MBキャッシュ, 1.20 GHz- 3.40 GHz)	インテル® Core™ i5-1035G1 プロセッサ (4コア, 6MBキャッシュ, 1.00 GHz- 3.50 GHz)
メモリ※2	DDR4-2400 4GB (4GB×1)	DDR4-2666 4GB (4GB×1) / 8GB (8GB×1) / 16GB (8GB×2)	
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません		
ストレージ※3 HDD / SSD	500GB / 1TB HDD 5400rpm (SATA)	500GB / 1TB HDD 5400rpm (SATA), 128GB M.2 SSD (SATA-3), 256GB/512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	
オプションドライブ※4	DVD-ROM / DVDライター / DVDスーパーマルチ		
Webカメラ	HP TrueVision HD Camera (約92万画素)		
ネットワークコントローラ	Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		
無線LAN / Bluetooth	なし / Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) and Bluetooth® 4.2 Combo (アンテナ数: 送信1、受信1) (W-Fi準拠) / Realtek 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth® 5.0 Combo (アンテナ数: 送信2、受信2) (W-Fi準拠)		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPA2 / 認証プロトコル: 802.1X EAP-TLS, 802.1X EAP-TTLS/MSCHAPv2, 802.1X PEAPv0/MSCHAPv2 / 暗号化: 64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP		
グラフィックスタブ	インテル® UHD グラフィックス 600	インテル® UHD グラフィックス	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5	15.6インチワイド (16:9) HD液晶ディスプレイ (非光沢, 1366×768ドット, 220cd/m², 最大1677万色)	15.6インチワイド (16:9) HD液晶ディスプレイ (非光沢, 1366×768ドット, 220cd/m², 最大1677万色), LEDバックライト / 15.6インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ (非光沢, 1920×1080ドット, 220cd/m², 最大1677万色) ※5、LEDバックライト	
外部ディスプレイ※6	HDMI (v1.4b)		
ポイントングデバイス	タッチパッド (マルチタッチジェスチャー対応)		
ワンタッチキー	なし		
拡張カードスロット※7	SDカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応) ※8		
キーボード	キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OAG準拠配列、テンキー		
インターフェイス	USB3.1 (Gen 1)ポート×2、USB2.0ポート×1、HDMIポート (v1.4b)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート (RJ45)×1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク		
セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット (Mini Saver 3 x 7mm 互換) ※当該スロットに合うHP純正オプションはございません		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	なし		
サイズ (幅×奥行×高さ)	376 x 246 x 22.5 mm		
質量※9	約1.78kg		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター (3ピン)、動作電圧: 100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz		
消費電力 (通常時※10 最大時)	約9W / 45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※11	11区分 25.3kWh/年(77%)	11区分 25.3kWh/年(80%)	11区分 25.3kWh/年(80%)
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ※11、PCグリーンラベル (★ ★ Ver.13) ※11		
標準バッテリー※11	リチウムイオンバッテリー (3セル, 41Whr、高耐久性 (ロングライフ))		
バッテリー駆動時間※12	Mobilemark2014測定時: 最大 約12時間 JEITA測定法Ver2.0: 約9.7時間		
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 約2.5時間		
ソフトウェア	フリンストール/プリロード※13 オプス	HP Support Assistant等 なし / Microsoft Office Personal 2019 / Microsoft Office Home & Business 2019 / Microsoft Office Professional 2019	
リサイクルラベル	なし / あり		
リカバリメディア※14	なし / あり		
主な添付品※15	スマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※16	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※18		

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 いずれも日本語版となります。

※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。

※3 プライマリパーティション (ドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 DVD-ROMはインテル® Core™ 3系選択時のみ利用可能です。
DVDライターはスーパーマルチドライブからDVD-RAM対応、書き込み機能がなくドライブとなります。DVD-RAMメディアの使用はできません (カートリッジではないタイプを含む)。コピーコントロールCD (CDDA) と一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPM (Content Protection for Recordable Media) の著作権保護機能には対応していません。
8mmのオプションドライブはオプションドライブに挿入できません。挿入するとコンピューターが損傷する可能性があります。

DVDメディアの容量
<書込> DVD-RAM 最大5倍速、DVD-RW/DVD-R (2層式) 最大6倍速、DVD-R/DVD-RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速
<読み込> DVD-RAM 最大5倍速、DVD-RW/DVD-R 最大8倍速、CD-RW/DVD-R 最大24倍速
DVDライター
<書込> DVD-RW/DVD-R (2層式) 最大6倍速、DVD-R/DVD-RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速
<読み込> DVD-RW/DVD-R 最大8倍速、CD-RW/DVD-R 最大24倍速

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない (黒画 (ドット)) や、常時点灯する黒画、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは数値ではありませんので、予めご了承ください。

※6 7.68 HD液晶ディスプレイにつきましては、構成により250cd/m²が掲載されることがあります。

※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度/リフレッシュレートがある場合があります。

※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※9 SDメモリーカードの動作保証機能には対応していません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。(https://panasonic.jp/sd/)

※10 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※11 バッテリーバックアップは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーバックアップは中に入れてください。バッテリーバックアップに衝撃を与えないでください。バッテリーバックアップを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーバックアップは消耗品です。

※12 バッテリー駆動時間は動作環境 (システム設定) により変動します。

※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。フリンストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※14 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit

※15 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※17 お客様のご希望の場所に引取り、修理後送るサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※18 地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※19 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上、但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年度基準)

※20 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、Webサイト http://www.hp.com/jp/greenlabelEをご覧ください。

※21 PC3R1 PCグリーンラベル制度の審査基準 (Ver.13) を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.hp.com/jp/greenlabelEをご覧ください。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※22 環境条件 (動作時): 温度0~35°C (光ドライブ非書き込み時)、温度5~35°C (光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~+3048m (移動時時): 温度-20~60°C、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~+12192m。

※23 使用状況により本体発熱、バームヒート部、各種ネットワークインターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、肌荒れや火傷の恐れがあります。