

薄さ・軽さとコストパフォーマンスを両立した
13.3型スタンダード・モバイルPC

HP ProBook 430 G3/CT Notebook PC



最厚部21mm、質量約1.5kgの薄型軽量ボディに13.3型ディスプレイを搭載したHP ProBook 430 G3 Notebook PC。外部ディスプレイポートやスマートなキータッチのキーボード、最大約5.4時間^{注1}駆動するバッテリーを備え、使いやすさを追求しています。Windows® 10 Proや第6世代インテル® Core™ プロセッサを採用。また、HP Client Securityによりセキュリティ機能の一元管理の容易化を図るとともに、HP 3Dドライブガードにより振動や落下などから大切なデータをしっかり保護します。

注1 JEITA2.0測定法

省電力タイプのプロセッサを採用

省電力タイプの第6世代インテル® Core™ プロセッサを搭載。微細化技術によりオフィス機器の省電力化の促進と高いレベルの処理性能を両立しています。また、コストパフォーマンスに優れたインテル® Celeron® プロセッサもご用意しております。

Microsoft Windows® 10 Pro対応

起動が速く、セキュリティも強固なオペレーティングシステムMicrosoft Windows® 10 Proを搭載。Snap機能や仮想デスクトップを活用していくつもの作業にスマートに対応できます。ダウングレード権を使用したWindows® 7 Professional (32/64bit) プリインストールモデルもお選びいただけます。

小型・軽量で持ち運びやすいACアダプターを採用

ProBook 400 G3シリーズのACアダプターは、PCに接続するDCコネクタの形状を従来のストレートタイプからL字タイプに変更しています。従来製品（ProBook 400 G2シリーズ）に対してPC側面の省スペース化（6cm～8cm程度）を実現しています。

キーボード入力の快適性を向上

タイピング時の静粛性を向上させるとともに、反発力がすべてのキーで均一になるように反発係数をチューニングし、心地よいタイプフィールを実現しています。

日立の導入支援サービス

（PC導入時にご契約いただく有償サービスです）

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるビジネスPCの製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



HP ProBook 430 G3/CT Notebook PC

※は注文仕様生産により選択可能な項目です

製品名		HP ProBook 430 G3/CT Notebook PC	
オペレーティングシステム	Windows® 7 Professional (32bit)プリインストール(Windows® 10 Proダウングレード) (日本語版) ※1 Windows® 7 Professional (64bit)プリインストール(Windows® 10 Proダウングレード) (日本語版) ※1 Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版)		
動作可能OS ※2	Windows® 7 Professional / Windows® 7 Enterprise / Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise		
プロセッサ ※3	インテル® Celeron® プロセッサ 3855U (2MBキャッシュ、1.6GHz)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ (3MBキャッシュ、2.3GHz)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサ (3MBキャッシュ、2.3-2.8GHz)
チップセット	プロセッサ内蔵		
メモリ容量(最大容量) ※3 ※4	PC4-17000(2,133MT/s) : 4GB (4GB×1) / 8GB (8GB×1) / 16GB (8GB×2) (最大16GB) 2 SO-DIMMソケット(1ソケット/2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピン SO-DIMM)		
メモリスロット	500GB HDD 7,200rpm / 1TB HDD 5,400rpm 内蔵 (シリアルATA、S.M.A.R.T.機能対応、HP 3Dドライブガード対応※7) / 128GB M.2 2280 SSD (シリアルATA) / 256GB M.2 2280 SSD (シリアルATA)		
ストレージ ※5 ※6	なし		
オプティカルドライブ	720p HD Webカメラ (静止画像: 92万画素、動画: 92万画素、固定焦点レンズ)		
Webカメラ	Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		
ネットワークコントローラー	Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		
無線LAN / Bluetooth	なし / インテル® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 ※8 (アンテナ数: 送信2、受信2)(Wi-Fi準拠、CCX準拠)		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPAおよびWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bitおよび128-bit WEP、AES-CCMP		
グラフィックスタビ	インテル® HDグラフィックス510 (プロセッサ内蔵)	インテル® HDグラフィックス520 (プロセッサ内蔵)	
ビデオメモリ ※3	最大1,696MB (メインメモリと共有) (メインメモリ4GB搭載時)		
ディスプレイタイプ ※9 (液晶表示最大解像度/表示色)	13.3型ワイド (16:9) HD (1,366×768ドット) TFTカラー (最大1,677万色)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ ※10	アナログRGB ミニD-sub15ピン: 最大2,048×1,536、60Hzリフレッシュレート、最大1,677万色 HDMI: 最大4,096×2,160、24Hzリフレッシュレート、最大7チャンネルオーディオ、最大1,677万色		
ポインティングデバイス	タッチパッド (ジェスチャー対応、オン/オフ機能付)		
ワンタッチキー	音量オン/オフボタン、無線オン/オフボタン ※11		
拡張カードスロット ※12	メモリアカードリーダー ×1 (SD/SDHC/SDXC対応) ※13		
キーボード	HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列		
マウス	USBレザーマウス		
インターフェイス	USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×1 (Powered USB)、HDMIポート (1.4) ×1、外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、コンポステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート (RJ45) ×1		
オーディオ機能	DTS Studio Sound™ (ノイズキャンセリング機能付き)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク		
マネジメント機能	パワーマネジメント機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LANなど		
セキュリティ機能	HP Client Security Software、セキュリティロックケーブル用スロット		
セキュリティチップ	TPM1.2準拠 (Windows® 7 Professional プリインストールモデル) / TPM2.0準拠 (Windows® 10 Pro プリインストールモデル)		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H) 質量 ※14	約 326×234×21 (最厚部、突起部含まず) mm 4セルリチウムイオン電池搭載時: 約1.5kg		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター (2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧: 90-265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz、約185g、約40×95×26mm (突起部・コード含まず) 約12W/約45W		
消費電力 (通常時 ※15) 最大時) 省エネ基準達成率 ※1	AAA		
エネルギー消費効率 (2011年度基準) ※2	M区分 0.043	M区分 0.030	
各種規格適合	RoHS指令 ※3、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、J-Moss (JIS C0950) ※4、PCグリーンラベル (★★★ Ver.13) ※5、VCCI ※6		
標準バッテリー ※16	リチウムイオンバッテリー (4セル、44Whr)		
バッテリー駆動時間 ※17	約5.4時間 (JEITA2.0測定法)		
バッテリー充電時間	約3時間 (電源オフ時 / オン時)		
ソフトウェア	プリインストール/ プリロード ※18 オフィス ※19	HP Client Security Manager、HP Support Assistantなど なし / Microsoft® Office Personal 2016 / Microsoft® Office Home & Business 2016 / Microsoft® Office Professional 2016 Windows® 10 Pro (64bit) : ドライブ/DVDは標準で付属しません。OS DVDはCTOオプションでご選択となります。 Windows® 7 Professional 32bit (Windows® 10 Pro からのダウングレード権を使って入手可能) Windows® 7 Professional 64bit (Windows® 10 Pro からのダウングレード権を使って入手可能) Windows® 10 Pro用リカバリメディア (OS DVD、ドライブ/DVD)、 Windows® 7 Professional 32bit用 DVD、Windows® 7 Professional 64bit用 OS DVD、 Windows® 7 Professional (32bit/64bit) 共通ドライバ/DVD	
リカバリメディアキット ※20	なし		
付属品 ※21	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書など		
保証期間 ※22	1年間保証/3年間保証/4年間保証/5年間保証 (引き取り修理サービス ※23、パーツ保証)		


グローバルワランディ ※24

- ※1 システムはWindows® 10 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows® 7 Professionalソフトウェアおよびプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびプリインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ (ファイル、写真など) のバックアップを取ってください。
- ※2 動作に必要なOSドライバを提供いたします。全てのバージョン・機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseはボリュームライセンスをMicrosoftから購入し、アップグレードするでインストール。Enterpriseのみが持つ機能に関しては提供元のMicrosoftへお問い合わせください。
- ※3 1KB (キロバイト) = 1,024 バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024^2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024^3バイトの計算値です。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。この値はHPが製造および販売するコンピュータに特有の制限ではありません。32ビットオペレーティングシステムおよび64ビットオペレーティングシステムとの違いは、本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを別けて転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってDDR4-2400 PC4-19200のメモリが搭載されることがあります。メモリは2133MT/sまでのポートになります。
- ※4 32ビットオペレーティングシステムでは利用可能な最大メモリが4GBに制限されます。また、4GBの中からPCI Expressなどのメモリ領域を確保するために、4GB全体の領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。この値はHPが製造および販売するコンピュータに特有の制限ではありません。32ビットオペレーティングシステムおよび64ビットオペレーティングシステムとの違いは、本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを別けて転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってDDR4-2400 PC4-19200のメモリが搭載されることがあります。メモリは2133MT/sまでのポートになります。
- ※5 1KB (キロバイト) = 1,000/1バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000^2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000^3バイトの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000^4バイトの計算値です。
- ※6 プライマリパーティション (ドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして16GB前後 (Windows 7/Windows 7 Professional) / 36GB前後 (Windows 10/Windows 10 Pro) のパーティションが必要となります。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更する場合は、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。
- ※7 内蔵HDDを衝撃吸収材で包み込んだうえで、さらに3Dエッジセンサーを搭載。ディスプレイが開いている状態では、全方位への落下を検出し、自動的にLCDヘッドを低速リフトアップして落下を軽減し、ディスプレイを閉じると同時に液晶パネルを自動的に保護します。
- ※8 対応プロファイル: GAP、SDAP、SPR、DUN、GOEP、OPF、FTP、SVC、HCRP、PAN、HID、GAVDP、A2DP、FAX、BIP、HSP、HFP、BPP、VDP、AVRCP
- ※9 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのわずかながら発生する場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※10 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できる解像度、リフレッシュレートがある場合があります。
- ※11 無線接続モードでのみ稼働
- ※12 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- ※13 SDメモリアダプターの動作保証機能には対応していません。SDメモリアダプターのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリアダプターのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。
- ※14 構成により異なります。
- ※15 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※16 バッテリーバックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーバックは火の中に入れてください。バッテリーバックに衝撃を与えないでください。バッテリーバックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置などは故障の原因となりますので避けてください。バッテリーバックは消耗品です。
- ※17 バッテリー駆動時間動作環境・システム設定により変動します。
- ※18 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更になる場合があります。
- ※19 Microsoft® Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同様のマニュアルにしたがってください。Office2016プリインストールモデルをご購入いただくOffice Premiumがプリインストールされた状態でお届けされます。このため、別売のOffice Premiumと表示されますがサポートアップを要しないことをご購入いただいた製品となります。Office2016はライセンス認証を行うにはインターネット接続が必要となります。電話でのライセンス認証はできません。
- ※20 本製品のリカバリメディアには製造直前にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアの使い方は、必要に応じてサポート＆ドライバペーパーよりソフトウェアダウンロード、インストールして利用することが可能です。 <http://www.hp.com/jp/3p/support-drivers.html> HDD換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要となります。リカバリメディアは日本HPリカバリメディア販売窓口で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/recovery/>
- ※21 添付品は予告なく変更になる場合があります。
- ※22 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※23 保証内容は製品に付属する保証書に準じます。
- ※24 グローバルワランディ (海外でのサポート) は、HPまたはHP認定サービス業者による提供されます。グローバルワランディは、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- ※1 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示語A-A達成率100%以上200%未満、AA-A達成率200%以上500%未満、AAA-A達成率500%以上となります。100%未満達成率は%を示しています。
- ※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたエネルギー消費効率 (GTOPS) を除いたものです。
- ※3 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。
- ※4 J-Mossグリーンマークは製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアの使い方は、必要に応じてサポート＆ドライバペーパーよりソフトウェアダウンロード、インストールして利用することが可能です。
- ※5 PC3R [PCグリーンラベル制度] の省エネ基準 (Ver.13) を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。環境性能レーティング (星マーク) とは、追加項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※6 一般財団法人 VCCI 適合基準
- ※7 環境条件 (動作時) : 湿度0~35℃ (光ドライブ非書き込み時)、湿度5~35℃ (光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (ただし、結露しないこと)。(非動作時) : 湿度20~60℃、湿度5~95% (ただし、結露しないこと)。

【ビジネスPC共通注記】

- 使用状況により本体表面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・膝のうえで使用したり、高温部に触れたり、通風孔の風が当たることにより、低温やけどの恐れがあります。●ACコード、無線LANは、日本国の法令に基づき製造した日本国内向け仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の無線LANは国内の電波法に基づいています。IEEE802.11規格による通信は、電波法により国の使用が許可されています。(国内のみ)。また、海外で無線LANを使用する場合は、その国の認可が必要となります。認証レベルは、コンピュータの画面、またはバッテリー内に貼付されています。●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品は次の寿命が示されていますが、さらに異なる場合があります。●電源供給装置、ディスプレイ、ハードディスクドライブ、プロセッサ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス。運搬の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1か月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品の仕様および添付品は予告なく変更になる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェア、市販のソフトウェア商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。●ソフトウェアのインストール・添付ソフトウェアのインストール・添付ソフトウェアの詳細情報に関しては、予告なく変更されることがあります。また、一部機能に制限が生じる場合があります。●添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれのソフトウェアベンダーからの提供となります。●ソフトウェアについては、本体以外の保証が適用される場合がありますので、ご購入には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95、Windows® 98、Windows NT® / Workstation 4.0用、Windows® XP®、Windows® Vista® / Vista 64bit用およびWindows® 7 Professional 32bit/64bit用には保証されません。ご購入の際は各ソフトウェアおよび周辺機器の保証にご確認ください。●本ソフトウェアについてはシミュレーション機能は設定できない場合があります。●弊社にはかかる保証が、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失に対する責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本ソフトウェアの記録内容が消失した場合がござります。これによる損害などの責任は当社では一切負いませんのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●3Dソフトウェアの無償提供、無償保証を承諾するものではありません。●JEITA測定法とは、社団法人電子情報技術産業協会が制定したノートPC共通のバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) です。詳細はJEITAホームページ <http://www.jeita.or.jp/mobile/> をご覧ください。●バッテリーパックの注意事項は、<http://www.hitachi.com/jp/Prod/comp/OSD/pc/businesspc/product/attention/index.html> をご覧ください。●使用時間を長くするため、バッテリー駆動を使用する場合はディスプレイの明るさをおさえてください。

各部名称



1. 内蔵マイク
2. Webカメラ
3. ステレオスピーカー
4. 電源ボタン
5. タッチパッド
6. 無線LAN オン/オフボタン (選択時)
7. 音量ミュートボタン
8. 指紋認証センサー
9. 電源コネクタ
10. USB2.0ポート (Powered USB)
11. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
12. メディアカードリーダー
13. USB3.0ポート×2
14. HDMI 1.4ポート
15. 外部ディスプレイポート
(アナログRGB ミニD-sub15ピン)
16. ネットワークポート (RJ45)
17. セキュリティ ロック ケーブル用スロット

オプション製品

メモリ	
4GB DDR4 SDRAMメモリ (2,400MT/s)	
8GB DDR4 SDRAMメモリ (2,400MT/s)	

アクセサリ	
HP ビジネスUSBレーザーマウス	

インテル®第6世代CPUでの動作は2,133MT/sとなります。

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。


無線機器の使用に関するご注意

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品 (内蔵無線LAN、Bluetooth®など) をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故などの原因となるおそれがあります。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)