

設置が簡単、省スペース
日本のオフィス環境に適した液晶一体型オールインワン

HP ProOne 600 G4 All-in-One/CT



省スペース設計で、日本のオフィス環境に適した一台、HP ProOne 600 G4 All-in-One/CT。細やかな位置調整が可能な21.5型ワイド フルHD液晶ディスプレイを採用し、生産性の向上に貢献します。第8世代インテル® Core™ プロセッサを搭載し、高い処理能力を実現しています。ビジネスに求められる機能を十分に満たしつつ、初期導入コストを低減したオールインワンデスクトップPCです。

スマートな設置を可能にする一体型

PC本体とモニターの電源ケーブルが一本化されている液晶一体型モデルのHP ProOne 600 G4 All-in-One/CTは、オフィス内のレイアウト変更などにも柔軟に対応できます。簡単な設置と、シンプルなケーブルマネジメントで、限られたワークスペースを最大限に活用できます。

細やかな位置調整が可能なディスプレイ搭載

モニタ部の機構にはチルト/スイーベル機能、高さ調節機能を備え、使い方に合わせた細やかな位置調整が可能です。生産性の向上と長時間作業時の負荷を軽減します。

第8世代インテル® Core™ プロセッサ搭載

「第8世代インテル® Core™ プロセッサ」（コードネーム：coffeelake）を搭載。一世代前のkabylakeから動作クロック、グラフィックス性能などが強化されています。

安心の保証内容

ProOneシリーズでは、日本全国のサービス拠点からサービスマンが訪問し修理するオンサイトサポートとパーツ保証を標準で1年間ご提供。交換により取り外されたハードディスクドライブにお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

日立の導入支援サービス

（PC導入時にご契約いただく有償サービスです）

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負荷を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



HP ProOne 600 G4 All-in-One/CT

※は注文仕様による選択可能な項目です

製品名		HP ProOne 600 G4 All-in-One/CT		
プリインストールOS	Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版)			
動作可能OS※1	Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise			
プロセッサ※2	インテル® Celeron®G4900T プロセッサ (2.90 GHz/インテル® スマート・キャッシュ2MB)	インテル® Core™i3-8100T プロセッサ (3.10 GHz/インテル® スマート・キャッシュ6MB)	インテル® Core™i5-8500T プロセッサ (2.10 GHz-最大3.50GHz ※3/インテル® スマート・キャッシュ9MB)	
筐体	液晶一体型			
チップセット	インテル® Q370 チップセット			
メモリ容量(最大容量)※2	PC4-21300 (2,666MT/s) : 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) (最大32GB)			
メモリスロット※4	2 SO-DIMMスロット(1スロット / 2スロット占有済み, DDR4 SDRAM(260ピン DIMM)			
ストレージ※5※6	HDD シリアルATA/600(7,200rpm) : 500GB / SSD(Solid State Drive) M.2(NVMe) : 256GB			
メディアカードリーダーライター	SD メディアカードリーダーライター ※7			
オプティカルドライブ※8	DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライタードライブ (9.5mmスリムライン)			
サウンド	Conexant CX3601 codec, 内蔵スピーカー			
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 610	インテル® UHD グラフィックス 630		
ビデオメモリ	メインメモリ (システムメモリ) と共有※9			
標準解像度※10	640 × 480~4,096 × 2,160(デジタル)/1,677万色			
パネルタイプ	21.5型ワイド フルHD 非光沢スクリーン IPS/パネル			
アスペクト比 / 画素ピッチ	16 : 9 / 0.247 mm			
解像度(最大)、表示色(最大)	1,920x1,080(60Hz)、1,677万色			
コントラスト比(最大) / 色域	1000 : 1 / NTSC 比 72 %			
視野角(水平 / 垂直)	178 ° (水平) / 178 ° (垂直)			
最大輝度	250 cd/m ²			
拡張スロット※11	M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN)、M.2 PCIe x4-2230/2280 Combo×1スロット (for storage)			
拡張ベイ※11	外部スリムラインベイ×1、内部2.5インチ×1、外部SDスロット×1			
ネットワークコントローラー※11	インテル® I219LM キガビット ネットワーク コネクशन			
ワイヤレスLAN	なし			
USBポート※12	USB3.1×4(右側面2(1つはチャージングポート)、背面2)、USB 2.0Type-C (右側面1)			
外部ディスプレイ	DisplayPort×1			
その他I/O	左側面	マイク/ヘッドフォン×1		
	背面	なし		
キーボード	USBスリムスタンダードキーボード(OADG準拠 日本語版109Aキーボード)			
マウス	USB光学マウス			
Webカメラ & モニラルマイク	2.0メガピクセル フルHD Webカメラ & マイク (Webカメラ内蔵)			
スピーカー	2W×2内蔵スピーカー(ディスプレイ内蔵)			
Microsoft® Office ※13	なし / Microsoft® Office Personal 2016 / Microsoft® Office Home and Business 2016 / Microsoft® Office Professional 2016 / Microsoft® Office Personal 2019 / Microsoft® Office Home and Business 2019 / Microsoft® Office Professional 2019			
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0		
	セキュリティ機能	HP Sure Start Gen4, HP BIOSphere Gen4, HP Sure Click※14、セキュリティロックケーブル用スロット		
	マネジメント機能	HP Manageability Integration Kit, HP Image Assistant		
インテル® vPro™ テクノロジー	なし			あり
サイズ(W×D×H) / 質量	489.1 x 208.47 x 363.69 (最小) ~473.69 (最大) mm (スタンド部含む・画面直立状態)、約6.57 kg			
角度調整範囲(チルト角/スイベル範囲/高さ調整)	上 : 20°、下 : 5° / 右 : 45°、左 : 45° / 高さ : 110mm			
使用環境 / 動作電圧範囲	温度 10 ~ 35 °C、湿度 10 ~ 90 % / 90 ~ 264 V			
電源ユニット	90W ACアダプター(電源変換効率89%以上)			
消費電力※15(通常 / 最大)	9W / 20W			
国際エネルギースタープログラム	適合			
省エネ基準達成率※2	AAA	対象外 ※16		
エネルギー消費効率(2011年度基準)※3	W区分 0.040	対象外 ※16		
各種規格適合	RoHS指令※4、J-Moss※5、PCグリーンラベル(★★★ Ver.13) ※6			
リカバリメディアキット ※17 ※18	なし / Windows® 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット (日本語版)			
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クワイエットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書等※19			
保証期間 ※20	出張修理サービス : 1年間保証/3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、翌営業日対応※21) 出張修理サービス (HD返却不要) : 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、翌営業日対応※21)			

- ※1 動作に必要なBIOS/ドライバを提供いたします。全てのバージョン・機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseはボリュームライセンスをMicrosoft社から購入し、アップグレードするエディションです。Enterpriseのみが特許機能に関しては提供元のMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※2 1GB (ギガバイト) = 1,024 バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024×2 バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024×3 バイトの計算値です。
- ※3 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
- ※4 増設は1枚位まで可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するために、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。
- ※5 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。
- ※6 1KB (キロバイト) = 1,000バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000×2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000×3バイトの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000×4バイトの計算値です。
- ※7 外部SDスロットを占有します。
- ※8 DVD-ROMドライブ (固定式)
【読みみ速速】DVD-RAM 非対応、DVD-ROM・DVD+R・DVD+RW・DVD-R・DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD-R (2層式) 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速
【DVDライタードライブ (固定式)
【読みみ速速】DVD-RAM 非対応、DVD-ROM・DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD+R・DVD+RW・DVD-R・DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD-R (2層式) 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速
【書きみ速速】DVD-RAM 非対応、DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD+R (2層式) 最大8倍速、DVD+RW・DVD+R・DVD-R 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速
- ※9 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows® 10の場合は最大4GBとなります。
- ※10 解像度および発色数は、接続するモニターの表示能力およびサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
- ※11 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。
- ※12 特記記載が無い場合、USBポートはライブラリコネクタ仕様となっております。Office 2016プリインストールモデルをご購入いただくOffice Premiumがプリインストールされた状態で出荷されます。このため、初回起動時はOffice Premiumと表示されますがセットアップ実施後、ご購入いただいた製品名に変わります。
- ※13 Microsoft® Office 2019はMicrosoft® Storeアプリ版がプリインストールされています。Microsoft® Officeはインストールディスクは付属しません。インストール方法はMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※14 CPUがインテル® Celeron® プロセッサの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。
- ※15 各モデルの最小構成での本体みの測定値です。
- ※16 本製品はプロセッサの適合確認性が1秒につき20万マウスクリック以上のため省エネ法の対象外となります。
- ※17 ストレージ交換またはフォーマット時には、お客さまにてリカバリメディアキットによるOSの再インストールが必要となります。
- ※18 リカバリメディアは日本HPリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/recoverykit>
- ※19 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品からあらかじめインストールされています。
- ※20 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※21 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※22 表中に記載の拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、最小構成時のものです。ご選択いただいた構成により、空数は異なる場合があります。
- ※23 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示語AA=達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の割合は%を表示しています。
- ※24 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合機性能値(GTOPS)で除したものです。
- ※25 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。
- ※26 J-Mossグリーンマークに関する詳細情報は、<http://jip.evt.hp.com/desktops/business/eco/> をご覧ください。
- ※27 PC3R (PCグリーンラベル制度)の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp> をご覧ください。機密性レーティング(星マーク)とは、追加項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

【ビジネスP C共通注記】


- ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の無線LANは国内法の電波法に基づいています。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています(屋内のみ可)。また、海外で無線LANをご使用になる場合、その国の認可が取得している必要があります。●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。(電源供給装置、ディスプレイ(パネル)、ハードディスクドライブ、ディスプレイストライプ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の経年劣化や誤用などの場合下、および1日に5時間以内、1月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品の仕様および添付品は予告なく変更になる場合があります。●プリインストール、添付ソフトウェア、添付ソフトウェア、添付ソフトウェアは、市販のソフトウェア、添付品、マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアのマニュアルの中にはソフトウェアのヘルプ機能でそれを用いているものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアについては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本製品/パソコンで使用できないものがあります。ご購入時には各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社/ソフトウェアによっては移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。●誤操作や誤飲などにより、本製品/パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害などの責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。

HP ProOne 600 G4 All-in-One

各部名称



1. Webカメラ、マイク内蔵
2. 21.5型ワイド フルHD非光沢スクリーン
3. ステレオスピーカー
4. 電源ボタン



5. オプティカルドライブ
6. SD メディアカードリーダーライター
7. USB Type-C™
8. USB 3.1 x 2
9. マイク/ヘッドフォン
10. USB 3.1 x 2
11. DisplayPort
12. ネットワークポート (RJ45)
13. 電源コネクタ

オプション製品

メモリ	4GB DDR4 SDRAMメモリ (2,666MT/s)
	8GB DDR4 SDRAMメモリ (2,666MT/s)
	16GB DDR4 SDRAMメモリ (2,666MT/s)

アクセサリ	USBレーザーマウス
	USB日本語版スタンダードスリムキーボード

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入してインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品（内蔵無線LAN、Bluetooth®など）をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故などの原因となるおそれがあります。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel logo、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名などの固有名称は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）