

設置が簡単、省スペース
日本のオフィス環境に適した液晶一体型オールインワン

HP ProOne 600 G5 All-in-One/CT



省スペース設計で、日本のオフィス環境に適した一台、HP ProOne 600 G5 All-in-One/CT。細やかな位置調整が可能な21.5型ワイド フルHD液晶ディスプレイを採用し、生産性の向上に貢献します。第9世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載し、高い処理能力を実現しています。ビジネスに求められる機能を十分に満たしつつ、初期導入コストを低減したオールインワンデスクトップPCです。

スマートな設置を可能にする一体型

PC本体とモニターの電源ケーブルが一本化されている液晶一体型モデルのHP ProOne 600 G5 All-in-One/CTは、オフィス内のレイアウト変更などにも柔軟に対応できます。簡単な設置と、シンプルなケーブルマネジメントで、限られたワークスペースを最大限に活用できます。

細やかな位置調整が可能なディスプレイ搭載

モニタ部の機構にはチルト/スイーベル機能、高さ調節機能を備え、使い方に合わせた細やかな位置調整が可能です。生産性の向上と長時間作業時の負荷を軽減します。

安心の保証内容

ProOneシリーズでは、日本全国のサービス拠点からサービスマンが訪問し修理するオンサイトサポートと保証期間中の故障部品について無償交換をするパーツ保証を標準で1年間ご提供。交換により取り外されたストレージ(ハードドライブ:HD(注1))にお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

(注1)ハードドライブにはHDDおよびSSDなどが含まれます。

日立の導入支援サービス

(PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負荷を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業(ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など)を行います。

■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



HP ProOne 600 G5 All-in-One/CT

※は仕様書生産により選択可能な項目です

製品名		HP ProOne 600 G5 All-in-One/CT	
プリインストールOS	Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版)		
動作可能OS※1	Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise		
プロセッサ※2	インテル® Celeron®G4930T プロセッサ (3.00 GHz/インテル® スマート・キャッシュ2MB)	インテル® Core™i3-9100T プロセッサ (3.10 GHz-最大3.70GHz※3/インテル® スマート・キャッシュ6MB)	インテル® Core™i5-9500T プロセッサ (2.20 GHz-最大3.70GHz※3/インテル® スマート・キャッシュ9MB)
インテル® vPro™ テクノロジー	-		対応
筐体	液晶一体型		
チップセット	インテル® Q370 チップセット		
メモリ容量(最大容量)※2※4	PC4-21300 (2,666MT/s) : 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) (最大64GB)		
メモリスロット※5	2 SO-DIMMスロット(1スロット / 2スロット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピン DIMM)		
ストレージ※6※7	HDD シリアルATA/600(7,200rpm) : 500GB/1TB、HDD シリアルATA/600(5,400rpm) : 2TB、SSD(Solid State Drive) M.2(NVMe) : 256GB/512GB		
スレーブ※2※6※7	なし/HDD シリアルATA/600(7,200rpm) : 500GB/1TB、HDD シリアルATA/600(5,400rpm) : 2TB		
メディアカードリーダーライター	SD メディアカードリーダーライター※8		
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライタードライブ (9.5mmスリムライン)		
サウンド	Conexant CX3601 codec、内蔵スピーカー		
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® UHD グラフィックス 610	インテル® UHD グラフィックス 630
ビデオメモリ	メインメモリ (システムメモリ) と共有※10		
標準解像度※11	最大 4,096 × 2,160(デジタル)		
パネルタイプ	21.5型ワイド フルHD 非光沢スクリーン IPS/パネル		
アスペクト比 / 画素ピッチ	16 : 9 / 0.247 mm		
解像度(最大)、表示色(最大)	1,920x1,080(60Hz)、1,677万色		
コントラスト比(最大) / 色領域	1000 : 1 / NTSC 比 72 %		
視野角(水平 / 垂直)	178 °(水平) / 178 °(垂直)		
最大輝度	250 cd/m ²		
拡張スロット※1	M.2 PCIe x1-2230x1スロット(for WLAN)、M.2 PCIe x4-2230/2280 Combox1スロット (for storage)		
拡張ベイ※1	外部スリムラインベイ×1、内部2.5インチ×1、外部SDスロット×1		
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー※12	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)	
	ワイヤレスLAN	なし / インテル® Wireless-AC 9560 2x2 + BT5	
	USBポート※13	USB3.1×4(右側面2(1つはチャージングポート)、背面2)、USB 2.0Type-C (右側面1)	
	外部ディスプレイ	DisplayPort×1	
	その他I/O	右側面	マイク/ヘッドフォン×1
	背面	なし	
キーボード	USBスリムスタンダードキーボード(OADG準拠 日本語版109Aキーボード)		
マウス	USB光学マウス / USBレーザーマウス		
Webカメラ & モニラルマイク	2.0メガピクセル フルHD Webカメラ & マイク (Webカメラ内蔵)		
スピーカー	2W×2内蔵スピーカー(ディスプレイ内蔵)		
Microsoft® Office ※14	なし / Microsoft® Office Personal 2019 / Microsoft® Office Home and Business 2019 / Microsoft® Office Professional 2019		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0	
	セキュリティ機能	HP Client Security Gen5、HP Sure Sense、HP Sure Start Gen5、HP BIOSphere Gen5、HP Sure Click※15、セキュリティロックケーブル用スロット	
	マネジメン機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant	
サイズ(W×D×H) / 質量	489.1 x 208.47 x 363.69 (最小) ~473.69 (最大) mm (スタンド部含む・画面直立状態)、約6.57 kg		
角度調整範囲(チルト角/スイベル範囲/高さ調整)	上 : 20°、下 : 5° / 右 : 45°、左 : 45° / 高さ : 110mm		
使用環境 / 動作電圧範囲	温度 5 ~ 35 °C、湿度 5 ~ 90 % / 90 ~ 264 V		
電源ユニット	90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)		
消費電力※16(通常 / 最大)	9W / 21W		9W/22W
省エネ基準達成率※2※4	78%		90%
エネルギー消費効率(2022年度基準)※3※4	13区分 106.7kWh/年		14区分 106.7kWh/年
各種規格適合	RoHS指令※5、J-Moss※6など		
リカバリメディアキット※17※18	なし / Windows® 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット (日本語版)		
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クワイエットアップ、電源コード、モニタースタンド、保証書等※19		
保証期間※20	出張修理サービス : 1年間保証/3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、営業日以外対応※21) 出張修理サービス (HD返却不要) : 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、営業日以外対応※21)		

- ※1 動作に必要なBIOS/UEFI/ドライバを提供いたします。全てのバージョン・機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseはボリュームライセンスをMicrosoft社から購入し、アップグレードするエディションです。Enterpriseのみが特機能に関しては提供元のMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※2 1GB (ギガバイト) = 1,024 バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024×2/バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024×3/バイトの計算値です。
- ※3 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
- ※4 インテル® Celeron®プロセッサ、インテル® Core™ i3プロセッサでの動作は2400MT/sとなります。
- ※5 増設は枚数単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。
- ※6 M.2(NVMe)仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。
- ※7 1GB (ギガバイト) = 1,000バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000×2/バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000×3/バイトの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000×4/バイトの計算値です。
- ※8 外部SDスロットを占有します。
- ※9 ●DVD-ROMドライブ (固定式)
【読み込み速度】DVD-RAM 非対応、DVD-ROM・DVD+R・DVD+RW・DVD-R・DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD-R (2層式) 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速
●DVDライタードライブ (固定式)
【読み込み速度】DVD-RAM 非対応、DVD-ROM・DVD-ROM (2層式)・DVD+R・DVD+RW・DVD-R・DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD-R (2層式) 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速
【書き込み速度】DVD-RAM 非対応、DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD-R (2層式) 最大6倍速、DVD+RW・DVD+R・DVD-R 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速
- ※10 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
- ※11 解像度および発色数は、接続するモニターの表示能力およびサポートするOSにより異なります。
- ※12 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。
- ※13 特記記載が無い場合、USBポートはタイプAコネクタは種々となっております。
- ※14 Microsoft® Officeはインストールディスクは付属しません。インストール方法にMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※15 CPUがインテル® Celeron® プロセッサの場合は動作サポートされないのでお使いいただけません。
- ※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
- ※17 ストレージ交換またはフォーマット時には、お客さまにてリカバリメディアキットによるOSの再インストールが必要となります。
- ※18 リカバリメディアは日本特許リカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/recoverykit>
- ※19 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
- ※20 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※21 障害連絡受付の営業日以外にサービスマンがお伺いして修理します。

- ※1 表中に記載の拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、最小構成時のものです。ご購入いただいた構成により、空数は異なる場合があります。
- ※2 2022年度基準の省エネ基準達成率。表示値が100%以上110%未満、AA=110%以上140%未満、AAA=140%以上、100%未満の場合は%で表示しています。
- ※3 エネルギー消費効率とは、JIS C5262 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。
- ※4 HP社の最大構成で測定・算出された値に基づいています。
- ※5 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。
- ※6 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://jp.ext.hp.com/desktops/business/eco/>をご覧ください。

【ビジネスPC共通注記】


- ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の内蔵無線LANは国内法の電波法に基づいています。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています (屋内のみ可)。また、海外で無線LANをご使用になる場合、その国の認可が取得している必要があります。●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)、通常の使用や通常の環境下、および日ごとの使用で、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用状況、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品の仕様および付属品は予告無く変更になる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアは、市販のソフトウェア商品と、添付品、マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれのソフトウェアベンダーからの提供となります。●ソフトウェアについては、本体以外の周辺機器が必要となる場合があります。ご購入時には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用など表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入時には各ソフトウェアおよび周辺機器の発売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはソフトウェア機能を設定できない場合があります。●当社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保持媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対して適用されるものです。●誤操作や誤解などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害などの責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。

HP ProOne 600 G5 All-in-One

各部名称



1. ブルアップWebカメラ、マイク内蔵
2. 21.5型ワイド フルHD非光沢スクリーン IPSパネル
3. ステレオスピーカー
4. 電源ボタン



5. オプティカルドライブ
6. SD メディアカードリーダーライター
7. USB 2.0 Type-C™
8. USB 3.1 x 2
9. マイク/ヘッドフォン
10. USB 3.1 x 2
11. DisplayPort
12. ネットワークポート (RJ45)
13. 電源コネクタ

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

お使いのコンピューターには、無線デバイスが内蔵されている場合があります。特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内などです。この製品の使用制限に関する方針が不明な場合は、製品の電源を入れる前にその場所の管理者や責任者の承諾を得てください。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名などの固有名称は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・当社休日を除く）