

HP ProDesk 600 G6 SFF/CT

オペレーティングシステム※1		Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウンロード)			
		Windows 11 Home			
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ - G5905 (3.20 GHz/インテル® スマート・キャッシュ 2MB)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60 GHz/インテル® スマート・キャッシュ 6MB)	インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ (3.10 GHz-最大 4.50GHz ※2/インテル® スマート・キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ i5-10600 プロセッサ (3.30 GHz-最大 4.80GHz ※2/インテル® スマート・キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90 GHz-最大 4.80GHz ※2/インテル® スマート・キャッシュ 16MB)
インテル® vPro™ テクノロジー				なし / あり	
筐体	省スペース型(横置き / 横置き可能)				
チップセット	インテル® Q470 チップセット				
メモリ容量(最大容量)※3	PC4-21300 (2666MT/s) : 4GB(4GB*1) / 8GB(8GB*1) / 16GB(8GB*2) / 32GB(16GB*2) / 64GB(16GB*4) (最大 128GB)				PC4-23466(2933MT/s) : 8GB(8GB*1) / 16GB(8GB*2) / 32GB(16GB*2) / 64GB(16GB*4) (最大 128GB)
メモリスロット※4	4DIMMソケット(1ソケット/2ソケット/4ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)				
オプション Optane™ メモリー※5	なし / インテル® Optane™ 16GB				
ストレージ※6	HDD SATA/600(7,200rpm) : 500GB / 1TB / 2TB、SSD M.2(NVMe) : 128GB(TLC) / 256GB(TLC) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)				
ストレージ2※6	なし / SATA/600(7,200rpm) : 500GB / 1TB / 2TB				
メディアカードリーダーライター	なし / SD メディアカードリーダーライター ※7				
光学ドライブ	なし / DVD-ROMドライブ (9.5mm スリムライン) / DVDライター (9.5mm スリムライン)				
サウンド	Realtek ALC3867 Audio Codec、内蔵スピーカー				
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® UHD グラフィックス 610	インテル® UHD グラフィックス 630		
	コントローラ	なし(プロセッサ内蔵) / AMD Radeon R7 430 LP 2GB ※8 / AMD Radeon RX 550X LP 4GB ※8			
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ※9、2GB (AMD Radeon R7 430 LP 2GB 選択時)、4GB (AMD Radeon RX 550X LP 4GB 選択時)			
拡張スロット※7	最大解像度※10	2,048×1,536(アナログ) / 4,096×2,160(デジタル) / 4,096×2,160(デジタル)/AMD Radeon R7 430 LP 2GB 選択時 / 5,120×2,880(デジタル)/AMD Radeon™ RX550X LP 4GB 選択時			
	拡張スロット※7	ロープロファイル 16x PCIe*1 スロット、ロープロファイル 4x PCIe*1 スロット (実行最大 16.7cm) ※11、M.2 PCIe x1-2230*1 スロット (for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280*1 スロット (for storage)			
拡張ベイ※7	外部スリムラインベイ*1、外部SDスロット*1、内部 2.5/3.5インチ*1				
外部インターフェイス	シリアルポート	なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)*1 ~ 2(オプション選択時)			
	パラレルポート	なし / D-SUB25ピン(ECP/EPP) (メス)*1(オプション選択時)			
	ネットワークコントローラ※12	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション(100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)			
	ワイヤレスLAN	なし / Intel WiFi6 AX201 ax 2x2+BT5 (vPro 非対応) / Intel WiFi6 AX201 ax 2x2+BT5 (vPro 対応)			
	USBポート	USB Type-C x1 (前面1(チャージングポート))、USB Type-A 3.2 Gen2 x2 (前面2)、USB Type-A 3.2 Gen1 x5 (前面2(うち一つチャージングポート)、背面)、USB Type-A 2.0 x2 (背面)			
	PS/2	なし / PS/2 互換 Mini DIN 6ピン*2(オプション選択時)			
モニター	標準ポート	Display Port 1.4 x 2(プロセッサ内蔵グラフィックス)			
	選択可能ポート	なし / VGA / HDMI / USB Type-C			
	増設グラフィックカード	DisplayPort*2(AMD Radeon R7 430 LP 2GB 選択時) / DisplayPort*1, HDMI*1(AMD Radeon RX 550X LP 4GB 選択時)			
その他I/O	前面	マイク/ヘッドフォンコンボジャック*1			
	背面	ラインアウト*各1			
キーボード	なし / USB 320K キーボード (日本語) / USB 320K キーボード (英語)				
マウス	なし / USB 320M 光学マウス / USBレーザーマウス				
ダストフィルター	なし / ダストフィルター				
言語	日本語版 / 英語版				
Microsoft® Office ※13	なし / Microsoft Office Personal 2019 / Microsoft Office Home and Business 2019 / Microsoft Office Professional 2019 / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021				
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0 なし / HP Wolf Pro Security Edition 1 年版 / HP Wolf Pro Security Edition 3 年版 ※14			
	セキュリティ機能	なし / HP Client Security Gen6 なし / 筐体カバー不正アクセスセンサー HP Wolf Security for Business/HP Sure Sense、HP Sure Start Gen6、HP BIOSphere Gen6、HP Sure Click ※15、HP Sure Run、HP Sure Recover ※15、HP Secure Erase、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm)			
	マネジメント機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant			
	ソフトウェア	HP Quick Drop ※16、ノイズキャンセリングソフトウェア			
サイズ(W×D×H)	270×303×95 mm				
質量	約3.9kg(タワースタンド含まず)				
使用環境	温度 5-35℃、湿度 5-90%				
動作電圧範囲	90 - 264V				
電源ユニット	210W 80PLUS Platinum 電源ユニット(電源変換効率92%以上)				
消費電力※17(通常/最大)	10W / 30W	11W / 61W	11W / 69W	11W / 106W	6W / 117W
国際エネルギープログラム※18	一部適合				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) ※2	16区分 80.35kWh/年(AAA)				
各規格適合	RoHS 指令、J-Moss ※2、PC グリーンラベル (★★★ V13) ※4、ML-STD-810H(11項目) ※19				
PCリサイクル	PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。				
リカバリメディアキット(DVD) ※20	なし / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット(日本語版) / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット(英語版) / Windows 11 Pro 用リカバリメディアキット(日本語版) / Windows 11 Pro 用リカバリメディアキット(英語版) / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット(日本語版) / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット(英語版) + Windows 11 Pro 用リカバリメディアキット(英語版)				
付属品	4保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等※21 なし / タワースタンド				
標準保証	1年保証 (1年間翌営業日オンライン対応、1年間パーツ保証)				

* Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
 * 電話による無償テクニカルサポート詳細は、本製品の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。
 * すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
 ※1 Windows 10 のクリーンインストール対応。出荷後、リペサセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。
 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
 ※3 構成によってMT/s (データ転送速度) の速いメモリが搭載されることがございますが、インテル® Core™ i3/i5/i7搭載時は2666MT/sまで、インテル® Core™ i7/i9搭載時は2933MT/sまでのサポートになります。
 ※4 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。
 ※5 インテル® Optane™ i3/i5/i7選択時のみ利用可能です。
 ※6 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNFTSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000*Byte 換算であり、1GB=1024*Byte 換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
 ※7 外部SDスロットを占有します。
 ※8 16x PCIe をつ占有します。(16x PCIe Express の空スロットがとなります)
 ※9 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
 ※10 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
 ※11 拡張スロットに搭載できるカードの発行は、裏面に制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の配置、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉などの理由で搭載できない場合があります。
 ※12 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。
 ※13 Microsoft Office 各製品は「リテンション」されています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。
 ※14 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin10Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。
 ※15 CPUがインテル® Celeron® プロセッサの場合は動作サポートされないのでお買い上げの際は、OSでWin10Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。
 ※16 HP QuickDrop を使用するには、HP QuickDrop アプリケーションがインストールされているWindows 10 コンピューターが必要です。また、Android 7 (Nougat) 以上が稼働しているAndroid デバイス (スマートフォンまたはタブレット) またはiOS 12以上が稼働しているiOS デバイス (スマートフォンまたはタブレット) が必要です。
 ※17 各モデルの最小構成での本体のみ測定値です。
 ※18 ※記載は2020年10月改定国際エネルギープログラム Ver.8.0を基準としたものです。国際エネルギープログラム Ver.8.0の適合条件については<https://epc.jp/epc/energylabel/details/desktops/600g6sff-16-star.html>をご覧ください。
 ※19 一部のテスト項目は810Gにて行われています。詳細はホワイトペーパーをご確認ください。
 ※20 起動時にF11キーを押下することで、OS再インストールができます。ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。OSとリカバリメディアのバージョンは異なる場合がございます。
 ※21 本製品には無償でメディアは付属しません。メディアは製品にあらかじめインストールされています。
 ※2 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示順で示します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上、但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。
 ※3 J-Mossグリーンラベルに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンラベル製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。
 ※4 PC87「PCリサイクル制度」の審査基準(Ver. 1.3)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pcr.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。