

なりすましが困難な生体認証を実現
さまざまなビジネスシーンにマッチする液晶一体型オールインワン

HP EliteOne 800 G3 All-in-One



狭小ベゼル、23.8型フルHDアンチグレアIPSディスプレイ搭載のHP EliteOne 800 G3 All-in-One。Windows Hello®対応IRカメラ^{注1}を搭載し、指紋認証リーダー搭載モデル（タッチモデル）もご用意。セキュリティレベルの向上だけでなく、迅速かつ正確な認証を実現します。美しいデザインから通常のオフィス用途だけでなく、受付、ショールーム、店舗でのご利用にも適しています。

注1) 赤外線(Infra Red)カメラ

正確かつ迅速な生体認証^{注2}（顔・指紋認証）

Windows Hello®対応のIRカメラや指紋リーダー^{注3}を搭載し、生体認証を実現します。IRカメラはポップアップ式で、ディスプレイ内部に収納可能です。

注2) HP Client Security Gen3によるWindows®ログオン認証とWindows Hello®は同時に使用することはできません。

注3) タッチモデルのみ

スマートな設置を可能にする一体型

ワイヤレスLAN、キーボード、マウスを採用。PC本体とモニターの電源ケーブルが一本化されている液晶一体型モデルのHP EliteOne 800 G3 All-in-Oneは、必要なケーブルが電源ケーブルただ1本のみです。オフィス内のレイアウト変更などにも柔軟に対応でき、無駄のないワークスペースを演出します。

コラボレーションの質を向上

Bang & Olufsen監修オーディオ、ノイズキャンセリングソフトウェア搭載。さらにHP Audio Boost、高性能Webカメラにより、増加するリモート間コラボレーションの質を向上し、柔軟なワークスタイル実現に貢献します。

細やかな位置調整が可能なディスプレイ搭載

モニタ部の機構にはチルト/スイーベル機能、高さ調節機能、ピボット（画面回転）機能を備え、使い方に合わせた細やかな位置調整が可能です。



安心の保証内容

EliteOneシリーズでは、日本全国のサービス拠点からサービスマンが訪問し修理するオンサイトサポートとパーツ保証を標準で3年間ご提供。交換により取り外されたストレージ（ハードドライブ:HD）にお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

日立の導入支援サービス

（PC導入時にご契約いただく有償サービスです）

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。

HP EliteOne 800 G3 All-in-One

は注文仕様生産により選択可能な項目です


製品名		HP EliteOne 800 G3 All-in-One	
プリインストールOS		Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版)	
動作可能OS※1		Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise	
プロセッサ ※2		インテル® Core™ i5-7500 プロセッサ(3.40 GHz-最大3.80GHz※3/インテル® スマート・キャッシュ6MB)	
筐体		液晶一体型	
チップセット		インテル® Q270 チップセット	
メモリ容量(最大容量) ※2		PC4-19200(2,400MT/s) : 8GB(8GB×1) (最大32GB)	
メモリスロット ※4		2 SO-DIMMソケット(1ソケット占有済み) , DDR4 SDRAM(260ピンSO-DIMM)	
ストレージ ※5※6		SSD(Solid State Drive) : 256GB SSD (Opal2準拠 SED)	
メディアカードリーダーライター		SD メディアカードリーダーライター ※7	
オプティカルドライブ ※8		DVDライタードライブ (9.5mmスリムライン)	
サウンド		Conexant CX5001 codec, 内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 630	
	ビデオメモリ	メインメモリ (システムメモリ) と共有※9	
ディスプレイ	標準解像度 ※10	640 x 480~4,096 x 2,160(デジタル)/1,677万色	
	パネルタイプ	23.8型 ワイドフルHD 非光沢スクリーン IPSパネル	23.8型 ワイドフルHD 非光沢スクリーン IPSタッチパネル
	アスペクト比 / 画素ピッチ	16 : 9 / 0.2475 mm	
	解像度(最大)、表示色(最大)	1,920x1,080(60Hz) , 1,677万色	
	コントラスト比(最大) / 色域	1,000 : 1 / NTSC 比 72 %	
視野角(水平 / 垂直)	178 °(水平) / 178 °(垂直)		
応答速度 / 最大輝度	12ms / 250 cd/m ²		
拡張スロット ※1		M.2 PCIe x1-2230×1(空)、M.2 PCIe x4-2280×1(空/1) , M.2 PCIe x4-2230/2280 combo×1(空1)	
拡張ベイ※1		外部スリムラインベイ×1(空0) , 内部2.5インチ×1(空0) , 外部SDスロット×1(空0)	
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー ※11	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション	
	ワイヤレスLAN	インテル® 8265 ac 2x2 + Bluetooth® 4.2 ※12	
	USBポート ※13	USB Type-C™×1(底面) , USB3.1×6(底面2、背面4)	
	外部ディスプレイ	Display Port 1.2×1(出力) , HDMI×1(出力)	
その他I/O	左側面 マイク/ヘッドフォン×1 , ヘッドフォン×1 背面 ラインアウト×1		
キーボード	ワイヤレススリムスタンダードキーボード(OADG準拠 日本語版109Aキーボード)		
マウス	ワイヤレスマウス		
Webカメラ & マイク	前面 : 2メガピクセル、IR センサー付 背面 : 2メガピクセル (最大解像度 : 1,920 x1,080) & デュアルマイク (Webカメラ内蔵)		
スピーカー	Bang and Olufsen 監修 2W×2内蔵スピーカー(ディスプレイ内蔵)		
Microsoft® Office ※14	なし / Microsoft® Office Personal 2016 / Microsoft® Office Home and Business 2016		
セキュリティ	ソフトウェア ※15	HP Client Security Gen3	
	セキュリティチップ	TPM 2.0	
	セキュリティ機能	HP Sure Start Gen3, HP BIOSphere Gen3, HP Secure Erase, セキュリティロックケーブル用ホル	
	生体認証	顔認証	顔認証、指紋認証
生体認証	HP Management Integration Kit, HP Image Assistant, HP WorkWise		
マジックメント機能	対応		
インテル® vPro™ テクノロジー	対応		
サイズ(W×D×H) / 質量	約 539.6 x 220.16 x 467.7 mm (スタンド部含む・画面直立状態) , 約 8.73kg		
角度調整範囲(チルト角/スイベル範囲) / 高さ調整/ピボット回転	上 : 20°、下 : -5° / 右 : 45°、左 : 45° / 高さ : 101mm / 回転 : 90°		
使用環境 / 動作電圧範囲	温度 10 ~ 35 °C、湿度 10 ~ 90 % / 90 ~ 264 V		
電源ユニット	180W 80PLUS®認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)		
消費電力 ※16(通常 / 最大)	11W / 61W	13W / 63W	
国際エネルギースタープログラム	適合		
省エネ基準達成率 ※2	対象外 ※17		
エネルギー消費効率(2011年度基準) ※3	対象外 ※17		
各種規格適合	RoHS指令※4、J-Moss※5、PCグリーンラベル(★★★ Ver.1.3)※6		
リカバリメディアキット ※18 ※19	なし		
付属品	保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックスタートアップ、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書など※20		
保証期間 ※21	出張修理サービス : 年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、営業日対応※22) 出張修理サービス (HD返却不要) : 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、営業日対応※22)		

- ※1 動作に必要なBIOS/ドライバを提供いたします。全てのバージョン・機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseはボリュームライセンスをMicrosoft社から購入し、アップグレードするエディションです。Enterpriseのみが持つ機能に関しては提供元のMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※2 1kB (キロバイト) = 1,024 バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024^2 バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024^3 バイトの計算値です。
- ※3 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数はコアのみ動作している場合の測定値です。
- ※4 増設は枚数単位で可能ですが、デュアルチャネル構成で(パフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。
- ※5 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。
- ※6 1kB (キロバイト) = 1,000/バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000^2/バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000^3/バイトの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000^4/バイトの計算値です。
- ※7 外部SDスロットを占有します。
- ※8 関連アプリケーションがプリインストールされます。
 - DVDライタードライブ (固定式)
 - 【読み込み速度】 DVD-RAM 非対応、DVD-ROM・DVD-ROM (2層式)・DVD+R・DVD+RW・DVD-R・DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD-R (2層式) 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速
 - 【書き込み速度】 DVD-RAM 非対応、DVD-RW・DVD+R (2層式)・DVD-R (2層式) 最大6倍速、DVD+RW・DVD+R・DVD-R 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速
- ※9 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows® 10の場合は最大4GBとなります。
- ※10 解像度および発色数は、接続するモニターの表示能力およびサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
- ※11 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。
- ※12 M.2 PCIe x1-2230スロットを占有します。
- ※13 特に記載が無い場合、USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。
- ※14 Microsoft® Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合はマニュアルにしたがってダウンロードしてください。Office2016プリインストールモデルをご購入いただくとしてOffice Premiumがプリインストールされた状態でお届けされます。このため、初回起動時はOffice Premiumと表示されますがセットアップを実施しただけでこの購入いただいた製品名に変わります。Office2016はライセンス認証を行うにはインターネット接続が必要となります。電話でのライセンス認証はできません。
- ※15 Windows® 10ではMicrosoft® Windows® DefenderがOSの一機能として提供されます。
- ※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
- ※17 本製品はプロセッサの複合論理性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。
- ※18 起動時にF1キーを押下することで、復元用ドライブから出荷時状態へ復元することが可能ですが、ストレージ交換時にはお客さまにてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。オペレーティングシステムのリカバリメディアは添付されています。
- ※19 リカバリメディアは日本HPリカバリメディアキット販売窓口で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recovery/kit
- ※20 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
- ※21 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※22 障害連絡受付の翌営業日より以降にカスタマエンジニアがお伺いして修理します。
 - ※1 表中に記載の拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、最小構成時のものです。ご選択いただいた構成より、空数は異なる場合があります。
 - ※2 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示語AA=達成率100%以上200%未満、AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。
 - ※3 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合論理性能(GTIPS)で除したものです。
 - ※4 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。
 - ※5 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。
 - ※6 PC3R (PCグリーンラベル制度) の審査基準 (Ver. 1.3) を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加ポイントの達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

【ビジネスPC共通注記】
 ●ACコード、電源LANは、日本国内の法規に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の内部接続LANは国内法の電波法に基づいています。IEEE802.11規格による通信は、電波法により使用が禁じられています(屋内のみ)。また、海外でも無線LANを使用する必要がある場合があります。●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、プロセッサ、ストレージドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1か月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品の仕様および添付品は予告なく変更になる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアは、販売のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアのインストールの中にはソフトウェアのインストール機能でそれを代行しているものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアのバージョン・レベルや詳細機能に関しては、予告なく変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作保証を受けるものではありません。特にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® 95、Windows® 98用、Windows NT® 95、Windows® 2000用、Windows® 95用、DOS/用などとしてインストールされたソフトウェアおよび周辺機器の中にはハードウェアを使用できないものがあります。ご購入時には各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害などの責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。

HP EliteOne 800 G3 All-in-One

各部名称



1. IR Webカメラ、内蔵マイク
2. 23.8型ワイドフルHD非光沢スクリーン
3. DVDライタードライブ
4. ステレオスピーカー
5. マイク/ヘッドフォン
6. ヘッドフォン
7. USB 3.1 ×2
8. SDカードリーダー
9. USB Type-C™
10. 電源ボタン
11. 指紋認証リーダー(タッチモデルのみ)
12. セキュリティロックケーブル用ホール
13. コネクターカバー
 - USB 3.1×4
 - DisplayPort 1.2
 - HDMIポート
 - 電源コネクター
 - ネットワークポート (RJ45)
 - ラインアウト

オプション製品

メモリ	4GB DDR4 SDRAMメモリ (2,400MT/s)
	8GB DDR4 SDRAMメモリ (2,400MT/s)
	16GB DDR4 SDRAMメモリ (2,400MT/s)

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品（内蔵無線LAN、Bluetooth®など）をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故などの原因となるおそれがあります。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Helloは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名などの固有名称は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）