

容量約1リットルのコンパクトなデスクトップPC
デスクトップミニモデル

HP EliteDesk 800 G4 DM/CT



高い機能性と省スペース性を兼ね備えたデスクトップミニモデルPC、HP EliteDesk 800 G4 DM/CT。コンパクトな筐体ながら高いセキュリティ・管理性を凝縮しており、運用コスト削減に貢献します。また、標準で3画面出力に対応しており、作業効率も向上します。オプションのHPフラットパネルモニター Quick Releaseを使用することでPC本体の設置スペースを実質ゼロにすることも可能です。

高いセキュリティ・管理性を備えた小型デスクトップPC

高さ34mm、容量わずか約1リットルの小型筐体に高いセキュリティ・管理性を凝縮。標準で3画面出力対応、USB3.1ポート6基とUSB Type-C™ ポート1基を搭載。VESA対応によりモニターとの一体化設置が可能など、小型筐体ながら利用シーンに合わせた周辺機器との高い接続性を確保しています。

用途に合わせたさまざまな設置方法

設置場所を選ばない小型筐体です。VESA規格※のHPフラットパネルモニターQuick Release（オプション）を使用すれば、PC本体の設置スペースを実質ゼロにすることが可能です。省スペース性を活かし、オペレーター用の端末や、店舗で使用するPC、特定ソリューションを組み込むベースモデルとしてもご利用できます。

※VESA規格では液晶モニターをアームやスタンドに取り付ける際の寸法についての国際規格を定めています。



ドッキングDVDライタードライブ

EliteDesk 800 G4 DM/CTと組み合わせることで、内蔵オプティカルドライブのように一体化可能なDVDライタードライブをオプションでご用意。



※本オプションは横置き専用です。タワースタンドは使用できません。USBポートを1基占有します。

安心の保証内容

EliteDeskシリーズでは、日本全国のサービス拠点からサービスマンが訪問し修理するオンサイトサポートと保証期間中の故障部品について無償交換をするパーツ保証を標準で3年間ご提供。交換により取り外されたストレージ(ハードドライブ:HD)にお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

日立の導入支援サービス

(PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。

■ 液晶モニター一体化組立サービス

PC本体を液晶モニターの背面に専用オプション「HPフラットパネルモニターQuick Release」を利用して取り付け、一体化するサービスです。



HP EliteDesk 800 G4 DM/CT

は注文仕様により選択可能な項目です

製品名		HP EliteDesk 800 G4 DM/CT			
プリインストールOS		Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版)			
動作可能OS ※1		Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise			
プロセッサ ※2		インテル® Core™ i3-8100T プロセッサ (3.10 GHz / インテル® スマート・キャッシュ 6MB)	インテル® Core™ i5-8500T プロセッサ (2.10 GHz-最大3.50GHz ※3/ インテル® スマート・キャッシュ 9MB)	インテル® Core™ i5-8600T プロセッサ (2.30 GHz-最大3.70GHz z ※3/ インテル® スマート・キャッシュ 9MB)	インテル® Core™ i7-8700T プロセッサ (2.40 GHz-最大4.00GHz z ※3/ インテル® スマート・キャッシュ 12MB)
筐体		ミニ型(縦置き / 横置き可能)			
チップセット		インテル® Q370 チップセット			
メモリ容量(最大容量) ※2		PC4-21300(2,666MT/s) : 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大32GB)			
メモリスロット ※4		2 SODIMM スロット(1スロット / 2スロット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピン SODIMM)			
ストレージ ※5※6		HDD SATA/600(7,200rpm) : 500GB / 1TB、 SSD M.2(NVMe) : 128GB / 256GB / 512GB			
オプティカルドライブ ※7		なし			
サウンド		Conexant CX20632 Audio Codec、内蔵スピーカー			
グラフィック	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 630			
ビデオメモリ ※2		メインメモリ(システムメモリ)と共有 ※8			
標準解像度 ※9		640×480~1,920×1,200(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)、1,677 万色			
拡張スロット ※1		M.2 PCIe x1-2230(for WLAN)×1スロット、M.2 PCIe x4-2280/2230(for storage)×2スロット			
ドライブベイ ※1		内部2.5インチ×1			
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー ※10	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション			
	ワイヤレスLAN	なし / インテル® Wireless-AC 9560 vPro + BT5			
	USBポート ※11	USB Type-C™ 3.1×1(前面1)、USB3.1×6(前面2、背面4)			
	PS/2	なし			
	モニター	DisplayPort×2(プロセッサ内蔵グラフィックス)、VGAポート×1			
その他I/O	前面	マイク/ヘッドフォン×1、ヘッドフォン×1			背面
キーボード	USBスリムスタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)				
マウス	USB光学マウス/ USBレザーマウス				
アプリケーション	Microsoft® Office ※12	なし / Microsoft® Office Personal 2016 / Microsoft® Office Home and Business 2016 / Microsoft® Office Professional 2016 / Microsoft® Office Personal 2019 / Microsoft® Office Home and Business 2019 / Microsoft® Office Professional 2019			
	電力管理ソフトウェア	なし			
	ソフトウェア	なし			
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0			
	セキュリティ機能	HP Sure Click、HP Sure Start Gen4、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP BIOSphere Gen4、セキュリティロックケーブル用ホール			
マネジメント機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant				
インテル® vPro™ テクノロジー	-	対応			
インテル® Unite	-	インテル® Unite プラグイン (日本語OS 用)			
サイズ(W×D×H)	約 177×175×34 mm (ACアダプター外付け)				
質量	約1.05kg(タワースタンド含まず)				
使用環境	温度10 ~ 35°C、湿度10 ~ 90%				
動作電圧範囲	90 ~ 264V				
電源ユニット	65W ACアダプター(電源変換効率89%以上)				
消費電力 ※13(通常 / 最大)	4W / 30W	4W / 29W	4W / 36W	4W / 35W	
国際エネルギースタープログラム	適合				
省エネ基準達成率 ※2	対象外 ※14				
エネルギー消費効率(2011年度基準) ※3	対象外 ※14				
各種規格適合	RoHS指令 ※4、J-Moss ※5、MIL-STD-810G				
リカバリメディアキット ※15 ※16	なし / Windows® 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット (日本語版)				
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書など ※17				
保証期間 ※18	出張修理サービス : 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、翌営業日対応 ※19) 出張修理サービス (HD返却不要) : 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、翌営業日対応 ※19)				

- ※1 動作に必要なBIOS/ドライバを提供いたします。全てのバージョン・機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseサポートライセンスをMicrosoft社から購入し、アップグレードするエディションです。Enterpriseのみが持つ機能に関しては提供元のMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※2 1kB (キロバイト) = 1,024 バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024^2 バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024^3 バイトの計算値です。
- ※3 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
- ※4 増設は1枚単位が可能です。デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、同一の容量、周波数のメモリモジュールを2枚1組として装着することをお勧めします。
- ※5 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。
- ※6 1kB (キロバイト) = 1,000/バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000^2/バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000^3/バイトの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000^4/バイトの計算値です。
- ※7 ストレージ交換時にはお客様にてOSの再インストールが必要となります。OSの再インストール時にはUSB DVDドライブとリカバリメディアキットが必要です。
- ※8 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
- ※9 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするOSにより異なります。
- ※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。
- ※11 特に記載が無い場合、USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。
- ※12 Microsoft® Office 2016はデスクトップアプリ版がプリインストールされています。Office 2016プリインストールモデルをご購入いただくもOffice Premiumがプリインストールされた状態で出荷されます。このため、初回起動時はOffice Premiumと表示されますがセットアップ実施後、ご購入いただいた製品名に変わります。Microsoft® Office 2019はMicrosoft® Storeアプリ版がプリインストールされています。Microsoft® Officeがインストールディスクは付属しません。インストール方法はMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※13 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
- ※14 本製品はプロセッサの複合論理性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。
- ※15 ストレージ交換またはフォーマット時には、お客さまにてリカバリメディアキットによるOSの再インストールが必要となります。
- ※16 リカバリメディアは日本HPリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit
- ※17 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。液晶モニター一体化組立サービスをご購入時はタワースタンドは付属しません。
- ※18 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※19 障害連絡受付の翌営業日より以降にカスタマーエンジニアがお伺いして修理します。
- ★1 表中に記載の拡張スロットおよびドライブベイの空数は、ご選択いただいた構成により異なります。
- ★2 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示語A=達成率100%以上200%未満、AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。
- ★3 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合論理性能(GTOPS)で除したものです。
- ★4 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。
- ★5 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。


【ビジネスP共通注記】

●ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の無線LANは国内法の電波法に基づいています。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています(屋内のみ可)。また、海外で無線LANをご使用になる場合、その国の認可が取得する必要があります。●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1か月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。

●製品の仕様および添付品は予告無しに変更になる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアのインストール中にはソフトウェアのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアのバージョン・レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれのソフトウェアベンダーからの提供となります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入時には各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害などの責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。

HP EliteDesk 800 G4 DM/CT

各部名称



1. USB Type-C™ 3.1
2. USB 3.1 ×2
3. ヘッドフォン
4. マイク/ヘッドフォン
5. 電源ボタン
6. アンテナカバー
7. セキュリティロックケーブル用ホール
8. DisplayPort ×2
9. USB 3.1×2
10. VGAポート
11. USB 3.1×2
12. ネットワークポート (RJ45)
13. 電源コネクタ

オプション製品

メモリ	4GB DDR4 SDRAMメモリ (2,666MT/s)
	8GB DDR4 SDRAMメモリ (2,666MT/s)
	16GB DDR4 SDRAMメモリ (2,666MT/s)

アクセサリ	DisplayPort - VGA変換アダプター
	DisplayPort - DVI-D変換アダプター
	DisplayPort - HDMI変換アダプター
	DMドッキングDVDライター
	HPフラットパネルモニター Quick Release
	EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品（内蔵無線LAN、Bluetooth®など）をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故などの原因となるおそれがあります。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）