

高いセキュリティと管理性能、さまざまなニーズを高次元で満たすパフォーマンスモデル

HP EliteDesk 800 G4 SF/CT



※液晶モニターは別売りです。

コンパクト筐体ながら快適なパフォーマンスを発揮するデスクトップPC、HP EliteDesk 800 G4 SF/CT。拡張スロットや外部インターフェイスも豊富に備え、3画面出力にも対応しています。保証期間はお客様のIT資産のライフサイクルに合わせ、最長5年まで延長可能です。メインストリームモデルとして従来モデル（HP EliteDesk 800 G3 SF/CT）と同じデザインを採用し、継続導入もスムーズに行えます。

第8世代インテル® Core™ プロセッサ搭載

「第8世代インテル® Core™ プロセッサ」（コードネーム：coffeelake）を搭載。一代前のかbylakeから動作クロック、グラフィックス性能などが強化されています。

拡張性を確保した省スペース筐体

HP EliteDesk 800 G4 SF/CTは、100×308×338mmの省スペース筐体ながら、3つのドライブベイや豊富な拡張スロットなどを装備。拡張性と省スペース性を両立したデスクトップPCです。また従来製品(EliteDesk 800 G3 SF/CT)と同じデザインを採用し、継続導入もスムーズに行えます。

豊富なUSBポート

前面にUSB Type-C™ポートを1基、USB3.1ポートを2基、USB2.0ポートを2基、背面にUSB3.1ポートを4基、USB2.0ポートを2基を備え、周辺機器や入力デバイスなど豊富な機器の接続が可能です。

安心の保証内容

EliteDeskシリーズでは、日本全国のサービス拠点からサービスマンが訪問し修理するオンサイトサポートと保証期間中の故障部品について無償交換をするパーツ保証を標準で3年間ご提供。交換により取り外されたストレージ（ハードドライブ :HD）にお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

日立の導入支援サービス

（PC導入時にご契約いただく有償サービスです）

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



HP EliteDesk 800 G4 SF/CT

は注文化様生産により選択可能な項目です

製品名		HP EliteDesk 800 G4 SF/CT			
オペレーティングシステム(OS)		Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版)			
動作可能OS※1		Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise			
プロセッサ ※2	インテル® Core™ i3-8100 プロセッサ (3.60 GHz/インテル® スマート・キャッシュ6MB)	インテル® Core™ i5-8500 プロセッサ (3.00 GHz・最大4.10GHz z ※3/インテル® スマート・キャッシュ9MB)	インテル® Core™ i5-8600 プロセッサ (3.10 GHz・最大4.30GHz z ※3/インテル® スマート・キャッシュ9MB)	インテル® Core™ i7-8700 プロセッサ (3.20 GHz・最大4.60GHz z ※3/インテル® スマート・キャッシュ12MB)	
筐体		省スペース型 (縦置き / 横置き可能)			
チップセット		インテル® Q370 チップセット			
メモリ容量(最大容量) ※2	PC4-21300(2,666MT/s) ※4 : 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB (16GB×2) / 64GB (16GB×4) (最大64GB)				
メモリスロット ※5	4 DIMMスロット(1スロット / 2スロット / 4スロット占有済み、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM))				
ストレージ ※6 ※7	HDD シリアルATA/600(7,200rpm) : 500GB / 1TB / 2TB、SSD(Solid State Drive) M.2 (NVMe) PCIe: 256GB / 512GB				
ストレージ2 ※6 ※7	なし / HDD シリアルATA/600(7,200rpm) : 500GB / 1TB / 2TB、SSD(Solid State Drive) M.2 (NVMe) PCIe: 256GB / 512GB				
RAID構成ストレージ	なし / RAID1構成 (ミラーリング) : HDD シリアルATA/600(7,200rpm) : 500GB x2 / 1TB x2 / 2TB x2、SSD M.2 (NVMe) PCIe: 256GBx2 / 512GBx2				
オプティカルドライブ ※8	DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライタードライブ (9.5mmスリムライン)				
サウンド	Conexant CX20632 Audio Codec、内蔵スピーカー				
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® UHD グラフィックス 630			
	コントローラ ※2	なし (プロセッサ内蔵) / AMD Radeon R7 430 LP 2GB ※9 / AMD Radeon R7 430 LP 2GB+ AMD Radeon R7 430 LP 2GB 2nd ※9			
	ビデオメモリ ※2	メインメモリ (システムメモリ) と共有 / 2GB (AMD Radeon R7 430 LP 2GB選択時) 640×480~1,920×1,200(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)/1,677 万色 4,096×2,160(デジタル)(AMD Radeon R7 430 LP 2GB PCIe 16x PCIe 選択時)/1,677 万色			
標準解像度 ※2 ※10	ロープロファイル16x PCIe×1スロット、ロープロファイル16x PCIe(4xでの動作)×1スロット、ロープロファイル16x PCIe×2スロット (奥行最大16.7cm) ※11 M.2 PCIe x1-2230×1スロット (for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280/2230×2スロット (for storage)				
拡張スロット ※1	外部スリムラインベイ×1、外部SDスロット×1、内部 3.5-インチ×2、内部2.5-インチ×1				
拡張ベイ ※1 ※12	なし / SD メディアカードリーダーライター ※13 (オプション選択時)				
外部インターフェイス	メディアカードリーダーライター	なし / RS-232C D-SUB 9ピン (オス) ×1 (オプション選択時)			
	シリアルポート	なし / D-SUB25ピン (ECP/EPP) (オス) ×1 (オプション選択時)			
	パラレルポート	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション			
	ネットワークコントローラ ※14	なし / Intel Wireless-AC 9560 vPro + BT5 ※15			
	ワイヤレスLAN	なし			
	USBポート ※16	USB Type-C™ 3.1×1 (前面1)、USB3.1×6 (前面2、背面4)、USB2.0×4 (前面2、背面2)			
	PS/2	なし			
	モニター	標準ポート	DisplayPort×2(プロセッサ内蔵グラフィックス)、VGA×1		
		増設グラフィックカード ※12	なし / DisplayPort x2 (AMD Radeon R7 430 LP 2GB選択時) / DisplayPort x4 (AMD Radeon R7 430 LP 2GBとAMD Radeon R7 430 LP 2GB 2ndを同時選択時)		
その他I/O	前面	マイク/ヘッドフォン×1、ヘッドフォン×1			
	背面	ラインイン×1、ラインアウト×1			
キーボード	USBスリムスタンダードキーボード(日本語版109Aキーボード)				
マウス	USB光学マウス/ USBレーザーマウス				
ダストフィルター	なし / あり				
アプリケーション	Microsoft® Office ※17	なし / Microsoft® Office Personal 2016 / Microsoft® Office Home and Business 2016 / Microsoft® Office Professional 2016 / Microsoft® Office Professional 2019 / Microsoft® Office Home and Business 2019 / Microsoft® Office Professional 2019			
	電力管理ソフトウェア	なし			
	ソフトウェア	なし			
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0			
	セキュリティ機能	HP Sure Click、HP Sure Start Gen4、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP BIOSphere Gen4、スマートカバーロック、セキュリティロックケーブル用ホル			
	マネジメント機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、HP WorkWise ※18			
インテル® vPro™ テクノロジー	-	対応			
サイズ(W×D×H) / 質量	約 338×308×100 mm / 約6.13kg				
使用環境 / 動作電圧範囲	温度 10 ~ 35 °C、湿度 10 ~ 90 % / 90 ~ 264 V				
電源ユニット	250W 80PLUS® PLATINUM認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)				
消費電力 ※19(通常 / 最大)	10W/57W	10W/86W	10W/107W	10W/117W	
国際エネルギースタープログラム	適合				
省エネ基準達成率 ※2	対象外 ※20				
エネルギー消費効率(2011年度基準) ※3	対象外 ※20				
各種規格適合	RoHS指令 ※4、J-Moss ※5				
リカバリメディアキット ※21 ※22	なし / Windows® 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット (日本語版)				
付属品	保証規定 (サービスおよび保証の提供については、クイックスタートアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書など ※23				
保証期間 ※24	出張修理サービス : 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、翌営業日対応 ※25) 出張修理サービス (HD返却不要) : 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、翌営業日対応 ※25)				


- ※1 動作に必要なBIOS/ドライバを提供いたします。全てのバージョン・機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseはリユームライセンスをMicrosoft社から購入し、アップグレードするエディションです。Enterpriseのみが持つ機能に関しては提供元のMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※2 1kB (キロバイト) = 1,024 バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024×2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024×3バイトの計算値です。
- ※3 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
- ※4 インテル®第8世代CPUでの動作は2,666MT/sとなります。
- ※5 インテル®接続8世代CPUでの動作は、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するために、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。
- ※6 NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。標準搭載のストレージは容量をNTFSにフォーマットして出荷されています。
- ※7 1kB (キロバイト) = 1,000(バイト)の計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000×2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000×3バイトの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000×4バイトの計算値です。
- ※8 DVD-ROMドライブ (固定式) 【読み込み速度】 DVD-RAM 非対応、DVD-ROM・DVD-R・DVD+R・DVD+RW・DVD-R・DVD-RW・DVD+R (2階式)・DVD-R (2階式) 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速 ●DVDライタードライブ (固定式) 【読み込み速度】 DVD-RAM 非対応、DVD-ROM・DVD-ROM (2階式)・DVD+R・DVD+RW・DVD-R・DVD-RW・DVD+R (2階式)・DVD-R (2階式) 最大8倍速、CD-ROM・CD-R・CD-RW 最大24倍速 ●書き込み速度】 DVD-RAM 非対応、DVD-RW・DVD+R (2階式)・DVD-R (2階式) 最大6倍速、DVD+RW・DVD+R・DVD-R 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速
- ※9 16x PCIeのスロットを1つ占有します。グラフィックスボードを2枚選択した場合はスロットを2つ占有します。
- ※10 解像度および発色数は、接続するモニターの表示能力およびサポーターするOSにより異なります。
- ※11 拡張スロットに搭載できるカードの実行、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却盤、ファン、コンデンサー等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。
- ※12 シリアルATAデバイスは最大3つまで接続可能です。
- ※13 外部SDスロットを占有します。
- ※14 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。
- ※15 M.2 PCIe x1-2230スロットを占有します。
- ※16 特記記載が無い場合、USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。
- ※17 Microsoft® Office 2016はデスクトップアプリ版がプリインストールされています。Office 2016プリインストールモデルをご購入いただくOffice Premiumがプリインストールされた状態で出荷されます。このため、初回起動時はOffice Premiumと表示されまじくセットアップ実施後、ご購入いただいた製品名に変わります。
- ※18 Microsoft® Office 2019はMicrosoft® Storeアプリ版がプリインストールされています。Microsoft® Officeはインストールディスクは付属しません。インストール方法はMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※19 WLANオプション選択時のみ利用可能です。
- ※20 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
- ※21 本製品はプロセッサの適合論理性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。
- ※22 ストレージ交換またはフォーマット時には、お客さまにてリカバリメディアキットによるOSの再インストールが必要となります。
- ※23 リカバリメディアは日本HPリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/recoverykit>
- ※24 本製品は冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
- ※25 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※26 障害連絡受付の翌営業日以降にカスタマエンジニアがお伺いして修理します。
- ☆ ご選択いただいた構成により、空数は異なる場合があります。
- ☆ 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示語A=達成率100%以上200%未満、AA=達成率200%以上500%未満、AAA=達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。
- ☆ エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める適合論理性能(GTSP)で除したものです。
- ☆ RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。
- ☆ J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。

【ビジネスPC共通注記】

- ※1 無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の無線LANは国内法の電波法に基づいています。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています (屋内のみ可)。また、海外で無線LANをご使用する場合は、その国の規制が取得する必要があります。●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれます。これらに限定されるわけではありません。(電源供給装置、ディスプレイ(パネル)、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)、消耗品や使用済みの環境下、および1日8時間以上、1か月25日以上連続動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によっても異なります。●製品仕様および保証書は予告なく変更になる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアは、市販のソフトウェアと、別注品・マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアのマニュアルの中にはソフトウェアのインストール機能とそれを用いているものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアのバージョン、レベルや詳細機能に関しては、予告なく変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合があります。ご購入時には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95用、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用など表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本ソフトウェアを使用してできないものがあります。ご購入時には各ソフトウェアおよび周辺機器の販売店にてご確認ください。●市販ソフトウェアによってはジョブ機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害などの責任は当社は一切負いませんのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。

HP EliteDesk 800 G4 SF/CT

各部名称



1. スリム オプティカル ドライブ
2. SDカードリーダー(オプション選択時)
3. USB Type-C™
4. USB 3.1×2
5. USB 2.0×2
6. ヘッドフォン
7. マイク/ヘッドフォン
8. 電源ボタン
9. ラインイン
10. セキュリティロックケーブル用スロット
11. シリアルポート (オプション選択時)
12. ネットワークポート (RJ45)
13. 電源コネクタ
14. ラインアウト
15. DisplayPort×2
16. VGAポート
17. USB 2.0×2
18. USB 3.1×4
19. ロープロファイル PCIeスロット×4
オプション選択時: パラレルポート
増設グラフィックカード

オプション製品

メモリ	4GB DDR4 SDRAMメモリ
	8GB DDR4 SDRAMメモリ
	16GB DDR4 SDRAMメモリ

アクセサリ	DisplayPort - VGA変換アダプター
	DisplayPort - DVI-D変換アダプター
	DisplayPort - HDMI変換アダプター

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品(内蔵無線LAN、Bluetooth®など)をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故などの原因となるおそれがあります。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名などの固有名詞は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)