

なりすましが困難な生体認証を実現
さまざまなビジネスシーンにマッチする液晶一体型オールインワン

HP EliteOne 800 G5 All-in-One/CT



狭小ベゼル、23.8型ワイド フルHD非光沢スクリーンIPSパネル搭載のHP EliteOne 800 G5 All-in-One/CT。指紋認証リーダーを標準で搭載し、Windows Hello®対応IRカメラ^{注1}搭載モデルもお選びいただけます。セキュリティレベルの向上だけでなく、迅速かつ正確な認証を実現します。美しいデザインにより通常のオフィス用途だけでなく、受付、ショールーム、店舗でのご利用にも適しています。

注1) 赤外線(Infra Red)カメラ

正確かつ迅速な生体認証（顔・指紋認証）

Windows Hello®対応のIRカメラ（オプション）や指紋認証リーダーを搭載し、生体認証を実現します。IRカメラはポップアップ式で、ディスプレイ内部に収納可能です。

スマートな設置を可能にする一体型

狭小ベゼルの採用や電源ユニットをPC本体に内蔵することで、23.8型フルHDの大画面でも無駄のないワークスペースを演出します。

コラボレーションの質を向上

Bang & Olufsen監修オーディオ、高性能Webカメラを搭載。増加するリモートコラボレーションの質を向上し、柔軟なワークスタイル実現に貢献します。

細やかな位置調整が可能なディスプレイ搭載

モニタ部の機構にはチルト・スイーベル機能、高さ調節機能、ピボット（画面回転）機能を備え、使い方に合わせた細やかな位置調整が可能です。

安心の保証内容

EliteOneシリーズでは、日本全国のサービス拠点からサービスマンが訪問し修理するオンサイトサポートと保証期間中の故障部品について無償交換をするパーツ保証を標準で3年間ご提供。交換により取り外されたストレージ（ハードドライブ:HD）にお客さまの所有物とする権利を付与するHD返却不要サービスもサポートします。

日立の導入支援サービス

（PC導入時にご契約いただく有償サービスです）

お客さまのご要望にあわせて納品前にカスタマイズする日立の「導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築を支援します。

■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、PC本体のストレージにコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業（ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など）を行います。

■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるPC本体の製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



HP EliteOne 800 G5 All-in-One/CT

は注文仕様生産により選択可能な項目です

製品名		HP EliteOne 800 G5 All-in-One/CT	
プリインストールOS		Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版)	
動作可能OS※1		Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise	
プロセッサ ※2※3		インテル® Core™ i3-9100 プロセッサ(3.60 GHz/ インテル® スマート・キャッシュ6MB)	インテル® Core™ i5-9500 プロセッサ(3.00 GHz - 最大4.40GHz/ インテル® スマート・キャッシュ9MB)
インテル® vPro™ テクノロジー		-	対応
Intel Unite®		-	Intel Unite® プラグイン (日本語OS用)
筐体		液晶一体型	
チップセット		インテル® Q370 チップセット	
メモリ容量(最大容量) ※2		PC4-21300(2,666MT/s) ※4 : 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)	
メモリスロット ※5		2 SO-DIMMスロット(1スロット/2スロット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピンSO-DIMM)	
ストレージ ※6※7		HDD シリアルATA/600 : 500GB(7,200rpm) / 1TB(7,200rpm) / 2TB(5,400rpm)、SSD(Solid State Drive) M.2 (NVMe) PCIe : 256GB / 512GB	
ストレージ2 ※6※7※8		なし / HDD シリアルATA/600 : 500GB(7,200rpm) / 1TB(7,200rpm) / 2TB(5,400rpm)、SSD(Solid State Drive) M.2 (NVMe) PCIe : 256GB / 512GB	
RAID 構成ストレージ ※6※7		なし / RAID1 構成(ミラーリング) : SSD(Solid State Drive) M.2 (NVMe) PCIe : 256GB x2 / 512GB x2	
メディアカードリーダーライター		SDメディアカードリーダーライター ※9	
オプティカルドライブ ※10		DVD-ROMドライブ (9.5mmスリムライン) / DVDライタードライブ (9.5mmスリムライン)	
グラフィックス		インテル® HD グラフィックス 630 メインメモリ (システムメモリ) と共有 ※11 最大 4,096 x 2,160 (デジタル)	
ディスプレイ		23.8型ワイド フルHD非光沢スクリーンIPS/パネル アスペクト比 / 画素ピッチ 16 : 9 / 0.2745 x 0.2745 mm 解像度(最大)、表示色(最大) 1,920x1,080(60Hz)、1,677万色 コントラスト比(最大) 1,000 : 1 視野角(水平 / 垂直) 178 °(水平) / 178 °(垂直) 最大輝度 250 cd/m ²	
DisplayPort変換アダプター		なし / DisplayPort-VGA変換アダプター / DisplayPort-DVI-D変換アダプター / DisplayPort-HDMI変換アダプター	
拡張スロット※1		M.2 PCIe x1-2230(for WLAN)×1、M.2 PCIe x4-2230/2280 combo(for storage)×2	
拡張ベイ※1		外部スリムラインベイ×1(空)、内部2.5インチ×1(空)、外部SDスロット×1(空)	
ネットワークコントローラー ※13		インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション	
ワイヤレスLAN		なし / インテル® Wireless-AC 9560 2x2 + Bluetooth® 5 ※14	
USBポート ※15		USB Type-C™×1(背面)、USB3.1×6(背面)	
外部ディスプレイ		Display Port×1(出力)、HDMI×1(出力)	
その他I/O		左側面 マイク / ヘッドフォン×1、ヘッドフォン×1 右側面 ラインアウト×1	
キーボード		USBスリムスタンダードキーボード(日本語版109Aキーボード)	
マウス		USB光学マウス / USBレーザーマウス	
Webカメラ		Webカメラ無効化 / 2メガピクセル フルHD Webカメラ / 2メガピクセル フルHD IRセンサー付Webカメラ	
サウンド		Conexant CX5001 Codec、Bang and Olufsen 監修 2Wx2 内蔵スピーカー (ディスプレイ内蔵)	
Microsoft® Office ※16		なし / Microsoft® Office Personal 2019 / Microsoft® Office Home and Business 2019 / Microsoft® Office Professional 2019	
セキュリティチップ		TPM 2.0	
セキュリティ機能		HP Client Security Gen5、HP Sure Click、HP Sure Sense、HP Sure Start Gen5、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP BIOSphere Gen5、セキュリティロックケーブル用ホール	
生体認証		指紋認証、顔認証 (IRセンサー付Webカメラ選択時)	
マネジメント機能		HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant	
サイズ(W×D×H) / 質量		約 539.6 x 180.28 x 467.7(最小) ~ 568.7(最大) mm (スタンド部含む・画面直立状態)、約 8.93kg	
角度調整範囲(チルト角/スイベル範囲 / 高さ調整/ピボット回転)		上 : 20°、下 : 5° / 右 : 90°、左 : 90° / 高さ : 101mm / 回転 : 90°	
使用環境 / 動作電圧範囲		温度 5 ~ 45 °C、湿度 5 ~ 90 % / 90 ~ 264 V	
電源ユニット		180W 80PLUS®GOLD認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)	
消費電力 ※17(通常 / 最大)		19W / 44W	19W / 47W
省エネ基準達成率 ※2※4		AA	
エネルギー消費効率 (2022年度基準) ※3※4		14区分 140.1kWh/年	
各種規格適合		RoHS指令 ※5、J-Moss ※6、MIL-STD-810Gなど	
リカバリメディアキット ※18 ※19		なし / Windows® 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット (日本語版)	
付属品		保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、モニタースタンド、保証書など ※20	
保証期間 ※21		出張修理サービス : 3年間保証 / 4年間保証 / 5年間保証 (パーツ保証、翌営業日以降対応 ※22) 出張修理サービス (HD返却不要) : 3年間保証 / 4年間保証 / 5年間保証 (パーツ保証、翌営業日以降対応 ※22)	

※1 動作に必要なBIOS/ドライブを提供いたします。全てのバージョン・機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseはボリュームライセンスをMicrosoft社から購入し、アップグレードするエディションです。Enterpriseのみが持つ機能に関しては提供元のMicrosoft社へお問い合わせください。

※2 1kB (キロバイト) = 1,024バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024×2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024×3バイトの計算値です。

※3 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作して稼働している場合のみです。

※4 Intel® Core™ i3プロセッサの動作は2,400MT/sとなります。

※5 増設は1枚単位での可能ですが、デュアルチャネル動作を最適化するために、同一の容量、周波数のメモリモジュールを2枚1組として装着することをお薦めします。

※6 PCIe M.2 SSD、NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにフォーマットして出荷されます。

※7 1kB (キロバイト) = 1,000バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000×2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000×3バイトの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000×4バイトの計算値です。

※8 ストレージにHDDをご選択の場合、ストレージ2はご選択いただけません。

※9 外部SDスロットを占有します。

※10 ●DVD-ROMドライブ (固定型)
【読み込み速度】DVD-RAM 非対応、DVD-ROM、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R (2層式)、DVD-R (2層式) 最大8倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW 最大24倍速

●DVDライタードライブ (固定型)
【読み込み速度】DVD-RAM 非対応、DVD-ROM、DVD-ROM (2層式)、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R (2層式)、DVD-R (2層式) 最大8倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW 最大24倍速

【書き込み速度】DVD-RAM 非対応、DVD-RW、DVD+R (2層式)、DVD-R (2層式) 最大6倍速、DVD+RW、DVD+R、DVD-R 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速

※11 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。

※12 解像度および発色数は、接続するモニターの表示能力およびサポートするOSにより異なります。

※13 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。

※14 M.2 PCIe x1-2230スロットを占有します。

※15 特記載が無い場合、USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。

※16 Microsoft® Officeはインストーラは付属しません。インストーラ方法はMicrosoft社へお問い合わせください。

※17 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。

※18 ストレージ交換またはフォーマット時には、お客さまにリカバリメディアキットによるOSの再インストールが必要となります。

※19 リカバリメディアは日本HPリカバリメディアキット販売窓口で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/recoverykit>

※20 本製品には電子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。

※21 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※22 障害連絡受付の翌営業日以降にサービスマンが伺いまして修理します。

※1 表中に記載の拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、最小構成時のものです。ご選択いただいた構成により、空数は異なる場合があります。

※2 2022年度基準の省エネ基準達成率。表示語A=100%以上110%未満、AA=110%以上140%未満、AAA=140%以上、100%未満の場合は%で表示しています。

※3 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力です。

※4 HP社の最大構成で測定・算出された値に基づいています。


※5 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。

※6 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 <https://jp.ext.hp.com/desktops/business/eco/#eco04>をご覧ください。

【ビジネスPC共通注記】

●ACコード、付属LANは、日本国内の法規に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の内部接続LANは国内法の電波法に基づいています。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁止されています (屋内のみ)。また、海外で無線LANを使用するには、その国の認可が得られている必要があります。●本製品には有寿命部品が含まれています。これらに規定されるものではありません。(電源供給装置、ディスプレイ/パネル、ハードディスクドライブ、プロセッサ/チップセット、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間間、1ヶ月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品の仕様および添付品は予告なく変更になる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアは、本製品のバージョン・モデルや詳細機能に拠って、予告なく変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアのインストールにはソフトウェアのインストールが必要となります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合があります。ご購入時には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95、Windows® 98、Windows NT®、Windows® 2000、Windows® XP、DOS/OS/2用および周辺機器の中には本人によるインストールを使用できないものがあります。ご購入時には各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●当社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対して適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害などの責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。

各部名称



1. Webカメラ、内蔵マイク
2. 23.8型ワイド フルHD非光沢スクリーンIPSパネル
3. オプティカルドライブ
4. ステレオスピーカー
5. マイク/ヘッドフォン
6. ヘッドフォン
7. USB 3.1 ×2
8. SDメディアカードリーダーライター
9. USB Type-C™
10. 電源ボタン
11. 指紋認証リーダー
12. セキュリティロックケーブル用ホール
13. コネクターカバー
 - USB 3.1×4
 - DisplayPort
 - HDMIポート
 - 電源コネクター
 - ネットワークポート (RJ45)
 - ラインアウト

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」* (<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスのご利用を検討されることをお勧めします。* 「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

お使いのコンピューターには、無線デバイスが内蔵されている場合があります。特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内などです。この製品の使用制限に関する方針が不明な場合は、製品の電源を入れる前にその場所の管理者や責任者の承諾を得てください。

- 製品写真は米国仕様です。製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。
- HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Helloは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名などの固有名称は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

販売元：株式会社 日立製作所

製造元：株式会社 日本HP



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日・当社休日を除く）