

HP EliteOne 800 G6 All-in-One/CT

オペレーティングシステム ※1		Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)			
		Windows 11 Home			
プロセッサ ※2	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60 GHz/インテル® スマート・キャッシュ8MB)	インテル® Core™ i5-10500 プロセッサ (3.10 GHz-最大4.50GHz/インテル® スマート・キャッシュ12MB)	インテル® Core™ i5-10600 プロセッサ (3.30 GHz-最大4.80GHz/インテル® スマート・キャッシュ12MB)	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90 GHz-最大4.80GHz/インテル® スマート・キャッシュ16MB)	
インテル® vPro™ テクノロジー	-	-	対応	-	
Intel UNITE®	-	Intel Unite® プラグイン(日本語OS用) / Intel Unite® プラグイン(英語OS用)			
筐体	液晶一体型				
チップセット	インテル® Q470 チップセット				
メモリ容量(最大容量)※3	PC4-21300(2666MT/s) : 4GB(4GB×1)/8GB(8GB×1)/16GB(8GB×2)/32GB(16GB×2)(最大64GB)			PC4-23466(2933MT/s) : 8GB(8GB×1)/16GB(8GB×2)/32GB(16GB×2)(最大64GB)	
メモリスロット※4	2 SODIMM ソケット(1ソケット/2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)				
ストレージ※5	SSD M.2(NVMe) : 128GB(TLC) / 256GB(TLC) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)/Intel® Optane メモリー H10 16GB+256GB SSD				
ストレージ※5	なし / SSD M.2(NVMe) : 128GB(TLC) / 256GB(TLC) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)				
RAID構成ハードディスクドライブ	なし / RAID1構成(ミラーリング) : SSD M.2(NVMe):128GB(TLC) × 2 / 256GB(TLC) × 2 / 512GB(TLC) × 2 / 1TB(TLC) × 2				
メディアカードリーダーライター	なし / SD メディアカードリーダーライター ※6				
オプティカルドライブ	-				
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 630				
ビデオメモリ / 標準解像度※7	メインメモリ(システムメモリ)と共有※8 / 最大4,096 × 2,160(デジタル)				
パネルタイプ	23.8 インチ ワイド 非光沢スクリーン IPS パネル				
アスペクト比	16 : 9				
画面ピッチ	0.2745 x 0.2745 mm				
解像度(最大)、表示色(最大)	1,920x1,080(60Hz)、1,677 万色				
コントラスト比(最大)	1000 : 1				
視野角(水平 / 垂直)	178 °(水平) / 178 °(垂直)				
最大輝度	250 nits				
拡張スロット※1	M.2 PCIe x1-2230(for WLAN)×1、M.2 PCIe x4-2280 combo(for storage)×2				
拡張ベイ※1	-				
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー※9	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション			
	ワイヤレスLAN	なし / Intel WiFi 6 AX201 ax 2x2 +BT5 (vPro 対応)			
	USBポート	USB3.2 Type-A Gen1×2(背面2)、USB3.2 Type-A Gen2×3(前面1、背面2)、USB3.2 TypeC Gen2×2(前面1、背面1(チャージングポート))			
	外部ディスプレイ	IN : HDMI*1、OUT : Dual-Mode DisplayPort™1.4*1、USB3.2 TypeC Gen2 (DisplayPort Alt Mode 対応)			
	その他I/O	左側面	マイク/ヘッドフォン*1		
キーボード	なし / USB 320K キーボード (日本語) / USB 320K キーボード (英語)				
マウス	なし / USB 320M 光学マウス / USBレザーマウス				
Webカメラ & モノラルマイク	なし / 5メガピクセル Webカメラ / 5メガピクセル IR センサー付 Webカメラ				
サウンド	Realtek ALC3274、内蔵スピーカー				
言語	日本語版 / 英語版				
Microsoft Office ※10	なし / Microsoft Office Personal 2019 / Microsoft Office Home and Business 2019 / Microsoft Office Professional 2019 / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021				
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0			
	セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1 年版 / HP Wolf Pro Security Edition 3 年版※11			
		なし / HP Client Security Gen6			
		HP Wolf Security for Business(HP Sure Click※12、HP Sure Sense、HP Sure Start Gen6、HP Sure Run、HP Sure Recover※12、HP Secure Erase、HP BIOSphere Gen6)、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)			
マネジメント機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant(download)				
ソフトウェア	HP Quick Drop※13、ノイズキャンセリングソフトウェア				
生体認証	指紋認証				
サイズ(WxDxH) / 質量	539.72 x 236.98 x 411.14(最小) ~ 541.14(最大) mm (スタンド部含む・画面直立状態)、約 9.28 kg				
角度調整範囲(チルト角/スイベル範囲/高さ調整/ピボット回転)	上下 : -5°/18°/左右 : 90°/高さ : 130mm				
使用環境	温度5-45°C、湿度5-90%				
動作電圧範囲	90 - 264V				
電源ユニット	210W 80PLUS Platinum 認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)				
消費電力※14(通常/最大)	16.6W / 46.4W	16.5W / 48.9W	16.7W / 48.1W	16.4W / 48.4W	
国際エネルギースタープログラム※15	適合				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) ※2	14区分	14区分	14区分	14区分	
	105.24kWh/年(AAA)	105.24kWh/年(AAA)	105.24kWh/年(AAA)	105.24kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss※3、MIL-STD-810H(10項目)※16				
PCリサイクル	PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。				
リカバリメディアキット(OVD)※17	なし / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット / Windows 11 Pro 用リカバリメディアキット / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット + Win11Pro 用リカバリメディアキット				
付属品	保証規定(サービスマンおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、モニタースタンド、保証書等※18				
標準保証	3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

* Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
 ※1 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一となります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<https://support.hp.com/jp-ja>をご覧ください。
 ※2 すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
 ※3 Windows 10 クリーンインストール対応。出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。
 ※4 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
 ※5 構成によってMT/s(データ転送速度)の違いメモリが搭載されることがございますが、インテル® Core™ i3/i5搭載時は2666MT/sまで、インテル® Core™ i7搭載時は2933MT/sまでのサポートになります。
 ※6 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャンネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。
 ※7 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
 ※8 外部SDスロットを占有します。
 ※9 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
 ※10 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
 ※11 ネットワークケーブルは付属しませんが、別途お求め下さい。
 ※12 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。
 ※13 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin10Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。
 ※14 OSでWin10Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。
 ※15 HP QuickDropを使用するには、HP QuickDropアプリケーションがプリインストールされているWindows 10コンピュータが必要です。また、Android 7 (Nougat) 以上が稼働しているAndroidデバイス(スマートフォンまたはタブレット)またはiOS 12以上が稼働しているiOSデバイス(スマートフォンまたはタブレット)が必要です。
 ※16 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。
 ※17 記載は2020年10月改定されました国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。基準改定前に製造された製品であれば当該製品すべてのモデルが旧基準Ver7.0適合製品となります。国際エネルギースタープログラム Ver8.0の適合条件については<https://jp.ext.hp.com/directplus/details/desktops/g5-star.html>をご覧ください。
 ※18 一部のテスト項目は870Gで行われています。詳細はホワイトペーパーをご確認ください。
 ※19 起動時にF11キーを押すことで、OSの再インストールができます。ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。OSとリカバリメディアのバージョンは異なる場合がございます。
 ※20 本製品には電子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
 ※21 拡張スロットおよび拡張ベイの空数は、ご選択頂いた構成により異なります。
 ※22 エネルギー消費効率は、JIS C6223 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示図で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。
 ※23 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.hp.com/jp-ja-greenlabel>をご覧ください。
 ※24 PCR3/PCR4ラベル制度の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pcr3.jp/greenlabel/index.html>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)は、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。