

OS※1	Windows 10 Pro (64bit) (日本語)	
プロセッサ	インテル® Core™ i5-10210U プロセッサ (4コア、8スレッド、6MB キャッシュ、1.60 GHz-4.20 GHz)	インテル® Core™ i7-10510U プロセッサ (4コア、8スレッド、8MB キャッシュ、1.80 GHz-4.90 GHz)
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー 無効	
チップセット	プロセッサ内蔵	
メモリ	8GB (8GB×1) / 16GB (8GB×2) / 32GB (16GB×2) 50-DIMM DDR4-2666、最大64GB ※2	
メモリスロット	2スロット (SO-DIMM)	
ストレージ※3	128 GB M.2 SSD (SATA III) / 256GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage (16GB+256GB) / 512 GB M.2 SSD (PCIe NVMe) / Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage (32GB+512GB)	
オプティカルドライブ	なし	
Webカメラ	720p HD Webカメラ (静止画: 92万画素、動画: 92万画素、固定焦点レンズ)、IRカメラ (Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー	なし	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数: 送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5※4	
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPA2 / 認証: WPA2 / 暗号化: 64-bit and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP	
WWAN	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス (プロセッサ内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ※5	13.3インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、400cd/m ² 、最大1677万色、UWVA)、LED バックライト / 13.3インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、1000cd/m ² 、最大1677万色、UWVA)、LED バックライト (内蔵プライバシーバースクリーン機能) 搭載	13.3インチワイド (16:9) フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、400cd/m ² 、最大1677万色、UWVA)、LED バックライト
外部ディスプレイ※6	HDMI (v1.4b)	
ポインティングデバイス	クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応)	
ワンタッチキー	なし	
拡張カードスロット	なし	
キーボード	日本語: HP Premium Keyboard (電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー、バックライト機能付き	
インターフェイス	USB 3.1 Gen1ポート×2 (左側の1基がパワーオフUSB充電対応)、USB Type-Cポート (Thunderbolt™対応) ×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen、内蔵ステレオスピーカー、内蔵トリプルマイク (ノイズキャンセル機能搭載)	
マネジメント機能	HP Driver Packs※7、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Manageability Integration Kit Gen4※7	
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※8 HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen6、HP Sure Click、HP Sure Run Gen3、HP Sure Recover Gen3、HP BIOSphere Gen5、HP Client Security Manager Gen6、HP Secure Erase (NIST準拠) ※9)、 ナノセキュリティロックケーブル用スロット (約2.5 x 6mm)	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ (幅×奥行き×高さ)	307.8 x 204.6 x 17.9 (最薄部、突起部含まず) mm	
質量※10	1.25kg	
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター (2ピン、4.5mm 口径 Lコネクタ、動作電圧: 90-265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz、約200g、95 x 40 x 26.5mm (突起部・コード含まず))	
消費電力 (通常時※11/最大時)	約 4W / 45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※1	10区分 15.5kWh/年(AAA)	10区分 15.5kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタートプログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ※10、MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル (★ ★ ★ Ver.13) ※11	
標準バッテリー※12	リチウムイオンバッテリー (3セル、53Whr、高耐久性 (ロングライフ))	
バッテリー駆動時間※13	Mobilemark 2014 : 最大約23.25時間 JEITA測定法 Ver.2.0 : 最大約22.9時間	
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 約2.5時間	
ソフトウェア	HP Support Assistant等	
ソフトウェアー オフィス	なし / Microsoft Office Personal 2019 / Microsoft Office Home & Business 2019 / Microsoft Office Professional 2019	
リサイクルラベル	なし / あり	
リカバリメディア※15	なし / あり	
主な添付品※16	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※17	標準保証 : 1年 (1年間引き取り修理サービス※18、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※19	

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 10 クリーンインストール対応 (出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)、本システムはWindows 10 ソフトウェアのライセンスを付属しています。

※2 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってDDR4-3200のメモリが搭載されることがありますが、メモリは2666MT/sまでのサポートになります。

※3 プライマリパーティション (Dドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステム (OS) または市販のパーティション管理ソフトウェアが必要で、パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP

※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※7 これらのソフトウェアはプリインストールされません。https://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロード適用することが可能です。

※8 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。

※9 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。

※10 最軽量時の質量です。構成により異なります。

※11 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※12 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※13 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※14 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります

※15 本製品のリカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja HDD 換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit

※16 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※17 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※18 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※19 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。(2022年度基準)

※2 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/gp-greenlabelをご覧ください。

※3 PCRF PCグリーンラベル制度の審査基準 (Ver.13) を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3.jp をご覧下さい。環境性能レディンク (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※4 環境条件 (動作時): 温度0~35°C。(非動作時): 温度-20~60°C、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。

※5 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。