

OS※1	Windows 11 Home (日本語) / Windows 11 Pro (日本語) Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード) (日本語)※1*		
プロセッサ	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (6コア、10MBキャッシュ、最大4.40 GHz)※2	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ (10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz)※2	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ (10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz)※2
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効		インテル® vPro® テクノロジー有効
チップセット	プロセッサ内蔵		
メモリ	8GB (8GB×1) / 16GB (8GB×2) / 32GB (16GB×2) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB ※3		
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)		
ストレージ※4	256 GB M.2 SSD(PCle NVMe) / 256 GB M.2 SSD (PCle NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 512 GB M.2 SSD(PCle NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCle NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD(PCle NVMe)		
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、Webカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 albi/gn/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証:WPA3 / 認証プロトコル:802.1X EAP-TLS、EAP-TLS/MSCHAPv2、PEAPv0-MSCHAPv2(EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA) / 暗号化:128-bit AES-CCMP、256-bit AES-GCMP		
WWAN	なし		
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス (プロセッサ内蔵)	インテル® Iris® Xeグラフィックス※5 / インテル® UHDグラフィックス (プロセッサ内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※6	13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m ² 、UWVA)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※7	HDMI(V2.1)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット	なし		
キーボード	日本語: HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	USB Type-Cポート(Thunderbolt™4対応) x1、USB Type-Aポートx2(内一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォンマイクジャックx1、ネットワークポート(RJ45) x1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※8 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※8 HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※9、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click※9、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、HP Secure Erase (NST準拠)※10、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(幅×奥行き×高さ)	306.9 x 208.4 x 15.9 (最薄部、突起部含まず) mm		
質量※11	約1.2kg ~		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径コネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))		
消費電力(通常時※12最大時)	約4W / 45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※1	10区分 19.4kWh年(AA)	12区分 18.3kWh年(AAA)	12区分 18.3kWh年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※11、MIL-STD-810H(19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※12		
標準バッテリー※13	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、42Whr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))		
バッテリー駆動時間※14	MobileMark2018 : 最大約11時間15分 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約14時間10分		
ソフトウェア	プリインストールプリロード※15	HP Support Assistant等	
オフィス※16	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021		
リサイクルラベル	なし / あり		
リカバリメディア※17	なし / あり		
主な添付品※18	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※19	標準保証 : 1年(1年間引き取り修理サービス※20、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバルワランティ※21		

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 Windows クリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのりかり)が発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承ください。
- ※2 Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。
- ※3 インテル® ターボブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
- ※4 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s(データ転送速度)の違いにより搭載される容量が異なりますが、3200MT/sまでのサポートとなります。
- ※5 フライハイパー(オンドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
- ※6 インテル® Iris® Xeグラフィックス機能は、デュアルチャネルメモリで構成する必要があります。
- ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※9 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合ご利用いただけません。
- ※10 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。
- ※11 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。
- ※12 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。
- ※13 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※14 バッテリーバックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーバックは火の中に入れてください。バッテリーバックに衝撃を与えないでください。バッテリーバックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーバックは消耗品です。
- ※15 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。
- ※16 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更する場合があります。
- ※17 Microsoft Office 2021 にはプロダクトキー版とデジタルアタッチ版があり、プロダクトキー版にはプロダクトキーが同梱されていますが、デジタルアタッチ版にはプロダクトキーは提供されず、また必要ありません。デジタルアタッチ版をご利用いただくにはインターネット接続が必要です。デジタルアタッチ版は、64ビット版となります。
- ※18 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属していません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート＆ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja/リカバリメディアはリカバリメディア販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit
- ※19 添付品は予告なく変更になる場合があります。
- ※20 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※21 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後運送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※22 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- ※23 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのままで表示しています。(2022年度基準)
- ※24 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/greenlabelをご覧ください。
- ※25 PC3R/PCグリーンラベル制度の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧下さい。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※26 環境条件(動作時): 温度0~35℃ (非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。
- ※27 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーバックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうすで使したり、高温部に触れている、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。
- ※28 本製品には磁石が使用されています。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。