

# HP EliteBook x360 1020 G2

※は注文仕様により選択可能な項目です

製品名	HP EliteBook x360 1020 G2	
プリインストールOS	Windows® 10 Pro (64bit) (日本語版) ※1	
動作可能OS※2	Windows® 10 Pro / Windows® 10 Enterprise	
プロセッサ※3	インテル® Core™ i5-7200Uプロセッサ (3MB L3キャッシュ、2.5-3.10GHz)	インテル® Core™ i7-7500U プロセッサ (4MB L3キャッシュ、2.7-3.50GHz)
インテル® vPro™ テクノロジー	無効	
チップセット	プロセッサ内蔵	
メモリ容量(最大容量)※3	オンボード8GB LPDDR3	
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし (増設不可)	
ストレージ※4※5	256GB M.2 SSD (シリアルATA、SED自己暗号化機能付き)	
オプティカルドライブ	なし	
Webカメラ	720p HD Webカメラ (静止画: 92万画素、動画: 92万画素、固定焦点レンズ)、IRカメラ (Windows Hello®対応)	
ネットワークコントローラー	なし	
無線LAN / Bluetooth®	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (アンテナ数: 送信2、受信2、MU-MIMO対応) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth® 4.2 ※6	
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証: WPAおよびWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル: PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化: 64-bitおよび128-bit WEP、AES-CCMP、TKIP	
グラフィックタイプ	インテル® HDグラフィックス620 (プロセッサ内蔵)	
ディスプレイタイプ※7 (液晶表示最大解像度/表示色)	12.5型ワイド (16:9) フルHD 液晶 タッチディスプレイ (1,920×1,080ドット、最大1,677万色、IPS方式)、LEDバックライト	
外部ディスプレイ※8	HDMIポート	
ポインティングデバイス	クリックパッド (ジェスチャー対応)	
拡張カードスロット	なし	
キーボード	バックライトキーボード、キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列	
インターフェイス	HDMIポート×1、USB3.1Type-C™ポート (Thunderbolt™、USB Power Delivery対応) ×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
近距離無線通信 (NFC) ※9	搭載	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen、内蔵スピーカー、内蔵ステレオマイク×2 (ノイズキャンセリング機能搭載)	
マネジメント機能	HP SoftPaq Download Manager、HP MIK for Microsoft SCCM ※10	
セキュリティ機能	HP BIOSphere Gen3 (MBR/GPT security)、HP Sure Start Gen3、HP DriveLock、HP PhoneWise、HP Client Security Software、セキュリティロックケーブル用スロット、HP Sure View機能搭載 ※11	
セキュリティチップ	TPM2.0準拠	
指紋認証センサー	バームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	約 290×203×13.9 (最厚部分、突起部含まず) mm	
質量	約1.13kg	
ACアダプター	HP 65W スマートUSB Type-C™ 3.1 ACアダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧: 90-265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数: 50-60 Hz)	
消費電力 (通常時※12/最大時)	後日公開	
省エネ基準達成率 ☆1	後日公開	後日公開
エネルギー消費効率 (2011年度基準) ☆2	後日公開	後日公開
各種規格適合	RoHS指令 ☆3、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ☆4 など	
標準バッテリー※13	リチウムポリマーバッテリー (4セル、49Whr、高耐久性)	
バッテリー駆動時間※14	約10.3時間 (JEITA測定法Ver2.0)	
バッテリー充電時間	電源OFF、スリープ時: 50%まで約30分、100%まで約2時間6分	
ソフトウェア	HP Client Security Manager、HP Support Assistant、など	
ソフトウェアープリロード※15	なし / Microsoft® Office Personal 2016 / Microsoft® Office Home & Business 2016	
オプティクス※16	なし	
リカバリメディアキット※17	なし	
付属品※18	USB Type-C™ AC アダプター、電源コード、保証書 など	
保証期間※19	引き取り修理サービス※20: 1年間保証/3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証) 出張修理サービス: 3年間保証/4年間保証/5年間保証 (パーツ保証、HD返却不要、翌営業日対応※21) グローバルワランディ※22	

- ※1 オペレーティングシステムのインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ (ファイル、写真など) のバックアップを取ってください。
- ※2 動作に必要なBIOS/ドライバを提供いたします。全てのバージョン・機能の動作を保証するものではありません。EnterpriseはボリュームライセンスをMicrosoft社から購入し、アップグレードするエディションです。Enterpriseのみが持つ機能に関しては提供元のMicrosoft社へお問い合わせください。
- ※3 1k (キロバイト) = 1,024バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,024^2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,024^3バイトの計算値です。
- ※4 フラッシュパーティション (Cドライブ) は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして数GB~数十GB割当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
- ※5 1k (キロバイト) = 1,000バイトの計算値です。1MB (メガバイト) = 1,000^2バイトの計算値です。1GB (ギガバイト) = 1,000^3バイトの計算値です。1TB (テラバイト) = 1,000^4バイトの計算値です。
- ※6 Dial-Up/Fax/Modem: Generic Access Profile (GAP)、Service Discovery Application Profile (SDAP)、Serial Port Profile (SPP)、Dial-Up Networking Profile (DUN)、Generic Object Exchange Profile (GOEP)、Object Push Profile (OPP)、File Transfer Profile (FTP)、Synchronization Profile (SYNC)、Hard Copy Cable Replacement (HCRP)、Personal Area Networking Profile (PAN)、Human Interface Device Profile (HID)、Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)、Advanced Audio/Video Distribution Profile (A2DP)、Fax Profile (FAX)、Basic Imaging Profile (BIP)、Headset Profile (HSP)、Hands Free Profile (HFP)、Basic Printing Profile (BPP)、Video Distribution Profile (VDP)、Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
- ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートを低減します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※9 ソニー株式会社が開発したFelica Libraryのアプリケーションソフトウェア上で動作するソフトウェアの互換性を提供するミドルウェア「Felica Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース (PoSaRoの代わりに内蔵NFC R/Wを利用) には対応しておりません。
- ※10 ソフトウェアはプリインストールされません。http://www.hp.com/go/clientmanagementからダウンロードし適用することが可能です。
- ※11 内蔵型プライバシースクリーン機能。ワンタッチで左右から見たスクリーンを白濁させ、ピュアリアクティング (盗み見による機密情報の漏えい) を防止できます。
- ※12 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※13 バッテリーバックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーバックは火の中に入れてください。バッテリーバックに衝撃を与えないでください。バッテリーバックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での設置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーバックは消耗品です。また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。
- ※14 バッテリー駆動時間は動作環境、システム設定により変動します。実際の駆動時間はこの数値より短くなりことがあります。
- ※15 保証するソフトウェアはそれそれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告無く変更となる場合があります。
- ※16 Microsoft® Office 各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。Office2016プリインストールモデルをご購入いただきOffice Premiumがプリインストールされた状態で出荷されます。このため、初回起動時はOffice Premiumと表示されますがセットアップを実施いただくことでご購入いただいた製品名に変わります。Office2016はライセンス認証を行うにはインターネット接続が必要になります。電話でのライセンス認証はできません。
- ※17 ストレージ交換時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit
- ※18 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- ※19 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
- ※20 お客さまのご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※21 障害連絡受付の翌営業日以降にカスタマーエンジニアがお伺いして修理します。
- ※22 グローバルワランディ (海外でのサポート) は、HPまたはHP認定サービス業者により提供されます。グローバルワランディは国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
- ☆1 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示語A→達成率100%以上200%未満、AA→達成率200%以上500%未満、AAA→達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。
- ☆2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTPS) で除したものです。
- ☆3 RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。
- ☆4 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。

※環境条件 (動作時): 温度0~35°C、相対湿度10~90% (ただし、結露しないこと)。(非動作時): 温度-20~60°C、湿度5~95% (ただし、結露しないこと)。

【ビジネスP C共通注記】

- 使用状況により本体温度、バームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンが吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーバックなどが高温になる場合があります。長時間むき出しの状態での使用したり、高温に触れていたりと、過熱から防ぐことにより、低温やけどの恐れがあります。●ACコード、無線LANは、日本国の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。●本製品の内部構成は国内法の電圧法に基づいています。IEEE802.11規格による通信は、電圧法によることで行われています (筐内のみ)。また、海外で無線LANをご使用になる場合、その国の認可が必要となります。認証レベルは、コンピューターの底面、またはバッテリーパックに貼付されています。●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリー、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)。通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1ヶ月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件によって異なります。●製品仕様および付属品は予告無く変更になる場合があります。●プリインストール・添付ソフトウェアは、市販のソフトウェア商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。●プリインストール・添付ソフトウェアのインストール中にエラーメッセージが表示された場合は、そのエラーメッセージに従って対応してください。●プリインストール・添付ソフトウェアのバージョン・レベルや詳細情報に関しては、予告なく変更されることがあります。また一部機能は制限が生じる場合があります。●添付ソフトウェアの保証およびサポートはそれぞれのソフトウェアベンダーの責任となります。●ソフトウェアについては、本体以外の周辺機器が必要となりますので、ご購入時には予めご確認ください。●すべてのソフトウェアおよび周辺機器の動作を保証するものではありません。特にWindows® 95、Windows® 98、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/OS/9用などとして提供されているソフトウェアおよび周辺機器の中には本ソフトウェアで使用できないものがあります。ご購入時には各ソフトウェアおよび周辺機器の販売店に確認ください。●市販ソフトウェアについてはシステム構成を設定できない場合があります。●弊社独自のプログラム、データまたは移動可能な記憶媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。●誤操作や故障により、おパソコンの記憶内容が変化、消失する場合がございますが、これによる損害または責任は当社は一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●3Dディスプレイの弊害: 眩暈、吐き気、頭痛、無効感を保証するものではありません。●JEITA認定とは、社団法人電子情報技術産業協会が制定したPCポートのバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) です。詳細はJEITAホームページ http://jeita.or.jp/mobile/ をご覧ください。●バッテリーバックの注意事項は、http://www.hitachi.com/jp/Prod/comp/OSD/pc/businesspc/product/attention/index.html をご覧ください。●使用時間を長くするため、バッテリー駆動を使用する場合はディスプレイの明るさをおさえます。