

HP EliteDisplay 21.5型ワイドIPSモニタ E223

製品番号		1FH45AA#ABJ
表示部仕様	表示サイズ	540.0mm / 21.5型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	476.0 × 267.7mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.248mm
	解像度 (最大)	1,920×1,080
	表示色 (最大)	1,670万色以上
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
視野角 (水平/垂直)		178° (水平) / 178° (垂直)
ピクセルクロック (最大)		170MHz
応答速度		5ms
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平	30kHz～80kHz
	垂直	50Hz～60Hz
アンチグレアコーティング		○
フリッカーフリー機能		○
ブルーライト軽減機能		○
入力端子		DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、VGA
HDCPサポート		○ (HDMI、DisplayPort)
USB3.0ポート		アップストリーム x1、ダウンストリーム x2
電源ユニット		100～240 VAC、50～60Hz
消費電力 (最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大：36W/通常：18W/サスペンド：0.5W未満/ 電源スイッチOFF：0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲 ※2/ 高さ調節 / ピボット機能)		上：23°、下：-5°/左右：各45°/高さ：150mm/ ピボット回転：90°
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○
プラグ&プレイ対応		○
資産管理機能		-
環境条件 (動作時) (温度 / 湿度)		5～35℃ / 20～80% (結露しないこと)
外形寸法 (W×D×H)		約 488.3×205.0×463.7mm (モニタ台含む)
質量		約 5.8kg
付属ケーブル		DisplayPortケーブル×1 (1.8m)、 VGAケーブル×1 (1.8m)、 HDMIケーブル×1 (1.8m)、 USB BtoAケーブル×1 (1.8m)、 電源ケーブル×1

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

製品の仕様および添付品は、予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 モニタースタンドの裏にある回転盤を中心に左右の首振り機能を実現する仕様です。

モニタの設置環境によっては (スタンドと接地面との相性により十分なグリップが得られない場合には) スイーベルが機能しない場合があります。