

## HP EliteDisplay 23型ワイドタッチモニター E230t

製品番号	W2Z50AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	584.2mm/23型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	509.2×286.4mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSタッチパネル/白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.205mm
	解像度(最大)	1,920×1,080
	表示色(最大)	1,677万色
	輝度(標準)	250cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	170 MHz	
応答速度	5.7ms	
ユーザプリセットモード数	10	
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60 Hz
	1,680×1,050	60 Hz
	1,600×900	60 Hz
	1,440×900	60 Hz
	1,280×1,024	60 Hz
	1,280×800	60 Hz
	1,280×720	60 Hz
	1,024 ×768	60 Hz
	800 ×600	60 Hz
	640 ×480	60 Hz
720 ×400(Text モード)	70 Hz	
走査周波数	水平	24kHz～80kHz
	垂直	50Hz～75Hz
アンチグレアコーティング	○	
入力端子	ミニD-sub 15ピン(VGA)、DisplayPort、HDMI	
電源ユニット	100～240VAC、50～60Hz	
USB2.0 HUB機能	USB3.0ポート×3(アップストリーム x1、ダウンストリームx2)	
消費電力 (最大)(定常、サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:57W/通常:29W/サスペンド:0.5W/ 電源OFF時:0.5W未満	
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ ピボット機能)	上:25°、下:-5°/スイーベル機能なし/高さ:150mm/ ピボット回転:90°	
VESAマウント対応	100 mm	
プラグ&プレイ対応	○	
ソフトウェア	DisplayAssistantソフトウェア搭載	
環境条件(動作時)	5～35°C 20～80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	520.8 x 189 x 486.6 mm	
質量	約5.1kg	
付属モニターケーブル(ケーブル長)	VGAケーブルx1(1.8m)、 DisplayPortケーブルx1(1.8m)、 USBケーブルx1(1.8m)	