

HP EliteDisplay 23型ワイドIPSEモニタ E233

製品番号	1FH46AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	584.2mm / 23型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	509.2 × 286.4 mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.265mm
	解像度 (最大)	1,920×1,080 (フルHD)
	表示色 (最大)	1,677万色
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
ピクセルクロック (最大)	170MHz	
応答速度	5ms	
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
640×480	60Hz	
走査周波数	水平	30kHz~80kHz
	垂直	50Hz~60Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー機能	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、HDMI、DisplayPort	
HDCPサポート	○ (HDMI、DisplayPort)	
USB3.0ポート	アップストリーム x1、ダウンストリーム x2	
電源ユニット	100~240 VAC、50~60Hz	
消費電力 (最大/通常 ※1/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大 : 36W/通常 : 19W/サスペンド : 0.5W未満/ 電源スイッチOFF : 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲 ※2/ 高さ調節 / ピボット機能)	上 : 25°、下 : -5°/左右 : 各45°/高さ : 150mm/ ピボット回転 : 90°	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	-	
環境条件 (動作時) (温度 / 湿度)	5~35℃ / 20~80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	約 521×205×457.9mm (モニタ台含む)	
質量	約 5.64kg	
付属ケーブル	DisplayPortケーブル×1 (1.8m) 、 VGAケーブル×1 (1.8m) 、 HDMIケーブル×1、 USB ケーブル×1 (1.8m) 、 電源ケーブル×1 (1.9m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

製品の仕様および添付品は、予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 モニタースタンドの裏にある回転盤を中心に左右の首振り機能を実現する仕様です。

モニタの設置環境によっては (スタンドと接地面との相性により十分なグリップが得られない場合には) スイーベルが機能しない場合があります。