

HP EliteDisplay 27型OHDモニタ E273q

製品番号	1FH52AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	685.5mm / 27型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	596.7×335.6mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2331mm
	解像度 (最大)	2,560×1,440
	表示色 (最大)	1,677万色 / 8 Bit (8 Bit + FRC)
	輝度 (標準)	350cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)	
ピクセルクロック (最大)	200 MHz(VGA)、 250 MHz(DisplayPort、HDMI、USB-C)	
応答速度	5ms	
グラフィックモード (プリセット)	2,560×1,440	60Hz
	1,920×1,200	60Hz
	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×1,200	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平	30kHz～90kHz
	垂直	50Hz～60Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー機能	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	DisplayPort 1.2、VGA、HDMI、 USB Type-C(DisplayPort 1.2)	
HDCPサポート	○ (USB-C、HDMI、DisplayPort)	
USB3.0ポート	アップストリーム x1、ダウンストリーム x2	
電源ユニット	100～240 VAC、50～60Hz	
消費電力 (最大/通常 ※1/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 75W/通常: 47W/サスペンド: 0.5W未満/ 電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
角度調節範囲 (チルト角/スイベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 22°、下: -5°/左右: 各45°/高さ: 150mm/ ピボット回転: 90°	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	-	
環境条件 (動作時) (温度 / 湿度)	5～35℃ / 20～80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	約 610.94×214.0×358.5(最小)～ 508.5mm(最大) (モニタ台含む・画面直立状態)	
質量	約 7.4kg	
付属ケーブル	DisplayPortケーブル×1、 HDMIケーブル×1 (1.8m) 、 USB C-A (5V/3A) ケーブル×1、 電源ケーブル×1	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

製品の仕様および添付品は、予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力