

HP ProDisplay 19型モニタ P19A

製品番号	D2W67AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	483mm/19型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	376×301mm / アスペクト比5:4
	パネルタイプ	TN パネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.294 mm
	解像度 (最大)	1,280 × 1,024
	表示色 (最大)	1,677万色
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比10,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	170° (水平) /160° (垂直)
ピクセルクロック (最大)	108 MHz	
応答速度	5ms	
グラフィックモード (プリセット)	1,280×1,024	60 Hz
	1,280×960	60 Hz
	1,024 ×768	60 Hz
	800 ×600	60 Hz
	720 ×400	60 Hz
	640 ×480	60 Hz
走査周波数	水平	30kHz-83kHz
	垂直	50Hz-76Hz
アンチグレアコーティング	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA	
電源ユニット	100～240 VAC / 50～60Hz	
消費電力 (最大 / 通常 ※1 / サスペンド / 電源スイッチOFF)	最大 : 25W / 通常 : 15W / サスペンド : 0.5W未満 / 電源スイッチOFF : 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
角度調節範囲 (チルト角 / スイベル範囲 / 高さ調節 / ピボット機能)	上 : 25°、下 : -5° / 左右 : なし / 高さ : なし / ピボット回転 : なし	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / -	
ブラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	-	
環境条件 (動作時) (温度/湿度)	5～35℃ / 20～80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	約 414 x 206.4 x 418.2mm (モニタ台含む)	
質量	約3.5kg	
付属ケーブル (ケーブル長)	VGAケーブル×1 (1.8m) 、 電源ケーブル×1 (1.9m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
製品の仕様および添付品は、予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力