

HP ProDisplay 19.5型ワイドモニタ P204

製品番号	5RD65AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	495.3mm/19.5型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	432×239.7mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	TN パネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.27mm
	解像度 (最大)	1,600 x 900
	表示色 (最大)	1,677万色
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比10,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	170° (水平) /160° (垂直)
ピクセルクロック (最大)	170MHz	
応答速度	5ms	
グラフィックモード (プリセット)	1,600×900	60 Hz
	1,440×900	60 Hz
	1,366×768	60 Hz
	1,280×1,024	60 Hz
	1,280×800	60 Hz
	1,280×720	60 Hz
	1,024 ×768	60 Hz
	800 ×600	60 Hz
	720 ×400	70 Hz
640 ×480	60 Hz	
走査周波数	水平	30kHz-70kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2	
HDCPサポート	○ (HDMI、DisplayPort)	
電源ユニット	100~240 VAC / 50~60Hz	
消費電力 (最大 / 通常 ※1 / サスペンド / 電源スイッチOFF)	最大: 18W / 通常: 15W / サスペンド: 0.3W未満 / 電源スイッチOFF: 0.3W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
角度調節範囲 (チルト角 / スイベル範囲 / 高さ調節 / ピボット機能)	上: 25°、下: -5°/左右: なし/ 高さ: なし/ ピボット回転: なし	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	-	
環境条件 (動作時) (温度/湿度)	5~35°C / 20~80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	約 462.6 x 190 x 353.6 mm (モニタ台含む)	
質量	約2.84kg	
付属ケーブル (ケーブル長)	VGAケーブル×1 (1.8m) 、 DisplayPortケーブル×1 (1.8m) 、 HDMIケーブル×1 (1.8m) 、 電源ケーブル×1 (1.83m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

製品の仕様および添付品は、予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力