

HP ProDisplay 21.5型ワイドモニター P223

製品番号	X7R61AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	546.1mm/21.5型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	476×267mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	VAパネル/白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.248 mm
	解像度(最大)	1,920×1,080
	表示色(最大)	1,677万色
	輝度(標準)	250cd/m ²
	コントラスト比(標準)	3,000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	170 MHz	
応答速度	5ms	
ユーザプリセットモード数	10	
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	60 Hz
	1,680×1,050	60 Hz
	1,600×900	60 Hz
	1,440×900	60 Hz
	1,280×1,024	60 Hz
	1,280×800	60 Hz
	1,280×720	60 Hz
	1,024 ×768	60 Hz
	800 ×600	60 Hz
	720 ×400	70 Hz
	640 ×480	60 Hz
走査周波数	水平	24kHz~80kHz
	垂直	50Hz~60Hz
アンチグレアコーティング	○	
入力端子	ミニD-sub 15ピン(VGA)、DisplayPort	
電源ユニット	ユニバーサル自動選別 100~240VAC、50~60Hz	
消費電力 (最大)(定常、サスペンド/電源スイッチOFF)	最大:28W/通常:20W/サスペンド:0.5W未満/ 電源スイッチOFF:0.5W未満	
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ ピボット機能)	上:22°、下:-5°/スイーベル機能なし/高さ調節機能なし/ ピボット機能なし	
VESAマウント対応	100 mm	
プラグ & プレイ対応	○	
ソフトウェア	DisplayAssistantソフトウェア搭載	
環境条件(動作時)	5~35°C、20~80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	515×191.2×389mm(モニター台含む)	
質量	約3.5kg	
付属モニターケーブル(ケーブル長)	VGAケーブルx1(1.8m)、 DisplayPortケーブルx1(1.8m)	