

23型ワイドTFTモニタ P232

製品番号		K7X31AA#ABJ
表示部仕様	表示サイズ	23型ワイド
	パネルタイプ	白色LEDバックライト TNパネル
	画素ピッチ	0.265 mm
	解像度 (最大)	1,920 x 1,080
	表示色 (最大)	1,677万色
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比	1000:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	170°(水平)/160°(垂直)
ピクセルクロック (最大)		170 MHz
応答速度		5ms
ユーザプリセットモード数		10
グラフィックモード (プリセット)	1,920x1,080	60 Hz
	1,680x1,050	60 Hz
	1,600x900	60 Hz
	1,440x900	60 Hz
	1,280x1,024	60 Hz
	1,280x800	60 Hz
	1,280x720	60 Hz
	1,024 x768	60 Hz
	800 x600	60 Hz
	640 x480	60 Hz
走査周波数	水平	24kHz~80kHz
	垂直	50Hz~60Hz
アンチグレアコーティング		○
低反射帯電防止コーティング (ARコーティング)		○
入力信号	同期信号	セパレート:TTLレベル(正/負)
	入力端子	ミニD-sub 15ピン(VGA)、DisplayPort
電源ユニット		ユニバーサル自動選別 100~240VAC、50~60Hz
消費電力 (最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF)		30W/18.02W/0.5W/0.5W未満
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:22°、下:-5°/スイーベル機能なし/高さ調節機能なし/ ピボット機能なし
VESAマウント対応		100mm
プラグ&プレイ対応		○
資産管理機能		DisplayAssistantソフトウェア搭載
環境条件 (動作時)		5~35℃ 20~80%(結露しないこと)
外形寸法 (WxDxH)		548.6 x 185 x 408.3 mm
質量		約4.0kg
付属モニターケーブル		VGAケーブルx1 (1.8m)、 DisplayPortケーブルx1 (1.8m)