

HP ProDisplay 23.8型ワイドIPSEモニタ P244

製品番号	5QG35AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	604.5mm/23.8型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0mm×296.5mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPS パネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2745mm
	解像度 (最大)	1,920×1,080 (フルHD)
	表示色 (最大)	1,677万色
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比10,000,000:1)
視野角 (水平/垂直)	178° (水平) /178° (垂直)	
ピクセルクロック (最大)	170MHz	
応答速度	5ms	
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60 Hz
	1,680×1,050	60 Hz
	1,600×900	60 Hz
	1,440×900	60 Hz
	1,280×1,024	60 Hz
	1,280×800	60 Hz
	1,280×720	60 Hz
	1,024 ×768	60 Hz
	800 ×600	60 Hz
	720 ×400	70 Hz
640 ×480	60 Hz	
走査周波数	水平	30kHz-80kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2	
HDCPサポート	○ (HDMI、DisplayPort)	
電源ユニット	100~240 VAC / 50~60Hz	
消費電力 (最大 / 通常 ※1 / サスペンド / 電源スイッチOFF)	最大 : 21W / 通常 : 17W / サスペンド : 0.3W未満 / 電源スイッチOFF : 0.3W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
角度調節範囲 (チルト角 / スイベル範囲 / 高さ調節 / ピボット機能)	上 : 25°、下 : -5° / 左右 : なし / 高さ : なし / ピボット回転 : なし	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	-	
環境条件 (動作時) (温度/湿度)	5~35℃ 20~80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	約 539.1 x 200 x 397.5 mm (モニタ台含む)	
質量	約3.8kg	
付属ケーブル (ケーブル長)	VGAケーブル×1 (1.8m) 、 DisplayPortケーブル×1 (1.8m) 、 HDMIケーブル×1 (1.8m) 、 電源ケーブル×1 (1.9m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

製品の仕様および添付品は、予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力