

HP EliteDisplay 27型ワイド 4Kモニタ S270n

製品番号	2PD37AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	685.5mm / 27型
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	596.7 × 335.7mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.155mm
	解像度 (最大)	3,840 × 2,160 (4K UHD)
	表示色 (最大)	10.7億色
	輝度 (標準)	350cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1300:1 (ダイナミックコントラスト比10,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
ピクセルクロック (最大)	533MHz	
応答速度	5.4ms	
ユーザプリセットモード数	10	
グラフィックモード (プリセット)	3,840×2,160	60Hz
	2,560×1,600	60Hz
	2,560×1,440	60Hz
	1,920×1,200	60Hz
	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
720×480	60Hz	
640×480	60Hz	
走査周波数	水平	24kHz ~60kHz
	垂直	27Hz ~135Hz
アンチグレアコーティング	○	
フリッカーフリー機能	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、HDMI 2.0、 USB-Type C(電源供給60W)	
電源ユニット	100~240 VAC、50~60Hz	
消費電力 (最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)	最大：126W/通常：55W/サスペンド：0.5W未満/ 電源スイッチOFF：0.5W未満	
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲/ 高さ 調節 / ピボット機能)	上：23°、下：-5°/左右：なし/ 高さ：100mm/回転：なし	
VESAマウント対応	100 mm	
プラグ&プレイ対応	○	
ソフトウェア	DisplayAssistant(ダウンロード)	
環境条件 (動作時) (温度、湿度)	5~35℃、20~80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	約 613.5×189.9×498.5mm	
質量	約 6.1kg	
付属ケーブル	DisplayPortケーブル×1 (1.8m) 、 HDMIケーブル×1 (1.8m) 、 USB Type-Cケーブル×1 (1.8m) 、 電源ケーブル×1 (1.9m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

製品の仕様および添付品は、予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力