

スタンダードA4ノートPC HP ProBook 4310s/CT Notebook PC

時には外出先でモバイルPCとして使いたいが、
普段はオフィスのメインマシンとして使いたい。
そんなお客様にぴったりなモバイルノートPCです。
モバイルのために妥協しないスペックと
テクノロジーを搭載し、
13.3型のワイドディスプレイを装備しつつ、
携帯可能な約1.88kg~の軽さを実現。
機能性と機動性を共に追求しました。



高いコストパフォーマンスを実現

外出時にも快適なモバイルライフを実現するインテル® Centrino®2 プロセッサー・テクノロジーに対応。チップセットには、高いグラフィック性能を実現するモバイル インテル® GM45 Express チップセットを、CPUには、省電力と高性能を併せ持つインテル® Core™2 Duo プロセッサーを選択可能。また、メインメモリには、1,333MHzのDDR3 高速メモリを搭載。最大8GB*までの拡張が可能です。

* GL40チップセットの場合の最大は4GBです。

鮮やかに描き出す「16:9」パネルを採用

高解像度(1,366×768ドット)の、13.3型ワイドディスプレイを搭載。横幅が広がったワイド画面なので、複数のウィンドウを表示しても見やすく、Windows Vista®のサイドバーやガジェット機能も有効に配置できます。

充実のインターフェイス

10/100/1000Mbpsの有線LANを標準搭載。802.11 a/b/g/draft-n に準拠した無線LANやBluetooth 2.1を選択搭載可能です。また、大画面テレビと簡単に接続できるHDMIポートを標準装備。映像とマルチチャンネル音声を、ケーブル1本で転送できるので、ノートPC内の高品質映像を大画面テレビで再生することが可能です。



- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. 内蔵マイク×2 | 12. オーディオ出力(ヘッドフォン) |
| 2. 13.3型ワイドHD液晶ディスプレイ | 13. オーディオ入力(マイク) |
| 3. スピーカー | 14. 電源ボタン |
| 4. HP Info Center/HP QuickLook ボタン | 15. スクロールゾーン |
| 5. 無線オン/オフボタン* | 16. セキュリティ ロック ケーブル用スロット |
| <small>*無線機能搭載時のみ稼動。</small> | 17. ネットワークポート(RJ-45) |
| 6. キーボード | 18. 通気口 |
| 7. タッチパッド | 19. 外部ディスプレイポート
(ミニD-sub15ピン) |
| 8. 電源コネクタ | 20. HDMIポート |
| 9. オプティカルドライブ(選択時) | 21. USB 2.0ポート×1 |
| 10. USB 2.0ポート×2 | 22. ExpressCard/34スロット |
| 11. SD/MMCカードスロット | |

