

スタンダードA4ノートPC HP ProBook 4510s/CT Notebook PC

ビジネスに必要な機能と性能を満たした、ビジネススタンダードモデルです。

インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーを始めとする

先進のテクノロジーに対応。

15.6型HD液晶ディスプレイや

HDMIポートなど、

最新の機能も装備しているので、

長期的な利用も可能です。

テンキーがついたキーボードを

搭載するなど、ビジネスユースで

より快適な環境を実現します。



最新のインテル®アーキテクチャーを採用


インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーに対応し、電力消費を抑えながら、極めて高いパフォーマンスを実現しました。プロセッサーにはインテル® Core™2 Duo モバイル・プロセッサーとインテル® Celeron® プロセッサーを用意。最適なコストパフォーマンスを実現する組み合わせを選択可能です。スペックは向上させつつ、従来モデルと同様のアーキテクチャーを採用しているため、既存システムからのアップグレードが容易に行えます。

よりワイドで見やすいディスプレイ

横と縦の比率が16:9のディスプレイを採用。15.6型HD液晶(1,366×768)ディスプレイは、よりワイドなワークスペースを実現し、作業性を高めます。

優れた作業性を実現するキーボード

経理や財務はもとより、あらゆる部門で数字の入力は日常的に行われています。HP ProBook 4510s/CT Notebook PCは、テンキーを装備した防滴仕様[※]のキーボードを採用。数字の入力をスムーズに行うことが可能です。また、キーの間隔を空け、個々のキーの独立性を高めた設計になっており、誤入力を選び、より快適に使用できます。[※] 防水性を保証するものではありません。



高い基本性能と優れた拡張性

DDR3メモリを最大8GB[※]まで、ハードディスクは320GBまで増設可能です。また、ギガビット対応LANインターフェイスやフルハイビジョンで画像を出力可能なHDMIポート、ExpressCard/34対応の拡張カードスロットなども装備。高い基本性能と優れた拡張性を備えています。

[※] GL40チップセットの場合最大4GB、8GBメモリを使用するには64-bitOSが必要です。



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. 内蔵マイク | 13. ExpressCard/34スロット |
| 2. 15.6型HD液晶ディスプレイ | 14. 無線オン/オフボタン [※]
<small>※無線機能搭載時のみ稼動。</small> |
| 3. スピーカー | 15. メディアカードリーダー |
| 4. HP Info Center/HP Quick Look ボタン | 16. オーディオ出力(ヘッドフォン) |
| 5. フルサイズキーボード | 17. オーディオ入力(マイク) |
| 6. タッチパッド | 18. スクロールゾーン |
| 7. セキュリティ ロック ケーブル用スロット | 19. 電源コネクター |
| 8. ネットワークポート(RJ-45) | 20. オプティカルドライブ(選択時) |
| 9. 通気口 | 21. USB 2.0ポート×2 |
| 10. 外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン) | 22. 電源ボタン |
| 11. HDMIポート | |
| 12. USB 2.0ポート×2 | |



国際エネルギースタープログラムに適合
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象
製品に関する基準を満たしていると判断します。
(2009年7月1日発効基準)



