

ウルトラモバイルノートPC

HP Mini

5101 Notebook PC

10.1型ワイド液晶搭載。軽量・コンパクトボディのミニノートPC。
日々の利用にも耐えうる堅牢性やセキュリティ、管理性など、
ビジネスユースに必須の機能を搭載したミニノートPC。

OS	Windows Vista® Business正規版ダウングレード*		
CPU	インテル® Atom™ プロセッサ-N280 (1.66GHz)		
メモリ	2GB	ストレージ	160GB HDD/高速128GB SSD
液晶	10.1型ワイドTFTカラーHD液晶ディスプレイ		

* Windows® XP Professional Service Pack 3 適用済み (Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード) の略です。
インストールされるOSは、Windows® XP Professional 正規版 SP3となります。

安心して持ち運べる堅牢・コンパクト

約 1.2 kg (SSD搭載モデルは約1.16kg) の超軽量ながら、ビジネスユーザでも満足して使える機能とパフォーマンスを備えたミニノートPCです。10.1型のディスプレイと95%フルサイズ(約18.1mm×18.1mm)のキーボードを搭載し、長時間利用しても快適に操作できる使いやすさを重視しました。
また、日々の利用にも耐えうる堅牢性やセキュリティ、管理性など、ビジネスユースに必須の機能も搭載しています。



携帯性に優れたSSD、ゆとりのHDDモデルをご用意

消費電力が低く、半導体メモリにデータを記録する128GB SSD (Solid State Drive) モデルをご用意。可動部がないため耐衝撃性に優れているので、モバイル用途に最適です。また、大量のデータ保存でも安心の160GBハードドライブ搭載モデルもラインアップ。高速7,200rpmでデータアクセスやファイル検索をスピーディに実行します。

■ノートPCラインアップ



■製品仕様

HP Mini 5101 Notebook PC
OS ※1 Windows XP Professional Service Pack 3 適用済み (Windows Vista Business 正規版 ダウングレード)
プロセッサ(CPU) インテル Atom® プロセッサ N280 (512KB L2キャッシュ、1.66 GHz、533MHz FSB)
チップセット モバイル インテル® 945GSE Express チップセット
メモリ ※2 2GB (2.048MB x 1) PC2-6400 DDR2-SDRAM (最大2GB)
メモリスロット 1スロット (200Pin SO-DIMM)、空き : 0
ストレージ ※3 160GB ハードディスクドライブ (Serial ATA、7200rpm、S.M.A.R.T.対応、HP 3Dドライブガード対応 ※4) 高速 128GB SSD
フロッピードライブ(FDD) オプション
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク) オプション
サウンド(オーディオ) Intel® High Definition Audioサポート (24-bit DAC)、ADI1984 High Definition CODEC、全二重、サウンドブラスタープロ互換、内蔵ステレオスピーカー(2W、4Ω)、内蔵ステレオマイク
ディスプレイタイプ ※8 10.1型ワイドTFTカラーHD液晶ディスプレイ、LEDバックライト、HPパネルプロテクトシステム(1,366 x 768 / 最大1,677万色)
グラフィックス インテル® GMA 950 (モバイル インテル® 945GSE Express チップセット)に内蔵、デュアルモニター対応、拡張デスクトップ表示サポート)
ビデオサブシステム 最大 224MB (メインメモリと共有、使用状況により変動、システムメモリに2GB搭載時)
拡張カードスロット ※10 SDカードスロット x 1 ※11
インタフェース シリアルポート なし
パラレルポート なし
モデム なし
ネットワークコントローラー 内蔵 Marvell 88E8072 Gigabit Ethernet Controller (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、自動認識、Wake-on-LAN ※5、PXE 2.1リモートブート
無線LAN インテル® WiFi Link 5100 (IEEE 802.11a/b/g/n (draft 2.0)、WiFi準拠 (IEEE 802.11a/b/gのみ)、CCX Version 4.0準拠 (IEEE 802.11a/b/gのみ)、オン/オフスイッチ付き ※6
無線LANセキュリティ 最大128bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、AES、EAP-FAST
Bluetooth ※7 内蔵 Bluetooth® v2.1
3G通信機能 なし
USBポート USB2.0ポート x 3 (外付けドライブ用電源コネクタ x 1付き)
マウス/キーボード なし
モニタ(ディスプレイ) 外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン x 1)
マウス入力、ヘッドフォン、ラインアウト入力
キーボード キーピッチ : 約 18.1 x 18.1mm、キーストローク : 約 1.7 mm、日本語配列[87キー]、HP DuraKeysコーティング
ポインティングデバイス タッチパッド (上下スクロール機能付き)
内蔵カメラ 2メガピクセル
セキュリティ セキュリティチップ なし
指紋認証センサ なし
ウイルス対策ソフトウェア McAfee Total Protection (60日間試用版)
データバックアップ機能 なし
データ不正アクセス/持ち出し防止機能 メモリエンジナラー、電源投入パスワード、管理者パスワード、ドライブロック、HPディスククリーナー ※12
ハードウェア盗難防止機能 セキュリティロックケーブル用スロット (内寸約6.8 x 2.9mm)
管理機能 SMBIOS Version 2.4、パワー管理機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN ※5、PXE 2.1リモートブート、Statistics Gathering (SNMP MIB II、Ethernet-like MIB、Ethernet MIB (802.3x、clause 30))
サイズ(W x D x H) 262 x 180 x 23.2 (最薄部、突起部含まず) - 31 (最厚部、突起部含む、オプションの6セルバッテリー搭載時は最厚部37.8)mm
質量 約 1.2kg (オプションの6セルバッテリー搭載時 : 約 1.3kg) 約 1.16kg (オプションの6セルバッテリー搭載時 : 約 1.26kg)
使用環境 動作時 温度0~35°C(オプションのオプティカルドライブ非書き込み時)、温度5~35°C(オプションのオプティカルドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (結露しないこと)
非動作時 温度-20~60°C、相対湿度5~95% (結露しないこと)
電源 バッテリーまたはAC100V/ACアダプター・HP 65WSマートACアダプター、100-240V、47~63Hz)
ACアダプター HP 65WSマートACアダプター ※13 外形寸法: W47 x D106 x H28mm/約280g(突起部コード含まず)、全長約3.66m
電源動作範囲 AC100V±10% 50/60Hz
容量 リチウムイオンバッテリー (4セル、29Whr) 約 200g、46 x 13 x 210mm (突起部含まず)、バッテリー残量表示LED付き
バッテリー駆動時間 ※16 最大 約 4.5時間 (オプションの6セルバッテリー使用時: 最大 約 9時間) 最大 約 5時間 (オプションの6セルバッテリー使用時: 最大 約 10時間)
バッテリー充電時間 HPファストチャージテクノロジー ※17対応、電源オフ時 約 2.5時間 (90%充電までは 約 1.5時間)、電源オン時 約 3~5時間
消費電力(標準時/最大時) 約 14W ※14 / 約65W
省エネ法に基づく表示(2007年度基準) 区分 I
エネルギー消費効率 0.0009
省エネ基準達成率 AA (目標年度2007年度)
VCCI基準 VCCIクラスB
主なソフトウェア ※18 Adobe® Flash Player、Roxio® Creator Business、Corel® Home Office等
リカバリメディア ※19 Windows® XP Professional with SP3 OSリカバリDVD、Windows Vista® Business 32bit OSリカバリDVD、アプリケーション & ドライバ/リカバリDVD
主な添付品 ※20 スマートACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ※21 標準保証 : 1年 (1年間取り取り修理サービス ※22、1年間保証) グローバルワランティ ※23
梱包箱サイズ(WxDxH)、梱包状態質量 338 x 296 x 108mm、約 2.5kg

■オプション

電源 HP 65WSマートACアダプター アクセサリー USB 2.0 ドッキングステーション 外付けデバイス HP USB外付けフロッピードライブ
バッテリー 6セルバッテリー Windows XP 光学式USBスキャナールームウェア、USB光学式小型マウス USB DVDスーパーマルチメディアドライブ

※1 お客様のダウンロード権行使して、Windows Vista Business 正規版モデルに対して予め、Windows XP Professional SP3 正規版をプリインストールし出荷するサービスです。Windows XP Professional SP3 正規版用リカバリメディアキットとWindows Vista Business 正規版 (32bit)用リカバリメディアキットの両方が付属しています。※2 グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。メインメモリはDDR2-533で稼働します。...

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去にご注意
OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで詳細に取得する可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について
フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「フィルタリング1」(http://www.daj.jp/cs/)などのソフトウェアを購入しインストールする必要があります。

無線機器の使用に関するご注意
・埋め込み型離脱式ペースメーカーを装着されている方は、製品(内蔵無線LAN、Bluetooth® など)をペースメーカー装着部から22cm以上離して使用してください。...

販売元: 株式会社 日立製作所
製造元: 日本ヒューレット・パッカード株式会社

安全に関するご注意
ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ
製品情報サイト http://www.hitachi.co.jp/businesspc/
インターネットでのお問い合わせ http://www.hitachi.co.jp/businesspc/inq/
電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12 (利用時間: 9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く))