

## HP ProBook 5310m/CT Notebook PC

モバイルとして使いたい、メインマシンとして使いたいというニーズに応えた、薄型でスタイリッシュなモバイルノートPCです。

薄さ23.5mmと、通常電圧版のプロセッサ搭載ビジネスノートPCとしては世界最薄\*を実現しました。

モバイルとして安心して利用していただけるよう

ヘアライン加工酸化アルミニウムのディスプレイカバーと

マグネシウム合金のベースユニットの採用により堅牢性も備えています。

さらにストレージに、パフォーマンスと堅牢性が高いSSD (Solid State Drive) も選択可能です。

また、OSを起動しないでメールやスケジュールを

確認・書き込みができる機能も搭載し、

モバイルとしての利用時に便利です。

オフィスでも外出先でも、

ビジネスの効率アップに貢献します。

※2009年11月現在。ヒューレット・パッカート社調べ



### 最適なモデルを選択可能

HP ProBook 5310m/CTは、プロセッサの種類や、メモリやストレージ容量、プリインストールOSを選択することが可能なカスタマイズモデルです。たとえば、プロセッサは、超低電圧版のインテル® Celeron® プロセッサ (CULV) または、通常電圧版のインテル® Core™2 Duo プロセッサのどちらかを選択可能。前者を選択すれば、よりバッテリーの駆動時間が長いモバイル性、後者を選択すれば、より高いパフォーマンスを得ることができます。また、メインメモリには、1,066MHz動作のDDR3高速メモリを最大4GB搭載可能。利用目的に合わせて、最適な構成を選択することができます。



### 耐衝撃性に優れ、パフォーマンスも高いSSDを選択可能

ストレージに高速かつ堅牢な128GB SSD (Solid State Drive) を選択することも可能です。低消費電力のSSDは、可動部がなく耐衝撃性に優れ、とくに持ち歩く機会の多い方に最適です。もちろん、大容量で高速7,200rpmのHDDも選択可能。160、320GBから選択することができます。

### スタイリッシュで堅牢なボディ

23.5mmの薄さが印象的なスタイリッシュなボディは、ヘアライン加工酸化アルミニウムのディスプレイカバーとマグネシウム合金のベースユニットにより、キズがつきにくく、高い堅牢性を有しています。また、3Dモーションセンサーで落下などの動きを瞬間的に検知データを保護する「HP 3Dドライブガード」を搭載。また、13.3型ワイド液晶ディスプレイ、フルサイズキーボードなど使いやすさにも配慮しています。

1. 内蔵マイク×2
2. Webカメラ
3. 13.3型HD液晶ディスプレイ
4. 電源ボタン
5. フルサイズキーボード
6. タッチパッド
7. バッテリー充電ランプ
8. 電源コネクタ
9. 通気口
10. USB 2.0ポート×1  
(外付デバイス用電源コネクタ付)
11. DisplayPort
12. ネットワークポート (RJ-45)

13. ドライブアクセスライト
14. ステレオスピーカー×2
15. 通気口
16. セキュリティ ロック ケーブル用スロット
17. USB 2.0ポート×2
18. マイク入力/ヘッドフォン出力コンポポート
19. SD/MMCカードスロット
20. 無線オン/オフボタン※  
※無線機能搭載時のみ稼働。
21. HP QuickLookボタン
22. HP QuickWebボタン
23. スクロールゾーン

