

## HP EliteBook 6930p Notebook PC

14.1型のディスプレイを搭載した軽量・薄型のモデルで、  
 快適な作業環境をオフィス外でも  
 使いたいというお客様に最適です。  
 標準バッテリーで約5時間の駆動時間と  
 インテル®の最新テクノロジーである  
 インテル® vPro™ テクノロジーに対応し、  
 高性能・省電力を両立すると共に、  
 高い管理性を実現。  
 企業でのシステム管理者の負担を軽減します。



### 軽量、薄型の14.1型ディスプレイ搭載

14.1型ディスプレイを搭載しながら薄さ31.3mm、約2.28kgの軽量化と、標準バッテリーで約5時間の駆動時間を実現。オフィス内モバイルの用途でもお使いいただけます。卓越した堅牢性とスタイリッシュな外観が大きな特長で、航空機の素材をヒントに新しく開発した筐体「HP DuraCase」を採用。耐久性を飛躍的に高めています。グラフィックスにATI Mobility Radeon™ HD3450 (256MBビデオメモリ)、7,200rpmのハードドライブを搭載したモデルでは、画像やwebの編集などもストレスなく行うことができます。



### インテル® vPro™ テクノロジー対応により、高い管理性を実現

インテル®の最新テクノロジー インテル® vPro™ テクノロジーに対応。省電力、高パフォーマンスを実現すると共に、高い管理性も実現しました。従来の有線LAN接続に加えて、ワイヤレス接続での遠隔操作やシステム診断、往診、修復などが可能になります。さらに、電源をオフにした状態でもリモート管理ができ、ファイアウォールを超えた遠隔設定も実現。システム部門の日々の管理負担を軽減し、トラブル時もオフィスからリモートでサポートを実施できます。



1. webカメラ
2. 14.1型ワイドカラー液晶ディスプレイ
3. 周辺光センサー
4. 電源ボタン
5. 19×19mmピッチフルサイズキーボード
6. ポイントスティック
7. タッチパッド
8. 通気口
9. USB 2.0ポート×2
10. IEEE1394aポート
11. オーディオ入力(マイク)
12. オーディオ出力(ヘッドフォン)
13. Expressカード/54スロット
14. セキュリティロックケーブル用スロット
15. 電源コネクタ
16. 外部ディスプレイポート (ミニD-sub15ピン)
17. SDカードスロット
18. スピーカー
19. 名刺差し込みスロット
20. ディスプレイリリースボタン
21. HP指紋認証センサー
22. タッチ式コントロールボタン (プレゼンテーション、ミュート、ボリュームコントロールゾーン)
23. モデムポート(RJ-11)
24. ネットワークポート(RJ-45)
25. USB 2.0ポート
26. アップグレードベイ
27. スマートカードスロット
28. HP Night Light ボタン
29. HP Night Light

