

HP Compaq 8100 Elite MT/CT

高い拡張性を持つミニタワーモデルです。
 新 2010 インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーの採用や、64bit OSへの対応など最先端の機能を搭載し、今までにないパフォーマンスを発揮します。
 ミニタワー型ならではの豊富な拡張スロットや増設ベイを装備し、RAID 1ミラーリング構成にも対応しています。



※ 液晶モニターは別売りです。

インテル®の最新アーキテクチャーを搭載


32nm (ナノメートル) プロセス技術によるプロセッサであるインテル® Core™ i5 プロセッサ、インテル® Core™ i3 プロセッサをいち早く採用。グラフィックス機能/メモリー・コントローラー機能をプロセッサに統合することで従来のチップセットとプロセッサ間の通信によるボトルネックを解消し、処理性能の飛躍的な向上を実現しています。またグラフィックスとの組み合わせによりさらに高度な処理性能を発揮するクアッドコアのインテル® Core™ i7 プロセッサも選択可能です。「インテル® ハイパースレッシング・テクノロジー」により、1つのコアで複数のスレッドを実行することにより高度なマルチタスク機能を提供。さらにインテル® Core™ i5 プロセッサ、インテル® Core™ i7 プロセッサでは、アプリケーションの負荷状況に応じて自動的に定格の動作周波数よりも高速でプロセッサ・コアを動作させる技術「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」にも対応し、効率的な電力消費でプロセッサのパフォーマンスを最大限に活かします。

64bit OS対応による大容量メモリ環境が実現

最新OSであるWindows® 7正規版の32bit/64bitを選択可能。64bit OS対応により、32bit OSでは体験できない、4GB超の大容量メモリ環境ならではのパフォーマンスを体感いただけます。

ミニタワーモデルならではの、優れた拡張性

4つのメモリスロット装備、またPCI Express x16を2スロット、PCI Express x1を1スロット、PCIを3スロットの合計6スロットのフルハイト拡張カードスロットを装備。最大3基搭載可能なハードディスクは、RAID 1ミラーリング構成にも対応、ミニタワー型筐体ならではの充実した機能拡張性を備えています。USBポートは本体前面のグラフィックスをはじめ幅広い機能拡張が可能です。さらに、大容量のデータ保存も可能な最大500GBのハードディスクも選択可能。USBポートは10基を装備。ディスプレイ用インターフェイスとしてVGAに加えてDisplayPortを標準装備しているため、デュアルディスプレイによる効率的な作業環境も実現が可能です。



- 1. マイク入力
- 2. USB2.0×4ポート
- 3. ヘッドフォン出力
- 4. 電源ボタン
- 5. オプティカルドライブ
- 6. 電源コネクタ
- 7. VGAポート
- 8. USB2.0×6ポート
- 9. ライン入出力
- 10. PS/2キーボードポート
- 11. PS/2マウスポート
- 12. DisplayPort
- 13. シリアルポート
- 14. RJ-45ポート



HP Compaq 8100 Elite MT/CT

は選択可能な項目です

製品名		HP Compaq 8100 Elite MT/CT				
オペレーティングシステム		Windows [®] 7 Professional 32bit 正規版 Windows [®] 7 Professional 64bit 正規版				
プロセッサ	インテル [®] Core [™] i3-530プロセッサ (2.93GHz/インテル [®] スマートキャッシュ4MB)	インテル [®] Core [™] i5-650プロセッサ (3.2GHz/インテル [®] スマートキャッシュ4MB)	インテル [®] Core [™] i5-660プロセッサ (3.33GHz/インテル [®] スマートキャッシュ4MB)	インテル [®] Core [™] i5-680プロセッサ (3.60GHz/インテル [®] スマートキャッシュ4MB)	インテル [®] Core [™] i7-870プロセッサ (2.93GHz/インテル [®] スマートキャッシュ8MB)	インテル [®] Core [™] i7-880プロセッサ (3.06GHz/インテル [®] スマートキャッシュ8MB)
筐体	ミニタワー型(縦置き/横置き可能)					
チップセット	インテル [®] Q57 Expressチップセット					
メモリ容量(最大容量) ^{※1}	PC3-10600 (1,333MHz) :1GB (1GB×1) / 2GB (1GB×2) / 2GB (2GB×1) / 4GB (2GB×2) / 8GB (2GB×4) (最大16GB ^{※2})					
メモリスロット ^{※3}	4DIMMソケット(1ソケット/2ソケット/4ソケット占有済み)/DDR3 SDRAM (240ピンDIMM)					
ハードドライブ ^{※4}	Serial ATA:160GB (7,200rpm) / 250GB (7,200rpm) / 500GB (7,200rpm) S.M.A.R.T.対応					
ハードドライブ ^{※4}	Serial ATA:160GB (7,200rpm) / 250GB (7,200rpm) / 500GB (7,200rpm) S.M.A.R.T.対応					
RAID構成(ハードディスクドライブ) ^{※5}	RAID 1構成(ミラーリング):160GBハードディスクドライブ×2 / 250GBハードディスクドライブ×2 / 500GBハードディスクドライブ×2					
オプティカルドライブ ^{※6}	Serial ATA 最大16倍速DVD-ROMドライブ / 最大16倍速スーパーマルチドライブ					
オプティカルドライブ ^{※6}	なし / 最大16倍速スーパーマルチドライブ					
サウンド	ハイデフィニションオーディオRealtek ALC261 codec、内蔵スピーカー					
グラフィックス	コントローラー	インテル [®] HD グラフィックス(プロセッサ内蔵) / ATI Radeon [™] HD 4550 512MB 16x PCI Express [™] / ATI Radeon [™] HD 4650 1GB 16x PCI Express [™]			ATI Radeon [™] HD 4550 512MB 16x PCI Express [™] / ATI Radeon [™] HD 4650 1GB 16x PCI Express [™]	
ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※8} / 512MB (ATI Radeon [™] HD 4550 512MB 16x PCI Express [™] 選択時) / 1GB (ATI Radeon [™] HD 4650 1GB 16x PCI Express [™] 選択時)	640×480~2,048×1,536 (アナログ) / 1,920×1,200 (デジタル) / 1,677万色			512MB (ATI Radeon [™] HD 4550 512MB 16x PCI Express [™] 選択時) / 1GB (ATI Radeon [™] HD 4650 1GB 16x PCI Express [™] 選択時)	
標準解像度 ^{※9}	640×480~2,048×1,536 (アナログ) / 1,920×1,200 (デジタル) / 1,677万色					
拡張スロット	フルハイット1x PCI Express×2スロット ^{※10} (空2)、フルハイット1x PCI Express×1スロット (空1)、フルハイットPCI×3スロット (空3) (実行最大26.0cm) ^{※11}					
ドライブベイ	外部5.25型×3 (空2)、内部3.5型×3 (空2)					
外部インターフェイス	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1				
	パラレルポート	なし / セントロニクス (IEEE1284) 準拠D-SUB25ピン(ECP/EPP) (メス)×1				
	ネットワーク	RJ-45 (インテル [®] 82578DM ギガビットネットワークコネクशन)				
	モデム	なし / V.90 56k 1x PCI Express モデム (RJ-11) ^{※12}				
	USBポート ^{※14}	IEEE1394 (前面4)				
	IEEE1394ポート	なし / IEEE1394 6ピン×2 (背面2) ^{※15}				
	PS/2	Mini DIN 6ピン×2				
	モニター	アナログRGBミニD-Sub 15ピン(メス)×1、DisplayPort×1 (チップセット内蔵グラフィックス使用時) / アナログRGBミニD-Sub 15ピン(メス)×1、DVI-D×1 (DisplayPort-DVI-D交換アダプター選択時) / DMS59端子×1、S-ビデオ端子×1 (ATI Radeon [™] HD 4550 512MB 16x PCI Express [™] 装着時) / DVI端子 (VGAアダプター付) 29ピン(メス)×1、DisplayPort×2 (DVI-D 24ピンアダプター付) (ATI Radeon [™] HD 4650 1GB 16x PCI Express [™] 装着時)				
	その他/O	前面	ヘッドフォン(ステレオミニ) / マイク(ステレオミニ)×各1			
		背面	ラインイン(ステレオミニ) / ラインアウト(ステレオミニ)×各1 USBスタンダードキーボード (日本語版109Aキーボード) USB光学マウス			
キーボード	USB光学マウス					
マウス	USB光学マウス					
アプリケーション	なし / Microsoft [®] Office Personal 2010 / Microsoft [®] Office Home & Business 2010 / Microsoft [®] Office Professional 2010					
セキュリティ	データ不正アクセス / 持ち出し防止機能	ポートドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ				
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用スール、セキュリティループ用ホール				
インテル [®] vPro [™] テクノロジー	-				対応 (AMT6.0対応)	
サイズ(W×D×H) / 質量	-				178×445×48 (mm) / 約11.2kg	
使用環境	-				温度10~35℃ 湿度10~90%	
電源	-				AC 90V-264V電源 (50/60Hz両対応)	
動作電圧範囲	-				AC100V±10%	
消費電力	通常 ^{※16}	41W	41W	41W	39W	
	最大(電源容量)	365W				
VCCI基準	VCCIクラスB					
環境関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss ¹³ / PCグリーンラベル (2009年度基準) ^{※4}					
省エネ法に基づく表示 (2007年度基準)	省エネ基準達成率 ^{※1}	AAA	AAA	AAA	AAA	
	エネルギー消費効率 ^{※2}	j区 0.00047	j区 0.00043	j区 0.00041	j区 0.00037	
					j区 0.00030	
					j区 0.00029	
リカバリメディアキット ^{※17,18}	なし / Windows [®] 7 Professional (32bit/64bit) 正規版用リカバリメディアキット ^{※19}					
付属品	保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには、クイックセットアップ/お使いになる前に、電源コード、3-2極アース付交換アダプター、保証書等 ^{※20})					
保証期間	1年間保証 (1年間オンサイト登営業日対応、1年間パーツ保証) / 3年間保証 (3年間オンサイト登営業日対応、3年間パーツ保証)					

オプション製品

メモリ	キーボード	マウス
1GBメモリDDR3 (1,333MHz)	USB スタンダードキーボード	USB 光学マウス
2GBメモリDDR3 (1,333MHz)	Broadcom NetXtreme ギガビットイーサネット Plus (1x PCI Express)	

全モデル共通プリインストール・同梱ソフトウェアリスト

分類	アプリケーション名 ^{※1}	HP Compaq 8100 Elite MT/CT Desktop PC シリーズ
ウェブブラウザ	Microsoft [®] Internet Explorer	全モデル共通 ○
ストリーミング再生	Microsoft [®] Windows Media Player	
PDF 読取/作成	PDF Complete (試用版) ^{※2}	

× プリインストールも同梱もされません。 ○ プリインストールされています。 ● ハードディスクには導入されておりません。付属メディアからセットアップしていただく必要があります。
 ※1 生産時期により最新のバージョンが適用される可能性があります。 ※2 試用版のPDF作成機能は、期間もしくはPDF作成枚数に制限があります。詳細はアプリケーションのヘルプをご確認ください。

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意
 OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで取り出される可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について
 フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見えないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「[-フィルタ-]」(<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリングサービスのご利用を検討することをお勧めします。
 ※「[-フィルタ-]」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意
 ・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品(内蔵無線LAN、Bluetooth[®]など)をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院など電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では 製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等となるおそれがあります。
 ・無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は <http://www.hitachi.co.jp/wireless/> をご覧ください。

オプティカルドライブ別プリインストール・同梱ソフトウェアリスト

分類	アプリケーション名 ^{※1}	スーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ
DVD再生	Corel WinDVD	○	○
メディア書き込み/ビデオ編集	Roxio Creator Business HD	○	×

●記載されている製品の内容・仕様は2010年11月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
 ●画面はハメコミ合成です。実際の画面と異なることがあります。
 ●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
 ●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。

・Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrinoロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、vPro Inside/Inside、Core i3、Core i5、Core i7は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
 ・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ・その他記載の会社名、製品名は、それぞれ会社の商標もしくは登録商標です。

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:日本ヒューレット・パッカード株式会社

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12 (利用時間:9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く))