

薄さ、軽さ、コストパフォーマンスの  
バランスが取れたハイエンドモバイルノート

## HP EliteBook 820 G3/CT Notebook PC



薄型軽量の筐体に高機能性・高耐久性を備えた12.5型液晶ディスプレイ搭載のノートPC、HP EliteBook 820 G3/CT Notebook PC。VGA(ミニD-sub15ピン)、RJ45(LAN)、USBポートといったインターフェイスはそのままに、従来機種(HP EliteBook 820 G2/CT Notebook PC)と比較して約10%薄い18.9mmの薄型デザインと、1.26kgの軽量を実現しました。最新のUSB Type-C規格のポートも備えており、多彩な周辺機器を活用できます。また、オプションのHPウルトラスリムドッキングステーションによりワンタッチですばやく周辺機器を接続/切断する事も可能です。

### 日立の導入支援サービス(PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客さまの仕様にあわせて納品前にカスタマイズする「日立の導入支援サービス」。導入後のお客さまの作業負担を軽減し、短時間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

#### ■ マスターイメージ構築支援サービス

マスターPCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスターPCの構築支援作業を代行します。

#### ■ マスターコピーサービス

お客さまからお預かりしたマスターを、各システム装置(PC本体)のストレージにコピーします。

#### ■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客さま固有の個別設定作業(ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など)を行います。

#### ■ トレース情報提供サービス

お客さまが導入されるビジネスPCの製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。

### Microsoft Windows® 10 Pro対応

起動が速く、セキュリティも強固な最新のオペレーティングシステムMicrosoft Windows® 10 Proを搭載。スナップ機能で画面を最大4つまで素早く分割表示して情報を整理したり、メール処理、プレゼン作成など、それぞれの作業内容に応じたウィンドウを仮想デスクトップとして複数切り替えながら効率的に作業をしたり、ワイヤレスディスプレイでプレゼンテーションをワイヤレスで伝送したり、働き方をスマートにするさまざまな機能を活用できます。

### 省電力タイプのプロセッサと強固なセキュリティ機能を搭載

省電力タイプの第6世代インテル® Core™ プロセッサを搭載。最先端の微細化技術によりオフィス機器の省電力化の促進と高いレベルの処理性能を両立しています。また、セキュリティ機能として不正なBIOS改ざんを防止する機能や高度な暗号化機能、データの完全消去機能、指紋による認証機能など多彩かつ高度なセキュリティを標準で備えています。

### 小型・軽量で持ち運びやすいACアダプターを採用

小型・軽量で持ち運びにも適した45WのACアダプターを採用。ACケーブルは日本専用のアース線のない2ピン形状の薄型保護被覆付きACケーブルを採用することで、踏まれた時の耐久性と安全性を確保しつつ、軽量化を実現しています。また、DCコネクタの形状を従来のストレートタイプからL字タイプに変更。従来製品に対してPC側面の省スペース化(6cm~8cm程度)を実現しています。

### 優れた操作性のデュアルポイントを採用

パームレストに手を置いた状態でポイントスティックを指先で軽く操作することも、大きく使いやすいタッチパッドでマルチタッチジェスチャーを駆使してスクロール、ズーム操作することも自由自在です。タッチパッドにオン・オフ切り替え機能を搭載し、素早くオン・オフを切り替えることができます。



※ Microsoft社サポートポリシーにより、Windows® 7のサポート期間は2020年1月14日に終了します。

【Windowsのチップに関するサポートポリシーの更新】 <https://blogs.windows.com/japan/2016/08/11/updates-to-silicon-support-policy-for-windows/>

