

HP EliteBook 8440p Notebook PC

14.0型ディスプレイを搭載した軽量・薄型のモデルで、快適な作業環境をオフィス外でも使いたいというお客様に最適です。

標準バッテリーで約6.5時間の駆動時間とインテル® vPro™ テクノロジーに対応し、高性能・省電力を両立すると共に、高い管理性を実現。

企業でのシステム管理者の負担を軽減します。



軽量、薄型の14.0型ディスプレイ搭載

14.0型ディスプレイを搭載しながら薄さ31.3mm、約2.28kgと軽量化のうえ、標準バッテリーで約6.5時間の駆動時間を実現。オフィス内モバイルの用途でもお使いいただけます。卓越した堅牢性とスタイリッシュな外観が大きな特長で、筐体に「HP DuraCase」を採用することにより耐久性を高めています。

グラフィックスにNVIDIA® NVS™ 3100M (512MBビデオメモリ)、液晶ディスプレイにHD+ (1,600×900ドット)を搭載したモデルでは、画像やwebの編集などもストレスなく行うことができます。

インテル® vPro™ テクノロジー対応により、省電力性と高い管理性を実現

インテル® vPro™ テクノロジーに対応。省電力、高パフォーマンスを実現すると共に、高い管理性も実現しました。有線LAN接続やワイヤレス接続での遠隔操作やシステム診断、往診、修復などが可能です。さらに、電源をオフにした状態でもリモート管理ができ、ファイアウォールを超えた遠隔設定も実現。システム部門の日々の管理負荷を軽減します。



国際エネルギー省プログラムに適合
本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。(2009年7月1日発効基準)



1. webカメラ
2. 14.0型ワイドカラー液晶ディスプレイ
3. 周辺光センサー
4. 電源ボタン
5. 19×19mmピッチフルサイズキーボード
6. ポイントスティック用2ボタン
7. ポイントスティック
8. タッチパッド用2ボタン
9. タッチパッド
10. 通気口
11. USB 2.0ポート×3
12. IEEE1394aポート
13. オーディオ入力 (マイク)
14. オーディオ出力 (ヘッドフォン)
15. Expressカード/54スロット
16. セキュリティ ロック ケーブル用スロット
17. 電源コネクタ

18. DisplayPort
19. 外部ディスプレイポート (ミニD-sub15ピン)
20. SDカードスロット
21. スピーカー
22. 名刺差し込みスロット
23. ディスプレイリリースボタン
24. HP指紋認証センサー
25. タッチ式コントロールボタン 6ボタン (HP QuickLook、HP QuickWeb、無線オン/オフ、音量ミュート、音量大・小、タッチパッドオン/オフ)
26. モデムポート (RJ-11)
27. ネットワークポート (RJ-45)
28. eSATA/USB 2.0コンボポート
29. アップグレードベイ
30. スマートカードスロット
31. HP Night Light

HP EliteBook 8440p Notebook PCシリーズ

製品名		HP EliteBook 8440p Notebook PC	
OS		Windows® 7 Professional 32bit 正規版	
プロセッサ		vPro™ テクノロジー インテル® Core™ i5-520M プロセッサ(3MB L3キャッシュ、動作周波数 2.4GHz(ターボブースト利用時は最大2.93GHz))	
チップセット		モバイル インテル® QM57 Express チップセット	
メモリ		2GB (2.048MB×1) 1.333GHz PC3-10600 DDR3-SDRAM (最大8GB ^{※1})	
メモリスロット(空)		2スロット(空き1スロット/204ピン SO-DIMM)	
ハードドライブ ^{※2}		約250GB内蔵 (Serial ATA, 7,200rpm, S.M.A.R.T.機能対応、HP 3Dドライブガード ^{※3} 対応)	
フロッピーディスクドライブ		オプション	
オプティカルドライブ ^{※4}		アップグレードバイ	
		スーパーマルチドライブ (DVD-ROM最大8倍速、CD-ROM最大24倍速、DVD+R最大8倍速、DVD-R最大8倍速、DVD-RW最大8倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大16倍速、2層式DVD+R最大4倍速、2層式DVD-R最大4倍速、DVD-RAM最大4倍速)	
モデム ^{※5}		内蔵 インテル® 82577LM Gigabit Network Connection (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、自動検出、Wake-on-LAN ^{※6} 、PXE 2.1リモートブート	
ネットワークコントローラ		無線LAN	
無線LAN		インテル® Centensity Advanced N 6200 (IEEE 802.11a/b/g/n、Wi-Fi準拠、CCX準拠(IEEE 802.11a/b/g/nのみ)、無線LAN/OFFボタン付き) ^{※7}	
無線LANセキュリティ		最大128bit WEP/WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAP2、LEAP、EAP-FAST	
Bluetooth ^{※8}		内蔵Bluetooth v2.1準拠	
グラフィックスタイプ		インテル® HD グラフィクス(プロセッサに内蔵)	NVIDIA® NVS™ 3100M
ビデオメモリ		最大779MB(メインメモリと共有、メインメモリ2GB時)	512MB
ディスプレイタイプ		14.0型ワイドTFTカラーHD液晶ディスプレイ(1,366×768/最大1,677白色)、周辺光センサー、LEDバックライト	14.0型ワイドTFTカラーHD+液晶ディスプレイ(1,600×900/最大1,677白色)、周辺光センサー、LEDバックライト
液晶表示最大解像度/表示色 ^{※9}			
外部ディスプレイ ^{※10}		外部ディスプレイポート最大2,048×1,536ドット、最大1,677白色、最大100Hz/フレッシュレート、DisplayPort:最大2,560×1,600ドット、最大1,677白色、60Hz	
ポインティングデバイス		デュアルポイント (ポイントスティック、タッチパッド(上下スクロール機能付き)、2ボタン)	
ワンタッチボタン		タッチ式コントロールボタン 6ボタン (HP QuickLook、HP QuickWeb、無線LAN/オフ、音量ミュート、音量大小、タッチパッド(オン/オフ))	
拡張カードスロット ^{※11}		ExpressCard/54 (ExpressCard/34またはExpressCard/54対応)、SDカードスロット (SDHC/MMC対応) ^{※12} 、スマートカード	
キーボード		キーボード:19×19mm、キーストローク2.5mm、JIS標準準拠、OADG準拠別列[91キー]、HP Durakeysコーティング、HP Night Light	
インターフェイス		外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、DisplayPort、USB2.0ポート×3、IEEE1394aポート(4ピン)、ネットワークポート(RJ45)、モデムポート(RU11)、スプレッドシート入力、ヘッドフォン/ラインアウト入力、拡張コネクタ ^{※13} 、セカンダリドライブコネクタ	
オーディオ機能		High Definition Audioサブポート(24-bit DAC)、IDT92HD75B High Definition CODEC、全二重、内蔵スピーカー(2W、4.0)、内蔵デュアルマイク	
内蔵カメラ		2メガピクセル、オートマクロフォーカス	
ネーション機能		SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN ^{※6} 、PXE 2.1リモートブート、Intel Advanced Management Technology (iAMT) 6.0	
セキュリティ機能		HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、HP指紋認証センサー、クレデンシャルマネージャー、Device Access Manager、Drive Encryption、メモリフェンジーアラート、電源投入時パスワード、管理者パスワード、TPM1.2 Embeddedセキュリティチップ、ドライブロック(TPM対応)、HPインテグレーション ^{※14} 、ファイルセキュリティ for HP ProtectTools、ComputeProfileソリューション for HP ProtectTools、セキュリティロックケーブル用スロット	
セキュリティチップ		HP ProtectToolsセキュリティチップ ^{※15}	
指紋認証センサー ^{※16}		パームレストに内蔵(最大500イメージフレーム/秒)、192×116 Pixels、9.7mm×0.81mm	
サイズ(幅×奥行×高さ)		336×237×31.3 (最薄部、突起部含まず)・39.5(最厚部、突起部含む)mm、HP DuraCase	
梱包箱サイズ(幅×奥行×高さ)		455×110×345mm	
質量 ^{※17}		約2.28kg	約3.84kg
梱包状態質量			
電源		バッテリーまたはAC100V(ACアダプター、HP 65WスマートACアダプター ^{※18}) (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、約280g、47×106×28mm(突起部コード含まず))	バッテリーまたはAC100V(ACアダプター、HP 90WスマートACアダプター ^{※18}) (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、約370g、50×127×29mm(突起部コード含まず))
電源動作範囲		AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力		平均約18W(最大約65W)	平均約19.5W(最大約90W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※19}		区分 0.00016	
省エネ基準達成率		AAA(目標年度2007年度)	
VCC標準		VCCIクラスB	
標準バッテリー ^{※20}		リチウムイオンバッテリー(6セル、55Wh) 約320g、53×204×20mm(突起部含まず)	
オプションバッテリー ^{※21}		セカンダリ拡張バッテリー(6セル、52Wh) 約455g、100×220×25mm(突起部含まず)	
バッテリー駆動時間 ^{※22}		標準バッテリー最大約6.5時間 オプションのセカンダリ拡張バッテリー装着時:最大約13時間	標準バッテリー最大約5.8時間 オプションのセカンダリ拡張バッテリー装着時:最大約10時間
バッテリー充電時間		HPファストチャージテクノロジー ^{※23} 対応、電源オフ時 約2.5時間(90%充電までは約1.5時間)、電源オン時 約3.5時間 セカンダリ拡張バッテリー(オプション)電源オフ時 約2.5時間、電源オン時 約3.5時間	
主なソフトウェア ^{※24}		HP ProtectToolsセキュリティマネージャー ^{※25} 、HP QuickLook 3、HP QuickWeb、HP QuickLaunchボタン、HP Webcamソフトウェア、HP Business Card Reader、McAfee Total Protection (60日間試用版) ^{※26} 、InterView WinDVD Player ^{※27} 、Roxio Creator Business ^{※28} 、HP Power Assistant、HP Wireless Assistant、HP Recovery Manager、HP Support Assistant、WinZip12等	
リカバリメディア		Windows® XP Professional SP3 OS/リカバリCD、アプリケーション&ドライバ/リカバリDVD	
主な添付品 ^{※29}		スマートACアダプター、電源ケーブル、保証書等	
保証期間 ^{※30}		3年(3年間引き取り修理サービス ^{※31} 、3年間パーツ保証)、グローバルワランデー ^{※32}	

※1 32ビットオペレーティングシステムでは利用可能な最大メモリが4GBに制限されます。また、4GBの中からPCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、4GB全体の領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。これはHPが製造および販売するコンピュータに特有の制限であり、特定のメモリ構成により異なる場合があります。 ※2 プライマリ/ハードウェア(CDドライブ)は全機能かつNFSフォーマットできません。 ※3 32ビットオペレーティングシステムおよびハードウェアの特性です。 ※4 32ビットオペレーティングシステムおよびハードウェアの特性です。 ※5 無線LANは、無線LAN機能に搭載されたチップの動作が保証されません。Windows® 7のインストール時に無線LAN機能は自動的にオフになります。無線LAN機能は、無線LAN機能に搭載されたチップの動作が保証されません。 ※6 Wake-on-LANは、ネットワークカードの動作が保証されません。 ※7 無線LAN機能は、無線LAN機能に搭載されたチップの動作が保証されません。 ※8 Bluetoothは、Bluetooth機能に搭載されたチップの動作が保証されません。 ※9 液晶表示の最大解像度は、液晶ディスプレイの仕様により異なります。 ※10 外部ディスプレイは、液晶ディスプレイの仕様により異なります。 ※11 セカンダリドライブコネクタは、セカンダリドライブコネクタの動作が保証されません。 ※12 SDカードは、SDカードの動作が保証されません。 ※13 拡張コネクタは、拡張コネクタの動作が保証されません。 ※14 HPインテグレーションは、HPインテグレーションの動作が保証されません。 ※15 HP ProtectToolsセキュリティチップは、HP ProtectToolsセキュリティチップの動作が保証されません。 ※16 指紋認証センサーは、指紋認証センサーの動作が保証されません。 ※17 質量は、製品の仕様により異なります。 ※18 ACアダプターは、ACアダプターの動作が保証されません。 ※19 エネルギー消費効率は、エネルギー消費効率の動作が保証されません。 ※20 標準バッテリーは、標準バッテリーの動作が保証されません。 ※21 オプションバッテリーは、オプションバッテリーの動作が保証されません。 ※22 バッテリー駆動時間は、バッテリー駆動時間の動作が保証されません。 ※23 HPファストチャージテクノロジーは、HPファストチャージテクノロジーの動作が保証されません。 ※24 主なソフトウェアは、ソフトウェアの動作が保証されません。 ※25 HP ProtectToolsセキュリティマネージャーは、HP ProtectToolsセキュリティマネージャーの動作が保証されません。 ※26 McAfee Total Protectionは、McAfee Total Protectionの動作が保証されません。 ※27 InterView WinDVD Playerは、InterView WinDVD Playerの動作が保証されません。 ※28 Roxio Creator Businessは、Roxio Creator Businessの動作が保証されません。 ※29 主な添付品は、添付品の動作が保証されません。 ※30 保証期間は、保証期間の動作が保証されません。 ※31 3年間引き取り修理サービスは、3年間引き取り修理サービスの動作が保証されません。 ※32 グローバルワランデーは、グローバルワランデーの動作が保証されません。

オプション製品

メモリ	1GBメモリ(PC3-10600)	バッテリー	6セルバッテリー(6540b/6730b/6930p用)
	2GBメモリ(PC3-10600)		9セルバッテリー(HP 6500/8400シリーズ用)
	4GBメモリ(PC3-10600)		HPセカンダリ拡張バッテリー
			HP 3セルデュアルバッテリー

●記載されている製品の内容・仕様は2010年6月現在のものです。予告なく変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは比率ではありませんが、●画面はハメコみ合せです。実際の画面と異なる場合があります。 ●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスは行っておりません。 ●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。 ●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Centrino、Centrino Core、Intel vPro、Intel vProコネクタ、Celeron、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、vPro Inside、Intel Core i5、Core i7は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国のMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●その他記載の会社名、製品名は、それらの会社の商標もしくは登録商標です。

●記載されている製品の内容・仕様は2010年6月現在のものです。予告なく変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは比率ではありませんが、●画面はハメコみ合せです。実際の画面と異なる場合があります。 ●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスは行っておりません。 ●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。 ●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Centrino、Centrino Core、Intel vPro、Intel vProコネクタ、Celeron、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、vPro Inside、Intel Core i5、Core i7は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国のMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●その他記載の会社名、製品名は、それらの会社の商標もしくは登録商標です。

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みください。本製品を水、湿気、油などが多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ 0120-2580-12(利用時間:9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日を除く))